

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ標準タイプ

インラインタイプ



- AS1002F
- AS2002F
- AS2052F
- AS3002F
- AS4002F

インラインパネルマウントタイプ



- AS1001F
- AS2001F
- AS2051F
- AS3001F
- AS4001F

ブッシュロック式
Uni-ワンタッチ管継手付
エルボタイプ



- AS22□1F
- AS32□1F
- AS42□1F

ブッシュロック式
Uni-ワンタッチ管継手付
ユニバーサルタイプ



- AS23□1F
- AS33□1F
- AS43□1F

Uni-ワンタッチ管継手付
エルボタイプ



- AS22□1F
- AS32□1F
- AS42□1F

Uni-ワンタッチ管継手付
ユニバーサルタイプ



- AS23□1F
- AS33□1F
- AS43□1F

ブッシュロック式
目盛付 Uni-ワンタッチ管継手付
エルボタイプ



- AS22□1F
- AS32□1F
- AS42□1F

デュアルスピード
コントローラ



- ASD230F
- ASD330F
- ASD430F
- ASD530F
- ASD630F

型式	シリンダ側接続口径	適用チューブ外径														ページ
		ミリサイズ(mm)							インチサイズ(インチ)							
		2	3	4	6	8	10	12	16	1/8"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"		
AS1002F		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	615
AS2002F					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AS2052F						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AS3002F							●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AS4002F								●	●	●	●	●	●	●	●	
AS1001F					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	621
AS2001F						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AS2051F							●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AS3001F								●	●	●	●	●	●	●	●	
AS4001F									●	●	●	●	●	●	●	
AS22□1F	1/8" 1/4"				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	625
AS32□1F	1/4" 3/8"					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AS42□1F	1/2"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AS23□1F	1/8" 1/4"				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	625
AS33□1F	1/4" 3/8"					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AS43□1F	1/2"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AS22□1F	1/8" 1/4"				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	630
AS32□1F	1/4" 3/8"					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AS42□1F	1/2"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AS23□1F	1/8" 1/4"				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	630
AS33□1F	1/4" 3/8"					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AS43□1F	1/2"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AS22□1F	1/8" 1/4"				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	636
AS32□1F	1/4" 3/8"					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AS42□1F	1/2"						●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ASD230F	M5, 10-32UNF									●	●	●	●	●	●	640
ASD330F	1/8"										●	●	●	●	●	
ASD430F	1/4"											●	●	●	●	
ASD530F	1/4" 3/8"												●	●	●	
ASD630F	1/2"													●	●	

- AS-F
- TMH
- ASD
- AS
- AS-FE
- KE
- AS-FG
- AS-FP
- AS-FM
- AS-D
- AS-T
- ASP
- ASN
- AQ
- ASV
- AK
- VCHC
- ASR
- ASQ

シリーズバリエーション

スピードコントローラ標準タイプ	型式	シリンダ側接続口径	配管側接続口径												ページ		
			M3	M5	10 ^h 3 ^h 2	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2			
金属エルボタイプ	AS12□0	M3, M5, 10-32UNF	●	●	●												646
	AS1400	M3	●														
	AS22□0	1/8, 1/4				●	●										
	AS32□0	3/8						●									
インラインタイプ	AS1000	M3-M5	●	●													650
	AS2000	1/8, 1/4				●	●										
	AS3000	1/4, 3/8						●	●								
	AS4000	1/4, 3/8, 1/2							●	●	●						
	AS5000	1/4, 3/8, 1/2								●	●	●					
大容量インラインタイプ	AS420	1/4, 3/8, 1/2							●	●	●						654
	AS500	3/4										●					
	AS600	1											●				
	AS800	1 1/4												●			
	AS900	1 1/2, 2													●	●	
インラインタイプ(プッシュロック方式)	AS3500	1/4, 3/8							●	●						656	

残圧排気弁付スピードコントローラ	型式	シリンダ側接続口径(R)	適用チューブ外径												ページ		
			ミリサイズ(mm)				インチサイズ(インチ)										
ワンタッチ管継手エルボタイプ	AS22□1FE	1/8, 1/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	658
	AS32□1FE	3/8															
	AS42□1FE	1/2															
ワンタッチ管継手ユニバーサルタイプ	AS23□1FE	1/8, 1/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	662
	AS33□1FE	3/8															
	AS43□1FE	1/2															
金属ボディインラインタイプ	AS2000E	1/8, 1/4				●	●										662
	AS3000E	1/4, 3/8						●	●								
	AS4000E	1/4, 3/8, 1/2								●	●						

タンパー プルー フス ピー ド コ ン ト ロ ー ラ	エルボタイプ	型式	シリンダ側接続口径	適用チューブ外径		ページ					
				ミリサイズ(mm)	インチサイズ(インチ)						
				3.2	4		6	8	10	12	1/8"
		AS12□1F-T	M5, 10-32UNF			752					
		AS22□1F-T	1/8"1/4								
		AS32□1F-T	1/4"3/8								
		AS42□1F-T	1/2								
	ユニバーサルタイプ	AS13□1F-T	M5, 10-32UNF			758					
		AS23□1F-T	1/8"1/4								
		AS33□1F-T	1/4"3/8								
		AS43□1F-T	1/2								
	インラインタイプ	AS1001F-T				758					
		AS2001F-T									
		AS3001F-T									
		AS4001F-T									
	デュアルスピード コントローラ	ASD230F-T	M5, 10-32UNF			761					
		ASD330F-T	1/8								
		ASD430F-T	1/4								
		ASD530F-T	1/4"3/8								
		ASD630F-T	1/2								
	標準タイプ 金属エルボタイプ	型式	シリンダ側接続口径	配管側接続口径		ページ					
		AS12□0-T	M5, 10-32UNF	M3	M5	766					
		AS22□0-T	1/8"1/4								
		AS32□0-T	1/4"3/8								
		AS42□0-T	1/2								
	スピード ロット チェ ック 弁 付 付	型式	シリンダ側接続口径	適用チューブ外径		ページ					
		ASP330F-01	1/8	3.2	4	769					
		ASP430F-02	1/4	6	8						
		ASP530F-03	3/8	10	12						
		ASP630F-04	1/2	1/8"	3/32"						

関連機器


スピードコントローラ用ホルダ/TMH


型式	スピード コントローラ 適用チューブ	型式	スピード コントローラ 適用チューブ	ページ
TMH-23J	φ3.2	TMH-01J	φ1/8"	620
TMH-04J	φ4	TMH-03J	φ5/32"	
TMH-06J	φ6	TMH-05	φ3/16"	
TMH-06	φ6	TMH-07J	φ1/4"	
TMH-08	φ8	TMH-09	φ5/16"	
TMH-10	φ10	TMH-11	φ3/8"	
TMH-12	φ12	TMH-13	φ1/2"	


シリーズバリエーション

関連機器


ワンタッチ管継手付残圧排気弁／KE□シリーズ

押しボタンガードなし ワンタッチ管継手付 KEAシリーズ	型式	接続口径	ページ
	KEA06	ø6	665
	KEA08	ø8	
	KEA10	ø10	
	KEA12	ø12	

押しボタンガード付 Rcねじ KECシリーズ	型式	接続口径	ページ
	KEC-02	1/4	665
	KEC-03	3/8	

押しボタンガード付 ワンタッチ管継手付 KEBシリーズ	型式	接続口径	ページ
	KEB06	ø6	665
	KEB08	ø8	
	KEB10	ø10	
	KEB12	ø12	


サイレンサ付排気絞り弁 ASN2シリーズ

	型式	接続口径	ページ
	ASN2-□	M5, 10-32UNF	774
	ASN2-01	1/8	
	ASN2-02	1/4	
	ASN2-03	3/8	
	ASN2-04	1/2	

クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ

	型式	接続口径	ページ
リップ式	AQ1500	M5	776
	AQ1510	1/8	
ダイヤフラム式	AQ2000	1/8・1/4	776
	AQ3000	1/4・3/8	
	AQ5000	1/2・3/4	


クイックエキゾーストバルブワンタッチ管継手内蔵 AQ□Fシリーズ

	型式	適用チューブ	ページ
	AQ240F-04	ø4	778
	AQ240F-06	ø6	
	AQ340F-06	ø6	
	AQ240F-07	ø1/4"	
	AQ340F-07	ø1/4"	


スピードエキゾーストコントローラ ASVシリーズ


	型式	接続口径	ページ
エルボタイプ	ASV120F	M3, M5	780
	ASV220F	M5, 10-32UNF	
チースタイプ	ASV310F	1/8・1/4	780
	ASV410F	1/8・1/4・3/8	
	ASV510F	1/4・3/8・1/2	

チェックバルブ AKシリーズ


	型式	接続口径	ページ
	AK2000	1/8・1/4	784
	AK4000	1/4・3/8・1/2	
	AK6000	3/4・1	

ワンタッチ管継手付／ブッシュタイプチェックバルブ AKHシリーズ


ストレートタイプ	型式	適用チューブ 外径(ミリ)	ページ
	AKH04-00	ø4	787
	AKH06-00	ø6	
	AKH08-00	ø8	
	AKH10-00	ø10	
	AKH12-00	ø12	

	型式	適用チューブ 外径(インチ)	ページ
	AKH03-00	ø3/32"	787
	AKH07-00	ø1/4"	
	AKH09-00	ø3/16"	
	AKH11-00	ø3/8"	
	AKH13-00	ø1/2"	


AKBシリーズ

ブッシュタイプ	型式	接続口径	ページ
	AKB01	1/8	787
	AKB02	1/4	
	AKB03	3/8	
	AKB04	1/2	


ハーフユニオン タイプ	型式	適用チューブ 外径(ミリ)	配管側接続口径 (R)	ページ
	AKH04	ø4	M5 1/8 1/4 3/8 1/2	787
	AKH06	ø6		
	AKH08	ø8		
	AKH10	ø10		
	AKH12	ø12		


	型式	適用チューブ 外径(インチ)	配管側接続口径 (NPT)	ページ
	AKH03	ø3/32"	10-32 1/8 1/4 3/8 1/2	787
	AKH07	ø1/4"		
	AKH09	ø3/16"		
	AKH11	ø3/8"		
	AKH13	ø1/2"		

5.0MPa対応チェックバルブ VCHC40シリーズ

	型式	接続口径 (G)	ページ
	VCHC40	3/4・1	795

エアセービングバルブ ASR・ASQシリーズ

ブレッシャバルブ	型式	接続口径	ページ
	ASR430F	1/4	801
	ASR530F	1/4・3/8	
	ASR630F	3/8・1/2	

フローバルブ	型式	接続口径	ページ
	ASQ430F	1/4	801
	ASQ530F	1/4・3/8	
	ASQ630F	3/8・1/2	