













# シリーズバリエーション

管接続口径

M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	掲載ページ
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	-------	---	-------

サイレンサ	<p><b>小型樹脂タイプ/おねじタイプ</b> <b>AN05~40 Series</b> 小型・軽量 消音効果:30dB(A)</p> 	●	●	●	●	●						P.1195
	<p><b>小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ</b> <b>AN10~30-C Series</b> ワンタッチ継手にそのまま接続できます。 消音効果:30dB(A)</p> 			○φ6 ○1/4	○φ8 ○10 ○3/8	○φ12						P.1196
	<p><b>金属ボディタイプ</b> <b>AN□00 Series</b> 小さな通気抵抗。取付けが簡単です。 消音効果:30dB(A)</p> 							●	●	●	●	P.1197
	<p><b>金属ケースタイプ</b> <b>25□□ Series</b> 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。消音効果:19dB(A)</p> 				●	●	●	●	●			P.1198
	<p><b>BC焼結体</b> <b>AN Series</b> 消音効果:13, 16, 18, 21dB(A) 周囲温度および使用流体温度:5~150℃</p> 	●	●	●								P.1199
	<p><b>高消音タイプ</b> <b>AN□02 Series</b> ケースは難燃材質を使用しています。 消音効果:35dB(A)</p> 			●	●	●						P.1200
	<p><b>高消音タイプ</b> <b>ANA1 Series</b> 工場内騒音85dB(A)以下をクリアします。消音効果:40dB(A)</p> 			●	●	●	●	●	●	●	●	P.1201
<p><b>高消音タイプ</b> <b>ANB1 Series</b> ANA1シリーズと同一接続口径で有効断面積を大きくしたタイプです。消音効果:38dB(A)</p> 			●	●	●	●	●	●	●	●	P.1202	
エキゾーストクリーナ	<p><b>エキゾーストクリーナ</b> <b>AMC Series</b> 排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境を作ります。 消音効果:35dB(A)、油分除去率:99.9%、ろ過度:0.3μm</p> 				●	●	●	●	●	●	P.1205	
	<p><b>真空用エキゾーストクリーナ</b> <b>AMV Series</b> 真空ポンプからの排気ダクトが不要。 油分除去率:99.5%、ろ過度:0.3μm</p> 								●	●	●	P.1208
	<p><b>クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ</b> <b>AMP Series</b> 排気エア清浄度:クラス100相当 消音効果:40dB(A)、ろ過度:0.01μm</p> 				●	●	●	●				P.1210
	<p><b>クリーンルーム用エキゾーストフィルタ</b> <b>SFE Series</b> クリーンルーム内のエア機器に取付けるだけで直接排気可能。ろ過度:0.01μm</p> 			●	●	●						P.1215
												○φ4, φ6, φ8, φ10