

# ATEX指令 スマートポジションナ (レバータイプ/ロータリタイプ) 52-IP8001/8101 Series



CE Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga  
T4/T5 : Ta = -20°C to 80°C T6 : Ta = -20°C to 60°C

## 型式表示方法

### ATEX指令本質 安全防爆対応品

52-IP8001-034-□-□-□

#### ATEX指令対応品区分

52	ATEX指令カテゴリー1 本質安全防爆対応品
----	---------------------------

#### 型式区分

001	スマート型レバータイプ
101	スマート型ロータリタイプ

#### 圧力計区分

記号	圧力計	適用型式	
		IP8001	IP8101
1	0.2MPa	●	—
2	0.3MPa	●	—
3	1.0MPa	●	●

#### 仕様区分

4	本質安全防爆(ATEX) + 出力機能 + HART通信機能付
---	---------------------------------

#### 付属品区分<sup>注1)</sup>

記号	付属品	適用型式	
		IP8001	IP8101
無記号	付属品なし	●	●
C	フォークレバー式継手M	—	●
D	フォークレバー式継手S	—	●
E	ストローク35~100mm/レバーユニット付 <sup>注2)</sup>	●	—
F	ストローク50~140mm/レバーユニット付 <sup>注2)</sup>	●	—
H	外部目盛板付	—	●
W	LCD用窓付ボディカバー	●	●

注1) 付属品区分が重複する場合は、付属品区分の符号をアルファベット順に連記。  
例：52-IP8101-034-CH

注2) 標準レバーは付属されません。

#### ATEX温度区分

記号	ATEX 温度区分	適用型式	
		IP8001	IP8101
無記号	T4	●	●
T6	T5/T6	●	●

#### 接続口区分

記号	空気	電気
無記号	Rc1/4	G1/2
M <sup>注)</sup>	Rc1/4	M20×1.5
N	Rc1/4	1/2NPT
1	1/4NPT	G1/2
2 <sup>注)</sup>	1/4NPT	M20×1.5
3	1/4NPT	1/2NPT
4	G1/4	G1/2
5 <sup>注)</sup>	G1/4	M20×1.5
6	G1/4	1/2NPT

注) 52-のATEX指令品で記号M,2,5の時は、電気接続口に青色ケーブルグランドが付属されます。

上記以外の仕様は、標準品IP8□シリーズと同一です。  
詳細は、ホームページWebカタログまたはIP8□シリーズカタログ(CAT.S60-18)をご参照ください。