


10. 外形寸法図

第 10 章 外形寸法図	2
10.1 ドライバ	2
10.2 コネクタ	4



(2) LECSB□-S8

[单位：mm]



質量 : 1.0[kg]

注. 三相または単相AC200～230V電源品の場合です。
単相AC100～120V電源品の場合は、端子信号配列を参照してください。



取付けねじ
ねじサイズ：M5
締付けトルク：3.24[N・m]


10. 外形寸法図

10.2 コネクタ

(1) ミニチュアデルタリボン (MDR) システム (住友スリーエム (株))

(a) ワンタッチロック型

[単位 : mm]




コネクタ	シェルキット	変化寸法				
		A	B	C	D	E
10150-3000PE	10350-52F0-008	41.1	52.4	18.0	14.0	17.0

適合電線サイズ : AWG24~30

(b) ジャックスクリューM2.6型

このコネクタはオプション品ではありません。

[単位 : mm]



コネクタ	シェルキット	変化寸法					
		A	B	C	D	E	F
10150-3000PE	10350-52A0-008	41.1	52.4	18.0	14.0	17.0	46.5

適合電線サイズ : AWG24~30

10. 外形寸法図

(2) SCRコネクタシステム(住友スリーエム(株))

リセクタプル : 36210-0100PL

シエルキット : 36310-3200-008

[単位 : mm]

