

11. 外形寸法図

第 11 章 外形寸法図.....	2
11.1 ドライバ.....	2
11.2 コネクタ.....	4


11. 外形寸法図

第 11 章 外形寸法図

11.1 ドライバ



(1) LECSC□-S5
LECSC□-S7

[単位 : mm]



質量 : 0.8[kg]

注. 三相または単相AC200~230V電源品の場合です。
単相AC100~120V電源品の場合は、端子信号配列を参照してください。




取付けねじ
ねじサイズ : M5
締付けトルク : 3.24[N・m]

11. 外形寸法図



(2) LECSC□-S8

[単位 : mm]



質量 : 1.0[kg]

注. 三相または単相AC200~230V電源品の場合です。
 単相AC100~120V電源品の場合は、端子信号配列を参照してください。




取付けねじ
 ねじサイズ : M5
 締付けトルク : 3.24 [N・m]

11. 外形寸法図

11.2 コネクタ

- (1) ミニチュアデルタリボン (MDR) システム (住友スリーエム(株))
 (a) ワンタッチロック型

[単位 : mm]




コネクタ	シェルキット	変化寸法				
		A	B	C	D	E
10126-3000PE	10326-52F0-008	25.8	37.2	14.0	10.0	12.0

適合電線サイズ : AWG24~30

- (b) ジャックスクリューM2.6型

このコネクタはオプション品ではありません。

[単位 : mm]



コネクタ	シェルキット	変化寸法					
		A	B	C	D	E	F
10126-3000PE	10326-52A0-008	25.8	37.2	14.0	10.0	12.0	31.3

適合電線サイズ : AWG24~30

11. 外形寸法図

(2) SCRコネクタシステム(住友スリーエム(株))

リセクタプル : 36210-0100PL

シエルキット : 36310-3200-008

