

9. 外形寸法図

第9章 外形寸法図	2
9.1 ドライバ	2
9.2 コネクタ	4


9. 外形寸法図

第9章 外形寸法図



9.1 ドライバ

(1) LECSA□-S1・LECSA□-S3

[単位：mm]



質量：0.6[kg]



取付け穴加工図

取付けねじ



ねじサイズ：M5

締付けトルク：3.24[N・m]



9. 外形寸法図

(2) LECSA□-S4

[単位 : mm]



質量 : 0.7[kg]



取付け穴加工図

取付けねじ

ねじサイズ : M5

締付けトルク : 3.24[N・m]

9. 外形寸法図


9.2 コネクタ

(1) ミニチュアデルタリボン (MDR) システム (住友スリーエム(株))

(a) ワンタッチロック型

適合電線サイズ：AWG24～30

[単位：mm]




コネクタ	シェルキット	変化寸法				
		A	B	C	D	E
10126-3000PE	10326-52F0-008	25.8	37.2	14.0	10.0	12.0

(b) ジャックスクリューM2.6型

このコネクタはオプション品ではありません。

適合電線サイズ：AWG24～30

[単位：mm]



コネクタ	シェルキット	変化寸法					
		A	B	C	D	E	F
10126-3000PE	10326-52A0-008	25.8	37.2	14.0	10.0	12.0	27.4

9. 外形寸法図

(2) SCRコネクタシステム(住友スリーエム(株))

リセプタクル : 36210-0100PL

シェルキット : 36310-3200-008

[単位 : mm]

