

ATEX指令

ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ

55-CRBU2 Series

サイズ：10, 15, 20, 30, 40



CE Ex II 2G Ex h IIC T4..T3 Gb

型式表示方法

標準形

55-CRBU2 W [] - 180 S E Z

ATEXカテゴリー2

フリーマウント

軸形式

W	両軸一面取(サイズ10~30)
	長軸キー、短軸一面取(サイズ40)
S	片軸(長軸)一面取(サイズ10~30)
	長軸キー(サイズ40)

サイズ

10
15
20
30
40

接続ポート位置

無記号	ボディ側面
E	ボディ軸方向

ペーン形式

S	シングルペーン
D	ダブルペーン

揺動角度

シングル ペーン	90	90°
	180	180°
	270	270°
ダブル ペーン	90	90°
	100	100°

上記以外の仕様は、標準品CRBU2シリーズと同一です。
詳細は[こちら](#)をご覧ください。