2·3ポートメカニカルバルブ

VM200 Series

型式表示方法

VM2 [3] 0 [ ] - [02] - [00] [ ] A - [B]

ポート数

2	2ポート
3	3ポート
5	5ポート (セレクタ3位置のみ)

ボディオプション

無記号	横面取付
U	下面取付用ねじ付

接続口径

02	R1/4
N02	NPT1/4
F02	G1/4

アクチュエータの種類※

00	基本形
30	押ボタン(キノコ頭)
32	押ボタン(平長頭)
33	押ボタン(平頭)

アクチュエータ追記号※

S	ローラ材質、硬化鋼	
R	赤	押ボタン セレクタの色
B	黒	
G	緑	
Y	黄	

※アクチュエータの種類と追記号の組合せは
こちらの型式表をご参照ください。

ブラケットオプション

無記号	なし
B	ブラケット付

注) 横面取付タイプのみ適用。
ただし、セレクタ(3位置)および足踏みには適用できません。ブラケットは同梱包出荷(未組付)です。

SMC妥当性確認製品とは、ISO 13849-2：2012
付表A、Bに基づいて妥当性確認をした製品です。