

ワンタッチ管継手付残圧排気弁 **KE□ Series**

型式表示方法



KE A 06

● 型式

A	押しボタンガードなし
B	押しボタンガード付

● 適用チューブ外径

06	φ6
08	φ8
10	φ10
12	φ12



KE C-02

● 型式

C	押しボタンガード付 Rcねじ
----------	----------------

● 接続ねじ

02	Rc1/4
03	Rc3/8

SMC妥当性確認製品とは、ISO 13849-2 : 2012 付表A、Bに基づいて妥当性確認をした製品です。