

パイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP Series



型式表示方法

ASP 330F-01-06S- - -

●パイロットチェック弁

●ボディサイズ

3	1/8基準
4	1/4基準
5	3/8基準
6	1/2基準

●ユニバーサル

●ワンタッチ管継手付

●ロックナットオプション

無記号	ロックナット六角
J	ロックナット丸形

●オーダーメイド仕様

X12	潤滑剤：ワセリン
X369	流量調整機能削除

(例) ASP330F-01-06S-X12

●シール付

●適用チューブ外径^{注)}

ミリサイズ	インチサイズ
06	ø6
08	ø8
10	ø10
12	ø12
07	ø1/4"
09	ø5/16"
11	ø3/8"
13	ø1/2"

注) 適用チューブ外径の選定は型式表(WEBカタログ)でご確認ください。

●管接続口径

記号	シリンダ側	パイロットポート
01	R1/8	M5×0.8
02	R1/4	Rc1/8
03	R3/8	Rc1/8
04	R1/2	Rc1/4
F02	R1/4	G1/8
F03	R3/8	G1/8
F04	R1/2	G1/4
N01	NPT1/8	10-32UNF
N02	NPT1/4	NPT1/8
N03	NPT3/8	NPT1/8
N04	NPT1/2	NPT1/4

SMC妥当性確認製品とは、ISO 13849-2 : 2012 付表A、Bに基づいて妥当性確認をした製品です。