

# ソフトスタートアップバルブ

# AV2000-A・3000-A・4000-A・5000-A

## 型式表示方法

注) ロック式マニュアル(B、Cタイプ)は安全規格に適合しないため除く。



AV **30** **00** - **F** **03** **BS** - **5** **D** **□** - **□** - A - **X2006**

①                      ②   ③   ④                      ⑤   ⑥   ⑦                      ⑧                      ⑨

	記号	内容	① ボディサイズ				
			20	30	40	50	
② ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●	●	
	N	NPT	●	●	●	●	
	F	G	●	●	●	●	
+							
③ 管接続口径	02	1/4	●	—	—	—	
	03	3/8	—	●	—	—	
	04	1/2	—	—	●	—	
	06	3/4	—	—	—	●	
	10	1	—	—	—	●	
+							
④ オプション	a 取付	無記号	取付オプションなし	●	●	●	●
		B	ブラケット付	●	●	●	●
	+						
	b 圧力計	無記号	圧力計なし	●	●	●	●
		G	丸形圧力計(リミットインジケータ付)	●	●	●	●
	+						
c サイレンサ	無記号	サイレンサなし	●	●	●	●	
	S	サイレンサ(内蔵)	●	●	●	●	
+							
⑤ コイル定格電圧	5	DC24V	●	●	●	●	
	6	DC12V	●	●	●	●	
+							
⑥ リード線取出し方法	G	グロメット(リード線長さ300mm)	●	●	●	●	
	D	Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)	●	●	●	●	
	Y	Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付) <sup>注1)</sup>	●	●	●	●	
	DO	Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタなし)	●	●	●	●	
	YO	Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタなし)	●	●	●	●	
+							
⑦ ランプ・サージ電圧保護回路	無記号	なし	●	●	●	●	
	Z	ランプ・サージ電圧保護回路付	○ <sup>注2)</sup>	○ <sup>注2)</sup>	○ <sup>注2)</sup>	○ <sup>注2)</sup>	
+							
⑧ 標準	d 流れ方向	無記号	流れ方向:左→右	●	●	●	●
		R	流れ方向:右→左	●	●	●	●
	+						
e 圧力単位	無記号	製品銘板と圧力計の単位表記:MPa	●	●	●	●	
	Z <sup>注3)</sup>	製品銘板の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)	○ <sup>注4)</sup>	○ <sup>注4)</sup>	○ <sup>注4)</sup>	○ <sup>注4)</sup>	
+							
⑨ マニュアルの種類	無記号	ノンロックプッシュ操作形	●	●	●	●	
	X2006	マニュアルなし	●	●	●	●	

注1) [Yタイプ]はEN-175301-803C(旧DIN43650C)の規格のDIN形ターミナルです。  
 注2) リード線取出し方法DO、YOの場合、ランプ・サージ電圧保護回路付の選択はできません。  
 注3) ねじ種類NPTが対象になります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。  
 注4) 圧力単位Zは、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。

・オプションは、a~cおよび標準d、eは各項目毎に1つずつ選択してください。  
 ・オプション記号・標準記号は、アルファベットの若い順に並べて表示します。  
**例) AV2000-02BGS-5D-A-X2006**

SMC妥当性確認製品とは、ISO 13849-2 : 2012 付表A、B、Dに基づいて妥当性確認をした製品です。