

真空レギュレータ IRV10-20 Series

型式表示方法

標準配管仕様

IRV 20 - [] C08 [] []

ボディサイズ

10	最大流量140L/min (ANR)
20	最大流量240L/min (ANR)



管継手

無記号	ストレート
L	エルボ

接続チューブ外径

記号	チューブ外径	IRV10	IRV20
C06	ミリ	●	●
C08		●	●
C10		—	●
N07	φ1/4"	●	●
N09	φ5/16"	●	●
N11	φ3/8"	—	●

付属品②[同梱]

無記号	なし注1)
GN	ゲージナットAss'y注2)
G	圧力計注3)注4) (IRV10:GZ33-K-01、IRV20:GZ43-K-01)

注1) ゲージポートにはプラグナット2ヶ取付済です。Rc1/8ポートが必要な場合、オプションのゲージナットAss'y P601010-18を別途手配してください。

注2) プラグナット1ヶ、ゲージナット(Rc1/8)1ヶ、クリップ2ヶが同梱となります。圧力計は付属しません。

注3) 圧力計の精度±3%フルスパン

注4) プラグナット、ゲージナットが付属します。

付属品①[同梱]

無記号	なし
B	ブラケット付
L	底面ブラケット付



底面ブラケット

一面配管仕様

IRV 20 A - [] C08 [] []

ボディサイズ

10	最大流量140L/min (ANR)
20	最大流量240L/min (ANR)



一面配管仕様

A	一面配管仕様
---	--------

管継手

無記号	ストレート
L	エルボ

接続チューブ外径

記号	チューブ外径	IRV10A	IRV20A
C06	ミリ	●	●
C08		●	●
C10		—	●
N07	φ1/4"	●	●
N09	φ5/16"	●	●
N11	φ3/8"	—	●

付属品②[同梱]

無記号	なし注1)
GN	ゲージナットAss'y注2)
G	圧力計注3)注4) (IRV10:GZ33-K-01、IRV20:GZ43-K-01)

注1) ゲージポートにはプラグナット取付済です。Rc1/8ポートが必要な場合、オプションのゲージナットAss'y P601010-18を別途手配してください。

注2) ゲージナット(Rc1/8)1ヶ、クリップ1ヶが同梱となります。圧力計は付属しません。

注3) 圧力計の精度±3%フルスパン

注4) ゲージナットが付属します。

付属品①[同梱]

無記号	なし
B	ブラケット付
L	底面ブラケット付



底面ブラケット

デジタル圧カスイッチ付オプション(ZN/ZP/ZA/ZB)は選択できません。

SMC妥当性確認製品とは、ISO 13849-2 : 2012 付表A、Bに基づいて妥当性確認をした製品です。