クリーンデザインマニホールドバルブ

New

CE RoHS

IP69K

液溜りを低減し、洗浄が容易

大流量

1,600L/min（ANR）注1）

保護構造：IP69K

NSF-H1グリース使用

外表部品：FDA準拠材料採用注2）
金属部品は耐食性のあるSUS316を採用

配線方式：リード線／フィールドバスタイプ
IO-Link

注1）一次側0.6MPa、二次側0.5MPa（20℃）の場合
注2）リード線タイプのケーブルはFDA準拠材料ではありません。



図はIO-Link対応マニホールド

凹部のない外観形状
バルブ間のスペースを確保

15mm幅のバルブを内蔵



サブプレート（単体仕様）

JSY5000-H Series

SMC

CAT.S11-117A

配線方式

■マニホールドバルブ

リード線タイプ

フィールドバスタイプ



■サブプレート(単体仕様)

M12コネクタケーブル

マニホールド部品

マウンティングレッグ



ワンタッチ管継手付

5穴タイプ

マニホールドブロックAss'y P.27

同じマニホールドで異種圧力を使用する場合等に異種圧力の供給ポートとして使用します。また、単独でバルブの排気をさせる時に使用します。

※ブロッキングディスクを組合せてご使用ください。

シリーズバリエーション

バリエーション	4(A), 2(B)ポート管接続口径								定格電圧	配線方式 コモン仕様	
	G1/4 (継手なし)	ワンタッチ管継手 / ねじ込み継手 ø8		ø10		ø5/16"		ø3/8"			
		真鍮	SUS	真鍮	SUS	真鍮	SUS	真鍮	SUS		プラスコモン / マイナスコモン
プラグイン リード線タイプ (34芯) P.11	●	●		●		●		●		DC24V	● / ●
プラグイン フィールドバスタイプ IO-Link P.11	●	●		●		●		●		DC24V	— / ●
サブプレートタイプ P.19	●	●		●		●		●		DC24V	● / ●

● 標準品　○ オプション品　▲ オーダーメイド品

マニホールドオプション

■ブランキングプレート[取付ねじ2本付属] P.34

バルブの追加予定がある場合やメンテナンス時に使用します。



JSY51M-26P-1A



回路図

■SUP., EXH.ブロッキングディスク P.34

[SUP.ブロッキングディスク]

マニホールドバルブの圧力供給通路に、SUP.ブロッキングディスクを入れることにより、高低2種類の異なった圧力をひとつのマニホールドに供給することができます。

[EXH.ブロッキングディスク]

マニホールドバルブの排気通路に、EXH.ブロッキングディスクを入れることにより、バルブの排気が他のバルブに影響しないように、分割することができます。また、正圧、真空混合のマニホールドにも使用できます。(EA/EB両側のEXH.をブロックする場合、2ヶ必要になります。)



シリーズ	SUP.ブロッキングディスク	EXH.ブロッキングディスク
JSY5000	**JSY51M-40P-2A**	**JSY51M-40P-2A**

■チューブリリース工具 P.33

A、Bポートからチューブを取外す際に使用します。





	マニホールドオプション		使用条件による対応	
	ブランキングプレート	SUP.,EXH.ブロッキングディスク	真空低圧仕様	逆加圧
	○ P.34	○ P.34	▲ 外部パイロット	▲ 外部パイロット
	○ P.34	○ P.34	▲ 外部パイロット	▲ 外部パイロット
	—	—	▲ 外部パイロット	▲ 外部パイロット

アプリケーション

装置内部への設置が可能

アクチュエータ近傍への設置が可能



保護構造 IP69K対応マニホールド

IP69K製品は、IP6X(IEC/EN 60529)およびIPX9K(ISO 20653)により塵や高圧温水に対して保護された製品です。

用語説明

IP6X：耐塵

IPX9K：高圧スチームジェット洗浄

以下の条件で有害な影響を受けない。
回転台に供試品を載せて5±1rpmの速さで回転させながら、100～150mmの距離で80±5℃の温水を噴射する。噴射ノズルの位置は0°, 30°, 60°, 90°の4方向とする。流量は15±1L/min。圧力は8～10MPa。噴射時間は各ノズル位置ごとに30s。



関連機器

EHEDG適合管継手

EHEDG適合　IP69K　ハイジェニックデザイン　FDA適合

KFG2H□-E Series

注) 本製品では取付出荷は対応していません。

EHEDG認証

EHEDGのガイドライン(衛生設計基準)を満足し、液体・異物の侵入を防止し、高い洗浄性

EHEDG設計基準

1. 外部表面粗さRa0.8μm以下
2. コーナー部はR3以上もしくは角度135°
3. 耐食性に優れたステンレス材質:SUS316
4. 外部のメタルコンタクト(金属接触)なし
5. FDA適合ゴム材によるガスケットシール

EHEDG適合証明書

液溜りしにくい形状



EHEDG適合管継手
液体が流れやすく
液溜りしにくい形状

KFG2既存品
液体が流れにくく
液溜りしやすい形状



保護等級IP69K試験をクリア

ゴム部品

材質は、FDA(米国食品医薬品局)§177.2600溶出試験に適合している特殊FKM。色は、視認しやすい青を採用。

形状：ハーフユニオン

接続ねじ：M, G※

※ISO 16030に準拠

使用流体温度

−5～150℃

関連機器

クリーンデザイン管継手

注）本製品では取付出荷は対応していません。

ハイジェニックデザイン　FDA適合

SUS316インサート管継手
KFG2H□-C Series

FDA適合管継手

FDA適合

SUS316ワンタッチ管継手
KQG2-F Series



金属ワンタッチ管継手
KQB2-F Series



SUS316インサート管継手
KFG2-F Series

FDA（米国食品医薬品局）適合チューブ

FDA適合

ポリウレタンチューブ TU-X214

- FDA（米国食品医薬品局）§177.2600溶出試験に適合
- （EU）No10/2011溶出試験に適合

ミリサイズ	色
ø4, ø6, ø8, ø10, ø12	黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙

フッ素樹脂チューブ TL/TIL

- FDA（米国食品医薬品局）§177.1550溶出試験に適合
- 食品衛生法試験に適合※1

ミリサイズ	インチサイズ	色
ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø19	ø1/8", ø3/16", ø1/4", ø3/8", ø1/2", ø3/4", ø1"	半透明

フッ素樹脂チューブ（PFA） TLM/TILM



- FDA（米国食品医薬品局）§177.1550溶出試験に適合
- 食品衛生法試験に適合※1

ミリサイズ	インチサイズ	色
ø2, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø19, ø25	ø1/8", ø3/16", ø1/4", ø3/8", ø1/2", ø3/4", ø1", ø1 1/4"	半透明、黒、赤、青

FEPチューブ（フッ素樹脂） TH/TIH

- FDA（米国食品医薬品局）§177.1550溶出試験に適合
- 食品衛生法適合試験に適合※1

ミリサイズ	インチサイズ	色
ø4, ø6, ø8, ø10, ø12	ø1/8", ø3/16", ø1/4", ø3/8", ø1/2", ø3/4"	半透明、黒、赤、青

軟質フッ素樹脂チューブ TD/TID

- FDA（米国食品医薬品局）§177.1550溶出試験に適合
- 食品衛生法適合試験に適合※1

ミリサイズ	インチサイズ	色
ø4, ø6, ø8, ø10, ø12	ø1/8", ø3/16", ø1/4", ø3/8", ø1/2"	半透明

ポリオレフィンチューブ TPH

- FDA（米国食品医薬品局）§175.300溶出試験に適合

ミリサイズ	色
ø4, ø6, ø8, ø10, ø12	白、青、黄

ソフトポリオレフィンチューブ TPS

- FDA（米国食品医薬品局）§175.300溶出試験に適合

ミリサイズ	色
ø4, ø6, ø8, ø10, ø12	白、青、黄

※1　昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に適合。

CONTENTS

バルブ仕様 ····· P.6
バルブ仕様(JSY5000-Hプラグインタイプ) ····· P.6
マニホールド仕様 ····· P.7
マニホールド流量特性／マニホールド質量表 ····· P.7
バルブ質量表 ····· P.7
応答時間 ····· P.7
コネクタ接続配線図 ····· P.7
バルブ構造図 ····· P.8
バルブ交換部品／パイロット弁 ····· P.9

マニホールド
クリーンデザイン マニホールドバルブ JSY5000-H Series[IP69K対応]

P.11

マニホールド型式表示方法 ····· P.11
バルブ型式表示方法 ····· P.12
外形寸法図／リード線タイプ ····· P.13
電気配線仕様 ····· P.14
外形寸法図／フィールドバスタイプ(IO-Link対応) ····· P.15
外形寸法図／5穴タイプマニホールドブロック搭載[リード線／フィールドバスタイプ(IO-Link対応)共通] ····· P.16
外形寸法図／パネルカット寸法図 ····· P.17
外形寸法図／外部パイロット(オーダーメイド) ····· P.18

サブプレート
サブプレート(単体仕様) [IP69K対応]

P.19

サブプレート仕様 ····· P.19
サブプレート流量特性／サブプレート質量表 ····· P.19
サブプレート(バルブ／バルブカバー付)型式表示方法 ····· P.20
外形寸法図／サブプレート ····· P.21

マニホールド分解図 ····· P.23
リード線タイプ ····· P.23
フィールドバスタイプ ····· P.24
マニホールド分解図(共通部) ····· P.25
マニホールド部品品番 ····· P.26

サブプレート(単体仕様)分解図 ····· P.31
サブプレート部品品番 ····· P.31

フィールドバス機器／出力対応 EX430 Series ····· P.32
ワンタッチ管継手、プラグ、チューブリリース工具 ····· P.33
マニホールドオプション ····· P.34
オーダーメイド仕様 ····· P.35

JSY5000-H Series／製品個別注意事項 ····· P.36
EX430 Series／製品個別注意事項 ····· P.40

JSY5000-H Series
バルブ仕様

バルブ仕様(JSY5000-Hプラグインタイプ)

弁構造			弾性体シール
使用流体			空気
内部パイロット 使用圧力範囲 MPa	2位置シングル		0.15～0.7
	2位置ダブル		0.1～0.7
	3位置		0.2～0.7
	4位置デュアル3ポート弁		0.15～0.7
外部パイロット (オーダーメイド) 使用圧力範囲 MPa	使用圧力範囲		－100kPa～0.7
	パイロット圧力範囲	2位置シングル	0.25～0.7
		2位置ダブル	
		3位置	
周囲温度および使用流体温度注1) ℃			－10～50(ただし凍結なきこと)
最大作動頻度 Hz	JSY5000	2位置シングル、ダブル	5
		4位置デュアル3ポート弁	3
		3位置	3
マニュアル			ノンロックプッシュ式
パイロット排気方法	内部パイロット		集合排気形
	外部パイロット(オーダーメイド)		
給油			不要
取付姿勢注2)			自由
耐衝撃／耐振動注2) m/s^2			150/30
コイル定格電圧 DC			24V
許容電圧変動 V			定格電圧の±10%
消費電力 W	標準		0.4
	節電回路付(オーダーメイド)		0.1注3) [起動0.4、保持0.1]
サージ電圧保護回路			ダイオード(無極性タイプはバリスタ)
インジケータランプ			LED

注1) 保護構造IPX9K(高圧温水に対する保護)に対応しておりますが、バルブ使用時は周囲温度および使用流体温度の範囲内でご使用ください。
注2) 耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45～2000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
注3) 詳細につきましてはP.37をご参照ください。

マニホールド仕様

タイプ			リード線	フィールドバス(IO-Link)※
マニホールド型式			プラグインコネクタ接続ベース	
SUP./EXH.ポート方式			共通SUP./EXH.	
バルブ連数			2～16連	
内部配線			プラスコモン マイナスコモン (電気配線仕様P.14参照)	マイナスコモン
管接続口径	給排気ブロック	1(P), 5(EA), 3(EB)ポート	G1/2(ISO 16030による)	
	2穴マニホールドブロック	4(A), 2(B)ポート	G1/4(ISO 16030による)	
	5穴マニホールドブロック	1(P), 4(A), 2(B), 5(EA), 3(EB)ポート	G1/4(ISO 16030による)	
保護構造			IP69K (IEC/EN 60529/ ISO 20653による)	
外表部品材質			樹脂部品:PA／金属部品:SUS316／ゴム部品:EPDM	

※フィールドバスタイプ／出力対応(EX430 Series)仕様についてはP.32をご参照ください。

マニホールド流量特性

マニホールドブロックタイプ	管接続口径		流量特性			
	1, 5, 3 (P, EA, EB)	4, 2 (A, B)	1→4, 2(P→A, B)		4, 2→5, 3(A, B→EA, EB)	
			C[dm³/(s·bar)]	b	C[dm³/(s·bar)]	b
2穴タイプ	G1/2	G1/4	6.80	0.31	7.64	0.23
5穴タイプ	G1/4		5.60	0.21	5.67	0.22

注) 流量特性はマニホールドベース(5連)取付時の値。2位置タイプ単独作動の場合。

マニホールド質量表

マニホールドブロックタイプ (2穴タイプ／5穴タイプ)	質量:g注) (連数:n)
リード線タイプ	227n+1070
フィールドバスタイプ	227n+500

注) 質量は継手を含まないマニホールドのみの質量です。リード線タイプは5mケーブル付の場合になります。別途下表のバルブ質量を搭載分加算ください。

バルブ質量表

バルブ型式	切換方式		質量 g
JSY5□03-H	2位置	シングル	86
		ダブル	96
	3位置	クローズドセンタ	106
		エキゾーストセンタ	
		プレッシャセンタ	
	4位置	デュアル3ポート	92

応答時間

バルブ型式	応答時間(ms)注1)	
	Zタイプ	Uタイプ
JSY5103-H	40	32
JSY5203-H	19	19
JSY53/4/503-H	46	44
JSY5A/B/C03-H	38注2)	29注2)

注1) JIS B 8419 : 2010 動的性能試験による(コイル温度20℃、定格電圧の場合)
注2) 2(B)ポート側は、パイロット通路の長さにより10ms程度の遅れが生じます。

コネクタ接続配線図

フィールドバスタイプ、リード線タイプ共、バルブを追加するだけでコネクタ側のバルブ信号を順番に割り当てます。
このため、コネクタ部の分解などは一切必要ありません。

■オールダブル配線仕様にシングルソレノイドバルブが搭載されている場合(ダブル配線仕様)(マニホールド仕様書不要)



注) 図は説明用のため実際のコネクタ配線とは異なります。

JSY5000-H Series
バルブ構造図

弾性体シールタイプ

2位置シングル





2位置ダブル





3位置クローズドセンタ／エキゾーストセンタ／プレッシャセンタ









4位置デュアル3ポート





構成部品

番号	部品名	材質
1	ボディ	アルミダイカスト
2	スプール弁	アルミ／HNBR （4位置デュアル3ポートの場合 樹脂／HNBR）
3	ピストン	樹脂
4	パイロット弁	—

バルブ交換部品／パイロット弁

パイロット弁 型式表示方法(取付ねじ2本、ガスケット付)

V112□-5A

コイル仕様

無記号	標準
T	節電回路付 (オーダーメイド)

定格電圧

5	DC24V

⚠注意

1.パイロット弁の交換によりコイル仕様、電圧(ランプ・サージ電圧保護回路含む)変更には対応できませんのでご注意ください。
2.標準のコイル仕様から、節電回路付の変更には対応できませんのでご注意ください。

パイロット弁交換方法



- パイロット弁取付ねじを外してください。
- パイロット弁を矢印方向に取外してください。

※組立の場合は逆の手順で作業してください。

注) ガスケット装着の確認およびソケットを曲げないようにご注意ください。

CE RoHS

クリーンデザインマニホールドバルブ
JSY5000-H Series
[IP69K対応]

⚠注意 保護構造IP69K対応製品のため、マニホールドとバルブをセットで手配ください。

マニホールド型式表示方法



❶ リード線長さ

記号	長さ
05	5m
10	10m
15	15m

❷ バルブ連数

記号	連数	備考
02	2連	ダブル配線仕様※
⋮	⋮	
16	16連	

※バルブ連数は、ブランキングプレートを搭載したマニホールドブロックを含みます。また、2穴/5穴タイプのブロックすべてを合計した連数になります。

❸ 給排気ブロック1(P), 5(EA), 3(EB)ポート取出位置

D	D側(2～10連)
B	両側(2～16連)

※U側のみの給排気ブロックの設定はありません。

❹ パイロット仕様

無記号	内部パイロット
R※	外部パイロット

※外部パイロットポートはD側エンドブロックになります。
また、外部パイロット仕様はオーダーメイドとなります。

❺ 5穴タイプマニホールドブロック連数

記号	連数	備考
無記号	なし	5穴タイプマニホールドブロック連数はバルブ連数以下になるよう選択ください。 **配列およびブロッキングディスクの取付けはマニホールド仕様書にてご指示ください。**
01	1連	
⋮	⋮	
16	16連	

※例) 記号"02"の場合、全連数のうち2連分が5穴仕様になります。
無記号の場合、全連数2穴仕様になります。
※異種圧でご使用される場合、ブロッキングディスクと組合せてご使用ください。ただし、ブロッキングディスクを使わずに中間給排気としても使用することが可能です。

❻ マニホールドブロック ポートサイズ
[ねじ配管/ワンタッチ管継手配管(ミリ/インチサイズ)]

記号	継手仕様		マニホールドブロックポートサイズ		備考		
					給排気ブロック	D側エンドブロック	
			2穴タイプ	5穴タイプ			
			A, B ポート	P, A, B, EA, EB ポート	P, EA, EB ポート	X, PE注2) ポート	VENT ポート
02F	継手なし		G1/4 ねじ配管		G1/2 ねじ配管	G1/8 ねじ配管	M5 ねじ配管
B8	ミリサイズ ねじ込み ワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø8注1)		ø16	ø6	ø4注3)
B10			ø10				
G8		SUS継手	ø8注1)				
G10			ø10				
BN9	インチサイズ ねじ込み ワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø5/16"注1)		ø1/2"	ø1/4"	ø5/32"注3)
BN11			ø3/8"				
GN9		SUS継手	ø5/16"注1)				
GN11			ø3/8"				

注1) ねじ込みワンタッチ管継手ø8とø5/16"はミリ/インチサイズ共用になります。
注2) 外部パイロット仕様(オーダーメイド)の場合、上記継手仕様に応じて、X, PEポートに継手が取付けられています。
注3) VENTポートのø4とø5/32"はミリ/インチサイズ共用になります。

❼ 取付オプション

無記号	なし
L※	マウンティングレッグ(90mm)

※マウンティングレッグは同梱されます。

Order Made オーダーメイド仕様
(詳細はP.35をご参照ください。)

仕様/内容
外部パイロット仕様
コイル仕様 節電回路付 (長期連続通電タイプ 0.1W)

⚠注意 保護構造IP69K対応製品のため、マニホールドとバルブをセットで手配ください。

バルブ型式表示方法

JSY5 1 0 3 □ □ − 5 U − H

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼

クリーンデザインマニホールドバルブ識別記号

❶ 切換方式

1	2位置	シングル
2		ダブル
3	3位置	クローズドセンタ
4		エキゾーストセンタ
5		プレッシャセンタ
A※	4位置デュアル3ポート	N.C./N.C.
B※		N.O./N.O.
C※		N.C./N.O.

※4位置デュアル3ポートの外部パイロット仕様はありません。

❷ ボディ形式

0	ベース配管形(プラグイン用)

❸ パイロット弁排気方式

3	パイロット弁集合排気形

❹ パイロット仕様

無記号	内部パイロット
R※	外部パイロット

※外部パイロット仕様はオーダーメイドとなります。

❺ コイル仕様

無記号	標準
T※	節電回路付(長期連続通電タイプ)

※T(節電回路付)はオーダーメイド仕様になります。

❻ 定格電圧

5	DC24V

❼ ランプ・サージ電圧保護回路

記号	ランプ付	サージ電圧保護回路	コモン仕様
U	●	●	無極性
Z			プラスコモン
NZ			マイナスコモン

※節電回路付の場合、"Z, NZ"タイプになります。
※フィールドバスタイプマニホールドの場合、無極性(U)またはマイナスコモン(NZ)を選択ください。

⚠注意
- 長期連続通電でご使用される場合は、必ずオーダーメイド仕様(P.35)の節電回路付(長期連続通電タイプ)を選択してください。

⚠ Protective class class Ⅲ (Mark: ⧾)

マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)

表示例(JJ5SY5-H11L105-□の場合)



⚠注意 保護構造IP69K対応製品のため、マニホールドとバルブをセットで手配ください。

手配例

JJ5SY5-H11L105-05B-B10‥1set(H11型5連マニホールドベース品番)
＊JSY5103-5U-H‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2set(2位置シングル品番)
＊JSY5203-5U-H‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3set(2位置ダブル品番)

＊印は組込み記号です。
＊印を搭載するバルブ等の品番の初めに付けてください。

・バルブ連数はD側から1連目となります。
・マニホールド品番の下に、搭載するバルブを図に示す1連目より順番に併記してください。なお、配列が複雑になる場合はマニホールド仕様書にてご指示ください。

マニホールド仕様書

複雑な組合せの電磁弁マニホールドをご発注する際および5穴マニホールドブロック搭載の際には、マニホールド仕様書をご利用ください。お客様のご要望どおりに組付出荷いたします。

ダウンロードはこちら

外形寸法図／リード線タイプ

JJ5SY5-H11L1□-連数 D/B 02F, B□ -G□, BN□, GN□ (L)



※直接取付のためのパネルカット寸法図はP.17をご参照ください。

4(A), 2(B)ポート管接続口径 "ねじ込み交換形"の場合



注) 本図は"JJ5SY5-H11L105-04B-B10"の場合を示します。

1(P), 5(EA), 3(EB)ポート取出位置：D側(給排気ブロック)

L：寸法表　　n：連数

L \ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	133.4	166.4	199.4	232.4	265.4	298.4	331.4	364.4	397.4
L2	117	150	183	216	249	282	315	348	381

1(P), 5(EA), 3(EB)ポート取出位置：両側(給排気ブロック)

L：寸法表　　n：連数

L \ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	166.4	199.4	232.4	265.4	298.4	331.4	364.4	397.4	430.4	463.4	496.4	529.4	562.4	595.4	628.4
L2	150	183	216	249	282	315	348	381	414	447	480	513	546	579	612

電気配線仕様

リード線仕様

34芯



配列指定のない場合、内部配線はバルブおよびオプションのタイプに関わらず、各連数共ダブル配線(SOL.a,SOL.bへ結線)になっています。



リード線色	両面プリントマーク 線種	色
橙	−	赤
		黒
薄灰	−	赤
		黒
白	−	赤
		黒
黄	−	赤
		黒
桃	−	赤
		黒
橙	−−	赤
		黒
薄灰	−−	赤
		黒
白	−−	赤
		黒
黄	−−	赤
		黒
桃	−−	赤
		黒
橙	−−−	赤
		黒
薄灰	−−−	赤
		黒
白	−−−	赤
		黒
黄	−−−	赤
		黒
桃	−−−	赤
		黒
橙	−−−−	赤
		黒
薄灰	−−−−	赤
		黒

注) マイナスコモン仕様をご使用の場合、マイナスコモン用または無極性バルブをご使用ください。

電気特性

項目	特性
導体抵抗 Ω/km, 20℃	143以下
耐圧 V, 1分, AC	2000
絶縁抵抗 MΩ/km, 20℃	10以上

注) 移動配線には使用できません。
ケーブルの最小曲げ半径は55mmです。

外形寸法図／フィールドバスタイプ(IO-Link対応)

JJ5SY5-H11SKAN-連数 D/B 02F, B□-G□, BN□, GN□ (L)



※直接取付のためのパネルカット寸法図はP.17をご参照ください。

4(A), 2(B)ポート管接続口径 "ねじ込み交換形"の場合



注) 本図は"JJ5SY5-H11SKAN-04B-B10"の場合を示します。

1(P), 5(EA), 3(EB)ポート取出位置：D側(給排気ブロック)

L：寸法表　　n：連数

L \ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	133.4	166.4	199.4	232.4	265.4	298.4	331.4	364.4	397.4
L2	117	150	183	216	249	282	315	348	381

1(P), 5(EA), 3(EB)ポート取出位置：両側(給排気ブロック)

L：寸法表　　n：連数

L \ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	166.4	199.4	232.4	265.4	298.4	331.4	364.4	397.4	430.4	463.4	496.4	529.4	562.4	595.4	628.4
L2	150	183	216	249	282	315	348	381	414	447	480	513	546	579	612

外形寸法図／5穴タイプマニホールドブロック搭載 [リード線／フィールドバスタイプ(IO-Link対応)共通]

JJ5SY5-H11$^{L1□}_{SKAN}$-バルブ連数$^{D}_{B}$(R) 5穴タイプマニホールドブロック連数 **-02F, B□-G□, BN□, GN□(L)**













4(A), 2(B)ポート管接続口径 "ねじ込み交換形"の場合



注1) 本図は"JJ5SY5-H11L105-04B02-02F"の場合を示します。
注2) 直接取付のためのパネルカット寸法図はP.17をご参照ください。

1(P), 5(EA), 3(EB)ポート取出位置：D側(給排気ブロック)

L：寸法表

n：連数

L \ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	133.4	166.4	199.4	232.4	265.4	298.4	331.4	364.4	397.4
L2	117	150	183	216	249	282	315	348	381

1(P), 5(EA), 3(EB)ポート取出位置：両側(給排気ブロック)

L：寸法表

n：連数

L \ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	166.4	199.4	232.4	265.4	298.4	331.4	364.4	397.4	430.4	463.4	496.4	529.4	562.4	595.4	628.4
L2	150	183	216	249	282	315	348	381	414	447	480	513	546	579	612

外形寸法図／パネルカット寸法図

JJ5SY5-H11L1□-連数 D/B (R)- 02F, B□ / G□, BN□ / GN□ (L)



JJ5SY5-H11SKAN-連数 D/B (R)- 02F, B□ / G□, BN□ / GN□ (L)



パネルカット寸法図／リード線タイプ



※マウンティングレッグ(L)取付の場合は、取付穴(丸穴／長穴)のみ加工してください。

パネルカット寸法図／フィールドバスタイプ(IO-Link対応)



※マウンティングレッグ(L)取付の場合は、取付穴(丸穴／長穴)のみ加工してください。

A部 取付穴詳細



B部 取付穴詳細



※公差は、±0.2としてください。

1(P), 5(EA), 3(EB)ポート取出位置：D側(給排気ブロック)

L：寸法表　　n：連数

L ＼ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	133.4	166.4	199.4	232.4	265.4	298.4	331.4	364.4	397.4
L2	117	150	183	216	249	282	315	348	381

1(P), 5(EA), 3(EB)ポート取出位置：両側(給排気ブロック)

L：寸法表　　n：連数

L ＼ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	166.4	199.4	232.4	265.4	298.4	331.4	364.4	397.4	430.4	463.4	496.4	529.4	562.4	595.4	628.4
L2	150	183	216	249	282	315	348	381	414	447	480	513	546	579	612



外形寸法図／外部パイロット（オーダーメイド）

JJ5SY5-H11$^{L1□}_{SKAN}$-連数$^{D}_{B}$R-$^{02F, B□}_{G□, BN□, GN□}$（L）





注）パネルカット寸法図は、P.17をご参照ください。

4（A），2（B）ポート管接続口径“ねじ込み交換形”の場合



注）本図は“JJ5SY5-H11L105-04BR-B10”の場合を示します。

1（P），5（EA），3（EB）ポート取出位置：D側（給排気ブロック）

L：寸法表

n：連数

L ＼ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	133.4	166.4	199.4	232.4	265.4	298.4	331.4	364.4	397.4
L2	117	150	183	216	249	282	315	348	381

1（P），5（EA），3（EB）ポート取出位置：両側（給排気ブロック）

L：寸法表

n：連数

L ＼ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	166.4	199.4	232.4	265.4	298.4	331.4	364.4	397.4	430.4	463.4	496.4	529.4	562.4	595.4	628.4
L2	150	183	216	249	282	315	348	381	414	447	480	513	546	579	612

JSY5000-H Series
サブプレート(単体仕様)[IP69K対応]

サブプレート仕様

タイプ		M12プラグコネクタ搭載プラグイン単体仕様
SUP./EXH.ポート方式		1(P), 5, 3(EA, EB)個別ポート
内部配線		プラスコモン マイナスコモン (P.20のピン配列をご参照ください。)
管接続口径	**1(P), 5/3(EA/EB)**	G1/4(ISO 16030による)
	4(A), 2(B)	
保護構造		IP69K (IEC/EN 60529/ ISO 20653による)
外表部品材質		樹脂部品:PA／金属部品:SUS316／ゴム部品:EPDM

サブプレート流量特性／サブプレート質量表

管接続口径		流量特性				質量:g注)
1, 5, 3 (P, EA, EB)	4, 2 (A, B)	1→4, 2(P→A, B)		4, 2→5, 3(A, B→EA, EB)		
		C[dm³/(s·bar)]	b	C[dm³/(s·bar)]	b	
G1/4	G1/4	6.75	0.31	6.53	0.22	180

注) 質量は継手、M12ケーブルを含まないサブプレートのみの質量です。別途P.7のバルブ質量を加算ください。

サブプレート(バルブ／バルブカバー付)型式表示方法

JSY5 [1] [0] [3] [ ] [ ] – 5 [U] – [H] – [WO] – [U] [02F] [ ]

❶ ボディ形式　❷ ❸ パイロット弁排気方式　❹ クリーンデザインサブプレート識別記号　❺ ❻ ❼ ❽

❶ 切換方式

1	2位置	シングル
2		ダブル
3	3位置	クローズドセンタ
4		エキゾーストセンタ
5		プレッシャセンタ
A※	4位置 デュアル 3ポート	N.C./N.C.
B※		N.O./N.O.
C※		N.C./N.O.

※4位置デュアル3ポートの外部パイロット仕様はありません。

❷ パイロット仕様

無記号	内部パイロット
R※	外部パイロット

※外部パイロット仕様はオーダーメイドとなります。

❸ コイル仕様

無記号	標準
T※	節電回路付 (長期連続通電タイプ)

※T(節電回路付)はオーダーメイド仕様になります。

❹ ランプ・サージ電圧保護回路

記号	ランプ付	サージ電圧保護回路	コモン仕様
U	●	●	無極性
Z			プラスコモン
NZ			マイナスコモン

※節電回路付の場合、"Z, NZ"タイプになります。

❺ 配線仕様

WO	M12コネクタケーブルなし

❻ ポート配管方向

U	裏配管

継手なし
(内部パイロット)の場合

サブプレート側ピン配列
(数字表記はありません。)



※プラグコネクタになります。

❼ 1(P), 4(A), 2(B), 5(EA), 3(EB)ポート管接続口径 [ねじ配管／ワンタッチ管継手配管(ミリ／インチサイズ)]

記号	継手仕様		P, A, B, EA, EBポート ワンタッチ管継手サイズ	備考	
				X, PE注2) ポート	VENT ポート
02F	継手なし		G1/4 ねじ配管	M5 ねじ配管	M5 ねじ配管
B8	ミリサイズ ねじ込み ワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø8注1)	ø4	ø4注3)
B10			ø10		
G8		SUS継手	ø8注1)		
G10			ø10		
BN9	インチサイズ ねじ込み ワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø5/16"注1)	ø5/32"	ø5/32"注3)
BN11			ø3/8"		
GN9		SUS継手	ø5/16"注1)		
GN11			ø3/8"		

注1) B8/G8(ø8)とBN9/GN9(ø5/16")はミリ／インチサイズ共用になります。
注2) 外部パイロット仕様の場合、上記継手仕様に合わせて、X, PEポートに継手が取付けられています。
注3) X, PEポート、およびVENTポートのø4とø5/32"はミリ／インチサイズ共用になります。

❽ 取付オプション

無記号	なし
L※	マウンティングレッグ(90mm)

※マウンティングレッグは同梱されます。

M12コネクタケーブル(IP69KおよびFDA対応品)推奨品

ケーブル長さ	フエニックス・コンタクト社 製品品番	フエニックス・コンタクト社 Order No.	備考
1.5m	SAC-4P-1,5-600/M12FS HD	1403956	受注生産品
3m	SAC-4P-3,0-600/M12FS HD	1403957	
5m	SAC-4P-5,0-600/M12FS HD	1403958	
10m	SAC-4P-10,0-600/M12FS HD	1403959	

⚠注意 フエニックス・コンタクト社製品はメーカまたは代理店にご発注ください。

外形寸法図／サブプレート



サブプレート側ピン配列
(数字表記はありません。)



※プラグコネクタになります。





パネルカット寸法図／サブプレート(単体仕様)



※マウンティングレッグ(L)取付の場合は、取付穴(丸穴/長穴)のみ加工してください。

A部 取付穴詳細 **B部 取付穴詳細**



※公差は、±0.2としてください。

JSY5000-H Series
マニホールド分解図

配線方式

リード線タイプ



マニホールド部品品番

Ⓐ1 給排気ブロックAss'y

JSY51M－101P－1 A－04F

リード線タイプ

1(P), 5(EA), 3(EB)ポート管接続口径

［ねじ配管／ワンタッチ管継手配管(ミリ／インチサイズ)］

記号	継手仕様		P, EA, EBポート ワンタッチ管継手サイズ
04F	継手なし		G1/2 ねじ配管
B12	ミリサイズ ねじ込み ワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø12
B16			ø16
G12		SUS継手	ø12
G16			ø16
BN11	インチサイズ ねじ込み ワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø3/8"
BN13			ø1/2"
GN11		SUS継手	ø3/8"
GN13			ø1/2"



ガスケットは組込まれています。
(ガスケットのずれ、付け忘れ、異物などの付着がないよう装着してください。)

給排気ブロックAss'y付属品および付属数

付属品	付属数(組込み)
①マニホールドガスケット	1枚
②IPガスケット	1枚

※単品で手配される場合にはP.26をご参照ください。

Ⓐ2 リード線コネクタブロックAss'y

JSY51M－114P－1A－1－05

リード線長さ

05	5m
10	10m
15	15m



フランジ付六角ボルトおよびガスケットは組込まれています。
(ガスケットのずれ、付け忘れ、異物の付着などがないよう装着してください。)

リード線コネクタブロックAss'y付属品および付属数

付属品	付属数(組込み)
⑦フランジ付六角ボルトM3(ワッシャ付)	2本
⑧カバーガスケット	1枚

※単品で手配される場合にはP.26をご参照ください。

配線方式

フィールドバスタイプ



マニホールド部品品番

Ⓐ1 給排気ブロックAss'y

JSY51M－101P－2A－04F

フィールドバスタイプ

1(P), 5(EA), 3(EB)ポート管接続口径

［ねじ配管／ワンタッチ管継手配管(ミリ／インチサイズ)］

記号	継手仕様		P, EA, EBポート ワンタッチ管継手サイズ
04F	継手なし		G1/2 ねじ配管
B12	ミリサイズ ねじ込み ワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø12
B16			ø16
G12		SUS継手	ø12
G16			ø16
BN11	インチサイズ ねじ込み ワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø3/8"
BN13			ø1/2"
GN11		SUS継手	ø3/8"
GN13			ø1/2"



ガスケットは組込まれています。
(ガスケットのずれ、付け忘れ、異物などの付着がないよう装着してください。)

給排気ブロックAss'y付属品および付属数

付属品	付属数(組込み)
①マニホールドガスケット	1枚
②IPガスケット	1枚

※単品で手配される場合にはP.26をご参照ください。

Ⓐ2 フィールドバス機器

EX430－S IL1 ※詳細はP.32をご参照ください。

通信プロトコル

記号	プロトコル	出力極性	通信コネクタ仕様	マニホールド記号
IL1	IO-Link	ソース／PNP (マイナスコモン)	M12注)	SKAN

注) M12コネクタは給排気ブロック側に配置。



フランジ付六角ボルトおよびガスケットは組込まれています。
(ガスケットのずれ、付け忘れ、異物などの付着がないよう装着してください。)

SIユニット付属品および付属数

付属品	付属数(組込み)
⑦フランジ付六角ボルトM3(ワッシャ付)	2本
⑧カバーガスケット	1枚

※単品で手配される場合にはP.26をご参照ください。

通信用ケーブル(IO-Link対応、両側プラグ／ソケットM12コネクタ付ケーブル)
【IP69KおよびFDA対応 推奨品】

ケーブル長さ	フエニックス・コンタクト社製品品番	フエニックス・コンタクト社 Order No.	備考
1.5m	SAC-5P-M12MS/1,5-600/M12FS HD	1404065	受注生産品
3m	SAC-5P-M12MS/3,0-600/M12FS HD	1404066	
5m	SAC-5P-M12MS/5,0-600/M12FS HD	1413144	
10m	SAC-5P-M12MS/10,0-600/M12FS HD	1413143	

⚠注意 フエニックス・コンタクト社製品はメーカまたは代理店にご発注ください。

マニホールド分解図(共通部)



※ねじ、ボルト、タイロッド類はP.26を
ご参照ください。

マニホールド増連方法

1 U側のフランジ付六角ボルト⑨を緩めて、Ⓒ2U側エンドブロックAss'yを外してください。
(両側給排気仕様の場合は、ⒺU側給排気ブロックAss'yも外してください。)
※Ⓒ1D側エンドブロックAss'yにタイロッドが固定されていますので、D側のフランジ付六角ボルトは緩めないでください。

2 ④増連用タイロッドをマニホールドの⑤タイロッドにねじ込んでください。
(タイロッド同士の隙間がなくなるまで、ねじ込んでください。)

3 増連したいⒷマニホールドブロックAss'yおよび、Ⓒ2U側エンドブロックAss'yを(両側給排気仕様の場合は、ⒺU側給排気ブロックも)連結し、U側のフランジ付六角ボルト⑨を締付けてください。(4箇所2周以上を推奨します。)
(フランジ付六角ボルトにワッシャが組付いていることを確認してください。ガスケットのずれ、付け忘れ、異物などの付着がないよう装着してください。)

フランジ付六角ボルト M4 締付トルク:1.4N·m
M3 締付トルク:0.8N·m



ガスケットは組込まれています。

マニホールドブロックAss'y内訳

番号	品名	数量
①	マニホールドガスケット	1枚(組込み)
②	IPガスケット	1枚(組込み)
③	ベースガスケット	1枚(組込み)
④	増連用タイロッド	4本(同梱)

※単品で手配される場合にはP.26をご参照ください。

⚠注意

①分解する前に必ず電源とエアの供給を止めてください。
また、アクチュエータ、配管およびマニホールド内部にエアが残っている場合がありますので、エアが完全に排気されたことを確認してから、作業をしてください。
②分解、組付を行った場合、フランジ付六角ボルトの締付けが不十分ですとエア漏れの原因になりますので注意してください。
③ワッシャは金属部品にゴム部品を取付けた状態となっています。ずれや外れがある場合は正常な位置に戻してご使用ください。

マニホールド部品品番

番号	品名		品番	備考
①	マニホールドブロックAss'y	マニホールドガスケット	JSY51M-109P-1A	バルブ10台分(10枚)となります。
②		IPガスケット	JSY51M-109P-3A	バルブ10台分(10枚)となります。
③		ベースガスケット	JSY51M-9P-1A	バルブ10台分(10枚)となります。
④		増連用タイロッド	JSY51M-49P-2A	1連分(4本組)となります。
⑤	タイロッド		JSY51M-49P-1-□A	□の数字は下表にて選定願います。 マニホールド1セット分(4本組)となります。
⑥	バルブ取付ねじ		JSY51V-23-1A (M3×29)	バルブ10台分(20本)となります。
⑦	フランジ付六角ボルトM3(ワッシャ付) (コネクタブロック/SIユニットカバー/バルブカバー用)		JSY51M-123P-1A (M3×40)	バルブ5台分(10本)となります。
⑧	カバーガスケット (コネクタブロック/SIユニットカバー/バルブカバー用)		JSY51M-109P-2A	バルブ10台分(10枚)となります。
⑨	フランジ付六角ボルトM4(ワッシャ付) (エンドブロック用)		JSY51M-123P-2A (M4×24)	マニホールド1セット分(8本)となります。

タイロッド手配品番(1セット分4本組)

マニホールド連数	タイロッド品番	
	給排気ブロックAss'y D側の場合	給排気ブロックAss'y B両側の場合
2	JSY51M-49P-1-2A	JSY51M-49P-1-3A
3	JSY51M-49P-1-3A	JSY51M-49P-1-4A
4	JSY51M-49P-1-4A	JSY51M-49P-1-5A
5	JSY51M-49P-1-5A	JSY51M-49P-1-6A
6	JSY51M-49P-1-6A	JSY51M-49P-1-7A
7	JSY51M-49P-1-7A	JSY51M-49P-1-8A
8	JSY51M-49P-1-8A	JSY51M-49P-1-9A
9	JSY51M-49P-1-9A	JSY51M-49P-1-10A
10	JSY51M-49P-1-10A	JSY51M-49P-1-11A
11	マニホールド11連以上の場合 給排気ブロックAss'yは B両側のみの設定となります。	JSY51M-49P-1-12A
12		JSY51M-49P-1-13A
13		JSY51M-49P-1-14A
14		JSY51M-49P-1-15A
15		JSY51M-49P-1-16A
16		JSY51M-49P-1-17A

■マウンティングレッグ(1セット/4本):マニホールド用

JSY51M－115P－1A

※マニホールド品番(L)で手配された場合は、
マウンティングレッグは同梱出荷されます。

2穴タイプ　5穴ブロック混載

マニホールド部品品番

Ⓑマニホールドブロック Ass'y

JSY51M－102P－[1][D][A]－[ ]－[02F]

配管仕様

1	2穴タイプ (4(A), 2(B)ポート)
2	5穴タイプ 1(P), 4(A), 2(B), 5(EA), 3(EB)ポート

ダブル配線仕様

ブロッキングディスク付(レーザマーキング)

無記号	ブロッキングディスクなし (レーザマーキングなし)
P	SUP.ブロッキングディスク付
E	EXH.ブロッキングディスク付
PE	SUP./EXH.ブロッキングディスク付

注) ブロッキングディスク表示(レーザマーキング)はA, Bポート継手配管面に印字されます。
ブロッキングディスクについてはマニホールドオプションP.34をご参照ください。

マニホールドブロック ポートサイズ
[ねじ配管／ワンタッチ管継手配管(ミリ／インチサイズ)]

記号	継手仕様		マニホールドブロック ポートサイズ	
			2穴タイプ	5穴タイプ
			A, B ポート	P, A, B, EA, EB ポート
02F	継手なし		G1/4 ねじ配管	
B8	ミリサイズ ねじ込み ワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø8注)	
B10			ø10	
G8		SUS継手	ø8注)	
G10			ø10	
BN9	インチサイズ ねじ込み ワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø5/16"注)	
BN11			ø3/8"	
GN9		SUS継手	ø5/16"注)	
GN11			ø3/8"	

注) ねじ込みワンタッチ管継手ø8とø5/16"はミリ／インチサイズ共用になります。



ガスケットは組込まれています。
(ガスケットのずれ、付け忘れ、異物などの付着がないよう装着してください。)

マニホールドブロックAss'y付属品 および付属数

付属品	付属数
①**マニホールドガスケット**	1枚(組込み)
②**IPガスケット**	1枚(組込み)
③**ベースガスケット**	1枚(組込み)
④**増連用タイロッド**	4本(同梱)

※単品で手配される場合にはP.26をご参照ください。

マニホールド部品品番

〈マニホールドブロック ポート面〉

【2穴タイプ】　【5穴タイプ】



ブロッキングディスク識別記号(レーザマーキング)

ブロッキングディスクを入れたマニホールドブロックの場所を示すための印字です。
※ブロッキングディスクはU側面に取付けられています。

SUP.ブロッキングディスク
(識別記号)



EXH.ブロッキングディスク
(識別記号)



SUP./EXH.
ブロッキングディスク
(識別記号)



［2穴／5穴ブロック混載］

〈使用例〉

SUP.通路1(P)にSUP.ブロッキングディスクを使用し、異種圧力の供給ポートとして使用します。
EXH.通路5(EA)/3(EB)にEXH.ブロッキングディスクを使用し、単独でバルブの排気をさせる時に使用します。
ただし、ブロッキングディスクを使わずに中間給排気として使用することも可能です。(流量不足対策)
※配列およびブロッキングディスクの取付け位置はマニホールド仕様書にてご指示ください。





マニホールド部品品番

ⓒ1 D側エンドブロックAss'y

JSY51M－103P－1 □ A－M5

パイロット仕様

無記号	内部パイロット
R※	外部パイロット

※外部パイロット仕様はオーダーメイドとなります。

●内部パイロット用
VENTポート管接続口径
［ねじ配管／ワンタッチ管継手配管（ミリ／インチサイズ）］

記号	継手仕様		ワンタッチ管継手サイズ
M5	継手なし		M5 ねじ配管
B4	ミリサイズ ねじ込みワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø4注1)
G4		SUS継手	
BN3	インチサイズ ねじ込みワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø5/32"注1)
GN3		SUS継手	

注1）VENTポートø4とø5/32"はミリ／インチサイズ共用になります。



ガスケットは組込まれています。
（フランジ付六角ボルトにワッシャが組付いていることを確認してください。ガスケットのずれ、付け忘れ、異物などの付着がないよう装着してください。）

●外部パイロット“R”用（オーダーメイド）
VENT, X, PEポート管接続口径
［ねじ配管／ワンタッチ管継手配管（ミリ／インチサイズ）］

記号	継手仕様		ワンタッチ管継手サイズ	
			VENTポート	X, PEポート
01F	継手なし		M5 ねじ配管	G1/8 ねじ配管
B6	ミリサイズ ねじ込みワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø4注1)	ø6
G6		SUS継手		
BN7	インチサイズ ねじ込みワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø5/32"注1)	ø1/4"
GN7		SUS継手		

注1）VENTポートø4とø5/32"はミリ／インチサイズ共用になります。

D側エンドブロックポート位置



D側エンドブロックAss'y付属品および付属数

付属品	付属数
①マニホールドガスケット	1枚（組込み）
②IPガスケット	1枚（組込み）
⑨フランジ付六角ボルトM4（ワッシャ付）	4本（同梱）

※単品で手配される場合にはP.26をご参照ください。

ⓒ2 U側エンドブロックAss'y

JSY51M－103P－2A



U側エンドブロックAss'y付属品および付属数

付属品	付属数（同梱）
⑨フランジ付六角ボルトM4（ワッシャ付）	4本

※単品で手配される場合にはP.26をご参照ください。

マニホールド部品品番

ⒹバルブカバーAss'y(マニホールド／サブプレート共用)

JSY51M－104P－1A－1 □

バルブ切換方式(JIS記号レーザマーキング)

無記号	レーザマーキングなし	
1	2位置	シングル
2		ダブル
3	3位置	クローズドセンタ
4		エキゾーストセンタ
5		プレッシャセンタ
A※	4位置デュアル3ポート	N.C./N.C.
B※		N.O./N.O.
C※		N.C./N.O.

※4位置デュアル3ポートは外部パイロット仕様はありません。
注) バルブ切換方式に対応したJIS記号をレーザマーキングします。(下図Ⓐ部)

パイロット仕様

無記号	内部パイロット
R※	外部パイロット

※外部パイロット仕様はオーダーメイドとなります。



ガスケットは組込まれています。
(フランジ付六角ボルトにワッシャが組付いていることを確認してください。ガスケットのずれ、付け忘れ、異物などの付着がないよう装着してください。)

バルブ付バルブカバーAss'y(マニホールド／サブプレート共用)

JSY5□03(R)(T)－5□－HC

バルブ型式と同様　　バルブカバー付



ガスケットは組込まれています。
(フランジ付六角ボルトにワッシャが組付いていることを確認してください。ガスケットのずれ、付け忘れ、異物などの付着がないよう装着してください。)

※図中の2は当社製造組立用識別記号です。

バルブカバーAss'y
バルブ付バルブカバーAss'y付属品
および付属数

付属品	付属数(組込み)
⑦フランジ付六角ボルトM3(ワッシャ付)	2本
⑧カバーガスケット	1枚

※単品で手配される場合にはP.26をご参照ください。

Ⓔ U側給排気ブロックAss'y

JSY51M－101P－3A－04F

1(P), 5(EA), 3(EB)ポート管接続口径
[ねじ配管／ワンタッチ管継手配管(ミリ／インチサイズ)]

記号	継手仕様		P, EA, EBポート ワンタッチ管継手サイズ
04F	継手なし		G1/2 ねじ配管
B12	ミリサイズ ねじ込みワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø12
B16			ø16
G12		SUS継手	ø12
G16			ø16
BN11	インチサイズ ねじ込みワンタッチ管継手 交換形	真鍮継手	ø3/8"
BN13			ø1/2"
GN11		SUS継手	ø3/8"
GN13			ø1/2"



ガスケットは組込まれています。
(ガスケットのずれ、付け忘れ、異物などの付着がないよう装着してください。)

U側給排気ブロックAss'y付属品および付属数

付属品	付属数
①マニホールドガスケット	1枚(組込み)
②IPガスケット	1枚(組込み)
④増連用タイロッド	4本(同梱)

※単品で手配される場合にはP.26をご参照ください。

JSY5000-H Series
サブプレート(単体仕様)分解図



サブプレート部品品番

番号	品名	品番	備考
①	**ベースガスケット**	JSY51M-9P-1A	バルブ10台分(10枚)となります。
②	**バルブ取付ねじ**	JSY51V-23-1A (M3×29)	バルブ10台分(20本)となります。
③	**フランジ付六角ボルトM3(ワッシャ付) (バルブカバー用)**	JSY51M-123P-1A (M3×40)	バルブ5台分(10本)となります。
④	**カバーガスケット (バルブカバー用)**	JSY51M-109P-2A	バルブ10台分(10枚)となります。

■マウンティングレッグ (1セット／2本):サブプレート用

JSY51M－115P－2A

※サブプレート品番(L)で手配された場合は、マウンティングレッグは同梱出荷されます。

フィールドバス機器／出力対応
EX430 Series

CE RoHS



SIユニット型式表示方法

EX430－S IL1

通信プロトコル

記号	プロトコル	出力極性	通信コネクタ仕様	マニホールド記号
IL1	IO-Link	ソース／PNP(マイナスコモン)	M12注)	SKAN

注) M12コネクタはマニホールド給排気ブロック側に配置。

仕様

型式		**EX430-SIL1**
適用システム	**プロトコル名**	IO-Link (Class B)
	バージョン	V1.1
	設定ファイル注1)	IODDファイル
占有エリア(入力点数／出力点数)		0/32, 16/32注2)
通信速度		COM3/COM2注2)
通信コネクタ仕様		M12注3)
制御用電源	**電源電圧**	DC18～30V
	内部消費電流	50mA以下
出力用電源	**電源電圧**	DC22.8～26.4V
出力仕様	**出力形式**	ソース／PNP(マイナスコモン)
	出力点数	32
	接続負荷	DC24V, 0.4W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(SMC製)
	供給電圧	DC24V
	供給電流	最大0.54A
耐環境	**使用温度範囲**	－10～50℃
	使用湿度範囲	35%～85%RH(結露なきこと)
	耐電圧	AC500, 1分間　充電部一括と筐体間
	絶縁抵抗	10MΩ以上(DC500Vにて)　充電部一括と筐体間
規格		CEマーキング(EMC指令･RoHS指令)
質量		100g

注1) 設定ファイルは当社ホームページからダウンロードできます。https://www.smcworld.com
注2) 設定スイッチにより選択可能。
注3) M12コネクタはマニホールド給排気ブロック側に配置。

IO-Link用Y分岐コネクタ

ポートクラスAのIO-Linkマスタを使用する場合に、IO-Link通信ケーブルを分岐してバルブマニホールドへ電源を供給するためのコネクタです。
本分岐コネクタは、IP67対応です。
詳細はこちら

外形寸法図



JSY5000-H Series
ワンタッチ管継手、プラグ、チューブリリース工具

■FDA適合 金属ワンタッチ管継手
六角穴付ハーフユニオン

管接続口径				真鍮 C3604 (無電解ニッケルめっき)	SUS316
ミリサイズ	マニホールドブロック	2穴タイプ 4(A), 2(B)ポート 5穴タイプ 1(P), 4(A), 2(B), 5(EA), 3(EB)ポート	ø8注1)	KQB2S08-G02-F	KQG2S08-G02-F
			ø10	KQB2S10-G02-F	KQG2S10-G02-F
	給排気ブロック	1(P), 5(EA), 3(EB)ポート	ø12	KQB2S12-G04-F	KQG2S12-G04-F
			ø16	KQB2S16-G04-F	KQG2S16-G04-F
	D側エンドブロック	VENTポート	ø4注2)	KQB2S04-M5-F	KQG2S04-M5-F
		X, PEポート	ø6	KQB2S06-G01-F	KQG2S06-G01-F
インチサイズ	マニホールドブロック	2穴タイプ 4(A), 2(B)ポート 5穴タイプ 1(P), 4(A), 2(B), 5(EA), 3(EB)ポート	ø5/16"注1)	KQB2S08-G02-F	KQG2S08-G02-F
			ø3/8"	KQB2S11-G02-F-X73	KQG2S11-G02-F-X73
	給排気ブロック	1(P), 5(EA), 3(EB)ポート	ø3/8"	KQB2S11-G04-F-X73	KQG2S11-G04-F-X73
			ø1/2"	KQB2S13-G04-F-X73	KQG2S13-G04-F-X73
	D側エンドブロック	VENTポート	ø5/32"注2)	KQB2S04-M5-F	KQG2S04-M5-F
		X, PEポート	ø1/4"	KQB2S07-G01-F-X73	KQG2S07-G01-F-X73

金属ワンタッチ管継手

注1) 4(A), 2(B)ポートø8とø5/16"はミリ／インチサイズ共用になります。
注2) VENTポートø4とø5/32"はミリ／インチサイズ共用になります。

■FDA適合 金属プラグ
プラグを使用される場合には、ワンタッチ管継手とセットでご使用ください。

管接続口径				真鍮 C3604 (無電解ニッケルめっき)	SUS316
ミリサイズ	マニホールドブロック	2穴タイプ 4(A), 2(B)ポート 5穴タイプ 1(P), 4(A), 2(B), 5(EA), 3(EB)ポート	ø8注1)	KQB2P-08-F	KQG2P-08
			ø10	KQB2P-10-F	KQG2P-10
	給排気ブロック	1(P), 5(EA), 3(EB)ポート	ø12	KQB2P-12-F	KQG2P-12
			ø16	KQB2P-16-F	KQG2P-16
	D側エンドブロック	VENTポート	ø4注2)	KQB2P-04-F	KQG2P-04
		X, PEポート	ø6	KQB2P-06-F	KQG2P-06
インチサイズ	マニホールドブロック	2穴タイプ 4(A), 2(B)ポート 5穴タイプ 1(P), 4(A), 2(B), 5(EA), 3(EB)ポート	ø5/16"注1)	KQB2P-08-F	KQG2P-08
			ø3/8"	KQB2P-11-F	KQG2P-11
	給排気ブロック	1(P), 5(EA), 3(EB)ポート	ø3/8"	KQB2P-11-F	KQG2P-11
			ø1/2"	KQB2P-13-F	KQG2P-13
	D側エンドブロック	VENTポート	ø5/32"注2)	KQB2P-04-F	KQG2P-04
		X, PEポート	ø1/4"	KQB2P-07-F	KQG2P-07

金属プラグ

注1) 4(A), 2(B)ポートø8とø5/16"はミリ／インチサイズ共用になります。
注2) VENTポートø4とø5/32"はミリ／インチサイズ共用になります。

■チューブリリース工具(4(A), 2(B)ポートからチューブを取外す際にご使用ください。)

品番	TG-0608	TG-1012
適用チューブ外径	ø6/ø8	ø10/ø12

※一部対応していないサイズがあります。



TG-0608　　TG-1012

チューブリリース工具



チューブの離脱手順の詳細につきましてはJSY1000/3000/5000のWEBカタログをご覧ください。

カタログはこちら

JSY5000-H Series
マニホールドオプション

■ブランキングプレート
［取付ねじ2本付属］
バルブの追加予定がある場合やメンテナンス時に使用します。

ブランキングプレート単体
JSY51M－26P－1A



JSY51M-26P-1A



回路図

ブランキングプレート付バルブカバーAss'y
JSY51M－26P－1A C
バルブカバー付

バルブカバー Ass'yは
マニホールド部品品番
P.30をご参照ください。



■SUP., EXH.ブロッキングディスク
［SUP.ブロッキングディスク］
マニホールドバルブの圧力供給通路に、SUP.ブロッキングディスクを入れることにより、高低2種類の異なった圧力をひとつのマニホールドに供給することができます。

［EXH.ブロッキングディスク］
マニホールドバルブの排気通路に、EXH.ブロッキングディスクを入れることにより、バルブの排気が他のバルブに影響しないように、分割することができます。また、正圧、真空混合のマニホールドにも使用できます。**(EA/EB両側のEXH.をブロックする場合、2ヶ必要になります。)**

※マニホールド発注時にブロッキングディスクをマニホールド仕様書で同時発注した場合は、ブロッキングディスクを入れた場所のマニホールドブロックAss'yにブロッキングディスク表示（レーザマーキング）されます。表示内容はマニホールドブロックAss'y P.27をご参照ください。



シリーズ	SUP.ブロッキングディスク	EXH.ブロッキングディスク
JSY5000	JSY51M-40P-2A	JSY51M-40P-2A

JSY5000-H Series
オーダーメイド仕様

詳しい寸法・仕様および納期につきましては、当社にご確認ください。

Order Made

1 外部パイロット仕様

マニホールド型式表示方法

各種マニホールド型式表示方法P.11をご参照ください。

⚠注意 保護構造IP69K対応製品のため、マニホールドとバルブをセットで手配ください。

リード線タイプ

JJ5SY5－H11L1 □－□□R－□□

フィールドバスタイプ（IO-Link）

JJ5SY5 －H11SKAN－□□R－□□

パイロット仕様

R	外部パイロット

バルブ型式表示方法

JSY5□03R□－5□□－H

コイル仕様（2参照）

パイロット仕様

R	外部パイロット

※4位置デュアル3ポートには外部パイロット仕様はありません。
※パイロット仕様で“R”を選択された場合は、マニホールドのパイロット仕様も外部パイロット“R”を選択してください。

サブプレート（バルブ／バルブカバー付）型式表示方法

サブプレート型式表示方法P.20をご参照ください。

JSY5□03R□－5□□－H－WO－U□□

コイル仕様（2参照）

パイロット仕様

R	外部パイロット

※4位置デュアル3ポートには外部パイロット仕様はありません。

2 コイル仕様 節電回路付（長期連続通電タイプ 0.1W）

長期連続通電で使用する場合は、節電回路付を選択してください。
節電回路付を選択した場合、通電時間にご注意ください。詳しくは、P.37をご参照ください。

バルブ型式表示方法

JSY5□03□T－5Z□－H

パイロット仕様（上記参照）

コイル仕様

T	節電回路付（長期連続通電タイプ）

※節電回路付の場合、“Z, NZ”タイプになります。

ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様

記号	ランプ付	サージ電圧保護回路	コモン仕様
Z	●	●	プラスコモン
NZ			マイナスコモン

SMC

JSY5000-H Series／製品個別注意事項①

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、3･4･5ポート電磁弁／共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。https://www.smcworld.com

使用環境

⚠警告

①腐食性ガス、化学薬品注)、海水、水蒸気の雰囲気または、付着する場所では使用しないでください。

注) 洗浄液に使用する化学薬品については、製品構成材料との適合性をご確認のうえ、ご使用ください。

②マニホールドを設置する環境について、食品ゾーンでの使用は行わないでください。

・設置不可
食品ゾーン：食品がマニホールド部品に直接接触し、その食品が商品として扱われる環境

・設置可
スプラッシュゾーン：食品がマニホールド部品に直接接触する場合もあるが、接触した食品は商品として使用されない環境
非食品ゾーン：食品とは接触しない環境

■保護構造IP69K(IEC/EN 60529/ ISO 20653)対応製品について

①IP69Kの保証は製品出荷時(マニホールド完成品)の状態のみとなります。

②IP69K対応の製品は塵や高圧温水に対して保護されていますが、バルブ使用時は、周囲温度および使用流体温度の範囲内でご使用ください。(ただし凍結なきこと。)

③IPX9K対応製品は、すべての条件において流体がマニホールド内部へ浸入することを保護するものではありません。

マニホールド洗浄時には、ご使用の洗浄機のノズルからマニホールドまでの距離を20cm以上離して洗浄することを推奨します。また、洗浄箇所を1箇所に集中して固定せず、ノズルを動かしながら洗浄するようにしてください。

④IP69Kを満足するために、増連または減連する際はP.25のマニホールド分解図の締付トルクにて締付けてください。また、ガスケットのずれ、付け忘れ、異物などの付着がないよう装着してください。

使用方法

⚠注意

■VENTポートについて

①バルブに漏れが発生した場合、漏れた圧力が内部に溜まらないようにマニホールドにVENTポートを設置しています。

②VENTポート内に液体が浸入しないようにしてください。

③VENTポートを塞いだままご使用されると、内圧が溜まり、製品のガスケットが外れる場合があり、IP69Kを満足しなくなりますので、VENTポートは塞がないでください。

④VENTポートを加圧すると、ガスケットのシール性が低下しIP69Kを満足しなくなりますので、絶対に加圧しないでください。

⑤VENTポートとエキゾーストポート(3/5ポート)を同一配管にするとエキゾーストポートの背圧がVENTポートに回り込み、内圧が上がる場合がありますので、同一配管にしないでください。

使用方法

⚠注意

六角穴付
ハーフユニオン
(KQB2S)

■金属ワンタッチ管継手について

①六角穴付ハーフユニオンをねじ込む際は、適正な六角レンチを使用し、内部部品が変形や破損しないように注意して配管ください。内部部品が変形や破損した場合、チューブ抜けの原因となります。

②Uniねじの継手を使用しますと、マニホールド側のめねじ面取り部に掛かる締付け荷重により、めねじ側が変形や破損する恐れがありますので、Uniねじの継手は使用できません。

③ねじ込みの際は下表の適正トルクで締め込んでください。

接続ポート	接続ねじサイズ	適正締付トルク　N･m
VENT	M5	1～1.5
X, PE	G1/8	2.9～3.2
2(B), 4(A)	G1/4	5.7～6.3
1(P), 3(EB), 5(EA)	G1/2	14.3～15.8

■マニュアル操作について

鋭利な工具などでマニュアル操作をするとマニュアルガスケットが損傷し、IP69Kを満足できなくなりますので、丸みのある工具(六角レンチのボールポイントなど)で操作してください。



バルブ、マニホールド部品の取付

⚠注意

ガスケットのずれや変形がないよう装着して、下記締付トルクで締付けてください。

ねじサイズ	締付トルク	締付箇所
M3	0.8N･m	バルブ／バルブカバー／SIユニット
M4	1.4N･m	エンドブロック
M6	4.9N･m	マウンティングレッグ(オプション)

JSY5000-H Series／製品個別注意事項②

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、3･4･5ポート電磁弁／共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。https://www.smcworld.com

3ポート弁として使用する場合

⚠注意

■5ポート弁を3ポート弁として使用する場合

JSY5000シリーズはシリンダポート4(A),2(B)の片方をプラグで閉じることでノーマルクローズ(N.C.)またはノーマルオープン(N.O.)の3ポート弁として使用可能です。
ただし、エキゾーストポートは開放のままでご使用ください。
ダブルソレノイド形の3ポート弁が必要なときにご使用ください。

プラグ位置		Bポート	Aポート
切換方法		N.C.	N.O.
ソレノイド数	シングル	(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)	(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
	ダブル	(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)	(A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)

ランプ・サージ電圧保護回路

⚠注意

■有極性タイプ

プラスコモン仕様の場合
シングルソレノイドタイプ

ランプ・サージ電圧保護回路(□Z)の場合



マイナスコモン仕様の場合
シングルソレノイドタイプ

ランプ・サージ電圧保護回路(□NZ)の場合



プラスコモン仕様の場合
ダブルソレノイド、3位置タイプ、4位置タイプ

ランプ・サージ電圧保護回路(□Z)の場合



マイナスコモン仕様の場合
ダブルソレノイド、3位置タイプ、4位置タイプ

ランプ・サージ電圧保護回路(□NZ)の場合



※シリアル伝送タイプはプラスコモン未対応です。

■無極性タイプ

ランプ・サージ電圧保護回路付(□U)の場合

シングルソレノイド



ダブルソレノイド



ランプ・サージ電圧保護回路

⚠注意

■節電回路付(オーダーメイド)

保持時の無駄な電力を削減することにより、消費電力が標準品に対して約1/4に低減されます。(定格DC24V印加時、67msを超える通電時間で効果を示します。)



上図に示します回路により保持時の消費電力を低減し省電力を図っています。下記電力波形をご参照ください。

〈節電電力波形〉



・トランジスタにより0.5V程度の電圧降下がありますので、許容電圧変動にご注意ください。(詳細につきましては、各バルブのソレノイド仕様をご参照ください。)

サージ電圧保護回路における残留電圧について

注) バリスタおよびダイオードのサージ電圧保護回路の場合、保護素子および定格電圧に応じた電圧の残留がありますので、下記表をご参照のうえコントローラ側のサージ電圧保護にご留意ください。また、応答時間にも違いが生じますのでP.7の応答時間をご確認ください。

残留電圧

サージ電圧保護回路	DC24V
Z	約1V
U	約47V

長期連続通電

⚠注意

バルブを長期間連続的に通電すると、コイルの発熱による温度上昇でバルブの性能低下および、寿命低下や接近する周辺機器に悪影響を与える場合があります。バルブを連続通電やデュアル3ポート弁のA側・B側同時通電などで使用される場合は必ず節電回路付を使用してください。

2位置ダブルソレノイドの通電について

⚠注意

2位置ダブルソレノイドのA側とB側を同時に通電すると、作動不良を起こす場合がありますので、同時通電しないようご注意ください。

JSY5000-H Series／製品個別注意事項③

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、3･4･5ポート電磁弁／共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。https://www.smcworld.com

サージ電圧の回り込み対策

⚠注意

■サージ電圧の回り込みについて

無極性タイプのバルブは、非常停止等の負荷供給電源緊急遮断時において、容量(消費電力)が大きい負荷機器により発生するサージ電圧の回り込みが発生し、非通電状態のバルブが切換わる場合があります。(図1)

負荷供給電源の遮断回路を設置する場合は、極性付のバルブ(逆接防止ダイオード付)を検討いただくかあるいは、負荷機器のCOM.ラインと出力機器のCOM.ライン間にサージ吸収用のダイオードを設置してください。(図2)



図1.サージ回り込み回路例(NPN出口例)(DC24Vの場合)



図2.サージ回り込み対策例(NPN出口例)(DC24Vの場合)

ランプの表示について

⚠注意

ランプ・サージ電圧保護回路付で、ソレノイドaに通電した場合は、ランプが赤に点灯し、ソレノイドbに通電した場合は、ランプが緑に点灯します。



※バルブカバーカット図

マニホールド内部の基板について

⚠注意

マニホールド内部に組み込まれている基板などは、分解できませんのでご注意ください。無理に分解すると、部品などが破損する場合があります。

当社以外のチューブの使用上のご注意

⚠注意

①当社以外のブランドのチューブをご使用になる場合には、チューブ外径精度が次の仕様を満足することをご確認ください。

1) ナイロンチューブ　　±0.1mm以内
2) ソフトナイロンチューブ　±0.1mm以内
3) ポリウレタンチューブ　　+0.15mm以内、−0.2mm以内

チューブ外径精度を満足していない場合、チューブ内径寸法が当社寸法と異なる場合、材質、硬度、表面粗さが当社製品と異なる場合は、使用しないでください。ご不明な点は当社にご確認ください。チューブが接続できなかったり、漏れ、チューブ抜け、継手破損の原因となります。

KQG2およびKQB2は製品の性質上、当社以外のブランドチューブをご使用になる場合は、製品の保証対象外となります。

②当社以外のブランドの管継手をご使用になる場合には、ご使用条件において問題が発生しないことを必ずご確認ください。

JSY5000-H Series／製品個別注意事項④

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、3･4･5ポート電磁弁／共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。https://www.smcworld.com

ワンタッチ管継手使用のご注意

⚠注意

■ワンタッチ管継手のチューブ着脱操作

1) チューブの装着

①外周に傷のないチューブを直角に切断してください。チューブ切断の際はチューブカッタTK-1, 2, 3, 5, 6をご使用ください。ペンチ、ニッパ、ハサミ等は使用しないでください。扁平して、装着できない場合や接続後のチューブ抜け、エア漏れの原因となります。また、チューブの長さは余裕をとってください。

②ポリウレタン材質のチューブは、内圧を加えることにより外径が膨張するため、ワンタッチ管継手に再装着できない場合があります。チューブ外径を確認し外径精度がø2で＋0.07mm以上、その他のサイズで＋0.15mm以上の場合はチューブを切断せずワンタッチ管継手に再装着してご使用ください。ワンタッチ管継手に再装着する場合は、チューブがスムーズにリリースブッシュを通過できるかご確認ください。

③握ったチューブを真っ直ぐ(0～5°)にゆっくりと押込み、奥まで確実に差込んでください。

④奥まで差込んだらチューブを軽く引張り、抜けないことをご確認ください。奥まで確実に装着されていないと、エア漏れやチューブ抜けの原因となります。
チューブの抜け確認の目安は下表をご参照願います。

チューブサイズ	チューブ引張力　N
ø2, ø3.2, ø1/8"	5
ø4, ø5/32", ø3/16"	8
ø6, ø1/4"	12
ø8, ø5/16"	20
ø10, ø3/8"	30
ø12, ø1/2"	35
ø16	50

2) チューブの離脱

チューブサイズによってはチューブの取外しが困難なためリリース工具をご使用ください。チューブリリース工具につきましては、P.33をご参照ください。

①リリースブッシュを十分に押し込んでください。この時、ツバを均等に押してください。リリースブッシュを押す前にチューブを押し込まないでください。

②リリースブッシュが戻されないように押さえながら、チューブを抜いてください。リリースブッシュの押さえが不十分だと逆に食い込みが増し、抜けにくくなります。

③離脱したチューブを再使用するときは、チューブの食い込んだ箇所を切断してご使用ください。チューブの食い込んだ箇所をそのまま使用すると、エア漏れの原因やチューブが離脱しにくくなります。

設置について

⚠注意

1次側の圧力が使用圧力範囲内でも、供給ポート1(P)の配管のサイズダウンなどで配管が絞られた状態になりますと流量不足が生じ、バルブが完全に切り換わらず、シリンダが誤作動する場合がありますのでご注意ください。

保守点検

⚠注意

①IP69Kを満足させるために、フランジ付六角ボルトの定期的な増締めを推奨します。(点検期間：推奨3か月)

締付箇所および締付トルクはP.25のマニホールド分解図をご確認ください。

ワッシャが損傷している場合は交換してください。

②フランジ付六角ボルトを外して分解する際に、製品外表面に水分の付着がないことを確認してください。水分が付着したまま分解、組立てを行うと、マニホールド内部に水分が浸入し、破損の恐れがあります。

③フランジ付六角ボルトを締付ける際に、ワッシャが組込まれていることをご確認ください。



EX430 Series／製品個別注意事項①

ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましては、裏表紙および「取扱説明書」をご確認ください。

設計・選定上のご注意

⚠警告

①仕様範囲を超えて使用しないでください。

仕様範囲を超えて使用すると、火災・誤動作・システム破損の原因となります。
仕様をご確認のうえ、ご使用ください。

②インターロック回路に使用する場合は

- **別系統による（機械式の保護機能など）多重のインターロックを設けてください。**
- **正常に動作していることの点検を実施してください。**

誤動作による、事故の恐れがあります。

⚠注意

①規定の電圧でご使用ください。

規定以外の電圧で使用すると、故障・誤動作の恐れがあります。

②足場になる箇所には取付けないでください。

誤って乗ったり、足を掛けたりしたことにより過大な荷重が加わると、破損することがあります。

③保守スペースを確保してください。

保守点検に必要なスペースを確保してください。

④電源投入時の突入電流にご注意ください。

接続される負荷によっては、初期充電電流により過電流保護機能がはたらき、製品が誤動作する可能性があります。

取付

⚠注意

①製品取扱い時や組付け時には、

- **製品を取外しするとき、勢いあまって手をぶつけないようにしてください。**

製品結合部はパッキンで固く結合されています。

- **製品を結合するとき、製品の間に指を挟まれないようにしてください。**

けがの恐れがあります。

②落としたり、打ち当てたり、過度の衝撃を加えないでください。

破損し、故障・誤動作の原因となります。

取付

⚠注意

③締付トルクを守ってください。

締付トルク範囲を超えて締付けると、ねじを破損する可能性があります。
指定の締付トルクと異なるトルクで締付けた場合、IP69Kが達成されません。

④大型のマニホールド電磁弁を持ち運ぶ際には、接続部に応力がかからないように持ち上げてください。

大型のマニホールド電磁弁の場合には、製品との接続部が破損する可能性があります。
また重量物となる場合もありますので、持ち運ぶ際には無理をせず、複数の作業者にて運搬／設置作業を行ってください。

⑤製品を設置する際には、平らな面に取付けてください。

製品全体にねじれが発生すると、エア漏れもしくは接触不良などの原因になります。

配線

⚠注意

①ケーブルに繰返しの曲げや引っ張り、重い物を載せたり、力が加わったりしないようにしてください。

ケーブルに繰返し曲げ応力や引張力が加わるような配線は、断線の原因となります。

②誤配線をしないでください。

誤配線の内容によっては、製品が破壊したり、誤動作したりする恐れがあります。

③配線作業を通電中に行わないでください。

製品や入出力機器が破損したり、誤動作したりする恐れがあります。

④動力線や高圧線と同一配線経路で使用はしないでください。

動力線・高圧線からの信号ラインのノイズ・サージの混入により誤動作の恐れがあります。
製品や入出力機器の配線と動力線・高圧線は、別配線（別配管）にしてください。

⑤配線の絶縁性をご確認ください。

絶縁不良（他の回路と混触、端子間の絶縁不良など）があると、製品、各入出力機器への過大な電圧の印加または電流の流れ込みにより、製品や各入出力機器が破壊する可能性があります。

EX430 Series／製品個別注意事項②

ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましては、裏表紙および「取扱説明書」をご確認ください。

配線

⚠注意

⑥製品を機器・装置に組込む場合は、ノイズフィルタなどを設置し十分なノイズ対策を実施してください。

ノイズの混入により、誤動作の恐れがあります。

⑦配線作業を行う際には、水・溶液・油がコネクタ部より内部に浸入しないようにしてください。

破損し、故障・誤動作の原因となります。

⑧コネクタ部に応力が加わらないように配線をしてください。

接触不良の原因となり、故障・誤動作の要因となります。

使用環境

⚠警告

①可燃性ガス・爆発性ガスの雰囲気では使用しないでください。

火災・爆発の恐れがあります。
この製品は、防爆構造ではありません。

⚠注意

①次のような場所で使用する場合は、遮蔽対策を十分に実施してください。

対策が不十分の場合は、誤動作・故障の原因となります。
対策効果の確認は、個々の機器・装置に組込んで実施してください。

1) 静電気などによるノイズが発生する場所
2) 電界強度が強い場所
3) 放射能により被曝する恐れのある場所
4) 動力線・高圧線が近くを通る場所

②油分・薬品環境下では、使用しないでください。

クーラント液や洗浄液など、種々の油並びに薬品の環境下でのご使用につきましては、短期間でも製品が悪影響(故障、誤動作など)を受ける場合があります。

③腐食性のあるガス、液体がかかる環境下には使用しないでください。

製品が破損し誤動作する可能性があります。

使用環境

⚠注意

④保護構造により、使用環境をご考慮ください。

保護構造IP69Kは、下記条件が実施されることで達成できます。

1) 通信用M12コネクタ付ケーブルで、適正に配線処理する。
2) SIユニットとマニホールドバルブは適正な取付けを行う。

⑤サージ発生源がある場所では、使用しないでください。

製品周辺に、大きなサージを発生させる装置機器(電磁式リフター・高周波誘導炉・溶接機・モータなど)がある場合、製品内部回路素子の劣化または破壊を招く恐れがありますので、発生源のサージ対策を考慮いただくと共にラインの混触を避けてください。

⑥リレー・電磁弁・ランプなどサージ電圧を発生する負荷を直接駆動する場合の負荷には、サージ吸収素子内蔵タイプの製品をご使用ください。

サージ電圧が発生する負荷を直接駆動すると、製品破損の恐れがあります。

⑦CEマーキングにおける雷サージに対する耐性は有していませんので、装置側で雷サージ対策を実施してください。

⑧製品内部に、粉塵、配線クズなどの異物が入らないようにしてください。

故障、誤動作の原因となります。

⑨製品は、振動、衝撃のない場所に取付けてください。

故障、誤動作の原因となります。

⑩直射日光の当る場所では使用しないでください。

直射日光が当る場合は、日光を遮断してください。
故障、誤動作の原因となります。

⑪周囲温度範囲を守ってご使用ください。

誤動作の恐れがあります。

⑫周囲の熱源による、輻射熱を受ける場所での使用はしないでください。

動作不良の原因となります。

EX430 Series／製品個別注意事項③

ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意につきましては、裏表紙および「取扱説明書」をご確認ください。

調整・使用

⚠警告

①濡れた手で操作・設定をしないでください。

感電の恐れがあります。

⚠注意

①設定スイッチは、先の細い時計ドライバーなどで設定してください。

またスイッチ操作時は、関連する部分以外には接触しないようにしてください。
部品破損および短絡により故障の原因となります。

②ご使用状況に合せた、適切な設定を行ってください。

不適切な設定になっていますと、動作不良の原因となります。
各スイッチの設定に関しては、取扱説明書をご参照ください。

③プログラミングおよびアドレスに関する詳細内容は、PLCメーカのマニュアルをご参照ください。

プロトコルに関するプログラミングの内容は、ご使用のPLCメーカにての対応となります。

保守点検

⚠警告

①分解・改造(基板の組み替え含む)・修理は行わないでください。

けが、故障の恐れがあります。

②保守点検をするときは、

- **供給電源をOFFにしてください。**
- **供給しているエアを止めて、配管中の圧縮空気を排気し、大気開放状態を確認してから実施してください。**

システム構成機器の、意図しない誤動作の恐れがあります。
また、けがの恐れがあります。

⚠注意

①製品とバルブマニホールドを分離／結合する際には、

- **勢いあまって、手をぶつけないようにしてください。**

結合部はパッキンで固く結合されています。

- **指を挟まれないようにしてください。**

けがの恐れがあります。

②保守点検を定期的に実施してください。

機器・装置の誤動作により、意図しないシステム構成機器の誤動作の恐れがあります。

③保守点検完了後に、適正な機能検査を実施してください。

正常に機器が動作しないなどの異常の場合は、運転を停止してください。
システム構成機器の、意図しない誤動作の恐れがあります。

④製品の清掃は、ベンジンやシンナなどを使用しないでください。

表面に傷が付いたり、表示が消えたりする恐れがあります。
柔らかい布で拭き取ってください。
汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞ってから汚れを拭き取り、乾いた布で再度拭き取ってください。

その他

⚠注意

①バルブマニホールドの共通注意事項および製品個別注意事項は、各製品シリーズの掲載されているカタログをご参照ください。

⚠ 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「**注意**」「**警告**」「**危険**」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格(ISO/IEC)、日本産業規格(JIS)※1)およびその他の安全法規※2)に加えて、必ず守ってください。

⚠注意： 取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

⚠警告： 取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

⚠危険： 切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

※1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems.
ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems.
IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines. (Part 1: General requirements)
ISO 10218: Manipulating industrial robots -Safety.
JIS B 8370: 空気圧システム通則
JIS B 8361: 油圧システム通則
JIS B 9960-1: 機械類の安全性－機械の電気装置(第1部：一般要求事項)
JIS B 8433: 産業用マニピュレーティングロボット－安全性 など

※2) 労働安全衛生法 など

⚠警告

①当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。

ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。
このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。
常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。

②当社製品は、充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは充分な知識と経験を持った人が行ってください。

③安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。

1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。

④次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格別のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださるようお願い致します。

1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料・食料に触れる機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標準仕様に合わない用途の場合。
3. 人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求される用途への使用。
4. インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。

⚠注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。

ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向けに提供しています。製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。
ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問合せ願います。

保証および免責事項／適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。
下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。※3)
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。

②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。

③その他製品個別の保証および免責事項も参照、ご理解の上、ご使用ください。

※3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。
真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

⚠注意

当社製品は、法定計量器として使用できません。

当社が製造、販売している製品は、各国計量法に関連した型式認証試験や検定などを受けた計量器、計測器ではありません。このため、当社製品は各国計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。