

簡易特注品

-XA1~XA38:ロッド先端形状変更

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

[ダウンロードはこちら](#)

表示記号

6 RSQ(φ12~φ50)/RSG(φ40,φ50):ロッド先端形状変更

-XA1~XA38

適用シリーズ

シリーズ		作動方式	適用パターン記号
RSQ RSG	ストッパ シリンダ 高さ固定形	複動形	丸溝形の場合 φ12 [※] , φ16 XA1,3,6,7,11, 13,17,18,19,32,34 φ20~φ50 XA1,3,6,7,8,10,11,13,19,32,33,34 面取形の場合 XA35,36,37,38
		複動形/バネ入り	
	ストッパ シリンダ 高さ調整形	複動形	
		単動形	

注)φ12は従来形状(RSQ)となります。


表1

チューブ内径(mm)	H(mm)
φ12,φ16	40
φ20,φ32	63
φ40,φ50	83

●面取り形(XA35~XA38)の場合、H寸法は表1の値以下としてください。(表1、寸法以上の場合は別途特注となります。)

注意事項

- 図示されていない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任となります。
- *印の標準寸法は、ロッド径(D)に対してD-2mmとなります。変更する場合は、指定してください。
- ピストンロッドは引き込み時の状態を示しています。



長手寸法は標準より伸ばしたい寸法を記入してください。
(標準と同じ長さの場合、左図の※部は"0"となります。)

丸棒形

<p>表示記号: A1</p>	<p>表示記号: A3</p>	<p>表示記号: A6</p>	<p>表示記号: A7</p>
<p>表示記号: A8</p>	<p>表示記号: A10</p>	<p>表示記号: A11</p>	<p>表示記号: A13</p>
<p>表示記号: A17</p>	<p>表示記号: A18</p>	<p>表示記号: A19</p>	<p>表示記号: A32</p>
<p>表示記号: A33</p>	<p>表示記号: A34</p>		

面取形

<p>表示記号: A35</p>	<p>表示記号: A36</p>	<p>表示記号: A37</p>	<p>表示記号: A38</p>
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------