

共通仕様品オーダーメイド -XB12:外部ステンレス鋼シリンダ



8 外部ステンレス鋼シリンダ

表示記号


-XB12

周囲環境にさらされる外部部品のすべてに耐食性の優れたステンレス鋼(SUS304)を使用したシリンダ。外形寸法および取付寸法はCM2シリーズ標準品と同一。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	標準形の掲載ページ
CM2	エアシリンダ	CM2	複動片ロッド	②-1 P.172~
			単動(押、引)	
	ロッド回り止め形	CM2K	複動両ロッド	
			複動片ロッド	
			単動(押、引)	

型式表示方法



仕様

材質	外部部品 SUS304	
シリーズ名	CM2・CM2K	CM2W
クッション	ラバークッション(標準装備)	
取付支持形式	基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、クレブスー体形、ボスカット基本形、ボスカットロッド側フランジ形	基本形、軸方向フート形、フランジ形
上記以外の仕様および外形寸法	標準形と同一	

注) エアクッション付、ワンタッチ管継手内蔵形はありません。

取付支持金具部品品番

名称	チューブ内径(mm)			
	20	25	32	40
フート 注1)	CM-L020B-XB12	CM-L032B-XB12	CM-L040B-XB12	
フランジ	CM-F020B-XB12	CM-F032B-XB12	CM-F040B-XB12	
取付ナット	SN-020BSUS	SN-032BSUS	SN-040BSUS	
ロッド先端ナット	NT-02SUS	NT-03SUS	NT-04SUS	
1山ナックルジョイント	I-020B-XB12	I-032B-XB12	I-040B-XB12	
2山ナックルジョイント 注2)	Y-020B-XB12	Y-032B-XB12	Y-040B-XB12	
2山ナックルジョイント用ピン 注3)	CDP-1-XC27		CDP-3-XC27	

注1) フート金具2ヶおよび取付ナット1ヶが最小手配数量時の内訳となります。シリンダ1台分の場合の数量は2ヶで手配してください。

注2) ピン、止め輪付

注3) 止め輪付(φ40は割ピン)