

エアフィルタ

25A-AF20-D~25A-AF60-D



型式表示方法

25A - AF **30** - **03** **B** - **03** - D

① ② ③ ④ ⑤

● 二次電池対応シリーズ

・標準は、a, bの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・標準記号は、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) 25A-AF30-N03B-RZ-D

	記号	内容	① ボディサイズ				
			20	30	40	50	60
② ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●	●	●
	N	NPT	●	●	●	●	●
	F	G	●	●	●	●	●
③ 管接続口径	+						
	01	1/8	●	—	—	—	—
	02	1/4	●	●	●	—	—
	03	3/8	—	●	●	—	—
	04	1/2	—	—	●	—	—
	06	3/4	—	—	●	●	—
④ オプション	+						
	無記号	取付オプションなし	●	●	●	●	●
⑤ 標準準	B ^{注1)}	ブラケット付	●	●	●	●	●
	+						
	a	流れ方向	●	●	●	●	●
⑤ 標準準	R	流れ方向：右→左	●	●	●	●	●
	+						
⑤ 標準準	b	単位表記	●	●	●	●	●
	Z ^{注2)}	製品の単位表記：psi、°F	○ ^{注2)}				

注1) オプション“B”は同時梱包となり、組付けられていません。ブラケット2種類と取付ねじ(2本)のアセンブリとなります。
 注2) ○は、ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

25A-ブラケット、ケースアセンブリ／部品品番

オプション仕様	型式					
	25A-AF20-D	25A-AF30-D	25A-AF40-D	25A-AF40-06-D	25A-AF50-D	25A-AF60-D
ブラケットアセンブリ ^{注)}	25A-AF24P-070AS	25A-AF34P-070AS	25A-AF44P-070AS	25A-AF49P-070AS	25A-AF54P-070AS	
ケースアセンブリ	25A-C2SF-D	25A-C3SF-D	25A-C4SF-D			

注) ブラケットA,Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

エアフィルタ 25A-AF20-A~25A-AF60-A



型式表示方法

25A - AF **30** - **03** **B** - **03** - A

① ② ③ ④ ⑤

● 二次電池対応シリーズ

・標準は、a, bの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・標準記号は、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) 25A-AF30-N03B-RZ-A

	記号	内容	①						
			ボディサイズ						
			20	30	40	50	60		
②	ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●	●	●	
		N	NPT	●	●	●	●	●	
		F	G	●	●	●	●	●	
③	管接続口径	+							
		01	1/8	●	—	—	—	—	
		02	1/4	●	●	●	—	—	
		03	3/8	—	●	●	—	—	
		04	1/2	—	—	●	—	—	
		06	3/4	—	—	●	●	—	
④	取付	+							
		無記号	取付オプションなし	●	●	●	●	●	
		B ^{注1)}	ブラケット付	●	●	●	●	●	
⑤	a	流れ方向	無記号	流れ方向：左→右	●	●	●	●	●
			R	流れ方向：右→左	●	●	●	●	●
	b	圧力単位	無記号	製品銘板、ケース注意表示の単位表記：MPa	●	●	●	●	●
			Z ^{注2)}	製品銘板とケース注意表示の単位表記：psi、*F	○ ^{注2)}				

注1) ブラケットは、同時梱包となり、組付けられていません。取付けねじ(2本)が付属となります。
 注2) ○は、ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

25A-ブラケット、ケースアセンブリ／部品品番

オプション	型式	25A-AF20-A	25A-AF30-A	25A-AF40-A	25A-AF40-06-A	25A-AF50-A 25A-AF60-A
ブラケットアセンブリ ^{注)}		25A-AF22P-050AS	25A-AF32P-050AS	25A-AF42P-050AS	25A-AF42P-070AS	25A-AF52P-050AS
ケースアセンブリ		25A-C2SF-A	25A-C3SF-A	25A-C4SF-A		

注) ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリです。

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

方向制御機器
 エアシリンダ
 付属関連機器
 ロータリ
 アクチュエータ
 エアチャック
 真空用機器
 清浄化機器
 クリーン
 エアフィルタ
 モジニョロー
 圧力制御機器
 駆動制御機器
 継手
 検出スイッチ
 流体制御用
 機器
 プロセスガス用
 電動
 アクチュエータ
 オートスイッチ

ミストセパレータ

25A-AFM20-D~25A-AFM40-06-D

マイクロミストセパレータ

25A-AFD20-D~25A-AFD40-06-D



・25A-AFMシリーズ ろ過度:0.3 μ m

・25A-AFDシリーズ ろ過度:0.01 μ m

型式表示方法

25A - AFM **30** - **03** **B** - **□** - D

25A - AFD **30** - **03** **B** - **□** - D

二次電池対応
シリーズ

①

②

③

④

⑤

・標準は、a, bの各項目毎に1つずつ選択してください。
・標準記号は、アルファベットの若い順に並べて表示します。
例) 25A-AFM30-N03B-RZ-D

	記号	内容	①					
			ボディサイズ					
			20	30	40			
②	ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●		
		N	NPT	●	●	●		
		F	G	●	●	●		
+								
③	管接続口径	01	1/8	●	—	—		
		02	1/4	●	●	●		
		03	3/8	—	●	●		
		04	1/2	—	—	●		
		06	3/4	—	—	●		
+								
④	取付	無記号	取付オプションなし	●	●	●		
		B ^{注1)}	ブラケット付	●	●	●		
+								
⑤	標準	a	流れ方向	無記号	流れ方向：左→右	●	●	●
			R	流れ方向：右→左	●	●	●	
		+						
	b	単位表記	無記号	製品の単位表記：MPa、℃	●	●	●	
			Z ^{注2)}	製品の単位表記：psi、°F	○ ^{注2)}	○ ^{注2)}	○ ^{注2)}	

注1) オプション“B”は同時梱包となり、組付けられていません。ブラケット2種類と取付ねじ(2本)のアセンブリとなります。
注2) ○は、ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

25A-ブラケット、ケースアセンブリ／部品品番

オプション仕様	型式			
	25A-AFM20-D 25A-AFD20-D	25A-AFM30-D 25A-AFD30-D	25A-AFM40-D 25A-AFD40-D	25A-AFM40-06-D 25A-AFD40-06-D
ブラケットアセンブリ ^{注)}	25A-AF24P-070AS	25A-AF34P-070AS	25A-AF44P-070AS	25A-AF49P-070AS
ケースアセンブリ	25A-C2SF-D	25A-C3SF-D	25A-C4SF-D	

注) ブラケットA,Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細は[WEBカタログ](#)参照

ミストセパレータ

25A-AFM20-A～25A-AFM40-A

マイクロミストセパレータ

25A-AFD20-A～25A-AFD40-A



・25A-AFMシリーズ ろ過度:0.3 μ m

・25A-AFDシリーズ ろ過度:0.01 μ m

型式表示方法

25A-AFM **30** - **03** **B** - **A**

25A-AFD **30** - **03** **B** - **A**

二次電池対応
シリーズ

①

②

③

④

⑤

・標準は、a, bの各項目毎に1つずつ選択してください。
・標準記号は、アルファベットの若い順に並べて表示します。
例) 25A-AFM30-N03B-RZ-A

	記号	内容	① ボディサイズ			
			20	30	40	
② ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●	
	N	NPT	●	●	●	
	F	G	●	●	●	
+						
③ 管接続口径	01	1/8	●	—	—	
	02	1/4	●	●	●	
	03	3/8	—	●	●	
	04	1/2	—	—	●	
	06	3/4	—	—	●	
+						
④ オプション	無記号	取付オプションなし	●	●	●	
	B ^{注1)}	ブラケット付	●	●	●	
+						
⑤ 標準	a 流れ方向	無記号	流れ方向：左→右	●	●	●
		R	流れ方向：右→左	●	●	●
	+					
b 圧力単位	無記号	製品銘板、ケース注意表示の単位表記：MPa	●	●	●	
	Z ^{注2)}	製品銘板とケース注意表示の単位表記：psi、°F	○ ^{注2)}	○ ^{注2)}	○ ^{注2)}	

注1) ブラケットは、同時梱包となり、組付けられていません。取付けねじ(2本)が付属となります。

注2) ○は、ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

25A-ブラケット、ケースアセンブリ／部品品番

オプション	型式	25A-AFM20-A 25A-AFD20-A	25A-AFM30-A 25A-AFD30-A	25A-AFM40-A 25A-AFD40-A	25A-AFM40-06-A 25A-AFD40-06-A
ブラケットアセンブリ ^{注)}		25A-AF22P-050AS	25A-AF32P-050AS	25A-AF42P-050AS	25A-AF42P-070AS
ケースアセンブリ		25A-C2SF-A	25A-C3SF-A	25A-C4SF-A	

注) ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリです。

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細は[WEBカタログ](#)参照

方向制御機器
エアシリンダ
付属関連機器
ロータリ
アクチュエータ
エアチャック
真空用機器
清浄化機器
クリーン
エアフィルタ
モジュラー
圧力制御機器
駆動制御機器
管継手
検出スイッチ
流体制御用
機器
プロセスガス用
電動
アクチュエータ
オートスイッチ

レギュレータ

25A-AR20-D~25A-AR60-D

逆流機能付レギュレータ

25A-AR20K-D~25A-AR60K-D



型式表示方法

25A-AR 30 K - 03 B - - D

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

二次電池対応シリーズ

・標準は、a~eの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) 25A-AR30K-03B-1NR-D

	記号	内容	①				
			ボディサイズ				
			20	30	40	50	60
② 逆流機能付	無記号	逆流機能なし	●	●	●	●	●
	K ^{注1)}	逆流機能付	●	●	●	●	●
③ ねじ種類	+						
	無記号	Rc	●	●	●	●	●
	N	NPT	●	●	●	●	●
④ 管接続口径	F	G	●	●	●	●	●
	+						
	01	1/8	●	—	—	—	—
	02	1/4	●	●	●	—	—
	03	3/8	—	●	●	—	—
	04	1/2	—	—	●	—	—
⑤ 取付	06	3/4	—	—	●	●	—
	10	1	—	—	—	●	●
	+						
	無記号	取付オプションなし	●	●	●	●	●
⑥ 標準	B ^{注3)}	ブラケット付	●	●	●	●	●
	H	セットナット付(パネルマウント用)	●	●	●	—	—
a	無記号	0.05~0.85MPa設定	●	●	●	●	●
	1 ^{注4)}	0.02~0.2MPa設定	●	●	●	●	●
b	無記号	リリーフタイプ	●	●	●	●	●
	N	ノンリリーフタイプ	●	●	●	●	●
c	無記号	流れ方向：左→右	●	●	●	●	●
	R	流れ方向：右→左	●	●	●	●	●
d	無記号	ハンドル下向き	●	●	●	●	●
	Y	ハンドル上向き	●	●	●	●	●
e	無記号	製品の単位表記：MPa、°C 圧力計の単位表記：MPa	●	●	●	●	●
	Z ^{注5)}	製品の単位表記：psi、°F 圧力計の単位表記：psi (MPa併記)	○ ^{注5)}				

注1) 入口圧力は設定圧力より0.05MPa以上高くなるようにしてください。

注2) オプションB,Hは同時梱包となり、組付けられていません。

注3) ブラケットにはセットナットが付属となります。

注4) 設定圧力仕様の上限以上に設定できる場合がありますが、仕様の範囲内でご使用ください。

注5) ○は、ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみ販売となります。

25A-ブラケット、セットナット/部品品番

オプション仕様	型式					
	25A-AR20(K)-D	25A-AR30(K)-D	25A-AR40(K)-D	25A-AR40(K)-06-D	25A-AR50(K)-D	25A-AR60(K)-D
ブラケットアセンブリ ^{注1)}	25A-AR23P-270AS	25A-AR33P-270AS	25A-AR43P-270AS		25A-AR54P-270AS	
セットナット	AR23P-260S	AR33P-260S	AR43P-260S		— ^{注2)}	

注1) ブラケットとセットナットのアセンブリです。25A-AR50(K)-D・25A-AR60(K)-Dは、ブラケットA、Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。

注2) 25A-AR50(K)-D・25A-AR60(K)-D用のセットナットにつきましては、別途お問合せください。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

レギュレータ

25A-AR20-B~25A-AR60-B

逆流機能付レギュレータ

25A-AR20K-B~25A-AR60K-B



型式表示方法

25A-AR 30 K - 03 B - B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

二次電池対応シリーズ

・標準は、a~eの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) 25A-AR30K-03B-1NR-B

	記号	内容	①					
			ボディサイズ					
			20	25	30	40	50	60
②	逆流機能付 無記号 K	逆流機能なし	●	●	●	●	●	●
		逆流機能付	●	●	●	●	●	●
③	ねじ種類 無記号 N F	Rc	●	●	●	●	●	●
		NPT	●	●	●	●	●	●
		G	●	●	●	●	●	●
④	管接続口径 01 02 03 04 06 10	1/8	●	—	—	—	—	—
		1/4	●	●	●	●	—	—
		3/8	—	●	●	●	—	—
		1/2	—	—	●	●	—	—
		3/4	—	—	—	●	●	—
		1	—	—	—	—	●	●
⑤	取付 無記号 B H	取付オプションなし	●	●	●	●	●	●
		ブラケット付	●	●	●	●	●	●
		セットナット付(パネルマウント用)	●	●	●	●	—	—
⑥	a	設定圧力 無記号	●	●	●	●	●	●
		1注3)	●	●	●	●	●	●
	b	排气機構 無記号	●	●	●	●	●	●
		N	●	●	●	●	●	●
	c	流れ方向 無記号	●	●	●	●	●	●
		R	●	●	●	●	●	●
	d	ハンドル向き 無記号	●	●	●	●	●	●
		Y	●	●	●	●	●	●
	e	圧力単位 無記号	●	●	●	●	●	●
		Z注4)	○注4)	○注4)	○注4)	○注4)	○注4)	○注4)

注1) オプションB,Hは、同時梱包となり、組付けられていません。

注2) ブラケットにはセットナットが付属となります。(25A-AR20(K)~25A-AR40(K))

25A-AR50(K)、25A-AR60(K)は取付ねじ(2本)が付属となります。

注3) 設定圧力仕様の上限以上に設定できる場合がありますが、仕様範囲内でご使用ください。

注4) ○は、ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみ販売となります。

25A-ブラケット、セットナット/部品品番

オプション	型式	25A-AR20(K)-B	25A-AR25(K)-B	25A-AR30(K)-B	25A-AR40(K)-B	25A-AR50(K)-B 25A-AR60(K)-B
ブラケットアセンブリ注1)		25A-AR23P-270AS	25A-AR28P-270AS	25A-AR33P-270AS	25A-AR43P-270AS	25A-AR52P-270AS注2)
セットナット		AR23P-260S	AR28P-260S	AR33P-260S	AR43P-260S	—注3)

注1) ブラケットとセットナットのアセンブリです。

注2) ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリです。

注3) 25A-AR50(K)、25A-AR60(K)用セットナットにつきましては、別途お問合せください。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

フィルタレギュレータ

25A-AW20-D～25A-AW60-D

逆流機能付フィルタレギュレータ

25A-AW20K-D～25A-AW60K-D



型式表示方法

25A-AW 30 K - 03 B - D

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

●二次電池対応シリーズ

・標準は、a～dの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) 25A-AW30K-03B-1N-D

	記号	内容	① ボディサイズ				
			20	30	40	60	
② 逆流機能付	無記号	逆流機能なし	●	●	●	●	
	K ^{注1)}	逆流機能付	●	●	●	●	
③ ねじ種類	+						
	無記号	Rc	●	●	●	●	
	N	NPT	●	●	●	●	
④ 管接続口径	F	G	●	●	●	●	
	+						
	01	1/8	●	—	—	—	
	02	1/4	●	●	●	—	
	03	3/8	—	●	●	—	
	04	1/2	—	—	●	—	
⑤ 取付	06	3/4	—	—	●	●	
	10	1	—	—	—	●	
	+						
⑥ 標準	無記号	取付オプションなし	●	●	●	●	
	B ^{注3)}	ブラケット付	●	●	●	●	
	H	セットナット付(パネルマウント用)	●	●	●	—	
⑥ 標準	a 設定圧力	無記号	0.05～0.85MPa設定	●	●	●	●
		1 ^{注4)}	0.02～0.2MPa設定	●	●	●	●
	b 排気機構	無記号	リリーフタイプ	●	●	●	●
		N	ノンリリーフタイプ	●	●	●	●
	c 流れ方向	無記号	流れ方向：左→右	●	●	●	●
		R	流れ方向：右→左	●	●	●	●
	d 単位表記	無記号	製品の単位表記：MPa、°C 圧力計の単位表記：MPa	●	●	●	●
		Z ^{注5)}	製品の単位表記：psi、°F 圧力計の単位表記：psi (MPa併記)	○ ^{注5)}	○ ^{注5)}	○ ^{注5)}	○ ^{注5)}

注1) 入口圧力は設定圧力より0.05MPa以上高くなるようにしてください。
 注2) オプションB,Hは同時梱包となり、組付けられていません。
 注3) ブラケットにはセットナットが付属となります。
 注4) 設定圧力仕様の上限以上に設定できる場合がありますが、仕様範囲内でご使用ください。
 注5) ○は、ねじ種類NPTが対象となります。
 新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみ販売となります。

25A-ブラケット、セットナット、ケースアセンブリ／部品品番

オプション仕様	型式				
	25A-AW20(K)-D	25A-AW30(K)-D	25A-AW40(K)-D	25A-AW40(K)-06-D	25A-AW60(K)-D
ブラケットアセンブリ ^{注1)}	25A-AW23P-270AS	25A-AR33P-270AS	25A-AR43P-270AS		25A-AR54P-270AS
セットナット	AR23P-260S	AR33P-260S	AR43P-260S		— ^{注2)}
ケースアセンブリ	25A-C2SF-D	25A-C3SF-D	25A-C4SF-D		

注1) ブラケットとセットナットのアセンブリです。
 注2) 25A-AW60(K)-Dは、ブラケットA、Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。
 25A-AW60(K)-D用のセットナットにつきましては、別途お問合せください。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

フィルタレギュレータ

25A-AW20-B~25A-AW60-B

逆流機能付フィルタレギュレータ

25A-AW20K-B~25A-AW60K-B



型式表示方法

25A-AW **30** **K** - **03** **B** - **1N** - B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

● 二次電池対応シリーズ

・標準は、a~dの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) 25A-AW30K-03B-1N-B

	記号	内容	①						
			ボディサイズ						
			20	30	40	60			
②	無記号	逆流機能なし	●	●	●	●			
	K	逆流機能付	●	●	●	●			
③	+								
	無記号	Rc	●	●	●	●			
	N	NPT	●	●	●	●			
④	+								
	F	G	●	●	●	●			
④	管接続口径	01	1/8	●	—	—	—		
		02	1/4	●	●	●	—		
		03	3/8	—	●	●	—		
		04	1/2	—	—	●	—		
		06	3/4	—	—	●	●		
		10	1	—	—	—	●		
⑤	取付	無記号	取付オプションなし	●	●	●	●		
		B ^{注2)}	ブラケット付	●	●	●	●		
		H	セットナット付(パネルマウント用)	●	●	●	—		
⑥	標準	a	設定圧力	無記号	0.05~0.85MPa設定	●	●	●	●
				1 ^{注3)}	0.02~0.2MPa設定	●	●	●	●
		b	排気機構	無記号	リリーフタイプ	●	●	●	●
				N	ノンリリーフタイプ	●	●	●	●
		c	流れ方向	無記号	流れ方向：左→右	●	●	●	●
				R	流れ方向：右→左	●	●	●	●
		d	圧力単位	無記号	製品銘板、ケース注意表示の単位表記：MPa	●	●	●	●
				Z ^{注4)}	製品銘板、ケース注意表示の単位表記：psi、°F	○ ^{注4)}	○ ^{注4)}	○ ^{注4)}	○ ^{注4)}

注1) オプションB,Hは、同時梱包となり、組付けられていません。
 注2) ブラケットにはセットナットが付属となります。(25A-AW20(K)~25A-AW40(K))
 25A-AW60(K)は取付ねじ(2本)が付属となります。
 注3) 設定圧力仕様の上限以上に設定できる場合がありますが、仕様の範囲内でご使用ください。
 注4) ○は、ねじ種類NPTが対象となります。
 新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみ販売となります。

25A-ブラケット、セットナット、ケースアセンブリ/部品品番

オプション	型式	25A-AW20(K)-B	25A-AW30(K)-B	25A-AW40(K)-B	25A-AW60(K)-B
ブラケットアセンブリ ^{注1)}		25A-AW23P-270AS	25A-AR33P-270AS	25A-AR43P-270AS	25A-AW62P-270AS ^{注2)}
セットナット		AR23P-260S	AR33P-260S	AR43P-260S	— ^{注3)}
ケースアセンブリ		25A-C2SF-A	25A-C3SF-A	25A-C4SF-A	

注1) ブラケットとセットナットのアセンブリです。
 注2) ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリです。
 注3) 25A-AW60(K)用セットナットにつきましては、別途お問合せください。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

方向制御機器
 エアシリンダ
 付属関連機器
 ロータリ
 アクチュエータ
 エアチャック
 真空用機器
 清浄化機器
 クリーン
 エアフィルタ
 モニタリング
 圧力制御機器
 駆動制御機器
 管継手
 検出スイッチ
 流体制御用
 機器
 プロセスガス用
 アクチュエータ
 電動
 オートスイッチ

ミストセパレータレギュレータ

25A-AWM30-AWM40-D

マイクロミストセパレータレギュレータ

25A-AWD30-AWD40-D

・25A-AWMシリーズ ろ過度:0.3 μ m

・25A-AWDシリーズ ろ過度:0.01 μ m



25A-AWM30-D 25A-AWD30-D

型式表示方法

25A - AWM 30 - [] 03 B - [] - D

25A - AWD 30 - [] 03 B - [] - D

● 二次電池対応
シリーズ

①

②

③

④

⑤

- ・標準は、a~dの各項目毎に1つずつ選択してください。
- ・標準記号は、数字、アルファベットの順で、若い順に並べて表示します。

例) 25A-AWM30-F03B-1NR-D

	記号	内容	① ボディサイズ		
			30	40	
② ねじ種類	無記号	Rc	●	●	
	N	NPT	●	●	
	F	G	●	●	
+					
③ 管接続口径	02	1/4	●	●	
	03	3/8	●	●	
	04	1/2	—	●	
+					
④ 取付	無記号	取付オプションなし	●	●	
	B ^{注2)}	ブラケット付	●	●	
	H	セットナット付(パネルマウント用)	●	●	
+					
⑤ 標準 準	a 設定圧力 ^{注3)}	無記号	0.05~0.85MPa設定	●	●
		1	0.02~0.2MPa設定	●	●
	+				
	b 排気機構	無記号	リリーフタイプ	●	●
		N	ノンリリーフタイプ	●	●
	+				
	c 流れ方向	無記号	流れ方向:左→右	●	●
		R	流れ方向:右→左	●	●
+					
d 単位表記	無記号	製品の単位表記:MPa,°C	●	●	
	Z ^{注4)}	製品の単位表記:psi,°F	○ ^{注5)}	○ ^{注5)}	

注1) オプションB,Hは同時梱包となり、組付けられていません。

注2) ブラケットにはセットナットが付属となります。

注3) 設定圧力仕様の上限以上に設定できる場合がありますが、仕様の範囲内でご使用ください。

注4) ねじ種類NPTが対象となります。

新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみ販売となります。

注5) ○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。

25A-ブラケット、セットナット、ケースアセンブリ/部品品番

オプション仕様	型式	
	25A-AWM30-D 25A-AWD30-D	25A-AWM40-D 25A-AWD40-D
ブラケットアセンブリ ^{注)}	25A-AR33P-270AS	25A-AR43P-270AS
セットナット	AR33P-260S	AR43P-260S
ケースアセンブリ	25A-C3SF-D	25A-C4SF-D

注) ブラケットとセットナットのアセンブリです。

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

精密レギュレータ



25A-IR1000・2000・3000-A Series



型式表示方法

25A-IR 1 0 0 0 - 01 B - - A

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

- ・オプション・標準は、a, b, cの各項目毎に1つずつ選択してください。
- ・オプション記号・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。

	記号	内容	①			
			ボディサイズ			
			1	2	3	
② 設定圧力範囲	0	0.005~0.2MPa	●	●	—	
	1	0.01~0.2MPa	—	—	●	
	2	0.01~0.4MPa	●	●	●	
	2	0.01~0.8MPa	●	●	●	
+						
③ 排気方向	0	下排気	●	●	●	
	1	正面排気	—	—	●	
	2	背面排気	—	—	●	
+						
④ ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●	
	N	NPT	●	●	●	
	F	G	●	●	●	
+						
⑤ 管接続口径	01	1/8	●	—	—	
	02	1/4	—	●	●	
	03	3/8	—	—	●	
	04	1/2	—	—	●	
+						
⑥ 注1) オプション	a 取付	無記号	取付オプションなし			
		B ^{注2)}	ブラケット付			
		H	六角パネルナット付(パネルマウント用)			
	+					
	b デジタル圧カスイッチ付	EA	NPNオープンコレクタ1出力			
		EB	PNPオープンコレクタ1出力			
		EC	NPNオープンコレクタ2出力 + アナログ電圧出力			
ED		NPNオープンコレクタ2出力 + アナログ電流出力				
+						
⑦ 標準	c 流れ方向	無記号	流れ方向：左→右			
		R	流れ方向：右→左			
	+					
	d ハンドル向き	無記号	ハンドル上向き			
		V	ハンドル下向き			
	+					
	e 圧力単位 ^{注3)}	無記号	製品銘板と圧力計の単位表記：MPa			
Z		製品銘板と圧力計の単位表記：psi				
ZA		デジタル圧カスイッチ：単位切換機能付				

注1) オプションは同時梱包となり、組付けられていません。B, Hは同時選択できません。旧型ブラケットは本製品に使用できません。

注2) ブラケットには、セットナットが付属となります。

注3) 圧力単位表記一覧

	ねじ種類	製品銘板の単位表記	圧カスイッチの単位表記	販売 ^{注6)}
			EA, EB, EC, ED	
無記号	Rc	MPa	SI単位固定	国内、海外販売
	NPT			
	G			
Z ^{注4)}	Rc	psi	単位切換機能付(初期値psi)	海外のみ販売
	NPT			
	G			
ZA ^{注5)}	Rc	MPa	単位切換機能付	海外のみ販売
	NPT			
	G			

注4) ねじ種類：NPTが対象となります。

注5) オプション：EA, EB, EC, EDが対象となります。

注6) 新計量法により、国内ではSI単位表示のみの販売になります。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

方向制御機器
 エアシリンダ
 付属関連機器
 ロータリ
 アクチュエータ
 エアチャック
 真空用機器
 清浄化機器
 クリーン
 エアフィルタ
 モニタリング
 圧力制御機器
 駆動制御機器
 管継手
 検出スイッチ
 流体制御用
 機器
 プロセスガス用
 電動
 アクチュエータ
 オートスイッチ

電空レギュレータ 25A-ITV1000・2000・3000 Series

型式表示方法



25A - ITV 2 0 1 0 - 0 1 [] 2 [] S []

二次電池対応シリーズ

型式

1	1000タイプ
2	2000タイプ
3	3000タイプ

圧力レンジ

1	0.1MPa
3	0.5MPa
5	0.9MPa

電源電圧

0	DC24V
1	DC12~15V

入力信号

0	電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
1	電流形DC0~20mA(シンクタイプ)
2	電圧形DC0~5V
3	電圧形DC0~10V
40	4点プリセット入力

モニタ出力

1	アナログ出力DC1~5V
2	スイッチ出力・NPN出力
3	スイッチ出力・PNP出力
4	アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
無記号	なし(4点プリセット入力の場合)

圧力表示の単位

無記号	MPa
2注)	kgf/cm ²
3	bar
4注)	psi
5	kPa

注) 新計量法上(日本国内用はSI単位)
海外向けのみ販売となります。

ケーブルコネクタの種類

S	ストレート型3m
L	ライトアングル型3m
N	ケーブルコネクタなし

注) ケーブルコネクタは材質変更をした専用品です。

付属品(ブラケット)

無記号	ブラケットなし
B	フラットブラケット
C	L形ブラケット

注) ブラケットは特殊黒色クロム
処理を施した専用品です。
ブラケットは同梱となります。

接続口径

1	1/8(1000タイプ)
2	1/4(1000, 2000, 3000タイプ)
3	3/8(2000, 3000タイプ)
4	1/2(3000タイプ)

接続ねじの種類

無記号	Rc
N	NPT
T	NPTF
F	G

注) 本製品はリード線および電気回路を含んでいますので、完全な銅系未使用品ではありません。
接流体部のみ銅系未使用品となっております。
注) 電磁弁のコイル、コネクタのピン、リード線基板部は銅・亜鉛部材を使用しております。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照