

ATEX指令

エアシリンダ／複動・片ロッド

55-JCM Series

∅20, ∅25, ∅32, ∅40



CE II 2G Ex h IIC T5..T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T99°C..T119°C Db

型式表示方法

オートスイッチなし **55-JCM** **BZ** **20** - **100**

オートスイッチ付 **55-JCDM** **BZ** **20** - **100**

ATEXカテゴリ-2

オートスイッチ付
(磁石内蔵)

取付支持形式

BZ	基本形(ロッド側めねじ)
B	基本形(両側めねじ)
M	両側おねじ
MZ	ロッド側おねじ

チューブ内径

20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm

ポートねじの種類


無記号	M5
TR	Rc1/8
TN	NPT1/8

取付ナット

無記号	取付ナットなし
D	取付ナット付(1ヶ)※

※M, MZのみ
同梱出荷(未組付)となります。

取付ナット



ロッド先端ナットは
標準装備となります。

ロッド先端ねじ形状

無記号	おねじ
F	めねじ

シリンダストローク(mm)

標準ストロークにつきましては
下表をご参照ください。

標準ストローク表

チューブ内径 (mm)	標準ストローク(mm)注)
20	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
25	
32	
40	

注) 上記以外の中間ストロークにつきましては受注生産となります。
最小ストロークは25mmになります。

上記以外の仕様は、標準品JCMシリーズと同一です。
詳細は[こちら](#)をご覧ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、P.81を
ご参照ください。