

⚠『本製品は個別対応品のため納期及び価格を当社営業に確認願います。』

SP134X-014J  
P: RX



P.G.Information (特定開発品情報)

電空ポジショナ / IP8000-X113  
IP8100-X114

SMC 株式会社  
本社 〒101-0021  
東京都千代田区外神田 4-14-1  
秋葉原 UDX 15 階  
URL: <http://www.smcworld.com>


## ■特 長:

韓国の耐圧防爆構造認定品として使用可能！

- ・韓国の認証機関 KOSHA から防爆認定取得  
[検定合格番号: 11-AV4BO-0013]

型 式	防爆構造仕様
IP8000-X113(レバータイプ) IP8100-X114(ロータリタイプ)	Ex d II B T5 KOSHA 耐圧防爆構造 <sup>注)</sup>

注)韓国以外では防爆仕様として使用することはできませんので、ご注意ください。




防爆銘板 拡大(180° 回転)

## ■仕 様 / 外形寸法:


特長に記載した防爆構造仕様以外は標準品と同様です。  
仕様および外形寸法の詳細は標準品 IP8000 シリーズのカタログを  
ご参照願います。

## ■ 型式表示方法:

### ◇ IP8000-X113



### ◇ IP8100-X114



⚠ 注意: 製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず弊社 Best Pneumatics (総合カタログ)『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。