

5ポートメカニカルバルブ／弾性体シール VZM500 Series

型式表示方法



VZM55 0 - 01 - 00 [] - []

ボディオプション

0	標準
1*	外部パイロット方式

※VZM550-01-37を除く

接続口径

01	Rc1/8
N01	NPT1/8
F01	G1/8

オプション

F	フート形ブラケット付
---	------------

アクチュエータ追記号*

S	ローラ材質、硬化鋼
B	黒 押ボタン
G	緑 セレクタ
Y	黄 の色

アクチュエータの種類*

00	基本形
01	ローラレバー
02	一方方向作動ローラレバー
05	ストレートプランジャ
06	ローラプランジャ
30	押ボタン／キノコ頭
32	押ボタン／平長頭
33	押ボタン／平頭

※アクチュエータの種類と追記号の組合せは [こちら](#) の型式表をご参照ください。

SMC妥当性確認製品とは、ISO 13849-2 : 2012 付表A、Bに基づいて妥当性確認をした製品です。