

シャトルバルブ/ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210(F)-1220(F) Series

型式表示方法



VR12 **1** 0 - **01**

●接続口径

接続口径	適用機種
01	1/8 VR1210
02	1/4 VR1220

●ねじの種類

ねじの種類	記号
無記号	Rc
N	NPT
F	G

●ボディサイズ

1	1/8基準
2	1/4基準



VR 12 **1** 0 F - **06**

●ボディサイズ

1	1/8基準
2	1/4基準

●シャトルバルブ

●ワンタッチ管継手付

●適用チューブ外径

ミリサイズ		インチサイズ	
23	φ3.2*	01	φ1/8"
04	φ4	03	φ5/32"
06	φ6	07	φ1/4"
08	φ8	09	φ5/16"
10	φ10	11	φ3/8"

*φ3.2はφ1/8"のチューブをご使用ください。

SMC妥当性確認製品とは、ISO 13849-2 : 2012 付表A、Bに基づいて妥当性確認をした製品です。