

OSHA規格対応

鍵穴付残圧抜き3ポート弁(シングルアクション)

VHS20・30・40・50 Series



型式表示方法

シングルアクション

VHS 40 - [] 04 A - BS - [] - []

残圧抜き3ポート弁

ボディサイズ

記号
20
30
40
50

ねじの種類

無記号	Rc
N	NPT
F	G

管接続口径

記号	接続口径	ボディサイズ			
		20	30	40	50
01	1/8	●	—	—	—
02	1/4	●	●	●	—
03	3/8	—	●	●	—
04	1/2	—	—	●	—
06	3/4	—	—	●	●
10	1	—	—	—	●

ハンドル/ボンネット材質

記号	材質
A	難燃PBT
B	アルミ

オーダーメイド仕様


記号	内容
X1	ボディ赤色

準標準仕様

記号	内容
無記号	—
K	ハンドル黒色
R	流れ方向: 右→左
Z注)	製品銘板の単位表記はpsi

注) ねじ種類NPTのみが対象となります。
新計量法上(日本国内用はSI単位)、
海外向けのみの販売となります。

オプション

記号	内容
無記号	—
B	ブラケット付
S	サイレンサ内蔵(EXH.ポート)
	 サイレンサ内蔵

[B] は同梱出荷。
[S] は組付出荷。

SMC妥当性確認製品とは、ISO 13849-2 : 2012
付表A、Bに基づいて妥当性確認をした製品です。