

# OSHA規格準拠

鍵穴付残圧抜き3ポート弁(ダブルアクションタイプ)

# VHS2510・3510・4510・5510 Series



## 型式表示方法

ダブルアクション

VHS 4 510 - 04 A - BS - -

残圧抜き3ポート弁

ボディサイズ

記号
2
3
4
5

ダブルアクション

ねじの種類

無記号	Rc
N	NPT
F	G

管接続口径

記号	接続口径	ボディサイズ			
		2	3	4	5
01	1/8	●	—	—	—
02	1/4	●	●	●	—
03	3/8	—	●	●	—
04	1/2	—	—	●	—
06	3/4	—	—	●	●
10	1	—	—	—	●

ハンドル/ボンネット材質

記号	材質
A	難燃PBT
B	アルミ

オーダーメイド仕様

記号	内容
X1	ボディ赤色


標準仕様

記号	内容
無記号	—
K	ハンドル黒色
R	流れ方向:右→左
Z <sup>注</sup>	製品銘板の単位表記はpsi

注) ねじ種類NPTのみが対象となります。  
新計量法上(日本国内用はSI単位)、  
海外向けのみの販売となります。

オプション

記号	内容
無記号	—
B	ブラケット付
S	サイレンサ内蔵(EXH.ポート)



サイレンサ内蔵

「B」は同梱出荷。  
「S」は組付出荷。

SMC妥当性確認製品とは、ISO 13849-2 : 2012  
付表A、Bに基づいて妥当性確認をした製品です。