

# ワンタッチ管継手付／ブッシュタイプチェックバルブ AKH-AKB Series

## 型式表示方法



ストレートタイプ **AKH 04 - 00**

ハーフユニオンタイプ **AKH 04 A - 01 S**

適用チューブ外径

ミリサイズ		インチサイズ	
04	φ4	03	φ5/32
06	φ6	07	φ1/4
08	φ8	09	φ5/16
10	φ10	11	φ3/8
12	φ12	13	φ1/2

シール付(標準)  
※M5、10-32UNFタイプは不要

ねじの種類

無記号	メートルねじ(M5)
	ユニファイねじ(10-32UNF)
	R
N	NPT

管接続口径

M5	M5×0.8
U10/32	10-32UNF
01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2

チェックバルブの自由流れ方向

A	おねじからワンタッチ管継手	
B	ワンタッチ管継手からおねじ	

適用チューブ外径／管接続口径 組合せ表

型式	適用チューブ外径	管接続口径R					型式	適用チューブ外径	管接続口径NPT				
		ミリサイズ							インチサイズ				
		M5	1/8	1/4	3/8	1/2			10-32 UNF	1/8	1/4	3/8	1/2
AKH04	φ4	●	●				AKH03	φ5/32	●	●			
AKH06	φ6	●	●	●			AKH07	φ1/4	●	●	●		
AKH08	φ8		●	●	●		AKH09	φ5/16		●	●	●	
AKH10	φ10			●	●	●	AKH11	φ3/8			●	●	●
AKH12	φ12					●	AKH13	φ1/2				●	●

ブッシュタイプ **AKB 01 A - 01 S**

ボディサイズ

01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2

シール付(標準)

ねじの種類

無記号	R
N	NPT

管接続口径

01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2



チェックバルブの自由流れ方向

A	おねじからめねじ	
B	めねじからおねじ	

めねじ／おねじ 組合せ表

Rねじ					NPTねじ						
型式	めねじ Rc	おねじR				型式	めねじ NPT	おねじNPT			
		1/8	1/4	3/8	1/2			1/8	1/4	3/8	1/2
AKB01	1/8	●				AKB01	1/8	●			
AKB02	1/4		●			AKB02	1/4		●		
AKB03	3/8			●		AKB03	3/8			●	
AKB04	1/2				●	AKB04	1/2				●

SMC妥当性確認製品とは、ISO 13849-2 : 2012 付表A、Bに基づいて妥当性確認をした製品です。