

レギュレータ

AR10-A~AR40-A

型式表示方法



AR **30** - **03** **BG** - **1N** - A

① ② ③ ④ ⑤

・オプション・標準は、a~gの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・オプション記号・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) AR30-03BG-1N-A

	記号	内容	① ボディサイズ					
			10	20	25	30	40	
②	ねじ種類	無記号	メートルねじ(M5)					
		Rc	●	—	—	—	—	
		N	—	●	●	●	●	
		F	—	●	●	●	●	
+								
③	管接続口径	M5	●	—	—	—	—	
		01	—	●	—	—	—	
		02	—	●	●	●	●	
		03	—	—	●	●	●	
		04	—	—	—	—	●	
		06	—	—	—	—	●	
+								
④	a	無記号	取付オプションなし					
		B ^{注2)}	●	●	●	●	●	
		H	●	●	●	●	●	
	+							
	b	圧力計 ^{注4)}	無記号	●	●	●	●	●
			G	●	—	—	—	—
M			—	●	●	●	●	
+								
⑤	c	無記号	●	●	●	●	●	
		1	●	●	●	●	●	
	+							
	d	排気機構	無記号	●	●	●	●	●
			N	●	●	●	●	●
	+							
	e	流れ方向	無記号	●	●	●	●	●
			R	●	●	●	●	●
	+							
	f	ハンドル向き	無記号	●	●	●	●	●
			Y	●	●	●	●	●
	+							
g	圧力単位	無記号	●	●	●	●	●	
		Z ^{注6)}	○ ^{注7)}	○ ^{注7)}	○ ^{注7)}	○ ^{注7)}	○ ^{注7)}	

注1) オプションB、G、H、Mは、同時梱包となり、組付けられていません。

注2) ブラケットにはセットナットが付属となります。

注3) 従来品AR20~AR40およびAR20-B~AR40-Bとの取付互換性はなりません。

注4) 圧力計は、標準(0.7MPa設定)用は1.0MPa仕様、0.2MPa設定用は0.4MPa仕様(AR10-Aのみ1.0MPa仕様)となります。

注5) 設定圧力仕様の上限以上に設定できる場合がありますが、仕様の範囲内でご使用ください。

注6) ねじ種類 NPTが対象となります。

新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみ販売となります。

丸形圧力計(カラーゾーン付): Mとの組合せはできません。別途特注対応となります。

注7) ○は、ねじ種類がM5、NPTの場合のみの対応となります。

SMC妥当性確認製品とは、ISO 13849-2 : 2012 付表A、Bに基づいて妥当性確認をした製品です。

