

共通仕様品オーダーメイド

-XC86: ロッド先端金具付

-XC87: 片方向ロック付シリンダヘビーデューティ仕様




60 ロッド先端金具付

表示記号

-XC86


外形寸法図 (下記以外の寸法は標準形と同一)

CS2 シリーズ
XC86B, XC86C



チューブ 内径(mm)	記号	H	A	α	L ₁	H ₁	適用ナツクルジョイント品番	
							I形1山ナツクル	Y形2山ナツクル
125	110	50	3.5	100	156.5		I-12A	Y-12A
140	110	50	3.5	105	161.5		I-14A	Y-14A
160	120	56	3.5	110	170.5		I-16A	Y-16A

CS2 シリーズ
XC86D, XC86E



チューブ 内径(mm)	記号	H	A	L ₁	H ₁	H ₂	適用ナツクルジョイント品番		適用 ロッド先端ナツ
							I形1山ナツクル	Y形2山ナツクル	
125	125	65	100	181	18		I-12A	Y-12A	NT-12
140	125	65	105	186	18		I-14A	Y-14A	NT-12
160	140	76	110	198	21		I-16A	Y-16A	NT-16

61 片方向ロック付シリンダヘビーデューティ仕様

表示記号

-XC87

ピストンロッドに熱処理を施し、ロック時に仕様範囲を超える外力が一時的に作用しても、ピストンロッドに有害な傷が付きにくく、ロック開放不良が発生しにくいタイプ。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
CLQ	ロック付薄形シリンダ	CLQ	複動片ロッド	φ40~φ100に適用	②-2 P.1008~
RLQ	ロック付アクション薄形シリンダ	RLQ	複動片ロッド	φ40~φ63に適用	②-2 P.1034~
MLGP	ロック付薄形ガイドシリンダ	MLGP	複動形	φ40~φ100に適用	②-2 P.1090~
CLK2	ロック付クランプシリンダ	CLK2	複動片ロッド	φ40~φ63に適用	②-3 P.448~
MLU	ロック付プレートシリンダ	MLU	複動片ロッド	φ40, φ50に適用	②-2 P.1060~

型式表示方法

各シリーズ標準型式表示方法を表示 | **-XC87**

ヘビーデューティ仕様 ●

仕様: 標準形と同一

外形寸法: 標準形と同一