

長円形パッド ZP Series 取付金具Ass'y


■アダプタAss'y 真空取出方向 **縦** Tタイプ/ZP□T

製品型式	<p style="text-align: center;">ZP □ T ① U □ - ②</p> <p style="text-align: center;">アダプタ材質(黄銅/ステンレス) ● 接続ねじ(おねじ/めねじ)</p> <p style="text-align: center;">パッド径 ●</p> <p style="text-align: center;">パッド形状 ●</p> <p style="text-align: center;">パッド材質 ●</p>
構成部品	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>おねじ</p> <p>② ガasket</p> <p>① アダプタ (ガasket付)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>めねじ</p> <p>① アダプタ</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">ZP/基本形 共用</p>

			記号	①パッドサイズ記号			
				2004	3507	4010	
①アダプタ	②真空取出口	おねじ	M5×0.8	A5	ZP□T1-A5		
			M6×1	A6	ZP□T1-A6		
	めねじ		M4×0.7	B4	ZP□T1-B4		
			M5×0.8	B5	ZP□T1-B5		
②ガasket(単体)	アダプタ材質	黄銅用	M5×0.8用	10個*	ZP-5G2		
				100個*	M-5G2		
		ステンレス用	M6×1用	10個*	ZP-6G2		
				100個*	M-6G		
		M5×0.8用	10個*	M-5G3			
			M6×1用	1個*	M-6G-X34		

※ガasket単体販売単位を示します。

■アダプタAss'y／ワンタッチ管継手付 真空取出方向 **横** Rタイプ／ZPR



	記号	記号	①パッドサイズ記号			
			2004	3507	4010	
(A) アダプタ ②真空取出口 ワンタッチ管継手	ø4 04	③接続ねじ おねじ	M5×0.8	A5	ZPRS-04-A5	
			M6×1	A6	ZPRS-04-A6	
		めねじ	M4×0.7	B4	ZPRS-04-B4	
			M5×0.8	B5	ZPRS-04-B5	
		ø6 06	おねじ	M5×0.8	A5	ZPRS-06-A5
				M6×1	A6	ZPRS-06-A6
	めねじ		M4×0.7	B4	ZPRS-06-B4	
			M5×0.8	B5	ZPRS-06-B5	
	(B)パッド取付アダプタ					ZPT1-B5
(C)取付ナット(単体)			M5×0.8		NTJ-015C	
			M6×1		SNJ-006C	
(D)ガスケット(単体)			10個*		ZP-5G2	
			100個*		M-5G2	


※ガスケット単体販売単位を示します。

■アダプタAss'y／バープ継手付 真空取出方向 **横** Yタイプ／ZPY

製品型式	<p>ZPY ① U □ - ② - ③</p> <p>パッドサイズ ● ● 接続ねじ(おねじ/めねじ)</p> <p>パッド材質 ● ● 真空取出口(バープ継手)</p>
構成部品	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>おねじ</p> <p>①アダプタ (取付ナット付)</p> <p>②取付ナット</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>めねじ</p> <p>①アダプタ</p> </div> </div> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px;">ZP/基本形 共用</p>

		記号	記号		①パッドサイズ記号				
					2004	3507	4010		
(A)アダプタ	②真空取出口 バープ継手	N4	おねじ	M5×0.8	A5	ZPY1-N4-A5			
				M6×1	A6	ZPY1-N4-A6			
			めねじ	M4×0.7	B4	ZPY1-N4-B4			
				M5×0.8	B5	ZPY1-N4-B5			
			N6	おねじ	M5×0.8	A5	ZPY1-N6-A5		
					M6×1	A6	ZPY1-N6-A6		
		めねじ		M4×0.7	B4	ZPY1-N6-B4			
				M5×0.8	B5	ZPY1-N6-B5			
		U4		おねじ	M5×0.8	A5	ZPY1-U4-A5		
					M6×1	A6	ZPY1-U4-A6		
			めねじ	M4×0.7	B4	ZPY1-U4-B4			
				M5×0.8	B5	ZPY1-U4-B5			
	U6		おねじ	M5×0.8	A5	ZPY1-U6-A5			
				M6×1	A6	ZPY1-U6-A6			
		めねじ	M4×0.7	B4	ZPY1-U6-B4				
			M5×0.8	B5	ZPY1-U6-B5				
③取付ナット (単体)				M5×0.8	NTJ-015C				
				M6×1	SNJ-006C				

■ バッファAss'y 真空取出方向 **縦** Tタイプ/ZPT

<p>製品型式</p>	<p style="text-align: center;">ZPT ① U □ (J/K/JN/KN) ② - ③ - A8</p> <p>パッドサイズ ● パッド材質 ●</p> <p>● 真空取出口 (めねじ/ワンタッチ管継手/バープ継手)</p> <p>● バッファストローク</p> <p>● バッファ仕様 J : 回り止めなし JN : 回り止めなし (バッファプレートなし) K : 回り止め付 KN : 回り止め付 (バッファプレートなし)</p>
<p>構成部品</p>	 <p>① バッファ (バッファプレート付) (取付ナット付)</p> <p>② 取付ナット</p> <p>③ バッファプレート</p> <p>ZP/基本形 共用</p> <p>ワンタッチ管継手 バープ継手</p>

		記号	①パッドサイズ記号		
			2004	3507	4010
② バッファ ストローク	ストローク	6	●	●	●
		10	●	●	●
		15	●	●	●
		25	●	●	●
③ 真空取出口	めねじ	M3×0.5	B3	ZPB1 (J/K/JN/KN) ②-B3	
		M5×0.8	B5	ZPB1 (J/K/JN/KN) ②-B5	
	ワンタッチ管継手	φ4	04	ZPB1 (J/K/JN/KN) ②-04	
		φ6	06	ZPB1 (J/K/JN/KN) ②-06	
	バープ継手	φ4ナイロンチューブ用	N4	ZPB1 (J/K/JN/KN) ②-N4	
		φ4軟質チューブ用	U4	ZPB1 (J/K/JN/KN) ②-U4	
④ バッファプレート(単体)			ZPB1		
⑤ 取付ナット(単体)		M8×1	RB08J		

【バッファAss'y品番例】

製品型式 **ZPT2004UN J 10 - B5 - A8**

バッファAss'y **ZPB1 J 10 - B5**

② バッファストローク

■ バッファAss'y／ワンタッチ管継手付 真空取出方向 **横** Rタイプ／ZPR

製品型式	<p style="text-align: center;">ZPR ① U □ (J/K/JN/KN) ② - ③ - A8</p> <p> パッドサイズ ● パッド材質 ● </p> <p style="text-align: right;"> ● 真空取出口(ワンタッチ管継手) ● バッファストローク </p> <p> ● バッファ仕様 J : 回り止めなし JN : 回り止めなし (バッファプレートなし) K : 回り止め付 KN : 回り止め付 (バッファプレートなし) </p>
構成部品	<p> ① バッファ (バッファプレート付) (取付ナット付) ② バッファ接続アダプタ (ガスケット付) ③ パッド取付アダプタ ④ バッファプレート ⑤ 取付ナット ⑥ ガスケット </p> <p style="text-align: right;">ZP/基本形 共用</p>

		記号	①パッドサイズ記号		
			2004	3507	4010
② バッファ ストローク	ストローク	6	●	●	●
		10	●	●	●
		15	●	●	●
		25	●	●	●
④ バッファ		ZPB1 (J/K/JN/KN) ②			
⑤ バッファ 接続アダプタ	③ 真空取出口 ワンタッチ 管継手	φ4 04	ZPRS04-B5		
		φ6 06	ZPRS06-B5		
⑥ パッド取付アダプタ		ZPT1-B5			
⑦ バッファプレート(単体)		ZPB1			
⑧ 取付ナット(単体)		M8×1	RB08J		
⑨ ガスケット(単体)		10個*	ZP-5G2		
		100個*	M-5G2		

※ガスケット単体販売単位を示します。

【バッファAss'y品番例】

製品型式 **ZPR3507UN** **K** **15** - 04 - A8

バッファAss'y **ZPB1** **K** **15**

② バッファストローク

■ バッファAss'y／バープ継手付 真空取出方向 **横** Yタイプ／ZPY

製品型式	<p style="text-align: center;">ZPY ① U □ (J/K/JN/KN) ② - ③ - A8</p> <p> ①: パッドサイズ □: パッド材質 (J/K/JN/KN): バッファ仕様 J: 回り止めなし JN: 回り止めなし (バッファプレートなし) K: 回り止め付 KN: 回り止め付 (バッファプレートなし) ②: バッファストローク ③: 真空取出口(バープ継手) </p>
構成部品	

		記号	①パッドサイズ記号		
			2004	3507	4010
② バッファ ストローク	ストローク	6	●	●	●
		10	●	●	●
		15	●	●	●
		25	●	●	●
A) バッファ		ZPB1 (J/K/JN/KN) ②			
B) パッド取付 アダプタ	③ 真空取出口 バープ継手	φ4ナイロンチューブ用 N4	ZPY1-N4-B5		
		φ6ナイロンチューブ用 N6	ZPY1-N6-B5		
		φ4軟質チューブ用 U4	ZPY1-U4-B5		
		φ6軟質チューブ用 U6	ZPY1-U6-B5		
C) バッファプレート(単体)		ZPB1			
D) 取付ナット(単体)		M8×1	RB08J		

【バッファAss'y品番例】

製品型式 **ZPY4010UF K 10 - 06 - A8**

バッファAss'y **ZPB1 K 10**

② バッファストローク