

共通仕様品オーダーメイド -XB9: 低速シリンダ(10~50mm/s)



表示記号

-XB9

4 低速シリンダ(10~50mm/s)

10~50mm/sの低速駆動でもスティックスリップ現象がなく、スムーズに作動します。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
CJ2	エアシリンダ	CJ2-Z	複動片ロッド	エアクッション付は除く	③ P.74~
	エアシリンダ	CM2-Z	複動片ロッド	エアハイドロ、エアクッション付、ジャバラ付は除く	
CM2	ダイレクトマウント形	CM2R-Z	複動片ロッド	エアクッション付は除く	③ P.236~
	エンドロックシリンダ	CBM2	複動片ロッド	ジャバラ付、エアクッション付は除く	
CG1	エアシリンダ	CG1-Z	複動片ロッド	ジャバラ付、エアクッション付は除く	③ P.378~
	ダイレクトマウント形	CG1R-Z	複動片ロッド	エアクッション付は除く	
CU	フリーマウントシリンダ	CU	複動片ロッド		③ P.727~
	ロッド回り止め形	CUK	複動片ロッド		
	ロングストローク標準形	CU	複動片ロッド		
	ロングストローク回り止め形	CUK	複動片ロッド		
CQS	薄形シリンダ	CQS	複動片ロッド	ロングストロークを除く	③ P.797~
		CQSW	複動両ロッド		
CQ2	薄形シリンダ	CQ2-Z	複動片ロッド	ロングストローク、大口径を除く	③ P.880~
		CQ2W-Z	複動両ロッド		
		CQP2	複動片ロッド		
MGQ	ガイド付薄形シリンダ	MGQ	複動形		④ P.648~
CXS	デュアルロッドシリンダ	CXS	基本形		④ P.834~
CY	マグネット式 ロッドレスシリンダ	CY3B	複動形		④ P.1182~
		CY1S-Z	複動形		
		CY1L	複動形		

型式表示方法

各シリーズ標準型式表示方法を表示

-XB9

注) 本シリンダは給油でのご使用は避けてください。

低速シリンダ

仕様

使用ピストン速度	10~50mm/s (CYは、15~50mm/s)
外形寸法	標準形と同一
上記以外の仕様	標準形と同一

⚠ 警告

使用上のご注意

「本シリンダに使用している 그리스」が手に付着した状態でタバコ等を吸いますと、有害なガスを発生し人体に損害を与えてしまう恐れがありますのでご注意ください。