

共通仕様品オーダーメイド -XB10A:中間ストローク(スペーサ装着形)



6 中間ストローク(スペーサ装着形)

表示記号

-XB10A


専用ボディ(●印部)にスペーサを装着して対応。スペーサ装着形1よりも全長が短縮できます。

◎印部が対応ストローク範囲です。(●印部のストロークには適用されません)

一印部は、スペーサ装着形1で対応します。

| チューブ内径 (mm) | ストローク 範囲 | ストローク | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| | | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | | | |
| 32~100 | 51~94 | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ● |

手配例


| 品番 | CQ2B50-57DZ-XB10A |
|----|--|
| 対応 | <ul style="list-style-type: none"> ●③の専用チューブ60mmのチューブを使用 ●3mmのスペーサを装着し57ストロークを製作 ●B寸法は100.5mm B=40.5+60  |

仕様:標準形と同一

型式表示方法 **C□Q2** 標準型式表示方法を表示 **-XB10 A**

中間ストローク
↓
スペーサ装着形

外形寸法図/CQ2シリーズ(下記以外の寸法は標準形と同一)

| 複動片ロッド | 記号 | A | | | | | | | | | | | | B | | | | | | | |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | ストローク | | 51~54 | 56~59 | 61~64 | 66~69 | 76~79 | 81~84 | 86~89 | 91~94 | 51~54 | 56~59 | 61~64 | 66~69 | 76~79 | 81~84 | 86~89 | 91~94 | | |
|  | 32 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 88 | 93 | 98 | 103 | 113 | 118 | 123 | 128 | | | | |
| | 40 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 | 126.5 | 131.5 | 136.5 | 141.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 119.5 | 124.5 | 129.5 | 134.5 | | | | |
| | 50 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 128.5 | 133.5 | 138.5 | 143.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 | 110.5 | 120.5 | 125.5 | 130.5 | 135.5 | | | | |
| | 63 | 109 | 114 | 119 | 124 | 134 | 139 | 144 | 149 | 101 | 106 | 111 | 116 | 126 | 131 | 136 | 141 | | | | |
| | 80 | 118.5 | 123.5 | 128.5 | 133.5 | 143.5 | 148.5 | 153.5 | 158.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 | 133.5 | 138.5 | 143.5 | 148.5 | | | | |
| | 100 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 118 | 123 | 128 | 133 | 143 | 148 | 153 | 158 | | | | |