⚠『本製品は個別対応品のため納期及び価格を当社営業に確認願います。』

SP153C-007J
P: TW

SMC *P.G.Information* *(特定開発品情報)*

難燃性スパッタカバー
(UL-94 規格 V-0 相当)
IN-289-27**

SMC 株式会社
本社 〒101-0021
東京都千代田区
外神田 4-14-1
秋葉原 UDX 15 階
URL: http://www.smcworld.com

■使用目的: 自動車溶接ラインのスパッタが、管継手リリースブッシュに溶着・侵入することを防止!

特長 1: 難燃の材質を使用
(UL-94 規格 V-0 相当　材質:軟質塩化ビニール)

特長 2: 管継手への装着が容易
(標準品スパッタカバー:KR-**C Series と比較)

特長 3: リリースブッシュ部分を広く覆う為、スパッタが侵入しにくい
(標準品スパッタカバー:KR-**C Series と比較)

■仕　様

適用チューブ型式		TRB、TRBU
適用チューブ外径		φ 6(インナチューブ外径φ 6) φ 8(インナチューブ外径φ 8) φ 10(インナチューブ外径φ 10) φ 12(インナチューブ外径φ 12)
周囲温度および使用流体温度		-5～60℃
適用管継手 適用スピードコントローラ	φ 6	KR*06-**W2 注 1) /AS*2*1F-*-06W2
	φ 8	KR*08-**W2 注 1) /AS*2*1F-*-08W2
	φ 10	KR*10-**W2 注 1) /AS*2*1F-*-10W2
	φ 12	KR*12-**W2 注 1) /AS*2*1F-*-12W2

注 1) KRU のようにチューブ挿入部が連なっている場合は使用できません。KRH,KRE は寸法の都合、リリースブッシュ部樹脂構成部品までの保護となります。

注 2) 溶接スパッタが飛散する環境では、この製品と共に難燃性 FR ワンタッチ管継手(KR Series)/難燃性ワンタッチ管継手付スピードコントローラ・エルボタイプ(AS Series)、および難燃性 FR2 層チューブ(TRB Series)/ 難燃性 FR2 層ポリウレタンチューブ(TRBU Series)を合わせて使用してください。

■型式表示方法

IN - 289 - 2790

適用チューブ外径

2789	φ 6
2790	φ 8
2791	φ 10
2792	φ 12

■外形寸法 mm



適用チューブ外径 mm	φ D	L1	L2
6	8.5	33.3	19.2
8	10.5	34.5	19.3
10	12.5	37.2	20.2
12	14.5	37.9	20.2

⚠ 注意: 製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず弊社 Best Pneumatics (総合カタログ)『**安全上のご注意**』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。

©2015 SMC Corporation All Rights Reserved