

簡易特注品

XA1・2・6・7・11・17・18: ロッド先端形状変更

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

[ダウンロードはこちら](#)

表示記号

2 CUJ (φ6~φ20): ロッド先端形状変更

-XA1・2・6・7・11・17・18

適用シリーズ

シリーズ		動作方式	適用パターン記号
CUJ	標準形	CUJ	複動片ロッド
			φ6~φ10の場合 XA1, XA10, XA11, XA18 φ12~φ20の場合 XA1, XA2, XA6, XA7, XA11 XA17, XA18

注意事項

- 1) 図示されていない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任になります。
- 2) *印の標準寸法は、ロッド径(D)に対して次のようになります。
変更する場合は、指定してください。
φ6~φ16→D-1mm, φ20→D-2mm。
- 3) XA17およびXA18は、ピストンロッド外径と同一おねじ径の場合は、製作不可です。
- 4) 上記表以外のピストンロッド先端パターン品番または、製作条件以外は、別途ご確認ください。

表示記号: A1 	表示記号: A2 	表示記号: A6 	表示記号: A7
表示記号: A11 	表示記号: A17 	表示記号: A18 	

製作条件表

φ6~φ10の場合

表示記号	製作条件
XA1	φ6 φM: 3.5mm以下
	φ8 φM: 4.5mm以下
	φ10 φM: 5mm以下
XA11	φ6 SR2mm以上
	φ8 SR2.5mm以上
	φ10 SR3mm以上
XA18	φ6 H1: M3のみ, X: 48mm以下
	φ8 H1: M4のみ, X: 48mm以下
	φ10 H1: M5のみ, X: 48mm以下

φ12~φ20の場合

表示記号	製作条件
XA1	φ12 φM: 3~5.4mm
	φ16 φM: 3~7mm
	φ20 φM: 4~8mm
XA2	φ12 φJ: 4mm以上, φI: 6mm以下
	φ16 φJ: 4mm以上, φI: 6mm以下
	φ20 φJ: 5mm以上, φI: 11mm以下
XA6	φ12 H: M4以下
	φ16 H: M6以下
	φ20 H: M6以下
XA7	φ12 H: M4以下
	φ16 H: M5以下
	φ20 H: M6以下

表示記号	製作条件
XA11	φ12 SR3mmのみ
	φ16 SR4mmのみ
	φ20 SR5mmのみ
XA17	φ12 H1: M5以上, X: 20mm以下
	φ16 H1: M6以上, X: 22.5mm以下
	φ20 H1: M8以上, X: 26.5mm以下
XA18	φ12 H1: M5以上, X: 20mm以下
	φ16 H1: M6以上, X: 22.5mm以下
	φ20 H1: M8以上, X: 26.5mm以下