

共通仕様品オーダーメイド -XB10A:中間ストローク(スペーサ装着形)



6 中間ストローク(スペーサ装着形)

表示記号

-XB10A

中間ストローク:1mm毎のストロークに対応。指定ストロークより長いストローク(下記表内●印部)用のチューブにスペーサを装着して対応。

適用シリーズ

シリーズ	型式	作動方式	備考
CQ2	標準形	CQ2-Z	複動片ロッド
			φ32~φ100

適用ストローク

◎の中間ストローク:1mm毎のストロークに対応。
指定ストロークより長いストローク(●印部)用のチューブにスペーサを装着して対応。

◆は標準ストローク ●は在庫品ストローク

チューブ内径 (mm)	ストローク 範囲	対応	ストローク																					
			55	60	65	70	※75	80	85	90	95	※100												
32, 40	51~94	スペーサ装着形2	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●
50~100	51~94		◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●	◎	●

注) ※部の中間ストロークは、CQ2シリーズP.775の①スペーサ装着形1:標準型式にて手配願います。

仕様:標準形と同一

型式表示方法 **C□Q2** 標準型式表示方法を表示 **-XB10 A**

中間ストローク ●
スペーサ装着形 ●

手配品番	CQ2B32-57DZ-XB10A (60st用の専用チューブ使用)
	●CQ2B32-60DZ-XB10に3mm幅スペーサを装着します。
	●B寸法は93mmです。

外形寸法図 / CQ2シリーズ

複動片ロッド

● B+ストローク

● A+ストローク

記号 ストローク チューブ内径	A												B											
	51~54	56~59	61~64	66~69	76~79	81~84	86~89	91~94	51~54	56~59	61~64	66~69	76~79	81~84	86~89	91~94								
32	95	100	105	110	120	125	130	135	88	93	98	103	113	118	123	128								
40	101.5	106.5	111.5	116.5	126.5	131.5	136.5	141.5	94.5	99.5	104.5	109.5	119.5	124.5	129.5	134.5								
50	103.5	108.5	113.5	118.5	128.5	133.5	138.5	143.5	95.5	100.5	105.5	110.5	120.5	125.5	130.5	135.5								
63	109	114	119	124	134	139	144	149	101	106	111	116	126	131	136	141								
80	118.5	123.5	128.5	133.5	143.5	148.5	153.5	158.5	108.5	113.5	118.5	123.5	133.5	138.5	143.5	148.5								
100	130	135	140	145	155	160	165	170	118	123	128	133	143	148	153	158								