

共通仕様品オーダーメイド

-XC73:ロック付(CDNG)シリンダ内蔵

-XC74:MGG用前プレート付



54 ロック付(CDNG)シリンダ内蔵


表示記号

-XC73

外形寸法図

前面取付フランジ形/MGC□F

φ20~φ40



標準ストロークの場合

チューブ内径 (mm)	ストローク範囲 (mm)	A	AA	AB*	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP*	B	GC	GK	GL	GQ	GR	I	J	K	L	M	N
20	75,100,125,150,200	94	11	13	134	150	92	108	9	9	75	140	M8	32	135	27	5.5	6	8	4	35	60	80	105	50	25
25	75,100,125	104	14	16	160	176	110	125	9	9	88	165	M8	37	160	34	6.5	9	10	7	40	70	95	125	60	32
32	150,200,250	104	14	16	160	176	110	125	9	9	88	165	M8	37	160	34	6.5	9	10	7	40	70	95	125	60	32
40	300	142	17	19	190	210	115	135	11	12	96	200	M10	42	194	38	7	11	12	7	45	82.5	115	150	75	38

ロングストロークの場合

チューブ内径 (mm)	O	P	PG	PL	Q	R	S	T	U*	V*	W*	WH	Wθ	X	XA	Y	Z
20	M6×1	M5×0.8	30.5	74	96	12	26	16	112	53	50	23	30°	30	3	148	182
25	M8×1.25	M5×0.8	35.5	82	106	12	31	20	132	63	60	25	30°	37	3	169	199
32	M8×1.25	Rc1/8	35.5	82	106	12	38	20	132	63	60	28.5	25°	37	3	169	202
40	M8×1.25	Rc1/8	40	93	116	12	47	25	162	73	70	33	20°	44	4	210	227

注) 後プレートなしの場合は※印寸法は不要となります。

55 MGG用前プレート付

MGGシリーズ相当の前プレートを使用したタイプ。

型式表示方法

MGC 標準型式表示方法を表示 **-XC74**

MGG用前プレート付


仕様

適用シリーズ	MGC
チューブ内径 (mm)	20, 25, 32, 40, 50
使用流体	空気
最低使用圧力	0.15MPa(水平・無負荷)
使用ピストン速度	50~750mm/s
オートスイッチ	取付可

※上記以外の仕様につきましては、標準形と同一です。

外形寸法図 (下記以外の寸法は標準形と同一)

φ20~φ50



(mm)

チューブ内径 (mm)	L	M	N	O	AA
20	80	25	45	M6×1	11
25	100	35	54	M6×1	14
32	106	35	60	M6×1	14
40	134	50	75	M8×1.25	17
50	152	56	90	M10×1.5	23