

共通仕様品オーダーメイド -XC78:ストローク端オートスイッチ取付寸法特殊



56 ストローク端オートスイッチ取付寸法特殊

表示記号

-XC78

ストローク端のオートスイッチ取付位置を以下の様に組付けたタイプ。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
MGC	ガイド付シリンダ	MGC	複動形		②-2 P.578~

型式表示方法

MGC 標準型式表示方法を表示 **-XC78**


↓
ストローク端オートスイッチ
取付寸法特殊

仕様


適用シリーズ	MGC
チューブ内径(mm)	20, 25, 32, 40, 50
適用シリンダ	ガイド付シリンダ
上記以外の仕様	標準形と同一

外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一)


D-M9□(V)/M9□W(V)/M9□A(V)型
D-A9□(V)型




D-B5/B6型
D-G5/K5型



D-C7/C8型
D-H7型



D-B7/B8型
D-G7/K7型



オートスイッチ適正取付位置

オート スイッチ 型式	D-M9□(V) D-M9□W(V) D-M9□A(V)		D-A9□(V)		D-B7/B8 D-B73C D-B80C D-G7/K7 D-K79C		D-C7□ D-C80 D-C73C D-C80C		D-B5□ D-B64		D-B59W		D-H7□ D-H7C D-H7NF D-H7□W D-H7BA		D-G59F/G5 D-K59 D-G5□W D-K59W D-G5NT D-G5BA		
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
チューブ 内径																	
20	33 (24)	29 (28)	30.5 (29.5)	29.5 (28.5)	23.5 (22.5)	26.5 (25.5)	17.5 (17.5)	28.5 (27.5)	25 (24)								
25	33 (32)	29 (28)	30.5 (29.5)	29.5 (28.5)	23.5 (22.5)	26.5 (25.5)	17.5 (17.5)	28.5 (27.5)	25 (24)								
32	34 (25)	30 (33)	31.5 (30.5)	30.5 (29.5)	24.5 (23.5)	27.5 (26.5)	18.5 (18.5)	29.5 (28.5)	26 (25)								
40	39 (27)	35 (32)	36.5 (35.5)	35.5 (34.5)	29.5 (28.5)	32 (31.5)	20.5 (20.5)	34.5 (33.5)	31 (30)								
50	46 (32)	42 (40)	43.5 (41.5)	42.5 (40.5)	36.5 (34.5)	39.5 (37.5)	25.5 (25.5)	41.5 (39.5)	38 (36)								

オートスイッチ取付高さ

オート スイッチ 型式	D-M9□(V) D-M9□W(V) D-M9□A(V) D-A9□(V)		D-C7□/C80 D-H7□ D-H7□W D-H7NF D-H7BA		D-C73C D-C80C		D-B7□/B80 D-B73C D-B80C D-K59□W D-K59W D-G5□W D-G5NT D-G5BA	
	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs
チューブ 内径								
20	25	24.5	27	27.5				
25	27.5	27	29.5	30				
32	31	30.5	33	33.5				
40	35.5	35	37.5	38				
50	41	40.5	43	43.5				

※()内数値は、ロングストローク、両ロッドの場合の設定位置です。
注) 実際の設定においては、オートスイッチの作動状態をご確認のうえ、調整願います。