

# 共通仕様品オーダーメイド -XC93□:耐水性向上+潤滑保持機能付



## 66 耐水性向上+潤滑保持機能付

表示記号

**-XC93**

- ・水滴飛散環境での寿命5位向上(標準品と比較)。
- ・耐水性向上スクレーパ(フッ素ゴム)を装着、さらにルブリテナー採用によりピストンロッド外周面に潤滑膜を形成させ、潤滑性能向上。
- ・ピストンロッド、ロッド先端ナット部の材質をステンレス鋼選択可能。

### 適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
RHC	ハイパワーシリンダ	RHC	複動片ロッド	適用ボア径 $\phi 32, \phi 40$ Rcポートのみ	②-3 P.351~

### 型式表示方法

標準型式表示方法を表示


**-XC93** □

耐水性向上+潤滑保持機能付

ピストンロッド、  
ロッド先端ナット材質

無記号	標準(炭素鋼)
<b>S</b>	ステンレス鋼

### 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一)



チューブ内径	ストローク範囲	A*	F <sub>1</sub>	FL <sub>1</sub> *	H*	K	(mm)
32	~1000	22	21	14.5	51	3	
40	~1000	24	22.5	16.5	54.5	3	

※印は標準と同一です。