

ワンタッチミニ KJ Series

RoHS

適用チューブ— $\phi 2$, $\phi 3.2$, $\phi 4$, $\phi 6$ 接続ねじ—M3, M5, R1/8

ガイド1

ガイド2

チャック

ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力

チャックにより確実な喰い付きを行い、
保持力を増大。

パッキン

低真空から1MPaまで使用可能
特殊形状により、確実なシールおよび、
チューブ挿入時の抵抗が小。

ガスケット

リリースブッシュ(ライトグレー色)

軽い取外し力

取外し時にチャックの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に
喰い込むのを防止。
チューブ離脱性が向上。

チューブ

ボディ(白色系)

Oリング

打込みハーフ

より狭いスペースでの配管が可能

- ボディとねじ部が回転可能(位置決め程度)
- 無電解ニッケルめっき付
- R1/8 ねじ部シール剤付

PAT.PEND

外径で20%小型化(KQシ
リーズ比)し、より狭いス
ペースでの配管が可能

シール剤付が標準仕様

銅系不可仕様

(無電解ニッケルめっき付)

真空—100kPa～使用可能



適用チューブ

チューブ材質	FEP, PFA, ナイロン, ソフトナイロン ^{注1)} , ポリウレタン
チューブ外径	$\phi 2$, $\phi 3.2$, $\phi 4$, $\phi 6$

注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。

仕様

使用流体		空気、水 ^{注2)}
使用圧力範囲 ^{注3)}		－100kPa～1MPa
保証耐圧力		3MPa
周囲温度および使用流体温度		－5～60℃、水の場合: 0～40℃（凍結なきこと）
ねじ	取付部	JIS B0203（管用テーパねじ）、 JIS B0205（メートル並目ねじ）
	ナット部	JIS B0205（メートル細目ねじ）
ねじ部のシール剤（標準）		シール剤付
銅系不可仕様（標準）		黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付

注2) サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。

注3) 漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

主要部品材質

ボディ	SUS303, C3604, PBT
打込みハーフ	C3604(ねじ部)
チャック、ガイド2	SUS304
リリースブッシュ	POM
パッキン、Oリング	NBR
ガスケット	PVC, SUS304・NBR
ガイド、ガイド1	PBT
$\phi 2$ 用ガイド	C3604



オーダーメイド仕様
(詳細→P.26をご参照ください。)

型式


六角穴付ハーフユニオン

KJS

P.20



ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。




隔壁用ユニオン

KJE

P.25



パネル取付等のチューブの中継接続に使用。




ロングエルボユニオン

KJW

P.22



基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。



ハーフユニオン

KJH

P.20



めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。

メスユニオン

KJF

P.20



圧カゲージ等のおねじ部からの配管に使用。

ストレート

KJH

P.20



同一方向のチューブ同士の接続に使用。

異径ストレート

KJH

P.21



サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。

エルボユニオン

KJL

P.21



めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。

エルボ

KJL

P.21



直角方向のチューブ同士の接続に使用。

ストリートエルボ

KJL

P.21



ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。

レジャーサエルボ

KJL

P.22



ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。

両口チーズユニオン

KJT

P.22



両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。

チーズ

KJT

P.23



両側90度方向のチューブからの分岐配管に使用。

異径チーズ

KJT

P.23



両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。

サービスチーズユニオン

KJY

P.23



めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。

ユニオンワイ

KJU

P.24



同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。

異径ユニオンワイ

KJU

P.24



同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。

ブランチユニオンワイ

KJU

P.24



ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。

異径ブランチユニオンワイ

KJX

P.24



ワンタッチ管継手から同一方向にサイズダウンして分岐配管に使用。

ブランチ

KJU

P.25



めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。

レジャーサ

KJR

P.25



ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。

プラグ

KJP

P.25



使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用。

△ 製品個別注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意については前付58、59、管継手&チューブ／共通注意事項についてはP.13~16をご確認ください。

△ 注意

- ①金属ロッドおよび金属パイプを装着しないでください。金属ロッドおよび金属パイプが保持せず継手が飛び出します。また、金属ロッドおよび金属パイプを使用後チューブ等装着した場合もチューブが保持せず抜ける場合があります。

KJ□02-M3ねじ部の締め込み方法

△ 注意

- ①手締め後、締め込み工具を用いて約1/6回転増し締めしてください。

ワンタッチミニ管継手の着脱操作


△ 注意

チューブの装着

- ①外周に傷のないチューブを直角に切断します。(チューブカッターTK-I、2、3をご使用ください。ペンチ、ニツバ、ハサミなどでのチューブ切断は避けてください。)
- ②チューブを握り、ゆっくりと押し込み奥まで確実に差し込みます。
- ③奥まで差し込んだら、チューブを軽く引張り抜けないことを確認します。

チューブの離脱

- ①リリースブッシュのツバの一部を押さえながらチューブを右の方向に引き抜いてください。マイナスドライバーを使用してリリースブッシュを押しても離脱可能です。ただし、リリースブッシュの破損にはご注意ください。
- ②離脱したチューブの再使用は、くい込んだ箇所を切断してご使用ください。



ハーフユニオン:KJH

〈M3、M5の場合〉




〈R1/8の場合〉




適用チューブ 外径 mm	接続ねじ T	型式	H (六角 対辺)	L	※A	M	有効断面積 mm ² ナイロンウレタン	質量 g
2	M3×0.5	KJH02-M3	5.5	12.5	10	8.8	—	0.9
	M5×0.8	KJH02-M5	7	11.7	8.7	8.8	—	1.9
3.2	M3×0.5	KJH23-M3	7	16.3	13.7	12.7	0.9	0.9
	M5×0.8	KJH23-M5	7	16.7	13.6	12.7	3	2.5
4	M3×0.5	KJH04-M3	8	16.3	13.7	12.7	0.9	0.9
	M5×0.8	KJH04-M5	8	17	13.9	12.7	4	4
6	M3×0.5	KJH06-M3	10	17.8	14.7	13.5	4	4
	M5×0.8	KJH06-M5	10	18.5	15.4	13.5	10	10

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

〈M3、M5の場合〉



〈R1/8の場合〉



六角穴付ハーフユニオン:KJS

〈M3、M5の場合〉




〈R1/8の場合〉






適用チューブ 外径 mm	接続ねじ T	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L	※A	M	有効断面積 mm ² ナイロンウレタン	質量 g
2	M3×0.5	KJS02-M3	1.5	5.5	12.5	10	8.8	—	0.9
	M5×0.8	KJS23-M5	1.5	7	16.3	13.7	12.7	1.4	1.4
3.2	M3×0.5	KJS23-M3	2	7	19.7	16.6	12.7	2.5	2.5
	M5×0.8	KJS04-M5	2.5	8	18.7	15.6	12.7	4	4
4	M3×0.5	KJS04-M3	1.5	8	16.3	13.7	12.7	1.4	1.4
	M5×0.8	KJS04-M5	2.5	8	18.7	15.6	12.7	4	4
6	M3×0.5	KJS06-M3	2.5	10	19.5	16.4	13.5	4	4
	M5×0.8	KJS06-M5	2.5	10	20	16	13.5	10	10

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øDは最大径を意味します。

〈M3、M5の場合〉



〈R1/8の場合〉




メスユニオン:KJF




適用チューブ 外径 mm	接続ねじ T	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L1	L2	M	有効断面積 mm ² ナイロンウレタン	質量 g
3.2	M3×0.5	KJF23-M3	7	7	16.5	6.8	12.7	3	2.5
	M5×0.8	KJF23-M5	7	7	18.8	7.9	12.7	3	2.5
4	M3×0.5	KJF04-M3	8	8	16.1	6.4	12.7	4	4
	M5×0.8	KJF04-M5	8	8	18.7	7.8	12.7	4	4
6	M3×0.5	KJF06-M3	10	10	18	7.5	13.5	10	10
	M5×0.8	KJF06-M5	10	10	18	7.5	13.5	10	10

注) øDは最大径を意味します。




ストレート:KJH



適用チューブ 外径 mm	型式	注) øD	L	M	有効断面積 mm ² ナイロンウレタン	質量 g
2	KJH02-00	6	17.8	8.8	—	0.8
3.2	KJH23-00	8.4	26.3	12.7	3	2.5
4	KJH04-00	9.3	26.3	12.7	4	4
6	KJH06-00	11.6	28	13.5	10	10

注) øDは最大径を意味します。




レジャーサエルボ:KJL



適用チューブ 外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	有効断面積 mm ² ナイロン ウレタン	質量 g
3.2	4	KJL23-04	8.4	6	14.5	24.3	15.8	12.7	2.6	2.2
	6	KJL23-06				25.3				
4	6	KJL04-06	9.3	6	15.6	25.7	16.9	12.7	3.5	3.5

注) øD1は最大径を意味します。



ロングエルボユニオン:KJW


〈M3、M5の場合〉



適用チューブ 外径 mm	接続ねじ T	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L1	L2	※A	M	有効断面積 mm ² ナイロン ウレタン	質量 g
2	M3×0.5	KJW02-M3	5.5	6	9.5	18.6	19.1	8.8	—	0.8
	M5×0.8	KJW02-M5	7			19.1				
3.2	M3×0.5	KJW23-M3	7	8.4	15.3	22.5	24.1	12.7	0.8	0.8
	M5×0.8	KJW23-M5				25.2				
4	R1/8	KJW23-01S	10	9.3	15.6	24.3	25.4	12.7	2.6	2.2
	M3×0.5	KJW04-M3	7			23				
6	M5×0.8	KJW04-M5	7	11.6	16.1	25.7	27.3	13.5	0.8	0.8
	R1/8	KJW04-01S				24.8				
6	M5×0.8	KJW06-M5	7	11.6	17.8	26.7	29.4	13.5	3.5	3.5
	R1/8	KJW06-01S	10			30.5				

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øDは最大径を意味します。


〈M3、M5の場合〉



〈R1/8の場合〉



〈R1/8の場合〉



両口チーズユニオン:KJT


〈M3、M5の場合〉



適用チューブ 外径 mm	接続ねじ T	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L1	L2	※A	M	有効断面積 mm ² ナイロン ウレタン	質量 g
2	M3×0.5	KJT02-M3	5.5	6	9.5	11.6	12.1	8.8	—	1.1
	M5×0.8	KJT02-M5	7			12.1				
3.2	M3×0.5	KJT23-M3	7	8.4	15.3	12.5	14.3	12.7	0.9	0.9
	M5×0.8	KJT23-M5				13.2				
4	R1/8	KJT23-01S	10	9.3	15.6	14.3	15.4	12.7	3.2	2.7
	M3×0.5	KJT04-M3	7			13				
6	M5×0.8	KJT04-M5	7	11.6	16.1	13.7	15.3	13.5	4.5	4.5
	R1/8	KJT04-01S				14.8				
6	M5×0.8	KJT06-M5	7	11.6	17.8	14.7	17.4	13.5	4.5	4.5
	R1/8	KJT06-01S	10			18.5				

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øDは最大径を意味します。


〈M3、M5の場合〉



〈R1/8の場合〉



〈R1/8の場合〉




チーズ:KJT



適用チューブ 外径 mm	型式	注) øD	L	Q	M	有効断面積 mm ²		質量 g
						ナイロン	ウレタン	
2	KJT02-00	6	10	4.9	8.8	—	0.9	1.7
3.2	KJT23-00	8.4	15	5.8	12.7	3.2	2.7	2.5
4	KJT04-00	9.3	15.8	6.3	12.7	4.5	4.5	3
6	KJT06-00	11.6	17.1	7.3	13.5	11	11	4.6

注) øDは最大径を意味します。




異径チーズ:KJT



適用チューブ 外径 mm		型式	注) øD1	注) øD2	L1	L2	Q1	Q2	M1	M2	有効断面積 mm ²		質量 g
a	b										ナイロン	ウレタン	
3.2	4	KJT23-04	9.3	8.4	15.3	15.8	5.8	6.3	12.7	12.7	4.5	4.5	2.8
4	6	KJT04-06	11.6	9.3	16.6	16.8	6.3	7.3	13.5	12.7	8	8	3.7

注) øD1, øD2は最大径を意味します。



サービスチーズユニオン:KJY

〈M3、M5の場合〉




〈R¹/₈の場合〉




適用チューブ 外径 mm	接続ねじ T	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L1	L2	L3	※A	M	有効断面積 mm ²		質量 g
										ナイロン	ウレタン	
2	M3×0.5	KJY02-M3	5.5	6	10	10	11.6	19.1	8.8	—	1.1	1.9
	M5×0.8	KJY02-M5	7							—	1.3	2.9
3.2	M3×0.5	KJY23-M3	7	8.4	15.4	14.8	12.5	24.7	12.7	0.9	0.9	2.8
	M5×0.8	KJY23-M5								3.2	2.7	3.2
	R ¹ / ₈	KJY23-01S	10							14.3	26	7.4
4	M3×0.5	KJY04-M3	7	9.3	15.6	14.8	13	25.2	12.7	0.9	0.9	3.1
	M5×0.8	KJY04-M5								4.5	4.5	3.5
	R ¹ / ₈	KJY04-01S	10							14.8	26.5	7.7
6	M5×0.8	KJY06-M5	7	11.6	17.1	17.1	14.7	28.7	13.5	4.5	4.5	4.5
	R ¹ / ₈	KJY06-01S	10							11	11	7.5

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øDは最大径を意味します。

〈M3、M5の場合〉



〈R¹/₈の場合〉




ユニオンワイ:KJU



適用チューブ 外径 mm	型式	注) øD	L1	L2	P	Q	M1	M2	有効断面積 mm ² ナイロンウレタン	質量 g
2	KJU02-00	6	20.1	13.4	6.5	4.6	1.8	1.8	—	0.9
3.2	KJU23-00	8.4	28.5	19	8.4	5.8	12.7	12.9	3.2	2.7
4	KJU04-00	9.3	27.9	18.3	9.3	6.3	12.7	12.9	4.5	4.5
6	KJU06-00	11.6	31.2	21.6	11.6	7.3	13.5	13.7	11	11



注) øDは最大径を意味します。




異径ユニオンワイ:KJU



適用チューブ 外径 mm		型式	注) øD1	注) øD2	L1	L2	P	Q	M1	M2	有効断面積 mm ²	質量 g	
(a)	(b)										ナイロンウレタン		
2	3.2	KJU02-23	6	6	28.8	19.2	8.4	5.8	8.8	12.7	—	1.5	4.7
	4	KJU02-04		7.8	28.2	18.5	9.3	6.3			1.6	6.0	
3.2	4	KJU23-04	8.4	9.3	27.5	18.3	8.4	6.3	12.7	12.9	3.2	2.7	2.7
4	6	KJU04-06	9.3	11.6	29.2	19.3	9.3	7.3	12.7	13.7	4.5	4.5	3.7



注) øD1、øD2は最大径を意味します。




ブランチユニオンワイ:KJU



適用チューブ 外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注) øD1	øD2	L	P	A	M	有効断面積 mm ² ナイロンウレタン	質量 g
3.2	3.2	KJU23-99	8.4	10	43.5	8.4	34.1	12.7	3.2	2.7
4	4	KJU04-99	9.3	10	44.7	9.3	35.3	12.7	4.5	4.5
6	6	KJU06-99	11.6	10	47.8	11.6	37.6	13.5	11	11



注) øD1は最大径を意味します。




異径ブランチユニオンワイ:KJX



適用チューブ 外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注) øD1	øD2	L	P	A	M	有効断面積 mm ² ナイロンウレタン	質量 g
3.2	4	KJX23-04	8.4	10	44	8.4	34.6	12.7	4.5	4.5
4	6	KJX04-06	9.3	10	45.7	9.3	35.5	12.7	8	8




注) øD1は最大径を意味します。



ブランチ:KJU

〈M5の場合〉





〈R1/8の場合〉



適用チューブ 外径 mm	接続ねじ T	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L	P	※A	M	有効断面積 mm ²		質量 g
										ナイロン	ウレタン	
3.2	M5×0.8	KJU23-M5	10	8.4	10	30.6	8.4	27.5	12.7	2.2	2.2	5.9
	R1/8	KJU23-01S								3.2	2.7	8.3
4	M5×0.8	KJU04-M5	10	9.3	10	31.3	9.3	28.2	12.7	2.2	2.2	6.4
	R1/8	KJU04-01S								4.5	4.5	8.8
6	M5×0.8	KJU06-M5	10	11.6	10	33.4	11.6	30.3	13.5	2.2	2.2	7.4
	R1/8	KJU06-01S								11	11	9.9

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。



K□

M□

H□

KK

D□

MS

LQ

MQR


T□

レギュレーサ:KJR



適用チューブ 外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注) øD	L	A	M	有効断面積 mm ²		質量 g
							ナイロン	ウレタン	
2	4	KJR02-04	6	28.3	15.6	8.8	—	0.9	0.7
3.2	4	KJR23-04	8.4	32	19.3	12.7	3	2.5	0.9
	6	KJR23-06		33	19.5				1.1
4	6	KJR04-06	9.3	33.5	20	12.7	4	4	1.3


注) øDは最大径を意味します。



隔壁用ユニオン:KJE



適用チューブ 外径 mm	型式	T	H (六角 対辺)	L	取付穴	M	有効断面積 mm ²		質量 g
							ナイロン	ウレタン	
2	KJE02-00	M7×0.75	9	18.1	8	8.8	—	0.8	3.7
3.2	KJE23-00	M8×0.75	10	26	9	12.7	3	2.5	4.6
4	KJE04-00	M9×0.75	11	26	10	12.7	4	4	5.6
6	KJE06-00	M11×0.75	14	27.7	12	13.5	10	10	8.5




プラグ:KJP



適用チューブ 外径 mm	型式	øD	L	A	質量 g
2	KJP-02	3	17	8.2	0.1

※ ø3.2, 4, 6にはKQ2Pをご使用ください。



1 ノングリース仕様

表示記号	仕様／内容
X17	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
X39	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー クリーン仕様(銅系不可仕様、エアブロー、二重梱包)
X94	ノングリース仕様 ゴム材質:FKM(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー

型式末尾に-X17と表示してください。

例) **KJH06-01S-X17**

2 その他仕様

表示記号	仕様／内容
X12	潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
X34	ゴム材質:FKM
X41	固定絞り付 ^{注)}

注) ハーフユニオン、エルボユニオンのみ対応しています。

固定絞り径の対応可否は別途お問い合わせください。


スペアパーツ

品名	品番	適用ねじ	材質
ガスケット	M-3G	M3	PVC
	IN-233-706	M3	SUS304・NBR
	M-5G2	M5	SUS304・NBR

品名	品番	適用機種
管用ナット	KJ02-P01	KJE02-00
	KJ23-P01	KJE23-00
	KJ04-P01	KJE04-00
	KJ06-P01	KJE06-00

インチサイズワンタッチミニ KJ Series

適用チューブ— $\phi 1/8"$, $\phi 5/32"$, $\phi 1/4"$ 接続ねじ— 10-32UNF, NPT $1/16$, NPT $1/8$



外径で20%小形化(KQシリーズ比)し、より狭いスペースでの配管が可能

シール割付が標準仕様

銅系不可仕様
(無電解ニッケルめっき付)

真空—100kPa～使用可能



適用チューブ

チューブ材質	FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン ^{注1} 、ポリウレタン
チューブ外径	$\phi 1/8"$ 、 $\phi 5/32"$ 、 $\phi 1/4"$

注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。

仕様

使用流体		空気、水 ^{注2)}
使用圧力範囲 ^{注3)}		－100kPa～1MPa
保証耐圧力		3MPa
周囲温度および使用流体温度		－5～60℃、水の場合:0～40℃(凍結なきこと)
ねじ	取付部	ANSI/ASMEB1.20.1(NPTねじ)、 JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
	ナット部	JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ねじ部のシール(標準)		シール割付
銅系不可仕様(標準)		黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付

注2) サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。

注3) 漏れがゼロではないので、リークテストなど真空保持でのご使用は避けてください。



主要部品材質

ボディ	SUS303、C3604、PBT
打込みハーフ	C3604 (ねじ部)
チャック、ガイド2	SUS304
リリースブッシュ	POM
パッキン、Oリング	NBR
ガスケット	SUS304、NBR
ガイド、ガイド1	PBT



オーダーメイド仕様
(詳細→P.36をご参照ください。)

型式

六角穴付ハーフユニオン KJS P.30 	ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 	隔壁用ユニオン KJE P.35 	パネル取付等のチューブの中継接続に使用。 	ロングエルボユニオン KJW P.32 	基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 
ハーフユニオン KJH P.30 	めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。	ストリートエルボ KJL P.31 	ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。	ユニオンワイ KJU P.34 	同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
メスユニオン KJF P.30 	圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。	レジャーサエルボ KJL P.32 	ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。	異径ユニオンワイ KJU P.34 	同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
ストレート KJH P.30 	同一方向のチューブ同士の接続に使用。	両口チーズユニオン KJT P.32 	両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。	ブランチユニオンワイ KJU P.34 	ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
異径ストレート KJH P.31 	サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。	チーズ KJT P.33 	両側90度方向のチューブからの分岐配管に使用。	異径ブランチユニオンワイ KJX P.34 	ワンタッチ管継手から同一方向にサイズダウンして分岐配管に使用。
エルボユニオン KJL P.31 	めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。	異径チーズ KJT P.33 	両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。	ブランチ KJU P.35 	めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
エルボ KJL P.31 	直角方向のチューブ同士の接続に使用。	サービスチーズユニオン KJY P.33 	めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。	レジャーサ KJR P.35 	ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。

☐ K
☐ M
☐ H
☐ KK
☐ D
☐ MS
☐ LQ
☐ MQR
☐ T

△ 製品個別注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。
 安全上のご注意については前付58、59、管継手&チューブ／共通注意事項についてはP.13~16をご確認ください。

△ 注意

- ①金属ロッドおよび金属パイプを装着しないでください。金属ロッドおよび金属パイプが保持せず継手が飛び出します。
 また、金属ロッドおよび金属パイプを使用後チューブ等装着した場合もチューブが保持せず抜ける場合があります。

ワンタッチミニ管継手の着脱操作


△ 注意

チューブの装着

- ①外周に傷のないチューブを直角に切断します。(チューブカッターTK-1、2、3をご使用ください。ペンチ、ニッパ、ハサミなどでのチューブ切断は避けてください。)
- ②チューブを握り、ゆっくりと押し込み奥まで確実に差し込みます。
- ③奥まで差し込んだら、チューブを軽く引張り抜けないことを確認します。

チューブの離脱

- ①リリースブッシュのツバの一部を押さえながらチューブを右の方向に引き抜いてください。マイナスドライバーを使用してリリースブッシュを押しても離脱可能です。ただし、リリースブッシュの破損にはご注意ください。
- ②離脱したチューブの再使用は、くい込んだ箇所を切断してご使用ください。



ハーフユニオン:KJH


〈10-32UNFの場合〉




適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ (T) UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	L	※A	M	最大 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KJH01-32	7	16.7	13.6		2.3	2
	1/16	KJH01-33S	9.5	18.8	14.8	12.7	2.5	5
	1/8	KJH01-34S	11.11	12.9	9.8			4.7
5/32	10-32UNF	KJH03-32	8	17	13.9		2.3	2.4
	1/16	KJH03-33S	9.5	19.5	15.5	12.7	3	4.7
	1/8	KJH03-34S	11.11	13.9	10.8			4.6
1/4	10-32UNF	KJH07-32		18.4	15.3		2.3	3.3
	1/16	KJH07-33S	11.11	22	18	13.6	3.5	6.2
	1/8	KJH07-34S		17.5	14.4		4.6	5.2

※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法

〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉



〈NPTの場合〉



六角穴付ハーフユニオン:KJS

〈10-32UNFの場合〉




適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ (T) UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KJS01-32	2	7	19.7	16.6	12.7	2	2.8
	10-32UNF	KJS03-32	2.5	8	18.7	15.6		2.5	2.7
	1/16	KJS03-33S	2.78		19.6	15.6	12.7	2.8	4
5/32	10-32UNF	KJS03-34S		10.3					5.4
	1/16	KJS07-32	2.5		19.6	16.5		2.5	3.3
	1/8	KJS07-33S	3.57	10.3	21.1	17.1	13.6	3.6	5.8
1/4	10-32UNF	KJS07-34S	4.76		20.1	16.1		4.8	5.2

※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øDは最大径を意味します。



〈10-32UNFの場合〉 〈NPTの場合〉



〈NPTの場合〉




メスユニオン:KJF



適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ (T) UNF	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L1	L2	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KJF01-32	7	6.9	18.8	7.9	12.7	2.5	2.8
5/32	10-32UNF	KJF03-32	8	7.9	18.7	7.8	12.7	3	3.8
1/4	10-32UNF	KJF07-32	11.11	10.3	18	7.5	13.6	4	5.3

注) øDは最大径を意味します。




ストレート:KJH



適用チューブ 外径 インチ	型式	注) øD	L	M	最小 穴径	質量 g
1/8	KJH01-00	8.4	26.3	12.7	2.5	1.4
5/32	KJH03-00	9.3	26.3	12.7	3	1.7
1/4	KJH07-00	12	28.1	13.6	4.6	2.6

注) øDは最大径を意味します。




異径ストレート:KJH



適用チューブ外径 インチ		型式	注) øD1	注) øD2	L	M1	M2	最大 穴径	質量 g
(a)	(b)								
1/8	5/32	KJH01-03	8.4	9.3	26.3	12.7	12.7	2.5	1.6
	1/4	KJH01-07	12	12	27.2	12.7	13.6		2.1
5/32		KJH03-07	9.3	12	27.2	12.7	13.6	3	2.3

注) øD1、øD2は最大径を意味します。



エルボユニオン:KJL

〈10-32UNFの場合〉



適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ (T) UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KJL01-32	7			13.2	14.3		2.3	2.5
	1/16	KJL01-33S	9.5	8.4	15.3	16.4	16.6	12.7	2.5	5.9
	1/8	KJL01-34S	11.1			14.5	15.6			6.7
5/32	10-32UNF	KJL03-32	7			13.7	15.3		2.3	2.7
	1/16	KJL03-33S	9.5	9.3	15.6	16.9	17.6	12.7	2.5	4.5
	1/8	KJL03-34S	11.1			15	16.6			6.8
1/4	10-32UNF	KJL07-32	7			15.1	18		2.3	3.2
	1/16	KJL07-33S	9.5	12	16.1	18.3	20.3	13.6	2.5	5.3
	1/8	KJL07-34S	11.1		17.8	16.4	19.3		4.6	6.4


※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法

注) øDは最大径を意味します。


〈NPTの場合〉



〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉




エルボ:KJL



適用チューブ 外径 インチ	型式	注) øD	L	Q	M	最小 穴径	質量 g
1/8	KJL01-00	8.4	15	5.8	12.7	2.5	1.6
5/32	KJL03-00	9.3	15.8	6.3	12.7	3	2
1/4	KJL07-00	12	17.4	7.6	13.6	4.6	3.3

注) øDは最大径を意味します。




ストリートエルボ:KJL



適用チューブ 外径 インチ	適用管継手 サイズ ødインチ	型式	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KJL01-99	8.4	6	14.5	23.8	15.3	12.7	2.2	1
5/32	5/32	KJL03-99	9.3	6	15.6	24.7	16.7	12.7	2.5	1.2
1/4	1/4	KJL07-99	12	7.6	16.7	27	19.4	13.6	4.6	2.1

注) øD1は最大径を意味します。




レジューサエルボ:KJL



適用チューブ 外径 インチ	適用管継手 サイズ ødインチ	型式	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	5/32	KJL01-03	8.4	6	14.5	24.3	15.8	12.7	2.2	1.1
	1/4	KJL01-07		6.35	14.7	25.8	16.4		2.2	1.3
5/32	1/4	KJL03-07	9.3	6.35	14.9	26.2	17.3	12.7	2.5	1.5

注) øD1は最大径を意味します。



ロングエルボユニオン:KJW


〈10-32UNFの場合〉




適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ (T) UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KJW01-32	7	8.4	15.3	26.2	27.3	12.7	2.3	6.2
	1/16	KJW01-33S	9.5			29.4	29.6		2.5	11.5
	1/8	KJW01-34S	11.11			24.8	25.9			13.4
5/32	10-32UNF	KJW03-32	7	9.3	15.6	26.7	28.3	12.7	2.3	6.4
	1/16	KJW03-33S	9.5			29.9	30.6		2.5	11.7
	1/8	KJW03-34S	11.11			25.3	26.9			13.6
1/4	10-32UNF	KJW07-32	7	12	16.1	28.1	31	13.6	2.3	6.9
	1/16	KJW07-33S	9.5			31.3	33.3		2.5	10.7
	1/8	KJW07-34S	11.11			17.8	29.4		4.6	13.2

※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øDは最大径を意味します。

〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉



両口チーズユニオン:KJT


〈10-32UNFの場合〉




適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ (T) UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KJT01-32	7	8.4	15.3	13.2	14.3	12.7	2.3	3.2
	1/16	KJT01-33S	9.5			16.4	16.6		2.5	6.6
	1/8	KJT01-34S	11.11			14.5	15.6			7.4
5/32	10-32UNF	KJT03-32	7	9.3	15.6	13.7	15.3	12.7	2.3	3.5
	1/16	KJT03-33S	9.5			16.9	17.6		2.5	6.9
	1/8	KJT03-34S	11.11			15	16.6			7.7
1/4	10-32UNF	KJT07-32	7	12	16.1	15.1	18	13.6	2.3	4.4
	1/16	KJT07-33S	9.5			18.3	20.3		2.5	6.8
	1/8	KJT07-34S	11.11			17.8	16.4		4.6	7.6

※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øDは最大径を意味します。

〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉




チーズ:KJT



適用チューブ 外径 インチ	型式	注) øD	L	Q	M	最小 穴径	質量 g
1/8	KJT01-00	8.4	15	5.8	12.7	2.5	2.5
5/32	KJT03-00	9.3	15.8	6.3	12.7	3	3
1/4	KJT07-00	12	17.4	7.6	13.6	4.6	4.8

注) øDは最大径を意味します。




異径チーズ:KJT



適用チューブ外径 インチ		型式	注) øD1	注) øD2	L1	L2	Q1	Q2	M1	M2	最小 穴径	質量 g
(a)	(b)											
1/8	5/32	KJT01-03	9.3	8.4	15.3	15.8	5.8	6.3	12.7	12.7	2.5	2.8
5/32	1/4	KJT03-07	12	9.3	16.4	16.8	6.3	7.6	13.6	12.7	2.5	3.9

注) øD1、øD2は最大径を意味します。



サービスチーズユニオン:KJY

〈10-32UNFの場合〉




適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ (T) UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L1	L2	L3	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KJY01-32	7				13.2	24.9		2.3	3.2
	1/16	KJY01-33S	9.5	8.4	15.4	14.8	16.4	27.2	12.7	2.5	5.1
	1/8	KJY01-34S	11.1				14.5	26.2			7.4
5/32	10-32UNF	KJY03-32	7				13.7	25.4		2.3	3.5
	1/16	KJY03-33S	9.5	9.3	15.6	14.8	16.9	27.7	12.7	2.5	5.4
	1/8	KJY03-34S	11.1				15	26.7			7.7
1/4	10-32UNF	KJY07-32	7				15.1	29.6		2.3	4.5
	1/16	KJY07-33S	9.5	12	17.6	17.6	18.3	31.9	13.6	2.5	6.7
	1/8	KJY07-34S	11.1		17.9	17	16.4	30.3		4.6	7.5

※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法

注) øDは最大径を意味します。


〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉



〈NPTの場合〉




ユニオンワイ:KJU



適用チューブ 外径 インチ	型式	注) øD	L1	L2	P	Q	M1	M2	最小 穴径	質量 g
1/8	KJU01-00	8.4	28.5	19	8.4	5.8	12.7	12.9	2.5	2.6
5/32	KJU03-00	9.3	27.9	18.3	9.3	6.3	12.7	12.9	3	3
1/4	KJU07-00	12	32.3	22.7	12	7.6	13.6	13.8	4.6	5

注) øDは最大径を意味します。




異径ユニオンワイ:KJU



適用チューブ外径 インチ		型式	注) øD1	注) øD2	L1	L2	P	Q	M1	M2	最小 穴径	質量 g
①	②											
1/8	5/32	KJU01-03	8.4	9.3	27.5	18.3	8.4	6.3	12.7	12.9	2.5	2.7
5/32	1/4	KJU03-07	9.3	12	30.4	20.6	9.3	7.6	12.7	13.8	3	3.9

注) øD1、øD2は最大径を意味します。




ブランチユニオンワイ:KJU



適用チューブ 外径 インチ	適用管継手 サイズ ødインチ	型式	注) øD1	øD2	L	P	A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KJU01-99	8.4	10	43.5	8.4	34.1	12.7	2.5	2.7
5/32	5/32	KJU03-99	9.3	10	44.7	9.3	35.3	12.7	3	3.2
1/4	1/4	KJU07-99	12	10	49.9	12	39.6	13.6	4.6	4.7

注) øD1は最大径を意味します。




異径ブランチユニオンワイ:KJX




適用チューブ 外径 インチ	適用管継手 サイズ ødインチ	型式	注) øD1	øD2	L	P	A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	5/32	KJX01-03	8.4	10	44	8.4	34.6	12.7	2.5	2.8
5/32	1/4	KJX03-07	9.3	10	45.7	9.3	35.4	12.7	3	3.6

注) øD1は最大径を意味します。



ブランチ:KJU

〈10-32UNFの場合〉




適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ (T) UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L	P	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KJU01-32	11.11	8.4	10	30.6	8.4	27.5	12.7	1.8	5.9
	1/16	KJU01-33S				34.1		30.1		2.5	8.1
	1/8	KJU01-34S				33.2		30.1		2.5	8.3
5/32	10-32UNF	KJU03-32	11.11	9.3	10	31.3	9.3	28.2	12.7	1.8	6.4
	1/16	KJU03-33S				34.8		30.8		3.5	8.8
	1/8	KJU03-34S				33.9		30.8		3.5	8.8
1/4	10-32UNF	KJU07-32	11.11	12	10	35.5	12	32.4	13.6	2.3	7.4
	1/16	KJU07-33S				39		35		3.5	10
	1/8	KJU07-34S				38.1		35		4.6	10

※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。


〈NPTの場合〉



〈UNF10-32の場合〉



〈NPTの場合〉




レジャーサ:KJR



適用チューブ 外径 インチ	適用管継手 サイズ ødインチ	型式	注) øD	L	A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	5/32	KJR01-03	8.4	32	19.3	12.7	2.5	0.9
	1/4	KJR01-07		33	19.4		2.5	1.2
5/32	1/4	KJR03-07	9.3	33.5	19.9	12.7	3	1.4


注) øDは最大径を意味します。



隔壁用ユニオン:KJE



適用チューブ 外径 インチ	型式	T (UNF)	H (六角 対辺)	L	取付 穴	M	W	最小 穴径	質量 g
1/8	KJE01-00	3/8-24	12.7	26	10.5	12.7	2.8	2.5	8.1
5/32	KJE03-00	3/8-24	12.7	26	10.5	12.7	2.8	3	8.1
1/4	KJE07-00	1/2-20	15.88	27.8	14	13.6	3.5	4.6	15.7



1 ノングリース仕様

表示記号	仕様／内容
X17	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
X39	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー クリーン仕様(銅系不可仕様、エアブロー、二重梱包)
X94	ノングリース仕様 ゴム材質:FKM(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー

2 その他の仕様

表示記号	仕様／内容
X12	潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
X34	ゴム材質:FKM
X41	固定絞り付 ^{注)}

注) ハーフユニオン、エルボユニオンのみ対応しています。
固定絞り径の対応可否は別途お問い合わせください。

スペアパーツ


品名	品番	適用ねじ	材質	適用機種
ガasket	M-10/32G	10-32UNF	SUS304 NBR	—
管用ナット	KJ01-P01	—	—	KJE01-00, KJE03-00
	KJ07-P01	—	—	KJE07-00

ワンタッチ管継手 KQ2 Series

RoHS

適用チューブーミリサイズ 接続ねじーM, R, Rc

型式表示方法



アクセサリ

記号	品名
	ニップル
KQ2N	異径ニップル
	アダプタ
KQ2C	チューブキャップ
KQ2C	カラーキャップ
KQ2P	プラグ(白色)
KQP	プラグ(青色)

M5, M6ねじシール用ガスケットは、下記品番にて手配願います。
M5用ガスケット:M-5G2
M6用ガスケット:M-6G

H	ハーフユニオン	T	両口チーズユニオン
	ストレート		チーズ
	異径ストレート		※異径チーズ
S	六角穴付ハーフユニオン	TW	※クロス
F	メスユニオン	TX	※異径クロス
	エルボユニオン	TY	※異径クロス
	エルボ	Y	サービスチーズユニオン
L	ストリートエルボ	D	デルタユニオン
	レジューサエルボ		デルタ
LU	ブランチエルボユニオン		ブランチ
	ブランチエルボ	U	ユニオンワイ
K	45°エルボユニオン		異径ユニオンワイ
V	ユニバーサルエルボユニオン		ブランチユニオンワイ
VS	六角穴付ユニバーサルエルボ	UD	ダブルブランチ
LF	ユニバーサルメスエルボ		異径ダブルユニオンワイ
VF	メスエルボ	XD	ダブルブランチユニオンワイ
VD	ダブルユニバーサルエルボ	X	異径ブランチユニオンワイ
VT	トリプルユニバーサルエルボ	R	レジューサ
Z	ブランチユニバーサルエルボ	E	隔壁用ユニオン
ZF	ブランチユニバーサルメスエルボ		隔壁用メスユニオン
ZD	ダブルブランチユニバーサルエルボ	LE	隔壁エルボ
ZT	トリプルブランチユニバーサルエルボ		
	ロングストリートエルボ		
W	ロングエルボユニオン		

※白色系ボディのみ対応可能です。

KQ2シリーズ:白色系ボディ
KQ シリーズ:黒色ボディ

ガイド

コレット

チャック

ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力

チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。

パッキン

低真空から1MPaまで使用可能
特殊形状により、確実なシールおよび、
チューブ挿入時の抵抗が小。

接続ねじ

M、R、Rc

リリースブッシュ

KQ2シリーズ:ライトグレー

KQ シリーズ:青色

軽い取外し力

取外し時にチャックコレットの開放を
行う。又、チャックがチューブへ必要以
上に喰い込むのを防止。

チューブ

ボディ

Oリング

打込みハーフ

狭いスペースでの配管に効果的
ボディとねじ部が回転可能。
(位置決め程度)

PAT.

ワンタッチ着脱。
真空-100kPa使用可能



適用チューブ

チューブ材質	FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン ^{注1)} 、ポリウレタン
チューブ外径	φ3.2、φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16

注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。

製品色

シリーズ	ボディ	リリースブッシュ
KQ2シリーズ	白色系	ライトグレー
KQ シリーズ	黒色	青色

仕様

使用流体		空気、水 ^{注2)}
使用圧力範囲 ^{注3)}		－100kPa～1MPa
保証耐圧力		3MPa
周囲温度および使用流体温度		－5～60℃、水の場合：0～40℃（凍結なきこと）
ねじ	取付部	JIS B0203（管用テーパねじ） JIS B0205（メートル並目ねじ）
	ナット部	JIS B0205（メートル細目ねじ）
ねじ部のシール剤		シール剤付または、なし



注2) サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。

注3) 漏れがゼロではないので、リークテストなど真空保持でのご使用は避けてください。

主要部品材質

ボディ	C3604、PBT、PP
打込みハーフ	C3604(ねじ部)
チャック	SUS304
ガイド	SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ	POM
パッキン、Oリング	NBR
ガスケット	SUS304、NBR



オーダーメイド仕様
(詳細→P.58をご参照ください。)

型式


六角穴付ハーフユニオン

KQ2S

P.42



ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。




ユニバーサルエルボユニオン

KQ2V

P.45



ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。




45°エルボユニオン

KQ2K

P.44



めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。




ロングエルボユニオン

KQ2W

P.50



基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。




隔壁用ユニオン

KQ2E

P.56



パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。




隔壁用メスユニオン

KQ2E

P.56



パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。




ニップル

KQ2N

P.57



ワンタッチ管継手同士の接続に使用。




異径ニップル

KQ2N

P.57



サイズ違いのワンタッチ管継手同士の接続に使用。



ハーフユニオン

KQ2H

P.42



めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。

エルボユニオン

KQ2L

P.43



めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。

メスユニオン

KQ2F

P.42



圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。

エルボ

KQ2L

P.48



直角方向のチューブ同士の接続に使用。

ストレート

KQ2H

P.43



同一方向のチューブ同士の接続に使用。

ストリートエルボ

KQ2L

P.49



ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。

異径ストレート

KQ2H

P.43



サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。

レジャーサエルボ

KQ2L

P.49



ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。

クロス

KQ2TW

P.51



4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。

異径クロス

KQ2TX

P.51



4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。

異径クロス

KQ2TY

P.52



3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。

六角穴付ユニバーサルエルボ

KQ2VS

P.45



ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン

ブランチエルボユニオン

KQ2LU

P.44



めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用

ユニバーサルメスエルボ

KQ2VF

P.46



めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能

メスエルボ

KQ2LF

P.46



おねじ部からの直角方向の配管に使用

ダブルユニバーサルエルボ

KQ2VD

P.46



めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用
チューブ取付方向はフリーで2独立

トリプルユニバーサルエルボ

KQ2VT

P.47



めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用
チューブ取付方向はフリーで3独立

ブランチユニバーサルエルボ

KQ2Z

P.47



ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン

ブランチユニバーサルメスエルボ

KQ2ZF

P.47



めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能

ダブルブランチユニバーサルエルボ

KQ2ZD

P.48



めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。
チューブ取付方向はフリーで2独立

サービスチーズユニオン

KQ2Y

P.52



めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。

トリプルブランチユニバーサルエルボ

KQ2ZT

P.48



めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。
チューブ取付方向はフリーで3独立

ブランチエルボ

KQ2LU

P.49



直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用

ロングストリートエルボ

KQ2W

P.49



ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用
ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能

デルタユニオン

KQ2D

P.53



めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用

デルタ

KQ2D

P.53



直角3方向のチューブ同士の分岐接続に使用

ダブルブランチ

KQ2UD

P.54



めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用

異径ダブルユニオンワイ

KQ2UD

P.54



同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用

異径ブランチユニオンワイ

KQ2X

P.55



ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用

ダブルブランチユニオンワイ

KQ2XD

P.55



ワンタッチ管継手からの同一方向の4分岐配管に使用

ユニオンワイ

KQ2U

P.54



同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用

異径ユニオンワイ

KQ2U

P.54



同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用

ブランチユニオンワイ

KQ2U

P.55



ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用

ブランチ

KQ2U

P.53



めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用

レジャーサ

KQ2R

P.56



ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用

隔壁エルボ

KQ2LE

P.56



パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用

アダプタ

KQ2N

P.57



ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用

チューブキャップ

KQ2C

P.57




使用しないチューブを塞ぐ場合に使用

カラーキャップ

KQ2C

P.57



リリースブッシュに取付け、用途別に色分けし、多数の配管作業に使用

プラグ

KQ2P, KQP

P.57



使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
KQP (青色)
KQ2P (白色)

K□

M□

H□

KK

D□

MS

LQ


MQR

T□

ストレート:KQ2H



適用チューブ 外径 mm	型式	注1)	L	M	注2) 有効断面積 mm ²		質量 g
		φD			ナイロン	ウレタン	
3.2	KQ2H23-00	9.6	31.5	15.5	3.4	2.9	3
4	KQ2H04-00	10.4	32.5	16	5.6	4	3
6	KQ2H06-00	12.8	34.5	17	13.1	10.4	4
8	KQ2H08-00	15.2	38.5	18.5	26.1	18.0	6
10	KQ2H10-00	18.5	42.5	21	41.5	29.5	11
12	KQ2H12-00	20.9	44.5	22	58.3	46.1	14
16	KQ2H16-00	26.5	51	25	113	(96)	24




注1) φDは最大径を意味します。

注2) () 内数値はソフトナイロンの場合

異径ストレート:KQ2H



適用チューブ外径 mm		型式	注) øD	L	M1	M2	有効断面積 mm ²		質量 g
(a)	(b)						ナイロンウレタン		
3.2	4						KQ2H23-04	10.4	
4	6	KQ2H04-06	12.8	34.5	16	17	5.6	5.6	5
6	8	KQ2H06-08	15.2	38.5	17	18.5	13.1	10.4	6
8	10	KQ2H08-10	18.5	42	18.5	21	26.1	18.0	11
10	12	KQ2H10-12	20.9	44.5	21	22	41.5	29.5	14
12	16	KQ2H12-16	26.5	56.5	22	25	58.3	46.1	47



注) φDは最大径を意味します。

エルボユニオン:KQ2L

(M5の場合)



(M6の場合)




(Rの場合)




適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R M	型式	H (六角 対辺)	注1)		L1	L2	※A	M	注2)有効断面積 mm ²		質量 g
				φD1	φD2					ナイロン	ウレタン	
3.2	M5×0.8	KQ2L23-M5	7	8.5	—	15.3	13.2	14.3	12.7	2.6	2.2	2.5
	1/8	KQ2L23-01S	10	9.6	10	17.5	20.6	22.5	15.5	3	2.5	8
	1/4	KQ2L23-02S	14				25	24.5				18
4	M5×0.8	KQ2L04-M5	7	9.3	—	15.6	13.7	14.7	12.7	3.5	3.5	2.7
	M6×1.0	KQ2L04-M6	8				14.7	15.3	12.7	3.5	3.5	3.6
	1/8	KQ2L04-01S	10	10.4	10	18	21.1	23	16	4.2	4.2	10
	1/4	KQ2L04-02S	14				25.5	25				19
6	M5×0.8	KQ2L06-M5	7	11.6	—	16.1	14.7	15.7	17.4	3.5	3.5	3.2
	M6×1.0	KQ2L06-M6	8				15.7	17.4	13.5	3.5	3.5	4.1
	1/8	KQ2L06-01S	10				22.1	25.5				12
	1/4	KQ2L06-02S	14	12.8	10	20	26.5	27.5	17	11.4	9.0	22
	3/8	KQ2L06-03S	17				27.9	29				33
8	1/8	KQ2L08-01S	12				23.6	28				13
	1/4	KQ2L08-02S	14	15.2	12	23	28	30	18.5	21.6	14.9	21
	3/8	KQ2L08-03S	17				29.4	31.5				35
10	1/8	KQ2L10-01S					26.1	32		21.6	14.9	25
	1/4	KQ2L10-02S	17				29.5	33				26
	3/8	KQ2L10-03S		18.5	17	26.5	30.9	34.5	21	35.2	25.0	36
	1/2	KQ2L10-04S	22				35.1	37				63
12	1/4	KQ2L12-02S					30.5	35.5				28
	3/8	KQ2L12-03S	17	20.9	17	28.5	31.9	37	22	50.2	39.7	38
	1/2	KQ2L12-04S	22				36.1	39.5				65
16	3/8	KQ2L16-03S					36.9	44.5		71	(71)	101
	1/2	KQ2L16-04S	22	26.5	20.9	34	40.1	46	25	100	(84)	105

(M5、M6の場合)



(Rの場合)



※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注1) φD1は最大径を意味します。

注2) () 内数値はソフトナイロンの場合



KQ2 Series

ブランチエルボユニオン: KQ2LU

〈M5、M6の場合〉



〈Rの場合〉





適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R M	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L1	L2	L3	※A	M	P	Q1	Q2	有効断面積 mm ² ナイロンウレタン		質量 g			
4	M5×0.8	KQ2LU04-M5	11	10.4	18.5	24	29.5	25.5	16	10.4	18.5	10	4.3	4.1	10			
	M6×1.0	KQ2LU04-M6				24.5	30											
	1/8	KQ2LU04-01S	14			25.6	31.1	27.5					6.0	4.1	12			
	1/4	KQ2LU04-02S				30	35.5	30							21			
6	M5×0.8	KQ2LU06-M5	13	12.8	21	26.5	33	29.5	17	12.8	20.5	12	4.3	4.3	13			
	M6×1.0	KQ2LU06-M6				27	33.5											
	1/8	KQ2LU06-01S	14			28.6	35.1	32								15		
	1/4	KQ2LU06-02S				32.5	39	33.5					13.9	11.0	22			
8	3/8	KQ2LU06-03S	17	33.9	40.4	35							35					
	1/8	KQ2LU08-01S	17	15.2	24	33.1	40.6	38	18.5	15.2	24.5	14	26.3	18.2	27			
	1/4	KQ2LU08-02S				36.5	44	38.5										
	3/8	KQ2LU08-03S	17			36.9	44.4	39							35			
10	1/4	KQ2LU10-02S				39.5	49	43.5							41			
	3/8	KQ2LU10-03S	19	18.5	27	39.9	49.4	44	21	18.5	28	16	40.8	29.0	42			
	1/2	KQ2LU10-04S				43.6	53.1	45.5							64			
	1/4	KQ2LU12-02S	22			42	52.5	47							57			
12	3/8	KQ2LU12-03S	22	20.9	29	42.4	52.9	22	20.9	30	18	57.2	45.2	58				
	1/2	KQ2LU12-04S					45.6					56.1	49			65		



※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øDは最大径を意味します。



〈M5、M6の場合〉



〈Rの場合〉



45°エルボユニオン: KQ2K

〈M5、M6の場合〉



〈Rの場合〉




適用チューブ外径 mm	接続ねじ R M	型式	H (六角 対辺)	注1)					M	注2)有効断面積 mm ²		質量 g
				øD1	øD2	L1	L2	※A		ナイロン	ウレタン	
4	M5×0.8	KQ2K04-M5	8	10.4	8	17	14.5	26	16	3.4	3.4	4
	M6×1.0	KQ2K04-M6					15					5
	1/8	KQ2K04-01S	10		19.6		32	10				
	1/4	KQ2K04-02S	14		24		34	19				
6	M5×0.8	KQ2K06-M5	8	12.8	8	18	14.5	17	3.4	3.4	6	
	M6×1.0	KQ2K06-M6				18.5	15				27.5	5
	1/8	KQ2K06-01S	10		19.6	33	12					
	1/4	KQ2K06-02S	14		24	35	10					
	3/8	KQ2K06-03S	17		25.4	36.5	33					
8	1/8	KQ2K08-01S	12	15.2	12	20.5	21.1	37	18.5	19.7	19.7	13
	1/4	KQ2K08-02S	14				25.5	39				21
	3/8	KQ2K08-03S	17				26.9	41				25
10	1/8	KQ2K10-01S	17	18.5	17	24	23.1	42	21	30.9	23.2	25
	1/4	KQ2K10-02S					26.5	43.5				26
	3/8	KQ2K10-03S					27.9	45				36
	1/2	KQ2K10-04S					22	32.1				47.5
12	1/4	KQ2K12-02S	17	20.9	17	25	27	45.5	22	44.5	35.1	28
	3/8	KQ2K12-03S					28.4	47.5				38
	1/2	KQ2K12-04S					22	32.6				49.5
16	3/8	KQ2K16-03S	22	26.5	20.9	30	30.9	55	25	65.8	(65.8)	52
	1/2	KQ2K16-04S					34.1	56.5		91.9	(78.3)	55


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注1) øD1は最大径を意味します。
注2) ()内数値はソフトナイロンの場合



〈M5、M6の場合〉



〈Rの場合〉



ユニバーサルエルボユニオン: KQ2V

〈M5の場合〉



〈Rの場合〉



適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R M	型式	H (六角 対辺)	注1) φD1	φD2	L1	L2	L3	※A	M	注2)有効断面積 mm ²	質量 g	
											ナイロン ウレタン		
4	M5×0.8	KQ2V04-M5	8	10.4	9.8	20.5	11	18.5	15	16	2.9	2.9	6
	1/8	KQ2V04-01S			13.4	22	13.6	25.6	22.5		2.9	2.9	14
6	M5×0.8	KQ2V06-M5	8	12.8	9.8	23.5	12	18.5	15	17	3.8	3.8	7
	1/8	KQ2V06-01S			13.4	24	13.6	25.6	22.5		7.5	5.9	15
	1/4	KQ2V06-02S	10		15.4	23.5	18	30.5	25			26	
8	1/8	KQ2V08-01S	12	15.2	17.6	28.5	14.6	27.6	24.5	18.5	16	11.2	24
	1/4	KQ2V08-02S			18	31	25.5					30	
	3/8	KQ2V08-03S	14			20.6	27.5	19.4	35.4		30	20.5	14.3
10	1/4	KQ2V10-02S	14	18.5	20.6	31	19	35	29.5	21	27	20.3	40
	3/8	KQ2V10-03S				19.4	35.4	30				49	
12	3/8	KQ2V12-03S	17	20.9	25.2	34	20.9	37.4	32	22	39	30.8	63
	1/2	KQ2V12-04S				24.1	40.6	33.5				80	
16	3/8	KQ2V16-03S	21	26.5	32.3	39	25.4	45.4	40.5	25	55 (55)	103	
	1/2	KQ2V16-04S				28.6	48.6	41.5				78 (65)	110


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注1) φD1は最大径を意味します。


注2) ()内数値はソフトナイロンの場合



〈M5の場合〉



〈Rの場合〉



K□

M□

H□

KK

D□

MS

LQ

MQR

T□

六角穴付ユニバーサルエルボ: KQ2VS

〈M5の場合〉



〈Rの場合〉




適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R M	型式	H (六角 対辺)	注) φD1	φD2	L1	L2	L3	※A	M	有効断面積 mm ²		質量 g	
												titanium	クロタン	
4	M5×0.8	KQ2VS04-M5	4	10.4	9.8	20.5	10.5	18	15	16	2.9	2.9	6	
	1/8	KQ2VS04-01S	6		13.4	22	13.6	25.6	22.5					14
6	M5×0.8	KQ2VS06-M5	4	12.8	9.8	23.5	12	18	15	17	3.8	3.8	7	
	1/8	KQ2VS06-01S	6		13.4	24	13.6	25.6	22.5			7.5	5.9	15
8	1/4	KQ2VS06-02S			15.3	23.5	18	26.5	21				22	
	1/8	KQ2VS08-01S	8	15.2			14.6	26.1	23	18.5			24	
	1/4	KQ2VS08-02S				17.6	28.5	18	29.5		24	16	11.2	30
	3/8	KQ2VS08-03S				20.6	27.5	19.4	31.4		26	20.5	14.3	47
1/4	KQ2VS10-02S				19	31	25						32	
10	3/8	KQ2VS10-03S	8	18.5	20.6	31		19.4	31.4	26	21	27	20.3	39
	3/8	KQ2VS12-03S	10	20.9	25.2	34	20.9	34.9	30	22	39	30.8	48	
1/2	KQ2VS12-04S	24.1												38.1

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法


注) φD1は最大径を意味します。



〈M5の場合〉



〈Rの場合〉



KQ2 Series

ユニバーサルメスエルボ: KQ2VF

(M5の場合)




(Rの場合)




適用チューブ外径 mm	接続ねじ Rc R	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	※A	M	質量 g
4	M5×0.8	KQ2VF04-M5	8	10.4	9.8	20.5	11	20	16	16	6
	1/8	KQ2VF04-01S	14		13.4	22	14.6	28.6	25.5		19
6	M5×0.8	KQ2VF06-M5	8	12.8	9.8	23.5	12.5	20	16	17	7
	1/8	KQ2VF06-01S	14		13.4	24.5	14.6	28.6	25.5		19
	1/4	KQ2VF06-02S	17		17.6	25	19.5	38	32.5		36
8	1/8	KQ2VF08-01S	17	15.2	17.6	28.5	16.1	30.1	27	18.5	29
	1/4	KQ2VF08-02S	17		19.5	38	32.5				37
	3/8	KQ2VF08-03S	22		25.2	29.5	24.4	44.4	39		66
10	1/4	KQ2VF10-02S	19	18.5	20.6		21.5	40.5	35	21	48
	3/8	KQ2VF10-03S	22		25.2	31.5	23.4	44.4	39		68
12	3/8	KQ2VF12-03S	22	20.9	25.2	34	23.4	44.4	39	22	70
	1/2	KQ2VF12-04S	24		27	35	24.6	49.1	42		93

(M5の場合)



(Rの場合)



※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。

メスエルボ: KQ2LF

(M5, M6の場合)




(Rcの場合)




適用チューブ 外径 mm	接続ねじ Rc	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	M	有効断面積	質量 g	
									mm ²		
4	M5×0.8	KQ2LF04-M5	8	10.4	8	18.5	14.5	16	3.5	3.5	5
	M6×1.0	KQ2LF04-M6			15.5						
	1/8	KQ2LF04-01	14		21		4.2		4.2	13	
	1/4	KQ2LF04-02	17		24.5					20	
6	M5×0.8	KQ2LF06-M5	8	12.8	8	20.5	15	17	3.5	3.5	5
	M6×1.0	KQ2LF06-M6			16					6	
	1/8	KQ2LF06-01	14		22		11.4		9.0	13	
	1/4	KQ2LF06-02	17		25.5					20	
	3/8	KQ2LF06-03	19		26						
	1/8	KQ2LF08-01	14	15.2	12	23.5	23	18.5	21.6	14.9	16
	1/4	KQ2LF08-02	17		26.5	22	22				
	3/8	KQ2LF08-03	19		27	23					
1/4	KQ2LF10-02	17	28		21.6	14.9	27				
10	3/8	KQ2LF10-03	19	18.5	17	26.5	28.5	21	35.2	25.0	46
	1/2	KQ2LF10-04	24		32.5						
	1/4	KQ2LF12-02	17		29.5						
12	3/8	KQ2LF12-03	19	20.9	17	28.5	30	22	50.2	39.7	29
	1/2	KQ2LF12-04	24		34				48		

(M5の場合)



(Rの場合)




注) øD1は最大径を意味します。

ダブルユニバーサルエルボ: KQ2VD



適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	※A	M	P	質量 g
4	1/8	KQ2VD04-01S	14	10.4	13.4	22	18.5	40.1	37			23
	1/4	KQ2VD04-02S	17				21.5	43.5	38	16	13.4	29
	3/8	KQ2VD04-03S	17				23.5	44.9	40			42
6	1/8	KQ2VD06-01S	14	12.8	13.4	24.5	18.5	40.1	37			24
	1/4	KQ2VD06-02S	17				21.5	43.5	38	17	13.4	30
	3/8	KQ2VD06-03S	17				23.5	44.9	40			42
8	1/8	KQ2VD08-01S	19	15.2	17.6	28.5	21	47.1	44			53
	1/4	KQ2VD08-02S	21				24	50.5	45	18.5	15.9	51
	3/8	KQ2VD08-03S	21				25	50.9	45.5			60
10	1/4	KQ2VD10-02S	21	18.5	20.6	31.5	27.5	57.9	53	21	19.2	74
	3/8	KQ2VD10-03S	21				30.5	61.1	54			91
	1/2	KQ2VD10-04S	24				28.5	64	58.5			118
12	3/8	KQ2VD12-03S	26	20.9	25.2	34	29.5	64.4	59	22	21.6	113
	1/2	KQ2VD12-04S	24				32.5	67.6	60			125

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。




トリプルユニバーサルエルボ: KQ2VT



適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) φD1	φD2	L1	L2	L3	※A	M	P	質量 g
4	1/8	KQ2VT04-01S	14				17.6	53.6	50.5			29
	1/4	KQ2VT04-02S		10.4	13.4	22	21	57	51.5	16	13.4	34
	3/8	KQ2VT04-03S	17				22.4	58.4	53.5			48
6	1/8	KQ2VT06-01S	14				17.5	53.6	50.5			31
	1/4	KQ2VT06-02S		12.8	13.4	24.5	21	57	51.5	17	13.4	37
	3/8	KQ2VT06-03S	17				21.9	58.4	53.5			50
8	1/8	KQ2VT08-01S					20.1	63.1	60			71
	1/4	KQ2VT08-02S	19	15.2	17.6	28.5	23.5	66.5	61	18.5	15.9	66
	3/8	KQ2VT08-03S					23.9	66.9	61.5			75
	1/2	KQ2VT08-04S	21				27.6	70.6	63.5			96
10	1/4	KQ2VT10-02S					26	77	71.5			94
	3/8	KQ2VT10-03S	21	18.5	20.6	31.5	26.4	77.4	72	21	19.2	111
	1/2	KQ2VT10-04S					29.6	80.6	73.5			153
12	1/4	KQ2VT12-02S					28.4	85.9	80			142
	3/8	KQ2VT12-03S	26	20.9	25.2	34	31.6	89.1	80.5	22	21.6	154
	1/2	KQ2VT12-04S					31.6	89.1	82			154

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注) φD1は最大径を意味します。



ブランチユニバーサルエルボ: KQ2Z

〈M5の場合〉



〈Rの場合〉




適用チューブ外径 mm	R M	型式	H (六角 対辺)	注) φD1	φD2	L1	L2	L3	※A	M	P	有効断面積 mm ² ナイロ/フレッタ	質量 g
4	M5×0.8	KQ2Z04-M5	8	10.4	9.8	19.5	11	18.5	15			3.4	8
	1/8	KQ2Z04-01S			13.4	21	13.6	25.6	22.5	16	10.4	4.7	16
6	1/8	KQ2Z06-01S	8		13.4	22	13.6	25.6	22.5			17	17
	1/4	KQ2Z06-02S	14	12.8	20.6	25.5	19	35	29.5	17	12.8	10.8	39
8	3/8	KQ2Z06-03S					19.4	35.4	30			47	47
	1/8	KQ2Z08-01S	12		14.6	27.6	24.5					27	27
10	1/4	KQ2Z08-02S		15.2	17.6	26	18	31	25.5	18.5	15.2	20.5	33
	3/8	KQ2Z08-03S	14		20.6	27	19.4	35.4	30			49	49
12	1/4	KQ2Z10-02S	14	18.5	20.6	29	19	35	29.5	21	18.5	31.8	54
	3/8	KQ2Z10-03S					19.4	35.4	30			54	54
12	3/8	KQ2Z12-03S	17	20.9	25.2	32.5	20.9	37.9	32.5	22	20.9	44.6	71
	1/2	KQ2Z12-04S					24.1	41.1	34			88	88

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法


注) φD1は最大径を意味します。



〈M5の場合〉



〈Rの場合〉



ブランチユニバーサルメスエルボ: KQ2ZF

〈M5の場合〉



〈Rの場合〉




適用チューブ外径 mm	接続ねじ R M Rc	型式	H (六角 対辺)	注) φD1	φD2	L1	L2	L3	※A	M	P	質量 g
4	M5×0.8	KQ2ZF04-M5	8	10.4	9.8	19.5	11	20	16.5			8
	1/8	KQ2ZF04-01S	14		13.4	21	14.6	28.6	25.5	16	10.4	21
6	1/8	KQ2ZF06-01S	14		13.4	22	14.6	28.6	25.5			21
	1/4	KQ2ZF06-02S	19	12.8	20.6	25.5	21.5	40.5	35	17	12.8	47
8	1/8	KQ2ZF08-01S	17		17.6	25.5	16.1	30.1	27			32
	1/4	KQ2ZF08-02S	19	15.2	20.6	27	21.5	40.5	35	18.5	15.2	49
10	1/4	KQ2ZF10-02S	19		20.6	29	21.5	40.5	35			54
	3/8	KQ2ZF10-03S	22	18.5	25.2	31.5	23.4	44.4	39	21	18.5	74
12	3/8	KQ2ZF12-03S	22		25.2	32.5	23.4	44.4	39			77
	1/2	KQ2ZF12-04S	24	20.9	27	33	24.1	49.1	42	22	20.9	101

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法


注) φD1は最大径を意味します。



〈M5の場合〉



〈Rの場合〉




KQ2 Series

ダブルブランチユニバーサルエルボ: KQ2ZD



適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	※A	M	P1	P2	質量 g
4	1/8	KQ2ZD04-01S	14	10.4	13.4	21	17.6	40.1	37	16	13.4	10.4	25
	1/4	KQ2ZD04-02S	17				21	43.5	38				31
	3/8	KQ2ZD04-03S	17				22.4	44.9	40				44
6	1/8	KQ2ZD06-01S	14	12.8	13.4	22	17.6	40.1	37	17	13.4	12.8	27
	1/4	KQ2ZD06-02S	17				21	43.5	38				33
	3/8	KQ2ZD06-03S	17				22.4	44.9	40				46
8	1/8	KQ2ZD08-01S	19	15.2	17.6	26	20.1	47.1	44	18.5	15.9	15.2	56
	1/4	KQ2ZD08-02S	21				23.5	50.5	45				54
	3/8	KQ2ZD08-03S	21				23.5	50.9	45.5				62
	1/2	KQ2ZD08-04S	21				27.6	54.6	47.5				85
10	1/4	KQ2ZD10-02S	21	18.5	20.6	29	26	57.5	52	21	19.2	18.5	83
	3/8	KQ2ZD10-03S	21				26.4	57.9	53				85
	1/2	KQ2ZD10-04S	21				29.6	61.1	54				102
12	1/4	KQ2ZD12-02S	26	20.9	25.2	32	28	64	58.5	22	21.6	20.9	134
	3/8	KQ2ZD12-03S	26				28.5	64.4	59				130
	1/2	KQ2ZD12-04S	26				31.6	67.6	60				141



※ Rねじのねじ込み後の参考寸法


注) øD1は最大径を意味します。



トリプルブランチユニバーサルエルボ: KQ2ZT



適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	※A	M	P1	P2	質量 g
4	1/8	KQ2ZT04-01S	14	10.4	13.4	21	16.7	53.6	50.5	16	13.4	10.4	34
	1/4	KQ2ZT04-02S	17				20.5	57	51.5				40
	3/8	KQ2ZT04-03S	17				22.4	58.4	53.5				53
6	1/8	KQ2ZT06-01S	14	12.8	13.4	22	17.6	53.6	50.5	17	13.4	12.8	38
	1/4	KQ2ZT06-02S	17				21	57	51.5				43
	3/8	KQ2ZT06-03S	17				22.4	58.4	53.5				57
8	1/8	KQ2ZT08-01S	19	15.2	17.6	26	20.1	63.1	60	18.5	15.9	15.2	76
	1/4	KQ2ZT08-02S	21				23.5	66.5	61				72
	3/8	KQ2ZT08-03S	21				23.5	66.9	61.5				81
	1/2	KQ2ZT08-04S	21				27.6	70.6	63.5				102
10	1/4	KQ2ZT10-02S	21	18.5	20.6	29	26	77	71.5	21	19.2	18.5	111
	3/8	KQ2ZT10-03S	21				26.4	77.4	72				128
	1/2	KQ2ZT10-04S	21				29.6	80.6	73.5				128
12	1/4	KQ2ZT12-02S	26	20.9	25.2	32	28	85.5	80	22	21.6	20.9	178
	3/8	KQ2ZT12-03S	26				28.5	85.9	80.5				167
	1/2	KQ2ZT12-04S	26				31.6	89.1	82				179



※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注) øD1は最大径を意味します。




エルボ: KQ2L



適用チューブ 外径 mm	型式	注1) øD	L	Q	M	注2) 有効断面積 mm ²		質量 g
						ナイロン	ウレタン	
3.2	KQ2L23-00	9.6	17.5	4.3	15.5	3	2.5	3
4	KQ2L04-00	10.4	18	4.5	16	4.2	4.2	6
6	KQ2L06-00	12.8	20	5.3	17	11.4	9.0	6
8	KQ2L08-00	15.2	23	6	18.5	21.6	14.9	10
10	KQ2L10-00	18.5	26.5	6.8	21	35.2	25.0	17
12	KQ2L12-00	20.9	28.5	7.5	22	50.2	39.7	21
16	KQ2L16-00	26.5	34	10	25	100	(84)	29

注1) øDは最大径を意味します。

注2) ()内数値はソフトナイロンの場合





ブランチエルボ: **KQ2LU**



適用チューブ 外径 mm	型式	注) øD	L1	L2	Q1	Q2	M	P	有効断面積 mm ²		質量 g
									ナイロン	ウレタン	
4	KQ2LU04-00	10.4	18.5	24	18.5	10	16	10.4	6.0	4.1	6
6	KQ2LU06-00	12.8	21	27.5	20.5	12	17	12.8	13.9	11.0	8
8	KQ2LU08-00	15.2	24	32	24.5	14	18.5	15.2	26.3	18.2	15
10	KQ2LU10-00	18.5	27	36.5	28	16	21	18.5	40.8	29.0	25
12	KQ2LU12-00	20.9	29	40	30	18	22	20.9	57.2	45.2	32



注) øDは最大径を意味します。



ストリートエルボ: **KQ2L**




適用チューブ 外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注1) øD1	øD2	L1	L2	A	M	注2) 有効断面積 mm ²		質量 g
									ナイロン	ウレタン	
3.2	3.2	KQ2L23-99	9.6	7	17	24.5	14	15.5	3	2.5	2
4	4	KQ2L04-99	10.4	8	18	25	14.5	16	4.2	4.2	3
6	6	KQ2L06-99	12.8	10	20	27.5	17	17	11.4	9.0	3
8	8	KQ2L08-99	15.2	12	22.5	31.5	21	18.5	21.6	14.9	5
10	10	KQ2L10-99	18.5	14	25.5	35.5	23.5	21	35.2	25.0	9
12	12	KQ2L12-99	20.9	16	27	37.5	26	22	50.2	39.7	10
16	16	KQ2L16-99	26.5	20.9	34	53	41	25	100	(84)	42



注1) øD1は最大径を意味します。

注2) () 内数値はソフトナイロンの場合




ロングストリートエルボ: **KQ2W**



適用チューブ 外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	有効断面積 mm ²		質量 g
									ナイロン	ウレタン	
3.2	3.2	KQ2W23-99	9.6	7	17.5	35	24.5	15.5	3	2.5	2
4	4	KQ2W04-99	10.4	8	18	37	26	16	4.2	4.2	3
6	6	KQ2W06-99	12.8	10	20	41.5	31	17	11.4	9.0	4
8	8	KQ2W08-99	15.2	10	22.5	48	37	18.5	21.6	14.9	6
10	10	KQ2W10-99	18.5	14	25.5	55	43.5	21	35.2	25.0	9
12	12	KQ2W12-99	20.9	16	27	59.5	48	22	50.2	39.7	13



注) øDは最大径を意味します。




レジャーサエルボ: **KQ2L**



適用チューブ 外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	有効断面積 mm ²		質量 g
									ナイロン	ウレタン	
3.2	4	KQ2L23-04	9.6	7	17	25	13.5	15.5	3	2.5	2
4	6	KQ2L04-06	10.4	8	18	26	14.5	16	4.2	4.2	3
	8	KQ2L04-08		10		35	22				11
6	8	KQ2L06-08	12.8	10	19.5	30.5	18	17	11.4	9.0	12
	10	KQ2L06-10			20	38.5	24				19
8	10	KQ2L08-10	15.2	12	22.5	33.5	20.5	18.5	21.6	14.9	20
	12	KQ2L08-12			23	40.5	26				27
10	12	KQ2L10-12	18.5	17	26.5	42	29.5	21	35.2	25.0	29
12	16	KQ2L12-16	20.9	17	28.5	49.5	34.5	22	50.2	39.7	53



注) øD1は最大径を意味します。



KQ2 Series

ロングエルボユニオン: KQ2W

〈M5の場合〉



〈Rの場合〉




適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注1) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	注2)有効断面積 mm ²		質量 g
										ナイロン	ウレタン	
3.2	M5×0.8	KQ2W23-M5	8	9.6	8	17.5	30	31	15.5	2.8	2.4	10
	1/8	KQ2W23-01S	10									19
	1/4	KQ2W23-02S	14									41
4	M5×0.8	KQ2W04-M5	8	10.4	8	18	30	32	16	3.0	3.0	11
	1/8	KQ2W04-01S	10									23
	1/4	KQ2W04-02S	14									38
6	M5×0.8	KQ2W06-M5	8	12.8	8	20	30.5	33.5	17	3	3	11
	1/8	KQ2W06-01S	10									26
	1/4	KQ2W06-02S	14									41
8	3/8	KQ2W06-03S	17	15.2	10	23	45.5	46.5	18.5	10.9	8.6	67
	1/8	KQ2W08-01S	12									30
	1/4	KQ2W08-02S	14									47
10	3/8	KQ2W08-03S	17	18.5	17	26.5	50.4	52.5	21	33.5	23.8	76
	1/4	KQ2W10-02S	17									66
	3/8	KQ2W10-03S	17									76
12	1/2	KQ2W10-04S	22	20.9	17	28.5	64.1	66	22	47.7	37.7	145
	1/4	KQ2W12-02S	22									68
	3/8	KQ2W12-03S	17									78
16	1/2	KQ2W12-04S	22	26.5	20.9	34	65.1	68.5	25	71	(71)	147
	3/8	KQ2W16-03S	22									101
	1/2	KQ2W16-04S	22									105

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法


注1) øD1は最大径を意味します。

注2) ()内数値はソフトナイロンの場合

〈M5の場合〉



〈Rの場合〉



両口チーズユニオン: KQ2T

〈M5の場合〉



〈M6の場合〉



〈Rの場合〉




適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注1) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	注2)有効断面積 mm ²		質量 g
										ナイロン	ウレタン	
3.2	M5×0.8	KQ2T23-M5	7	9.6	10	17.5	13.2	14.3	12.7	3.2	2.7	3.2
	1/8	KQ2T23-01S	10									10
	1/4	KQ2T23-02S	14									20
4	M5×0.8	KQ2T04-M5	7	9.3	10	15.6	13.7	15.3	12.7	4.5	4.5	3.5
	M6×1.0	KQ2T04-M6	8									4.4
	1/8	KQ2T04-01S	10									13
6	1/4	KQ2T04-02S	14	11.6	10	16.1	21.1	23	16	6.0	4.1	19
	M5×0.8	KQ2T06-M5	7									4.4
	M6×1.0	KQ2T06-M6	8									5.3
8	1/8	KQ2T06-01S	10	12.8	10	21	22.1	25.5	17	13.9	11.0	12
	1/4	KQ2T06-02S	14									20
	3/8	KQ2T06-03S	17									34
10	1/8	KQ2T08-01S	12	15.2	12	24	27.9	29	18.5	26.3	18.2	14
	1/4	KQ2T08-02S	14									22
	3/8	KQ2T08-03S	17									36
12	1/8	KQ2T10-01S	12	18.5	17	26.5	28	30	21	35.2	25	31
	1/4	KQ2T10-02S	17									29
	3/8	KQ2T10-03S	17									39
16	1/2	KQ2T10-04S	22	20.9	17	28.5	35.1	37	22	57.2	45.2	66
	1/4	KQ2T12-02S	17									31
	3/8	KQ2T12-03S	17									41
16	1/2	KQ2T12-04S	22	26.5	20.9	34	36.1	39.5	25	71	(71)	68
	3/8	KQ2T16-03S	22									112
	1/2	KQ2T16-04S	22									116

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法


注1) øD1は最大径を意味します。

注2) ()内数値はソフトナイロンの場合

〈M5、M6の場合〉



〈Rの場合〉




チーズ:KQ2T



適用チューブ 外径 mm	型式	注1) øD	L	Q	M	注2)有効断面積 mm ²		質量 g
						ナイロン	ウレタン	
3.2	KQ2T23-00	9.6	17.5	4.3	15.5	3.4	2.9	5
4	KQ2T04-00	10.4	18	4.5	16	6.4	4.4	7
6	KQ2T06-00	12.8	21	5.3	17	13.4	10.6	10
8	KQ2T08-00	15.2	24	6	18.5	25.6	17.7	15
10	KQ2T10-00	18.5	26.5	6.8	21	40	28.4	25
12	KQ2T12-00	20.9	28.5	7.5	22	57.4	45.4	29
16	KQ2T16-00	26.5	34	10	25	100	(84)	40



注1) øDは最大径を意味します。
注2) ()内数値はソフトナイロンの場合




異径チーズ:KQ2T



適用チューブ 外径mm		型式	注1) øD1 øD2		L1	L2	Q	M1	M2	注2)有効断面積 mm ²		質量 g
(a)	(b)									ナイロン	ウレタン	
3.2	4	KQ2T23-04	10.4	9.6	18	17.5	4.3	16	15.5	3.8	3.5	5
4	6	KQ2T04-06	12.8	10.4	19.5	18	4.5	17	16	7.1	6.5	5
6	8	KQ2T06-08	15.2	12.8	22.5	21	5.3	18.5	17	16.4	16.4	8
8	10	KQ2T08-10	18.5	15.2	26.5	24	6	21	18.5	36	27.2	14
10	12	KQ2T10-12	20.9	18.5	28.5	26.5	6.8	22	21	56	44.5	21
12	16	KQ2T12-16	26.5	26.5	34	39	10	25	22	108.5	(92.2)	88



注1) øD1は最大径を意味します。
注2) ()内数値はソフトナイロンの場合




異径チーズ:KQ2T



適用チューブ 外径mm		型式	注) øD	L	Q	M1	M2	有効断面積 mm ²		質量 g
(a)	(b)							ナイロン	ウレタン	
6	4	KQ2T06-04	12.8	21	5.3	17	16	6.4	4.4	10
8	6	KQ2T08-06	15.2	24	6	18.5	17	13.4	10.6	15
10	8	KQ2T10-08	18.5	26.5	6.8	21	18.5	25.6	17.7	25
12	10	KQ2T12-10	20.9	28.5	7.5	22	21	40	28.4	29



注) øDは最大径を意味します。




クロス:KQ2TW



適用チューブ 外径 mm	型式	注) øD	L	Q	M	有効断面積 mm ²		質量 g
						ナイロン	ウレタン	
4	KQ2TW04-00	10.4	18	8.7	16	6.4	4.4	9
6	KQ2TW06-00	12.8	21	9.9	17	13.4	10.6	13
8	KQ2TW08-00	15.2	24	11.1	18.5	25.6	17.7	20
10	KQ2TW10-00	18.5	26.5	12.8	21	40	28.4	33
12	KQ2TW12-00	20.9	28.5	13.9	22	57.4	45.4	39



注) øDは最大径を意味します。




異径クロス:KQ2TX



適用チューブ 外径mm		型式	注) øD	L	Q	M1	M2	有効断面積 mm ²		質量 g
(a)	(b)							ナイロン	ウレタン	
6	8	KQ2TX06-08	15.2	23	11.1	18.5	17	13.4	10.6	13
8	10	KQ2TX08-10	18.5	26.5	12.8	21	18.5	25.6	17.7	27
10	12	KQ2TX10-12	20.9	28.5	13.9	22	21	40	28.4	36



注) øDは最大径を意味します。



KQ2 Series


異径クロス:KQ2TY



適用チューブ 外径mm		型式	注) øD	L	Q	M1	M2	有効断面積 mm ²		質量 g
(a)	(b)							ナイロン	ウレタン	
6	8	KQ2TY06-08	15.2	23	11.1	17	18.5	13.4	10.6	15
8	10	KQ2TY08-10	18.5	26.5	12.8	18.5	21	25.6	17.7	23
10	12	KQ2TY10-12	20.9	28.5	13.9	21	22	40	28.4	35



注)øDは最大径を意味します。



サービスチーズユニオン:KQ2Y

〈M5の場合〉



〈M6の場合〉



〈Rの場合〉



適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注1) øD1	øD2	L1	L2	L3	※A	M	注2)有効断面積 mm ²		質量 g
											ナイロン	ウレタン	
3.2	M5×0.8	KQ2Y23-M5	7	8.4	—	15.4	13.2	14.8	24.9	12.7	3.2	2.7	3.2
	1/8	KQ2Y23-01S	10	9.6	10	17.5	20.6	—	35	15.5	3.4	2.9	10
	1/4	KQ2Y23-02S	14	—	—	—	25	—	37	—	—	—	20
4	M5×0.8	KQ2Y04-M5	7	9.3	—	15.6	13.7	14.8	25.4	12.7	4.5	4.5	3.5
	M6×1.0	KQ2Y04-M6	8	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	6
	1/8	KQ2Y04-01S	10	10.4	10	18	21.1	—	36	16	6.4	4.4	13
6	1/4	KQ2Y04-02S	14	—	—	—	25.5	—	38	—	—	—	19
	M5×0.8	KQ2Y06-M5	7	11.6	—	17.1	14.7	17.1	28.7	13.5	4.5	4.5	4.5
	M6×1.0	KQ2Y06-M6	8	—	—	—	15.7	—	—	—	—	—	7
8	1/8	KQ2Y06-01S	10	12.8	10	20	22.1	—	39	17	13.4	10.6	12
	1/4	KQ2Y06-02S	14	—	—	—	26.5	—	41	—	—	—	20
	3/8	KQ2Y06-03S	17	—	—	—	27.9	—	42.5	—	—	—	34
10	1/8	KQ2Y08-01S	12	15.2	12	23	23.6	—	43.5	18.5	25.6	17.7	14
	1/4	KQ2Y08-02S	14	—	—	—	28	—	45.5	—	—	—	22
	3/8	KQ2Y08-03S	17	—	—	—	29.4	—	47	—	—	—	36
12	1/8	KQ2Y10-01S	17	18.5	17	26.5	26.1	—	49.5	21	40.0	28.4	31
	1/4	KQ2Y10-02S	22	—	—	—	29.5	—	50.5	—	—	—	29
	3/8	KQ2Y10-03S	22	—	—	—	30.9	—	52	—	—	—	39
16	1/2	KQ2Y10-04S	22	20.9	17	28.5	35.1	—	54.5	25	81	(81)	66
	1/4	KQ2Y12-02S	17	—	—	—	30.5	—	53.5	—	—	—	31
	3/8	KQ2Y12-03S	22	—	—	—	31.9	—	55	—	—	—	41
16	1/2	KQ2Y12-04S	22	26.5	20.9	34	36.1	—	57.5	22	57.4	45.4	68
	3/8	KQ2Y16-03S	22	—	—	—	36.9	—	65.5	—	—	—	112
	1/2	KQ2Y16-04S	22	—	—	—	40.1	—	67	—	113	(113)	116


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注1)øD1は最大径を意味します。


注2)()内数値はソフトナイロンの場合



〈M5、M6の場合〉



〈Rの場合〉



デルタユニオン: KQ2D

〈M5、M6の場合〉



〈Rの場合〉




適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) φD	L1	L2	※A	M	Q	有効断面積 mm ²		質量 g
										ナイロン	ウレタン	
4	M5×0.8	KQ2D04-M5	11	10.4	18.5	24	25.5	16	8.7	2.2	2.2	10
	M6×1.0	KQ2D04-M6				24.5				4.3	4.3	
	1/8	KQ2D04-01S				25.6				6.0	6.0	
	1/4	KQ2D04-02S				30				21	21	
6	M5×0.8	KQ2D06-M5	13	12.8	20.5	26	28.5	17	9.9	4.3	4.3	12
	M6×1.0	KQ2D06-M6				26.5				13.9	11.0	
	1/8	KQ2D06-01S				31.5				14	14	
	1/4	KQ2D06-02S				32				21	21	
8	3/8	KQ2D08-03S	17	15.2	23.5	33.4	34.5	18.5	11.1	34	34	26
	1/8	KQ2D08-01S				32.6				35	35	
	1/4	KQ2D08-02S				36				39	39	
	3/8	KQ2D08-03S				36.4				40	40	
10	1/4	KQ2D10-02S	19	18.5	26.5	39	43.5	21	12.8	55	55	40
	3/8	KQ2D10-03S				43.1				62	62	
	1/2	KQ2D10-04S				41.5				56	56	
	1/4	KQ2D12-02S				41.9				57.2	45.2	
12	3/8	KQ2D12-03S	22	20.9	28.5	47	48.5	22	13.9	63	63	24
	1/2	KQ2D12-04S				45.1				63	63	


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) φDは最大径を意味します。



〈M5、M6の場合〉



〈Rの場合〉




デルタ: KQ2D



適用チューブ 外径 mm	型式	注) φD	L	Q	M	有効断面積 mm ²		質量 g
						ナイロン	ウレタン	
4	KQ2D04-00	10.4	18.5	8.7	16	6.0	4.1	5
6	KQ2D06-00	12.8	20.5	9.9	17	13.9	11.0	7
8	KQ2D08-00	15.2	23.5	11.1	18.5	26.3	18.2	11
10	KQ2D10-00	18.5	26.5	12.8	21	40.8	29.0	19
12	KQ2D12-00	20.9	28.5	13.9	22	57.2	45.2	24

注) φDは最大径を意味します。



ブランチ: KQ2U

〈M5、M6の場合〉



〈Rの場合〉



適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注1) φD	L	P	※A	M	注2)有効断面積 mm ²		質量 g
									ナイロン	ウレタン	
3.2	M5×0.8	KQ2U23-M5	10	9.6	38	9.6	34.5	15.5	2.2	2.2	9
	1/8	KQ2U23-01S	11		40.1		37		3.4	2.9	14
	1/4	KQ2U23-02S	14		43.5		38				
4	M5×0.8	KQ2U04-M5	11	10.4	39.5	10.4	36	16	2.2	2.2	4
	M6×1.0	KQ2U04-M6			40		36			10	
	1/8	KQ2U04-01S			41.1		38		4.2	4.2	11
	1/4	KQ2U04-02S			45.5		40			20	
6	M5×0.8	KQ2U06-M5	13	12.8	42.5	12.8	39	17	2.2	2.2	12
	M6×1.0	KQ2U06-M6			43						
	1/8	KQ2U06-01S			44.6		41.5		13.4	10.6	11
	1/4	KQ2U06-02S			48.5		43			21	
8	3/8	KQ2U06-03S	17	15.2	49.9	15.2	44.5	18.5	25.6	17.7	34
	1/8	KQ2U08-01S	51.6		48.5				15		
	1/4	KQ2U08-02S	55		49.5				23		
	3/8	KQ2U08-03S	55.4		50				35		
10	1/4	KQ2U10-02S	19	18.5	60.5	18.5	55	21	40	28.4	30
	3/8	KQ2U10-03S			60.9		55.5			40	
	1/2	KQ2U10-04S			64.1		57			65	
	1/4	KQ2U12-02S			64		58.5			32	
12	3/8	KQ2U12-03S	22	20.9	64.4	20.9	59	22	57.4	45.4	40
	1/2	KQ2U12-04S			67.6		60.5			65	
	3/8	KQ2U16-03S			74.9		26.5		69.5	81	(81)
1/2	KQ2U16-04S	78.1	71	113	(96)	111					


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注1) φDは最大径を意味します。


注2) ()内数値はソフトナイロンの場合



〈M5、M6の場合〉



〈Rの場合〉



KQ2 Series



ダブルブランチ:KQ2UD



適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注1)		L	I	※A	Q	M	P	有効断面積 mm ²		質量 g
				φD1	φD2							ナイロン	ウレタン	
4	1/8	KQ2UD04-01S	13	10.4	12.8	42.6	21	39.5	9.7	16	10.4	4.2	4.2	17
	1/4	KQ2UD04-02S	14			46.5		41						25
6	1/8	KQ2UD06-01S	17	12.8	15.2	49.6	26	46.5	11.7	17	12.8	13.4	10.6	29
	1/4	KQ2UD06-02S				53		47.5						

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注) φD1は最大径を意味します。




ユニオンワイ:KQ2U



適用チューブ 外径 mm	型式	注1)							注2)有効断面積 mm ²		質量 g
		φD	L1	L2	P	Q	M	ナイロン	ウレタン		
3.2	KQ2U23-00	9.6	33	17.5	9.6	9	15.5	3.4	2.9	5	
4	KQ2U04-00	10.4	34	18	10.4	9.7	16	4.2	4.2	7	
6	KQ2U06-00	12.8	37	20	12.8	11.7	17	13.4	10.6	9	
8	KQ2U08-00	15.2	42.5	24.5	15.2	13.7	18.5	25.6	17.7	11	
10	KQ2U10-00	18.5	48	27.5	18.5	16.1	21	40	28.4	16	
12	KQ2U12-00	20.9	51	30	20.9	18.1	22	57.4	45.4	23	
16	KQ2U16-00	26.5	61.5	36.5	26.5	23	25	113	(96)	54	

注1) φDは最大径を意味します。

注2) ()内数値はソフトナイロンの場合




異径ユニオンワイ:KQ2U



適用チューブ 外径mm		型式	注)		L1	L2	P	Q	M1	M2	有効断面積 mm ²		質量 g
(a)	(b)		φD1	φD2							ナイロン	ウレタン	
3.2	4	KQ2U23-04	9.6	10.4	33.5	17.5	9.6	9	15.5	16	3.2	2.7	5
4	6	KQ2U04-06	10.4	12.8	35	18	10.4	9.7	16	17	4.2	4.2	6
6	8	KQ2U06-08	12.8	15.2	39.5	20	12.8	11.7	17	18.5	13.4	10.6	11
8	10	KQ2U08-10	15.2	18.5	45	24.5	15.2	13.7	18.5	21	25.6	17.7	18
10	12	KQ2U10-12	18.5	20.9	49	27.5	18.5	16.1	21	22	40	28.4	27
12	16	KQ2U12-16	26.5	26.5	66.5	41.5	26.5	23	22	25	57.4	45.4	100

注) φD1、φD2は最大径を意味します。





異径ダブルユニオンワイ:KQ2UD



適用チューブ 外径mm		型式	注)		L1	L2	P	I	Q	M1	M2	有効断面積 mm ²		質量 g
(a)	(b)		φD1	φD2								ナイロン	ウレタン	
4	6	KQ2UD04-06	10.4	12.8	35.5	18.2	10.4	21	9.7	16	17	4.2	4.2	10
6	8	KQ2UD06-08	12.8	15.2	40.5	20.3	12.8	26	11.7	17	18.5	13.4	10.6	17

注) φD1、φD2は最大径を意味します。




ブランチユニオンワイ:KQ2U



適用チューブ 外径 mm	適用 管継手 サイズφd	型式	注1)	L1	L2	P	Q	A	M	注2)有効断面積	質量	
			φD							mm ²		ナイロンウレタン
3.2	3.2	KQ2U23-99	9.6	50	17.5	9.6	9	35	15.5	3.4	2.9	6
4	4	KQ2U04-99	10.4	51.5	18	10.4	9.7	35.5	16	4.2	4.2	12
6	6	KQ2U06-99	12.8	55.5	20	12.8	11.7	38.5	17	13.4	10.6	18
8	8	KQ2U08-99	15.2	64.5	24.5	15.2	13.7	46	18.5	25.6	17.7	21
10	10	KQ2U10-99	18.5	71.5	27.5	18.5	16.1	50.5	21	40	28.4	26
12	12	KQ2U12-99	20.9	75.5	30	20.9	18.1	53.5	22	57.4	45.4	32
16	16	KQ2U16-99	26.5	90	36.5	26.5	23	65	25	113	(96)	78

注1)φDは最大径を意味します。
注2)()内数値はソフトナイロンの場合




ダブルブランチユニオンワイ:KQ2XD



適用チューブ 外径 mm	適用 管継手 サイズφd	型式	注)										有効断面積 mm ²	質量 g
			φD1	φD2	L1	L2	I	Q	A	P	M			
4	6	KQ2XD04-06	10.4	12.8	54	18.2	21	9.7	37	10.4	16	4.2	4.2	10
6	8	KQ2XD06-08	12.8	15.2	62.5	20.3	26	11.7	44	12.8	17	13.4	10.6	23

注) φD1は最大径を意味します。




異径ブランチユニオンワイ:KQ2X



適用チューブ外径 mm	適用 管継手 サイズφd	型式	注) φD1	φD2	L1	L2	A	P	Q	M	有効断面積 mm ² ナイロンウレタン	質量 g
4	6	KQ2X04-06	10.4	12.8	53.5	18.5	36.5	10.4	9.7	16	4.2 4.2	7
6	8	KQ2X06-08	12.8	15.2	61.5	20.5	43	12.8	11.7	17	13.4 10.6	18
8	10	KQ2X08-10	15.2	18.5	68.5	24.5	47.5	15.2	13.7	18.5	25.6 17.7	28
10	12	KQ2X10-12	18.5	20.9	73.5	27.5	51.5	18.5	16.1	21	40 28.4	42

注) φD1は最大径を意味します。




K□
M□
H□
KK
D□
MS
LQ
MQR
T□

KQ2 Series

レギュレーサ:KQ2R



適用チューブ外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注1) øD	L	A	M	注2) 有効断面積 mm ²		質量 g
							ナイロン	ウレタン	
3.2	4	KQ2R23-04	9.6	33.5	18.5	15.5	3.4	2.9	2
4	6	KQ2R04-06	10.4	34.5	17.5	16	5.6	4	1.8
	8	KQ2R04-08		36.5	18				2.0
	10	KQ2R04-10	12.8	39.5	18.5				3.3
6	4	KQ2R06-04	12.8	37	21	17	4	4	2.5
	8	KQ2R06-08	12.8	37	18.5				2.5
	10	KQ2R06-10		39.5	18.5		13.1	10.4	3
	12	KQ2R06-12	15.2	42	20				4.7
8	10	KQ2R08-10	15.2	41	20	18.5	26.1	18.0	4.0
	12	KQ2R08-12		42					4.6
10	12	KQ2R10-12	18.5	44.5	23	21	41.5	32.8	33
	16	KQ2R10-16	20.9	50.5	25.5			(29.5)	42
12	16	KQ2R12-16	20.9	50.5	25.5	22	58.3	(46.1)	37




注1) øDは最大径を意味します。
注2) ()内数値はソフトナイロンの場合

隔壁用ユニオン:KQ2E



適用チューブ外径 mm	型式	T (M)	H (六角 対辺)	L	取付穴	M	注) 有効断面積 mm ²		質量 g
							ナイロン	ウレタン	
3.2	KQ2E23-00	M12×1	14	31.5	13	15.5	3.4	2.9	26
4	KQ2E04-00	M12×1	14	32.5	13	16	5.6	4	26
6	KQ2E06-00	M14×1	17	34.5	15	17	13.1	10.4	33
8	KQ2E08-00	M16×1	19	38	17	18.5	26.1	18.0	52
10	KQ2E10-00	M20×1	24	42.5	21	21	41.5	29.5	70
12	KQ2E12-00	M22×1	27	44	23	22	58.3	46.1	90
16	KQ2E16-00	M28×1.5	32	51	29	25	113	(96)	115




注) ()内数値はソフトナイロンの場合

隔壁エルボ:KQ2LE



適用チューブ外径 mm	型式	T (M)	H1 (六角 対辺)	H2 (六角 対辺)	B	E	注) øD	取付穴	M	有効断面積 mm ²		質量 g
										ナイロン	ウレタン	
4	KQ2LE04-00	M12×1	14	14	18.5	31	10.4	13	16	4.2	4.2	18
6	KQ2LE06-00	M14×1	17	17	20.5	34	12.8	15	17	11.4	9.0	25
8	KQ2LE08-00	M16×1	17	19	23.5	38.5	15.2	17	18.5	21.6	14.9	33
10	KQ2LE10-00	M20×1	22	24	26.5	43.5	18.5	21	21	35.2	25.0	63
12	KQ2LE12-00	M22×1	24	27	28.5	45.5	20.9	23	22	50.2	39.7	77




注) øD は最大径を意味します。

隔壁用メスユニオン:KQ2E



適用チューブ外径 mm	接続ねじ Rc	型式	T (M)	H1 (六角 対辺)	H2 (六角 対辺)	L1	L2	取付穴	M	注) 有効断面積 mm ²		質量 g
										ナイロン	ウレタン	
3.2	1/4	KQ2E23-02	M12×1	17	14	31.5	15	13	15.5	3.4	2.9	13
4	1/8	KQ2E04-01	M12×1	14	14	27.5	11	13	16	5.6	4	16
	1/4	KQ2E04-02		17	17	31	15					35
6	1/8	KQ2E06-01	M14×1	17	17	28	11	15	17	13.1	10.4	30
	1/4	KQ2E06-02				31.5	15					30
	3/8	KQ2E06-03				33.5	17					34
8	1/8	KQ2E08-01	M16×1	17	19	27.5	7.5	17	18.5	26.1	18.0	28
	1/4	KQ2E08-02				33	13					33
	3/8	KQ2E08-03				35	15					34
10	1/4	KQ2E10-02	M20×1	22	24	34.5	12.5	21	21	41.5	29.5	53
	3/8	KQ2E10-03		22	24	36.5	14					67
12	3/8	KQ2E12-03	M22×1	24	27	37	14	23	22	58.3	46.1	92
	1/2	KQ2E12-04		24	27	41	18					59
16	3/8	KQ2E16-03	M28×1.5	30	32	40	14	29	25	96	(96)	127
	1/2	KQ2E16-04				44	18			113	(96)	132




注) ()内数値はソフトナイロンの場合

アダプタ:KQ2N



適用管継手 サイズφd	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	L	※A	M	φd	質量 g
4	M5×0.8	KQ2N04-M5	7	32	29	13	2.5	2
	1/8	KQ2N04-01S	10	33.1	30	14		6
6	M5×0.8	KQ2N06-M5	7	33	30	13	2.5	2
	1/8	KQ2N06-01S	10	34.1	31	14	4.5	5
	1/4	KQ2N06-02S	14	37	31.5	14.5		14
8	1/4	KQ2N08-02S	14	38.5	33	14.5	6	17
	3/8	KQ2N08-03S	17	39.9	34.5	16		30
10	3/8	KQ2N10-03S	17	44.9	39.5	18.5	7.5	31


※Rねじのねじ込み後の参考寸法



ニップル:KQ2N




適用管継手 φD	型式	L	M	φd	質量 g
4	KQ2N04-99	37	16	2.5	1
6	KQ2N06-99	39	17	4	2
8	KQ2N08-99	43	18.5	6	2
10	KQ2N10-99	49	21	7.5	4
12	KQ2N12-99	52	22	9	20.6
16	KQ2N16-99	57	25	13	31



異径ニップル:KQ2N



適用管継手		型式	L	M1	M2	φd	質量 g
①	②						
4	6	KQ2N04-06	38	17	16	2.5	2
6	8	KQ2N06-08	42	18.5	17	4	2
8	10	KQ2N08-10	47	21	18.5	6	2
10	12	KQ2N10-12	51	22	21	8	18.2
12	16	KQ2N12-16	55	25	22	9	29




チューブキャップ:KQ2C




適用チュ ーブ外径 mm	型式	注) φD	L	M	質量 g
4	KQ2C04-00	10.4	17	16	3
6	KQ2C06-00	12.8	18.5	17	3
8	KQ2C08-00	15.2	20.5	18.5	4
10	KQ2C10-00	18.5	23	21	6
12	KQ2C12-00	20.9	24	22	8
16	KQ2C16-00	26.5	28	25	13

注) φDは最大径を意味します。




カラーキャップ:KQ2C



適用チュ ーブ外径 mm	型式	φD1	φD2	L	質量 g	適用
4	KQ2C-04□	10.1	5.2	2.9	0.1	KQH, KQ2H04-M5, M6 KQS, KQ2S04-M5, M6
4	KQ2C-04A-□	8.5	5	2.2	0.1	KQL, KQ2L04-M5, M6 KQT, KQ2T04-M5, M6 KQY, KQ2Y04-M5, M6
4	KQ2C-04B-□	9.7	5	2.2	0.1	
6	KQ2C-06□	12.1	7.2	2.9	0.1	
6	KQ2C-06A-□	10.5	7	2.2	0.1	KQH, KQ2H06-M5, M6 KQS, KQ2S06-M5, M6
6	KQ2C-06B-□	12.0	7	2.2	0.1	KQL, KQ2L06-M5, M6 KQT, KQ2T06-M5, M6 KQY, KQ2Y06-M5, M6
8	KQ2C-08□	14.1	9.2		0.1	
10	KQ2C-10□	17.1	11.2	2.9	0.2	
12	KQ2C-12□	19.1	13.2		0.2	
16	KQ2C-16□	26.3	17.2	3.9	0.3	

□内の色表示は、 B(黒色)、R(赤色)、YR(橙色)、BR(茶色)、Y(黄色)、
G(緑色)、CB(空色)、GR(灰色)、W(白色)、BU(青色)、




プラグ:KQ2P、KQP



適用管継手 サイズφd	注) 型式	φD	L	A	質量 g
3.2	KQ2P-23 KQP-23	5	31.5	16	1
4	KQ2P-04 KQP-04	6	32	16	1
6	KQ2P-06 KQP-06	8	35	18	1
8	KQ2P-08 KQP-08	10	39	20.5	2
10	KQ2P-10 KQP-10	12	43	22	3.5
12	KQ2P-12 KQP-12	14	45.5	24	5
16	KQ2P-16 KQP-16	20.9	47	22	8

注) KQ2P(白色)、KQP(青色)



1 ノングリース仕様

表示記号	仕様／内容
X17	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
X29	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
X39	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー クリーン仕様(銅系不可仕様、エアブロー、二重梱包、樹脂ボディ:白色)
X94	ノングリース仕様 ゴム材質:FKM(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー

2 その他の仕様

表示記号	仕様／内容
X2	銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
X12	潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
X34	ゴム材質:FKM
X41	固定絞り付 ^{注)}

注) ハーフユニオン、エルボユニオンのみ対応しています。
固定絞り径の対応可否は別途お問い合わせください。


スペアパーツ

品名	品番	適用ねじ	材質	適用機種
ガスケット	M-5G2	M5	SUS304 NBR	—
	M-6G	M6		—
管用ナット	KQ04-P01	—	—	KQ2E23-00, KQ2E04-00, KQ2E23-02 KQ2E04-01, KQ2E04-02, KQ2LE04-00
	KQ06-P01	—	—	KQ2E06-00, KQ2E06-01 KQ2E06-02, KQ2E06-03, KQ2LE06-00
	KQ08-P01	—	—	KQ2E08-00, KQ2E08-01 KQ2E08-02, KQ2E08-03, KQ2LE08-00
	KQ10-P01	—	—	KQ2E10-00, KQ2E10-02 KQ2E10-03, KQ2LE10-00
	KQ12-P01	—	—	KQ2E12-00, KQ2E12-03 KQ2E12-04, KQ2LE12-00
	KQ16-P01	—	—	KQ2E16-00 KQ2E16-03, KQ2LE16-04

インチサイズワンタッチ管継手 KQ2 Series

適用チューブ—インチサイズ 接続ねじ—UNF, NPT

型式表示方法




アクセサリ

記号	品 名
KQ2N	ニッブル 異径ニッブル
KQ2C	チューブキャップ
KQ2P(KQP)	プラグ(オレンジ色)

10-32UNFねじシール用ガスケット
は、下記品番にて手配願います。

10-32UNF用ガスケット:M-10/32G

* KQ2(白色系ボディ)のみの対応となります。



K□
M□
H□
KK
D□
MS
LQ
MQR
T□



製品色

シリーズ	ボディ	リリースブッシュ
KQ2シリーズ	白色系	オレンジ色
KQシリーズ	黒色	赤色

適用チューブ

チューブ材質	FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン ^{注1)} 、ポリウレタン
チューブ外径	ø1/8"、ø5/32"、ø3/16"、ø1/4"、ø5/16"、ø3/8"、ø1/2"

注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。

仕様

使用流体		空気、水 ^{注2)}
使用圧力範囲 ^{注3)}		－100kPa～1MPa
保証耐圧力		3MPa
周囲温度および使用流体温度		－5～60℃、水の場合: 0～40℃（凍結なきこと）
ねじ	取付部	ANSI/ASME B1.20.1 (NPTねじ)、 JIS B0208 (ユニファイ細目ねじ)
	ナット部	JIS B0208 (ユニファイ細目ねじ)
ねじ部のシール剤		シール剤付または、なし

注2) サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。

注3) 漏れがゼロではないので、リークテストなど真空保持でのご使用は避けてください。



オーダーメイド仕様
(詳細→P.75をご参照ください。)

主要部品材質

ボディ	C3604、PBT、PP
打込みハーフ	C3604 (ねじ部)
チャック	SUS304
ガイド	SUS304、C3604、PBT
コレット	POM
リリースブッシュ	POM
パッキン、Oリング	NBR
ガスケット	SUS304、NBR

型式


六角穴付ハーフユニオン

KQ2S

P.64



ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。




ユニバーサルエルボユニオン

KQ2V

P.66



ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。




45°エルボユニオン

KQ2K

P.66



めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。




ロングエルボユニオン

KQ2W

P.70



基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。




隔壁用ユニオン

KQ2E

P.73



パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。




隔壁用メスユニオン

KQ2E

P.74



パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。




ニップル

KQ2N

P.74



ワンタッチ管継手同士の接続に使用。




異径ニップル

KQ2N

P.74



サイズ違いのワンタッチ管継手同士の接続に使用。



ハーフユニオン

KQ2H

P.64



めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。

六角穴付ユニバーサルエルボ

KQ2VS

P.66



ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン

ブランチユニバーサルエルボ

KQ2Z

P.68



ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン

メスユニオン

KQ2F

P.64



圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。

ユニバーサルメスエルボ

KQ2VF

P.67



めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能

ダブルブランチユニバーサルエルボ

KQ2ZD

P.68



めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。

ストレート

KQ2H

P.65



同一方向のチューブ同士の接続に使用。

メスエルボ

KQ2LF

P.67



おねじ部からの直角方向の配管に使用

トリプルブランチユニバーサルエルボ

KQ2ZT

P.69



めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。

異径ストレート

KQ2H

P.65



サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。

ダブルユニバーサルエルボ

KQ2VD

P.67



めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立

エルボ

KQ2L

P.69



直角方向のチューブ同士の接続に使用。

エルボユニオン

KQ2L

P.65



めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。

トリプルユニバーサルエルボ

KQ2VT

P.68



めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立

ストリートエルボ

KQ2L

P.69



ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。

レジャーサエルボ

KQ2L



P.69

ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。

両口チーズユニオン

KQ2T



P.70

両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。

チーズ

KQ2T



P.70

両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。

異径チーズ

KQ2T



P.71

両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。

クロス

KQ2TW



P.71

4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。

サービスチーズユニオン

KQ2Y



P.71

めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。

ブランチ

KQ2U



P.72

めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用

ユニオンワイ

KQ2U



P.72

同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用

異径ユニオンワイ

KQ2U



P.72

同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用

ブランチユニオンワイ

KQ2U



P.72

ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用

異径ブランチユニオンワイ

KQ2X



P.73

ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用

レジャーサ

KQ2R



P.73

ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用

隔壁エルボ

KQ2LE



P.73

パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用

チューブキャップ

KQ2C



P.74

使用しないチューブを塞ぐ場合に使用

プラグ

KQ2P、KQP



P.74

使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
KQP (オレンジ色)
KQ2P (オレンジ色)

K ☐

M ☐

H ☐

KK ☐

D ☐

MS ☐

LQ ☐

MQR ☐

T ☐

KQ2 Series

ハーフユニオン:KQ2H

01-32
KQ2H03-32の場合
07-32



〈KQ2H05-32の場合〉



〈NPTの場合〉




適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KQ2H01-32	7	—	16.7	13.7	12.7	2.3	2
	1/16	KQ2H01-33S	11.11	—	22	18	15.5	2.5	7
	1/8	KQ2H01-34S	—	—	21.1	—	—	—	9
	1/4	KQ2H01-35S	14.29	—	19	13.5	—	—	16
5/32	10-32UNF	KQ2H03-32	8	—	17	14	12.7	2.3	2.4
	1/16	KQ2H03-33S	11.11	—	22	18	16	3	7
	1/8	KQ2H03-34S	—	—	21.1	—	—	—	9
	1/4	KQ2H03-35S	14.29	—	19	13.5	—	—	16
3/16	10-32UNF	KQ2H05-32	8	11	24	20.4	—	2.3	6
	1/8	KQ2H05-34S	12.7	—	21.1	18	16.5	3.5	11
	1/4	KQ2H05-35S	14.29	—	20.5	15	—	—	12
1/4	10-32UNF	KQ2H07-32	11.11	—	18.4	15.4	13.6	2.3	3.3
	1/8	KQ2H07-34S	12.7	—	21.6	18.5	—	—	10
	1/4	KQ2H07-35S	14.29	—	22.5	17	17	4.6	15
	3/8	KQ2H07-36S	17.46	—	20.9	16.5	—	—	27
5/16	1/8	KQ2H09-34S	14.29	—	27.6	24.5	—	—	15
	1/4	KQ2H09-35S	—	—	26	20.5	18.5	6	16
	3/8	KQ2H09-36S	17.46	—	20.9	15.5	—	—	24
	1/8	KQ2H11-34S	—	—	29.6	26.5	—	6	29
3/8	1/4	KQ2H11-35S	17.46	—	33	27.5	21	7	31
	3/8	KQ2H11-36S	—	—	27.9	22.5	—	—	29
	1/2	KQ2H11-37S	22.23	—	25.6	18.5	—	—	46
1/2	1/4	KQ2H13-35S	—	—	34	28.5	—	9	44
	3/8	KQ2H13-36S	22.23	—	31.9	26.5	22	9.6	44
	1/2	KQ2H13-37S	—	—	29.1	22	—	—	44

※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法


注) øDは最大径を意味します。




01-32
KQ2H03-32の場合
07-32



〈KQ2H05-32の場合〉



〈NPTの場合〉



六角穴付ハーフユニオン:KQ2S

〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉




適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KQ2S01-32	2	7	19.7	16.6	12.7	2	2.8
5/32	10-32UNF	KQ2S03-32	2.5	8	18.7	15.6	12.7	2.3	2.7
3/16	1/8	KQ2S03-34S	2.78	10.5	23.5	19.5	16	2.8	8
	1/8	KQ2S05-34S	3.57	10.7	23.5	19.5	16.5	3.6	8
	10-32UNF	KQ2S07-32	2.5	10.3	19.6	16.5	13.6	2.3	3.3
	1/8	KQ2S07-34S	—	—	12.5	22	18	—	7
1/4	1/4	KQ2S07-35S	4.76	13.8	23	17	17	4.9	12
	3/8	KQ2S07-36S	—	—	17	27	21	—	27
	1/8	KQ2S09-34S	5.56	14	28	24	—	5.7	12
	1/4	KQ2S09-35S	—	—	17.5	27.5	21	—	11
5/16	3/8	KQ2S09-36S	6.35	17.5	27.5	21	18.5	6.5	25
	1/8	KQ2S11-34S	5.56	16.5	30	26	21	5.7	17
	1/4	KQ2S11-35S	—	—	16.5	32	26	—	21
	3/8	KQ2S11-36S	6.35	17.2	29	23	21	6.5	25
3/8	1/2	KQ2S11-37S	—	—	21.3	30	22	—	45
	1/4	KQ2S13-35S	7.94	20	34.5	28.5	22	8	26
	3/8	KQ2S13-36S	—	—	33	26.5	—	—	27
	1/2	KQ2S13-37S	9.53	21.3	31	22.5	22	9.6	36

※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法


注) øDは最大径を意味します。



〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉




メスユニオン:KQ2F



適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L1	L2	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KQ2F01-34	14.29	9.2	26.5	11.5	15.5	2.5	16
	1/4	KQ2F01-35	17.46	—	30.5	14.5	—	—	26
5/32	1/8	KQ2F03-34	14.29	10	27	11	16	3	15
	1/4	KQ2F03-35	17.46	—	31	13.5	—	—	24
1/4	1/8	KQ2F07-34	14.29	—	27.5	10.5	—	—	17
	1/4	KQ2F07-35	17.46	12.5	31	13.5	17	4.6	25
	3/8	KQ2F07-36	22.23	—	33.5	15.5	—	—	44
	1/8	KQ2F09-34	14.29	—	29	10.5	—	—	18
5/16	1/4	KQ2F09-35	17.46	14	32.5	13.5	18.5	6	26
	3/8	KQ2F09-36	22.23	—	34.5	13	—	—	38
	1/4	KQ2F11-35	17.46	—	34.5	—	—	—	30
	3/8	KQ2F11-36	22.23	16.5	36.5	15	21	7	48
3/8	1/2	KQ2F11-37	23.81	—	40.5	19	—	—	52
	3/8	KQ2F13-36	22.23	20	36.5	14.5	—	—	48
	1/2	KQ2F13-37	23.81	—	41	18.5	22	9.6	53

注) øDは最大径を意味します。




ストレート:KQ2H



適用チューブ 外径 インチ	型式	注) øD	L	M	最小 穴径	質量 g
1/8	KQ2H01-00	9.6	31.5	15.5	2.5	3
5/32	KQ2H03-00	10.4	32.5	16	3	3
3/16	KQ2H05-00	11.4	34	16.5	3.5	4
1/4	KQ2H07-00	13.2	34.5	17	4.6	4
5/16	KQ2H09-00	15.2	38.5	18.5	6	6
3/8	KQ2H11-00	17.9	42.5	21	7	11
1/2	KQ2H13-00	21.7	44.5	22	9.6	16

注) øDは最大径を意味します。




異径ストレート:KQ2H



適用チューブ外径 インチ		型式	注) øD	L	M1	M2	最小 穴径	質量 g
①	②							
1/8	5/32	KQ2H01-03	10.4	32.5	15.5	16	2.5	3
	1/4	KQ2H01-07	13.2	34.5		17		5
5/32	3/16	KQ2H03-05	11.4	34	16	16.5	3	4
	1/4	KQ2H03-07	13.2	34.5		17		4
3/16	1/4	KQ2H05-07	13.2	34.5	16.5	17	3.5	5
	5/16	KQ2H07-09	15.2	38.5		18.5		6
1/4	3/8	KQ2H07-11	17.9	42	17	21	4.6	11
	5/16	KQ2H09-11	17.9	42		21		11
5/16	1/2	KQ2H09-13	21.7	44	18.5	22	6	16
	3/8	KQ2H11-13	21.7	44		21		17

注) øDは最大径を意味します。



エルボユニオン:KQ2L

01-32
KQ2L 03-32の場合
07-32



〈KQ2L05-32の場合〉



〈NPTの場合〉




適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KQ2L01-32	7	8.4	—	15.3	13.2	14.5	12.7	2.3	2.5
	1/16	KQ2L01-33S	11.11	9.6	10	17.5	21.5	22.5	15.5	2.5	8
	1/8	KQ2L01-34S	14.29	10.4	10	18	20.6	25	16	3	18
	1/4	KQ2L01-35S	14.29	11.4	10	19.5	25.5	25	16.5	3.5	10
5/32	10-32UNF	KQ2L03-32	7	9.3	—	15.6	13.7	15.4	12.7	2.3	2.7
	1/16	KQ2L03-33S	11.11	10.4	10	18	22	23	16	3	8
	1/8	KQ2L03-34S	14.29	11.4	10	19.5	21.1	25	16.5	3.5	9
	1/4	KQ2L03-35S	14.29	11.4	10	19.5	25.5	25	16.5	3.5	10
3/16	10-32UNF	KQ2L05-32	7	12	—	16.1	15.1	18.1	13.6	2.3	3.2
	1/8	KQ2L07-34S	11.11	13.2	10	20.5	22.6	26	17	4.6	20
	1/4	KQ2L07-35S	14.29	13.2	10	20.5	27	28	17	4.6	20
	3/8	KQ2L07-36S	17.46	15.2	12	23.5	28.4	30	18.5	6	20
5/16	1/8	KQ2L09-34S	12.7	15.2	12	23.5	23.6	28	18.5	6	20
	1/4	KQ2L09-35S	14.29	15.2	12	23.5	28	30	18.5	6	20
	3/8	KQ2L09-36S	17.46	17.9	17	25.5	29.4	31.5	22	9.6	28
	1/2	KQ2L11-34S	17.46	21.7	17	28	25.6	31.5	22	9.6	62
3/8	1/4	KQ2L11-35S	17.46	21.7	17	28	29	32.5	21	7	23
	3/8	KQ2L11-36S	22.23	21.7	17	28	30.4	34	22	9.6	33
	1/2	KQ2L11-37S	22.23	21.7	17	28	34.6	36.5	22	9.6	59
	1/2	KQ2L13-35S	22.23	21.7	17	28	31	36.5	22	9.6	28
1/2	3/8	KQ2L13-36S	22.23	21.7	17	28	32.4	38.5	22	9.6	36
	1/2	KQ2L13-37S	22.23	21.7	17	28	36.6	40	22	9.6	62


※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。




01-32
KQ2L 03-32の場合
07-32



〈KQ2L05-32の場合〉



〈NPTの場合〉



KQ2 Series


45°エルボユニオン:KQ2K

〈10-32UNFの場合〉


適用チューブ外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KQ2K01-32	8	9.6	8	16.5	15	25.5	15.5	2.3	4
	1/8	KQ2K01-34S	11.11		10	16.5	21.6	33	15.5	2.5	9
5/32	10-32UNF	KQ2K03-32	8	10.4	8	17	14.5	26	16	2.3	4
	1/8	KQ2K03-34S	11.11		10	17	19.6	32		2.8	9
3/16	1/8	KQ2K05-34S	11.11	11.4	10	18	19.6	32.5	16.5	3.6	10
	10-32UNF	KQ2K07-32	11.11				18	32		2.3	8
	1/8	KQ2K07-34S					19.6	34			10
1/4	1/4	KQ2K07-35S	14.29	13.2	10	19	24	36	17	4.6	19
	3/8	KQ2K07-36S	17.46				25.4	37.5			32
	1/8	KQ2K09-34S	12.7				21.1	37			11
5/16	1/4	KQ2K09-35S	14.29	15.2	12	20.5	25.5	39	18.5	6	19
	3/8	KQ2K09-36S	17.46				26.9	41			32
	1/8	KQ2K11-34S					23.1	42		6	25
	1/4	KQ2K11-35S					26.5	43			25
3/8	3/8	KQ2K11-36S	17.46	17.9	17	23.5	27.9	44.5	21	7	32
	1/2	KQ2K11-37S					32.1	46.5			58
	1/4	KQ2K13-35S	17.46				27	46.5		8	27
1/2	3/8	KQ2K13-36S		21.7	17	25.5	28.4	48	22	9.6	35
	1/2	KQ2K13-37S	22.23				32.6	50			61

〈NPTの場合〉

〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉



※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。


ユニバーサルエルボユニオン:KQ2V

〈10-32UNFの場合〉


適用チューブ外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KQ2V01-32	8	8.4	9.8	17.2	11	18.5	15	12.7	2.3	5
	1/8	KQ2V01-34S		9.6	13.4	21.5	13.6	25.6	22.5	15.5	2.5	14
5/32	10-32UNF	KQ2V03-32	8	10.4	9.8	20.5	11	18.5	15	16	2.3	6
	1/8	KQ2V03-34S			13.4	22	13.6	25.6	22.5		2.8	14
3/16	1/8	KQ2V05-34S	8	11.4	13.4	23	13.6	25.6	22.5	16.5	3.5	15
	10-32UNF	KQ2V07-32			13.4	24	12	24	20.5		2.3	13
	1/4	KQ2V07-34S	8	13.2			13.6	25.6	22.5	17	4.6	15
	1/8	KQ2V07-35S			15.3	23.5		18.5	32	26.5		25
	1/8	KQ2V09-34S			17.6	28.5	14.6	27.6	24.5			24
5/16	1/4	KQ2V09-35S	11.11	15.2			18	31	25.5	18.5	6	30
	3/8	KQ2V09-36S	12.7		20.6	27.5	19.4	35.4	30			46
	1/4	KQ2V11-35S			19	35	29.5					40
3/8	3/8	KQ2V11-36S	12.7	17.9	20.6	30.5	19.4	35.4	30	21	7	48
	3/8	KQ2V13-36S			20.4	34.9	30					68
1/2	1/2	KQ2V13-37S	17.46	21.7	27	35.5	23.6	38.1	31	22	9	85

〈NPTの場合〉

〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉



※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。


六角穴付ユニバーサルエルボ:KQ2VS

〈10-32UNFの場合〉


適用チューブ外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KQ2VS01-32	4	8.4	9.8	17.2	10.9	18.5	15	12.7	2.3	5
	1/8	KQ2VS01-34S	6.35	9.6	13.4	21.5	13.6	25.6	22.5	15.5	2.5	14
5/32	10-32UNF	KQ2VS03-32	4	10.4	9.8	20.5	11	18.5	15	16	2.3	6
	1/8	KQ2VS03-34S	6.35		13.4	22	13.6	25.6	22.5		2.8	14
3/16	1/8	KQ2VS05-34S	8	11.4	13.4	23	13.6	25.6	22.5	16.5	3.5	15
	10-32UNF	KQ2VS07-32			13.4	24	12	24	19		2.3	13
	1/4	KQ2VS07-34S	6.35	13.2			13.6	25.6	22.5	17	4.6	15
	1/8	KQ2VS07-35S			15.3	23.5	18.5	28				22
	1/8	KQ2VS09-34S			17.6	28.5	14.6	26.1	23			21
5/16	1/4	KQ2VS09-35S	8	15.2			18	29.5	24	18.5	6	27
	3/8	KQ2VS09-36S			20.6	27.5	19.4	31.4	26			39
	1/4	KQ2VS11-35S			19	31	25.5					33
3/8	3/8	KQ2VS11-36S	8	17.9	20.6	31	19.4	31.4	26	21	7	42
	3/8	KQ2VS13-36S			20.4	33.4	28.5					63
1/2	1/2	KQ2VS13-37S	9.53	21.7	27	34.5	23.6	36.6	29.5	22	9	81

〈NPTの場合〉

〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉



※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。

ユニバーサルメスエルボ: KQ2VF

〈10-32UNFの場合〉




〈NPTの場合〉




適用チューブ外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) φD1	φD2	L1	L2	L3	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KQ2VF01-32	8	8.4	9.8	17.2	10	20	16.5	12.7	2.3	5
	1/8	KQ2VF01-34S	14.29	9.6	13.4	21.5	13.1	28.6	25.5	15.5	2.5	18
5/32	10-32UNF	KQ2VF03-32	8	10.4	9.8	20.5	11	20	16	16	2.5	6
	1/8	KQ2VF03-34S	14.29	11.4	13.4	22	14.6	28.6	25.5	16.5	2.8	18
3/16	10-32UNF	KQ2VF05-32	14.29	11.4	13.4	23	13.1	28.6	25.5	16.5	3.5	19
	1/8	KQ2VF05-34S	14.29	13.2	13.4	24	11.5	27	23.5	17	2.3	16
1/4	10-32UNF	KQ2VF07-32	14.29	13.2	13.4	24	11.5	27	23.5	17	4.6	19
	1/4	KQ2VF07-34S	17.46	15.2	17.6	25	17	38	32.5	18.5	6	37
5/16	1/8	KQ2VF09-34S	17.46	15.2	17.6	28.5	16.1	30.1	27	18.5	6	30
	1/4	KQ2VF09-35S	22.23	17.9	20.6	31	17	40.5	35	21	7	38
3/8	3/8	KQ2VF09-36S	22.23	21.7	25.2	29.5	19.4	43.9	39	22	9	67
	1/2	KQ2VF11-36S	22.23	21.7	25.2	31.5	18.4	43.9	39	22	9	70
1/2	3/8	KQ2VF13-36S	22.23	21.7	27	35.5	19.9	40.9	39	22	9	85
	1/2	KQ2VF13-37S	25.4	21.7	27	35.5	23.1	49.1	41.5	22	9	104

※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) φD1は最大径を意味します。

〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉




メスエルボ: KQ2LF



適用チューブ外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) φD1	φD2	L1	L2	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KQ2LF01-34	14.29	9.6	10	17.5	20	15.5	2.5	12
	1/4	KQ2LF01-35	17.46	10.4	10	18	23.5	16	3	20
5/32	1/8	KQ2LF03-34	14.29	10.4	10	18	20.5	16	3	12
	1/4	KQ2LF03-35	17.46	13.2	10	20.5	24	17	4.6	20
1/4	1/8	KQ2LF07-34	14.29	13.2	10	20.5	22	17	4.6	13
	1/4	KQ2LF07-35	17.46	17.9	17	25.5	25.5	21	7	21
3/8	3/8	KQ2LF07-36	22.23	17.9	17	25.5	26	21	7	33
	1/2	KQ2LF11-35	17.46	21.7	17	28	27.5	21	9.6	28
3/8	3/8	KQ2LF11-36	22.23	21.7	17	28	32	21	9.6	40
	1/2	KQ2LF11-37	23.81	21.7	17	28	30	22	9.6	45
1/2	3/8	KQ2LF13-36	22.23	21.7	17	28	30	22	9.6	44
	1/2	KQ2LF13-37	23.81	21.7	17	28	34	22	9.6	49

※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) φD1は最大径を意味します。



ダブルユニバーサルエルボ: KQ2VD

〈10-32UNFの場合〉




〈NPTの場合〉




適用チューブ外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) φD1	φD2	L1	L2	L3	※A	M	P	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KQ2VD01-32	14.29	9.6	13.4	22	15.5	38.5	35	15.5	13.4	2.3	24
	1/8	KQ2VD01-34S	14.29	10.4	13.4	22	17.1	40.1	37	16	13.4	2.5	23
5/32	10-32UNF	KQ2VD03-32	14.29	10.4	13.4	22	15.5	38.5	35	16	13.4	2.3	24
	1/8	KQ2VD03-34S	14.29	11.4	13.4	23	17.1	40.1	37	16.5	13.4	3	23
3/16	10-32UNF	KQ2VD05-34S	14.29	11.4	13.4	23	17.1	40.1	37	16.5	13.4	3.5	24
	1/8	KQ2VD07-32	14.29	13.2	13.4	24	15.5	39	35.5	17	13.8	2.6	26
1/4	1/8	KQ2VD07-34S	14.29	13.2	13.4	24	17.6	40.6	37.5	17	13.8	4.6	25
	1/4	KQ2VD07-35S	17.46	15.2	17.6	28.5	22.1	44	38.5	18.5	15.9	31	31
5/16	3/8	KQ2VD09-36S	22.23	17.9	20.6	31	22.4	45.4	40.5	21	19.2	7	44
	1/2	KQ2VD09-35S	22.23	21.7	25.2	31.5	23.1	50.1	45	22	22.3	9.6	49
3/8	3/8	KQ2VD09-36S	22.23	21.7	25.2	31.5	24.5	51.5	45.5	22	22.3	9.6	57
	1/2	KQ2VD09-37S	22.23	21.7	25.2	31.5	27.4	54.4	47.5	22	22.3	9.6	81
1/2	3/8	KQ2VD11-35S	22.23	21.7	25.2	31.5	25.5	57.5	52	22	22.3	9.6	76
	1/2	KQ2VD11-36S	22.23	21.7	25.2	31.5	25.9	57.9	52.5	22	22.3	9.6	77
1/2	3/8	KQ2VD11-37S	22.23	21.7	25.2	31.5	29.1	61.1	54	22	22.3	9.6	94
	1/2	KQ2VD13-36S	25.4	21.7	27	35.5	30.9	65.4	60.5	22	22.3	9.6	142
	1/2	KQ2VD13-37S	25.4	21.7	27	35.5	34.1	68.6	61.5	22	22.3	9.6	159

※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) φD1は最大径を意味します。

〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉



KQ2 Series

トリプルユニバーサルエルボ: KQ2VT

〈10-32UNFの場合〉




〈NPTの場合〉




適用チューブ外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	※A	M	P	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KQ2VT01-32	14.29	9.6	13.4	22	15.5	52	48.5	15.5	13.4	2.3	32
	1/8	KQ2VT01-34S					17.1	53.6	50.5			2.5	30
	10-32UNF	KQ2VT03-32	14.29	10.4	13.4	22	15.5	52	48.5	16	13.4	2.3	32
5/32	1/8	KQ2VT03-34S					17.6	53.6	50.5			3	29
	1/8	KQ2VT05-34S	14.29	11.4	13.4	23	17.1	53.6	50.5	16.5	13.4	3.5	31
	10-32UNF	KQ2VT07-32					15.5	53	49.5				35
1/4	1/8	KQ2VT07-34S	14.29	13.2	13.4	24	17.6	54.6	51.5	17	13.8	4.6	33
	1/4	KQ2VT07-35S					22.1	58	52.5				39
	3/8	KQ2VT07-36S	17.46				22.4	59.4	54				52
	1/4	KQ2VT09-35S					23.1	66.1	61				59
5/16	3/8	KQ2VT09-36S	19	15.2	17.6	28.5	24.5	67.5	61.5	18.5	15.9	6	70
	1/2	KQ2VT09-37S	22.23				27.4	70.4	63.5				94
	1/4	KQ2VT11-35S					25.5	77	71.5				98
	3/8	KQ2VT11-36S	22.23	17.9	20.6	31	25.9	77.4	72	21	19.2	7	98
3/8	1/2	KQ2VT11-37S					29.1	80.6	73				114
	3/8	KQ2VT13-36S					30.9	87.9	83				188
	1/2	KQ2VT13-37S	25.4	21.7	27	35.5	34.1	91.1	84	22	22.3	9.6	203

〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉



※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。

ブランチユニバーサルエルボ: KQ2Z

〈10-32UNFの場合〉




〈NPTの場合〉




適用チューブ外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	※A	M	P	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KQ2Z01-32	8	8.4	9.8	16	11.2	18.5	15	12.7	8.4	2.3	6
	1/8	KQ2Z01-34S		9.6	13.4	20.5	13.6	25.6	22.5	15.5	9.6	2.5	16
	10-32UNF	KQ2Z03-32	8	10.4	9.8	19.5	11	18.5	15	16	10.4	2.3	8
5/32	1/8	KQ2Z03-34S			13.4	21	13.6	25.6	22.5			2.8	16
	1/8	KQ2Z05-34S	8	11.4	13.4	21.5	13.6	25.6	22.5	16.5	11.4	3.5	17
	10-32UNF	KQ2Z07-32			12	24	20.5					2.3	15
1/4	1/8	KQ2Z07-34S	8	13.2	13.4	21.5	13.6	25.6	22.5	17	13.2	4.6	17
	1/4	KQ2Z07-35S	11.11	15.2	17.6	26	18	31	25.5				33
	1/8	KQ2Z09-34S			13.4	21	14.6	27.6	24.5				27
5/16	1/4	KQ2Z09-35S	11.11	15.2	17.6	26	18	31	25.5	18.5	15.2	6	33
	3/8	KQ2Z09-36S	12.7		20.6	27	19.4	35.4	30				49
	1/4	KQ2Z11-35S			19	35	29.5						46
	3/8	KQ2Z11-36S	12.7	17.9	20.6	28.5	19.4	35.4	30	21	17.9	7	55
3/8	1/2	KQ2Z13-36S			20.4	34.9	30						76
	1/2	KQ2Z13-37S	17.46	21.7	27	33	23.6	38.1	31	22	21.7	9	93

〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉




※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。

ダブルブランチユニバーサルエルボ: KQ2ZD



適用チューブ外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	※A	M	P1	P2	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KQ2ZD01-34S	14.29	9.6	13.4	20.5	17.1	40.1	37	15.5	13.4	9.6	2.5	26
5/32	1/8	KQ2ZD03-34S	14.29	10.4	13.4	21	17.6	40.1	37	16	13.4	10.4	3	26
3/16	1/8	KQ2ZD05-34S	14.29	11.4	13.4	21.5	17.1	40.1	37	16.5	13.4	11.4	3.5	29
	1/8	KQ2ZD07-34S					17.6	40.6	37.5					30
	1/4	KQ2ZD07-35S	14.29	13.2	13.4	21.5	22.1	44	38.5	17	13.8	13.2	4.6	36
1/4	3/8	KQ2ZD07-36S	17.46				22.4	45.4	40.5					49
	1/4	KQ2ZD09-35S					23.1	50.1	45					56
	3/8	KQ2ZD09-36S	19	15.2	17.6	26	24.5	51.5	45.5	18.5	15.9	15.2	6	64
	1/2	KQ2ZD09-37S	22.23				27.4	54.4	47.5					88
5/16	1/4	KQ2ZD11-35S					25.5	57.5	52					88
	3/8	KQ2ZD11-36S	22.23	17.9	20.6	28.5	25.9	57.9	52.5	21	19.2	17.9	7	90
	1/2	KQ2ZD11-37S					29.1	61.1	54					106
	3/8	KQ2ZD13-36S					30.9	65.4	60.5					158
1/2	1/2	KQ2ZD13-37S	25.4	21.7	27	33	34.1	68.6	61.5	22	22.3	21.7	9.6	176




※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。

トリプルブランチユニバーサルエルボ: KQ2ZT



適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	※A	M	P1	P2	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KQ2ZT01-34S	14.29	9.6	13.4	20.5	17.1	53.6	50.5	15.5	13.4	9.6	2.5	34
5/32	1/8	KQ2ZT03-34S	14.29	10.4	13.4	21	17.6	53.6	50.5	16	13.4	10.4	3	34
3/16	1/8	KQ2ZT05-34S	14.29	11.4	13.4	21.5	17.1	53.6	50.5	16.5	13.4	11.4	3.5	38
1/4	1/8	KQ2ZT07-34S	14.29				17.6	54.6	51.5					40
	1/4	KQ2ZT07-34S		13.2	13.4	21.5	22.1	58	52.5	17	13.8	13.2	4.6	46
	3/8	KQ2ZT07-36S	17.46				22.4	59.4	54					59
5/16	1/4	KQ2ZT09-35S					23.1	66.1	61					70
	3/8	KQ2ZT09-36S	19	15.2	17.6	26	24.5	67.5	61.5	18.5	15.9	15.2	6	80
	1/2	KQ2ZT09-37S	22.23				27.4	70.4	63.5					104
3/8	1/4	KQ2ZT11-35S					25.5	77	71.5					116
	3/8	KQ2ZT11-36S	22.23	17.9	20.6	28.5	25.9	77.4	72	21	19.2	17.9	7	116
	1/2	KQ2ZT11-37S					29.1	80.6	73					132
1/2	3/8	KQ2ZT13-36S	25.4	21.7	27	33	30.9	87.9	83	22	22.3	21.7	9.6	213
	1/2	KQ2ZT13-37S					34.1	91.1	84					228




※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。

エルボ: KQ2L



適用チューブ 外径 インチ	型式	注) øD	L	Q	M	最小 穴径	質量 g
1/8	KQ2L01-00	9.6	17.5	4.3	15.5	2.5	3
5/32	KQ2L03-00	10.4	18	4.5	16	3	4
3/16	KQ2L05-00	11.4	19.5	4.8	16.5	3.5	5
1/4	KQ2L07-00	13.2	20.5	5.3	17	4.6	5
5/16	KQ2L09-00	15.2	23	6	18.5	6	7
3/8	KQ2L11-00	17.9	26	6.6	21	7	13
1/2	KQ2L13-00	21.7	29	7.8	22	9.6	18

注) øDは最大径を意味します。




ストリートエルボ: KQ2L



適用チューブ 外径 インチ	適用管継 手サイズ ødインチ	型式	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KQ2L01-99	9.6	7	17	24.5	14	15	2.2	3
5/32	5/32	KQ2L03-99	10.4	8	18	25	14.5	16	2.5	3
3/16	3/16	KQ2L05-99	11.4	10	19.5	34	23.5	16.5	3.5	7
1/4	1/4	KQ2L07-99	13.2	10	20	27.5	17.5	17	4.6	8
5/16	5/16	KQ2L09-99	15.2	12	22.5	31.5	21	18.5	6	6
3/8	3/8	KQ2L11-99	17.9	13.6	25	35	23	21	7	19
1/2	1/2	KQ2L13-99	21.7	17	28.8	44.7	34	22	9.6	27

注) øD1は最大径を意味します。




レジャーサエルボ: KQ2L



適用チューブ 外径 インチ	適用管継 手サイズ ødインチ	型式	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	5/32	KQ2L01-03	9.6	7	17	25	13.5	15.5	2.2	3
	3/16	KQ2L01-05		10	17.5	33	21.5		2.5	7
5/32	3/16	KQ2L03-05	10.4	10	18	33.5	22.5	16	3	6
	1/4	KQ2L03-07		8		26	14.5		2.5	3
3/16	1/4	KQ2L05-07	11.4	10	19	26.5	15.5	16.5	3.5	8
	5/16	KQ2L05-09			19.5	35.5	23		6	11
1/4	5/16	KQ2L07-09	13.2	10	20.5	36.5	24.5	17	4.6	12
	3/8	KQ2L07-11				39.5	23.5		7	17
5/16	3/8	KQ2L09-11	15.2	12	23.5	40.5	27.5	18.5	6	17
	1/2	KQ2L09-13				41.5			30	30
3/8	1/2	KQ2L11-13	17.9	17	25.5	43	30	21	7	25

注) øD1は最大径を意味します。




KQ2 Series

ロングエルボユニオン:KQ2W



適用チューブ 外径 インチ	接続 ねじ NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KQ2W01-34S	11.11	9.6	10	17.5	36.1	38	15.5	2.5	19
	1/4	KQ2W01-35S	14.29				42.5	42			41
5/32	1/8	KQ2W03-34S	11.11	10.4	10	18	36.6	38.5	16	3	19
	1/4	KQ2W03-35S	14.29				43	42.5			41
3/16	1/8	KQ2W05-34S	11.11	11.4	10	19.5	37.1	40	16.5	3.5	41
	1/4	KQ2W05-35S	14.29				43.5	43.5			19
1/4	1/8	KQ2W07-34S	11.11	13.2	10	20.5	39.6	43	17	4.6	20
	1/4	KQ2W07-35S	14.29				46	47			42
	3/8	KQ2W07-36S	17.46				47.4	49			69
	1/2	KQ2W09-34S	12.7				42.6	47			30
5/16	1/4	KQ2W09-35S	14.29	15.2	12	23.5	49	51	18.5	6	47
	3/8	KQ2W09-36S	17.46				50.4	53			74
	1/2	KQ2W11-35S	17.46				55.5	59			69
3/8	3/8	KQ2W11-36S	17.46	17.9	17	25.5	56.9	61	21	7	76
	1/2	KQ2W11-37S	22.23				63.6	65.5			147
	1/4	KQ2W13-35S	17.46	21.7	17	28	57.5	63	22	9	72
1/2	3/8	KQ2W13-36S	17.46				58.9	64.5			78
	1/2	KQ2W13-37S	22.23				65.6	69			149

※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。



両口チーズユニオン:KQ2T

〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉




適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ UNF NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	10-32UNF	KQ2T01-32	7	8.4	—	15.3	13.2	14.4	12.7	2.3	3.2
	1/16	KQ2T01-33S	11.11	9.6	10	17.5	21.5	22.5	15.5	2.5	10
	1/8	KQ2T01-34S	14.29				20.6	22.5			20
	1/4	KQ2T01-35S	14.29				25	24.5			20
5/32	10-32UNF	KQ2T03-32	7	9.3	—	15.6	13.7	15.4	12.7	2.3	3.5
	1/16	KQ2T03-33S	11.11	10.4	10	18	22	23	16	3	10
	1/8	KQ2T03-34S	14.29				21.1	23			11
	1/4	KQ2T03-35S	14.29				25.5	25			20
3/16	1/8	KQ2T05-34S	11.11	11.4	10	19.5	21.6	24	16.5	3.5	21
	1/4	KQ2T05-35S	14.29				26	26			12
	1/2	KQ2T07-32	7	12	—	16.1	15.1	18.1	13.6	2.3	4.4
	1/8	KQ2T07-34S	11.11	13.2	10	20.5	22.6	26	17	4.6	11
1/4	1/4	KQ2T07-35S	14.29				27	28			21
	3/8	KQ2T07-36S	17.46				28.4	30			34
	1/2	KQ2T09-34S	12.7	15.2	12	23	23.6	28	18.5	6	15
5/16	1/4	KQ2T09-35S	14.29				28	30			23
	3/8	KQ2T09-36S	17.46				29.4	31.5			35
	1/2	KQ2T11-34S	17.46	17.9	17	25.5	25.6	31.5	21	6	31
3/8	1/4	KQ2T11-35S	17.46				29	32.5			29
	3/8	KQ2T11-36S	17.46				30.4	34.5			38
	1/2	KQ2T11-37S	22.23				34.6	36.5			64
1/2	1/4	KQ2T13-35S	17.46	21.7	17	28	31	36.5	22	9.6	34
	3/8	KQ2T13-36S	17.46				32.4	38.5			43
	1/2	KQ2T13-37S	22.23				36.6	40			69


※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。



〈10-32UNFの場合〉



〈NPTの場合〉




チーズ:KQ2T



適用チューブ 外径 インチ	型式	注) øD	L	Q	M	最小 穴径	質量 g
1/8	KQ2T01-00	9.6	17.5	4.3	15.5	2.5	5
5/32	KQ2T03-00	10.4	18	4.5	16	3	4
3/16	KQ2T05-00	11.4	19.5	4.8	16.5	3.5	7
1/4	KQ2T07-00	13.2	20.5	5.3	17	4.6	8
5/16	KQ2T09-00	15.2	23	6	18.5	6	11
3/8	KQ2T11-00	17.9	26	6.6	21	7	18
1/2	KQ2T13-00	21.7	29	7.8	22	9.6	26

注) øDは最大径を意味します。




異径チーズ: KQ2T



適用チューブ外径 インチ		型式	注) øD	L	Q	M1	M2	最小 穴径	質量 g
1/8	5/32	KQ2T01-03	10.4	18	4.5	16	15.5	2.5	5
	1/4	KQ2T01-07	13.2	20.5	5.3	17			8
5/32	3/16	KQ2T03-05	11.4	19.5	4.8	16.5			6
	1/4	KQ2T03-07	13.2	20.5	5.3	17	16	3	8
3/16	1/4	KQ2T05-07	13.2	20.5	5.3	17	16.5	3.5	8
	5/16	KQ2T07-09	15.2	23	6	18.5			11
1/4	3/8	KQ2T07-11	17.9	26	6.6	21	17	4.6	17
	5/16	KQ2T09-11	17.9	26	6.6	21	18.5	6	17
5/16	1/2	KQ2T09-13	21.7	29	7.8	22			26
	3/8	KQ2T11-13	21.7	29	7.8	22	21	7	28

注) øDは最大径を意味します。



K□

M□

H□

KK

D□

MS

LQ

MQR


T□

クロス: KQ2TW



適用チューブ 外径 インチ	型式	注) øD	L	Q	M	最小 穴径	質量 g
5/32	KQ2TW03-00	10.4	18	8.7	16	3	6
1/4	KQ2TW07-00	13.2	20.5	10.1	17	4.6	10
5/16	KQ2TW09-00	15.2	23	11.1	18.5	6	14
3/8	KQ2TW11-00	17.9	26	12.5	21	7	25
1/2	KQ2TW13-00	21.7	29	14.4	22	9.6	36

注) øDは最大径を意味します。




サービスチーズユニオン: KQ2Y



適用チューブ 外径 インチ	接続 ねじ NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/16	KQ2Y01-33S	11.11	9.6	10	17.5	21.5	35	15.5	2.5	10
	1/8	KQ2Y01-34S					20.6				20
5/32	1/4	KQ2Y01-35S	14.29	10.4	10	18	25	37	16	3	20
	1/16	KQ2Y03-33S	11.11				22				10
3/16	1/8	KQ2Y03-34S		11.4	10	19.5	21.1	38	16.5	3.5	11
	1/4	KQ2Y03-35S	14.29				25.5				20
1/4	1/8	KQ2Y05-34S	11.11	13.2	10	20.5	21.6	42	17	4.6	12
	3/8	KQ2Y07-36S	17.46				28.4				34
5/16	1/8	KQ2Y09-34S	12.7	15.2	12	23.5	23.6	44	18.5	6	15
	1/4	KQ2Y09-35S	14.29				28				23
3/8	3/8	KQ2Y09-36S	17.46	17.9	17	25.5	29.4	48	21	7	35
	1/2	KQ2Y11-37S	22.23				29				29
1/2	1/4	KQ2Y13-35S	17.46	21.7	17	28	30.4	51	22	9.6	38
	3/8	KQ2Y13-36S					34.6				64
	1/2	KQ2Y13-37S	22.23				36.6	57			43

※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。




KQ2 Series

ブランチ:KQ2U



適用チューブ 外径 インチ	接続 ねじ NPT	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L	P	Q	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KQ2U01-34S	12.7	9.6	39.6	9.6	9	36.5	15.5	2.5	14
	1/4	KQ2U01-35S	14.29		44			38.5			
5/32	1/8	KQ2U03-34S	12.7	10.4	41.1	10.4	9.7	38	16	3	16
	1/4	KQ2U03-35S	14.29		45.5			40			
3/16	1/8	KQ2U05-34S	12.7	11.4	43.1	11.4	10.6	40	16.5	3.5	18
	1/4	KQ2U05-35S	14.9		48			42.5			
1/4	1/8	KQ2U09-34S	12.7	13.2	45.6	13.2	12	42.5	17	4.6	19
	1/4	KQ2U07-35S	14.29		49			43.5			
	3/8	KQ2U07-36S	17.46		50.4			45			
5/16	1/8	KQ2U09-34S	12.7	15.2	51.6	15.2	13.7	48.5	18.5	6	21
	1/4	KQ2U09-35S	17.46		55			49.5			22
	3/8	KQ2U09-36S			55.4			50			35
3/8	1/4	KQ2U11-35S	19.05	17.9	59.5	17.9	15.6	54	21	7	42
	3/8	KQ2U11-36S			59.9			54.5			43
	1/2	KQ2U11-37S	22.23		63.6			56.5			56
1/2	1/4	KQ2U13-35S		21.7	64	21.7	18.8	58.5	22	9.6	31
	3/8	KQ2U13-36S	22.23		64.4			59			41
	1/2	KQ2U13-37S			67.6			60.5			68

※ NPTねじのねじ込み後の参考寸法
注) øDは最大径を意味します。




ユニオンワイ:KQ2U



適用チューブ 外径 インチ	型式	注) øD	L1	L2	P	Q	M	最小 穴径	質量 g
1/8	KQ2U01-00	9.6	33	17.5	9.6	9	15.5	2.5	6
5/32	KQ2U03-00	10.4	34	18	10.4	9.7	16	3	7
3/16	KQ2U05-00	11.4	36.5	20.5	11.4	10.6	16.5	3.5	9
1/4	KQ2U07-00	13.2	38	21.5	13.2	12	17	4.6	9
5/16	KQ2U09-00	15.2	42.5	24.5	15.2	13.7	18.5	6	11
3/8	KQ2U11-00	17.9	48	27.5	17.9	15.6	21	7	16

注) øDは最大径を意味します。




異径ユニオンワイ:KQ2U



適用チューブ外径 インチ		型式	注) øD1	注) øD2	L1	L2	P	Q	M1	M2	最小 穴径	質量 g
1/8	5/32	KQ2U01-03	9.6	10.4	33.5	17.5	9.6	9	15.5	16	2.5	5
	1/4	KQ2U01-07		13.2	38	21.5	13.2	12	17	17	3	9
5/32	3/16	KQ2U03-05	10.4	11.4	36.5	20.5	11.4	10.6	16	16.5	3	8
	1/4	KQ2U03-07		13.2	38	21.5	13.2	12	17	17	3	10
3/16	1/4	KQ2U05-07	11.4	13.2	38	21.5	13.2	12	16.5	17	3.5	9
	5/16	KQ2U07-09		15.2	42.5	24.5	15.2	13.7	17	18.5	4.6	12
1/4	3/8	KQ2U07-11	13.2	17.9	47	27.5	17.9	15.6	21	21	4.6	23
	5/16	KQ2U09-11		17.9	47	27.5	17.9	15.6	21	21	4.6	23
5/16	1/2	KQ2U09-13	15.2	21.7	51	30	21.7	18.8	18.5	22	6	22
	3/8	KQ2U11-13		21.7	51.5	30.5	21.7	18.8	21	22	7	36

注) øD1, øD2は最大径を意味します。




ブランチユニオンワイ:KQ2U



適用チューブ 外径 インチ	適用管継 手サイズ øDインチ	型式	注) øD	L1	L2	P	Q	A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KQ2U01-99	9.6	50	17.5	9.6	9	35	15.5	2	10
5/32	5/32	KQ2U03-99	10.4	51.5	18	10.4	9.7	35.5	16	2.5	12
3/16	3/16	KQ2U05-99	11.4	56	20.5	11.4	10.6	39.5	16.5	3.5	17
1/4	1/4	KQ2U07-99	13.2	56.5	21.5	13.2	12	39.5	17	4.6	18
5/16	5/16	KQ2U09-99	15.2	64.5	24.5	15.2	13.7	46	18.5	6	21

注) øDは最大径を意味します。




異径ブランチユニオンワイ: KQ2X



適用チューブ 外径 インチ	適用管継手 サイズ øD	型式	注) øD	L1	L2	A	P	Q	M	最小 穴径	質量 g
1/8	5/32	KQ2X01-03	10.4	51.5	18	35.5	10.4	9.7	15.5	2.5	5
5/32	3/16	KQ2X03-05	11.4	56	20.5	39.5	11.4	10.6	16	3.5	10
3/16	1/4	KQ2X05-07	13.2	56.5	21.5	39.5	13.2	12	16.5	4.6	9
1/4	5/16	KQ2X07-09	15.2	64.5	24.5	46	15.2	13.7	17	6	21



注) øDは最大径を意味します。




レジューサ: KQ2R



適用チューブ 外径 インチ	適用管継手 サイズ øD	型式	注) øD	L	A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	5/32	KQ2R01-03	9.6	34.5	18.5	15.5	2.5	2
	3/16	KQ2R01-05	9.2	34	17.5			7
	1/4	KQ2R01-07			17			9
5/32	3/16	KQ2R03-05	10	34	17.5	16	3	8
	1/4	KQ2R03-07	10.4	34.5				9
3/16	1/4	KQ2R05-07	11.4	34.5	18.5	16.5	3.5	4
	5/16	KQ2R05-09	10.7	36.5	18			14
1/4	5/16	KQ2R07-09	13.2	37	18.5	17	4.6	17
	3/8	KQ2R07-11		40	19.5			19
5/16	3/8	KQ2R09-11	14	40	19	18.5	6	24
	1/2	KQ2R09-13		41				32
3/8	1/2	KQ2R11-13	17.9	44	22	21	7	32



注) øDは最大径を意味します。



K□

M□

H□

KK

D□

MS

LQ


MQR

T□

隔壁用ユニオン: KQ2E



適用チューブ 外径 インチ	型式	T (UNF)	H (六角 対辺)	L	取付穴	M	最小 穴径	質量 g
1/8	KQ2E01-00	1/2-20	17.46	32.5	13.5	15.5	2.5	26
5/32	KQ2E03-00	1/2-20	17.46	32.5	13.5	16	3	26
3/16	KQ2E05-00	9/16-18	17.46	34	15	16.5	3.5	33
1/4	KQ2E07-00	9/16-18	17.46	34.5	15	17	4.6	33
5/16	KQ2E09-00	3/4-16	22.23	38	20	18.5	6	52
3/8	KQ2E11-00	7/8-14	25.4	42.5	23	21	7	70
1/2	KQ2E13-00	1-12	28.6	44.5	26	22	9.6	97




隔壁エルボ: KQ2LE



適用チューブ 外径 インチ	型式	T (UNF)	H1 (六角 対辺)	H2 (六角 対辺)	B	E	注) øD	取付穴	M	最小 穴径	質量 g
1/8	KQ2LE01-00	1/2-20	17.46	17.46	17.5	31	9.6	13.5	15.5	2.5	27
5/32	KQ2LE03-00	1/2-20	17.46	17.46	18	31	10.4	13.5	16	3	26
3/16	KQ2LE05-00	9/16-18	17.46	17.46	19.5	34.5	11.4	15	16.5	3.5	32
1/4	KQ2LE07-00	9/16-18	17.46	17.46	20.5	35	13.2	15	17	4.6	29
5/16	KQ2LE09-00	3/4-16	22.23	22.23	23.5	38.5	15.2	20	18.5	6	53
3/8	KQ2LE11-00	7/8-14	25.4	25.4	25.5	43	17.9	23	21	7	85
1/2	KQ2LE13-00	1-12	28.6	28.6	28	46	21.7	26	22	9.6	105



注) øDは最大径を意味します。




KQ2 Series

隔壁用メスユニオン:KQ2E




適用チューブ 外径 インチ	接続 ねじ NPT	型式	接続 ねじ (UNF)	H1 (六角 対辺)	H2 (六角 対辺)	L1	L2	M	最小 穴径	取付 穴	質量 g
1/8	1/4	KQ2E01-35	1/2-20	17.46	17.46	31	15	15.5	2.5	13.5	36
5/32	1/4	KQ2E03-35	1/2-20	17.46	17.46	31	15	16	3	13.5	36
3/16	1/8	KQ2E05-34	9/16-18	17.46	17.46	28	10	16.5	3.5	15	34
1/4	1/4	KQ2E07-35	9/16-18	17.46	17.46	32.5	14.5	17	4.6	15	34
5/16	3/8	KQ2E09-36	3/4-16	22.23	22.23	35	15	18.5	6	20	52
3/8	3/8	KQ2E11-36	7/8-14	25.4	25.4	37	14.5	21	7	23	96
1/2	1/2	KQ2E13-36	1-12	28.6	28.6	37	14	22	9.6	26	125
		KQ2E13-37	1-12			41.5	18				128



ニップル:KQ2N




適用管継手 øD	型式	L	M	ød	質量 g
1/8	KQ2N01-99	36	15.5	2.2	0.2
3/16	KQ2N05-99	38	16.5	3.5	0.4
1/4	KQ2N07-99	39	17	4.6	1
3/8	KQ2N11-99	49	21	7.5	10
1/2	KQ2N13-99	51	22	10	15



異径ニップル:KQ2N




適用管継手		型式	L	M1	M2	ød	質量 g
①	②						
1/8	5/32	KQ2N01-03	36.5	16	15.5	2.2	0.2
	3/16	KQ2N01-05	37	16.5			0.4
5/32	3/16	KQ2N03-05	37.5	16.5	16	2.5	0.4
	1/4	KQ2N03-07	38	17			0.6
3/16	1/4	KQ2N05-07	38.5	17	16.5	3.5	0.6
	5/16	KQ2N05-09	41	18.5			1
1/4	5/16	KQ2N07-09	41.5	18.5	17	4.6	1
	3/8	KQ2N07-11	45	21			1
5/16	3/8	KQ2N09-11	46.5	21	18.5	6	11
	1/2	KQ2N09-13	47.5	22			22
3/8	1/2	KQ2N11-13	50	22	21	7	24



チューブキャップ:KQ2C



適用チューブ 外径インチ	型式	øD1	L	M	質量 g
5/32	KQ2C03-00	10.4	17	16	1
1/4	KQ2C07-00	13.2	18	17	2
5/16	KQ2C09-00	15.2	20.5	18.5	3
3/8	KQ2C11-00	17.9	22.5	21	6




プラグ:KQ2P、KQP



適用管継手 サイズød インチ	注) 型式		øD	L	A	質量 g
1/8	KQ2P-01	KQP-01	5	31.5	16	1
5/32	KQ2P-03	KQP-03	6	32	16	1
3/16	KQ2P-05	KQP-05	6.8	34	17.5	1
1/4	KQ2P-07	KQP-07	8.5	35	18	1
5/16	KQ2P-09	KQP-09	10	39	20.5	2
3/8	KQ2P-11	KQP-11	11.5	43	22	3.5
1/2	KQ2P-13	KQP-13	15	46	24	5

注) KQ2P, KQPともにオレンジ色



1 ノングリース仕様

表示記号	仕様／内容
X17	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
X29	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
X39	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー クリーン仕様(銅系不可仕様、エアブロー、二重梱包、樹脂ボディ:白色)
X94	ノングリース仕様 ゴム材質:FKM(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー

K□

M□

H□

KK

D□

MS

LQ

MQR

T□

2 その他の仕様

表示記号	仕様／内容
X2	銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
X12	潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
X23	金属材質:SUS303 六角対辺:ミリサイズ
X34	ゴム材質:FKM
X41	固定絞り付注)

注) ハーフユニオン、エルボユニオンのみ対応しています。
固定絞り径の対応可否は別途お問い合わせください。

スペアパーツ

品名	品番	適用ねじ	材質	適用機種
ガスケット	M-10/32G	10-32UNF	SUS304 NBR	—
管用ナット	KQ01-P01	—	—	KQ2E01-00, KQ2E03-00, KQ2E01-35 KQ2E03-35, KQ2LF01-00, KQ2LE03-00
	KQ05-P01	—	—	KQ2E05-00, KQ2E07-00, KQ2E05-34 KQ2E07-35, KQ2LF05-00, KQ2LE07-00
	KQ09-P01	—	—	KQ2E09-00, KQ2E09-36, KQ2LE09-00
	KQ11-P01	—	—	KQ2E11-00, KQ2E11-36, KQ2LE11-00
	KQ13-P01	—	—	KQ2E13-00, KQ2E13-36 KQ2E13-37, KQ2LE13-00

インチサイズワンタッチ管継手 KQ2 Series

適用チューブ—インチサイズ 接続ねじ—M,R,Rc

ガイド

コレット

チャック

ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力

チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。

リリースブッシュ(オレンジ色)

軽い取外し力

取外し時にチャックコレットの開放を
行う。又、チャックがチューブへ必要以上
に喰い込むのを防止。

パッキン

低真空から1MPaまで使用可能
特殊形状により、確実なシールおよび、
チューブ挿入時の抵抗が小。

接続ねじ

M,R,Rc

チューブ

インチサイズ

ø1/8"、ø3/16"、ø1/4"、ø5/16"、
ø3/8"、ø1/2"

ボディ(白色系)

Oリング

打込みハーフ

狭いスペースでの配管に効果的

ボディとねじ部が回転可能。(位置決め程度)

PAT.

適用チューブ

チューブ材質	FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン ^{注1)} 、ポリウレタン
チューブ外径	ø1/8"、ø3/16"、ø1/4"、ø5/16"、ø3/8"、ø1/2"

注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。

仕様

使用流体		空気、水 ^{注2)}
使用圧力範囲 ^{注3)}		－100kPa～1MPa
保証耐圧力		3MPa
周囲温度および使用流体温度		－5～60℃、水の場合:0～40℃(凍結なきこと)
ねじ	取付部	JIS B0203(管用テーパねじ)
	ナット部	JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール		シール割付または、なし

注2) サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。

注3) 漏れがゼロではないので、リークテストなど真空保持でのご使用は避けてください。

主要部品材質

ボディ	C3604、PBT、PP
打込みハーフ	C3604(ねじ部)
チャック	SUS304
ガイド	SUS304、C3604、PBT
コレット	POM
リリースブッシュ	POM
パッキン、Oリング	NBR
ガスケット	SUS304、NBR



オーダーメイド仕様
(詳細→P.82をご参照ください。)

型式

ハーフユニオン KQ2H P.78		めねじ部からの同一方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
エルボユニオン KQ2L P.78		めねじ部からの直角方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
ロングエルボユニオン KQ2W P.79		基本的にはエルボユニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
両口チーズユニオン KQ2T P.79		両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
サービスチーズユニオン KQ2Y P.80		めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
ブランチ KQ2U P.81		めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
隔壁用ユニオン KQ2E P.81		パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
隔壁用メスユニオン KQ2E P.81		パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。

☐ K
☐ M
☐ H
☐ KK
☐ D
☐ MS
☐ LQ
☐ MQR
☐ T

型式表示方法

KQ2 H 05 - 02 S -

ワンタッチ管継手

機種

H	* ハーフユニオン
L	* エルボユニオン
W	* ロングエルボユニオン
T	* 両口チーズユニオン
Y	* サービスチーズユニオン
U	* ブランチ
E	隔壁用ユニオン
E	隔壁用メスユニオン

* はシール割付が可能

管接続口径

M5	M5×0.8
01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2
00	同径チューブ

適用チューブ外径

01	ø1/8"
05	ø3/16"
07	ø1/4"
09	ø5/16"
11	ø3/8"
13	ø1/2"

オーダーメイド仕様
詳細はP.82をご参照ください。

シール割付(おねじ)

無記号	シール割なし
S	シール割付

注) シール割付は口径
R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2 のみ

KQ2 Series

ハーフユニオン:KQ2H

〈KQ2H01-M5
KQ2H07-M5の場合〉



〈KQ2H05-M5の場合〉



〈Rの場合〉




適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ R M	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	M5×0.8	KQ2H01-M5	7	—	16.7	13.6	12.7	—	2
	1/8	KQ2H01-01S	10	—	21.1	18	15.5	2.5	9
	1/4	KQ2H01-02S	14	—	19	13.5	—	—	16
3/16	M5×0.8	KQ2H05-M5	8	10.7	24	20.5	—	2.5	6
	1/8	KQ2H05-01S	11	—	21.1	18	16.5	3.5	11
	1/4	KQ2H05-02S	14	—	20.5	15	—	—	12
1/4	M5×0.8	KQ2H07-M5	11	10.3	18.4	15.3	13.6	2.5	3.3
	1/8	KQ2H07-01S	13	—	21.6	18.5	—	—	10
	1/4	KQ2H07-02S	14	—	22.5	17	17	4.6	15
	3/8	KQ2H07-03S	17	—	21.9	16.5	—	—	27
	1/8	KQ2H09-01S	14	—	27.1	24	—	—	15
	1/4	KQ2H09-02S	14	—	26	20.5	18.5	6	16
5/16	3/8	KQ2H09-03S	17	—	21.4	15.5	—	—	24
	1/4	KQ2H11-02S	17	—	33	27.5	—	—	31
	3/8	KQ2H11-03S	17	—	27.9	22.5	21	7	29
3/8	1/2	KQ2H11-04S	22	—	26.1	19	—	—	46
	1/4	KQ2H13-02S	22	—	34	28.5	—	9	—
	3/8	KQ2H13-03S	22	—	32.4	27	22	9.6	44
1/2	1/2	KQ2H13-04S	22	—	29.1	22	—	—	—


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øDは最大径を意味します。




KQ2H01-M5
KQ2H07-M5
の場合〉



〈KQ2H05-M5の場合〉



〈Rの場合〉



エルボユニオン:KQ2L




適用チューブ 外径 インチ	接続ねじ R M	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	M5×0.8	KQ2L01-M5	7	8.4	—	15.3	13.2	14.3	12.7	2.3	2.5
	1/8	KQ2L05-01S	10	—	—	21.6	24	—	—	—	10
	1/4	KQ2L05-02S	14	11.4	10	19.5	26	26	16.5	3.5	19
1/4	M5×0.8	KQ2L07-M5	7	12	—	16.1	15.1	18	13.6	2.3	3.2
	1/8	KQ2L07-01S	10	—	—	22.6	26	—	—	—	10
	1/4	KQ2L07-02S	14	13.2	10	20.5	27	28	17	4.6	20
	3/8	KQ2L07-03S	17	—	—	28.4	29.5	—	—	—	32
	1/8	KQ2L09-01S	12	—	—	23.6	28	—	—	—	12
	1/4	KQ2L09-02S	14	15.2	12	23.5	28	30	18.5	6	20
5/16	3/8	KQ2L09-03S	17	—	—	29.4	31.5	—	—	—	28
	1/4	KQ2L11-02S	17	—	—	29	32.5	—	—	—	23
	3/8	KQ2L11-03S	17	17.9	17	25.5	30.4	34	21	7	33
3/8	1/2	KQ2L11-04S	22	—	—	34.6	36.5	—	—	—	59
	1/4	KQ2L13-02S	22	—	—	31	36.5	—	—	9	28
	3/8	KQ2L13-03S	17	21.7	17	28	32.4	38.5	22	9.6	36
	1/2	KQ2L13-04S	22	—	—	36.6	40	—	—	—	62


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。



〈M5の場合〉




〈Rの場合〉



ロングエルボユニオン: **KQ2W**



適用チューブ 外径 インチ	接続 ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
3/16	1/8	KQ2W05-01S	10	11.4	10	19.5	37.1	40	16.5	3.5	19
	1/4	KQ2W05-02S	14				43.5	43.5			41
1/4	1/8	KQ2W07-01S	10	13.2	10	20.5	39.6	43	17	4.6	20
	1/4	KQ2W07-02S	14				46	47			45
	3/8	KQ2W07-03S	17				47.4	49			69
5/16	1/8	KQ2W09-01S	12	15.2	12	23.5	42.6	47	18.5	6	30
	1/4	KQ2W09-02S	14				49	51			47
	3/8	KQ2W09-03S	17				50.4	53			74
3/8	1/4	KQ2W11-02S	17	17.9	17	25.5	55.5	59	21	7	69
	3/8	KQ2W11-03S	17				56.9	61			76
	1/2	KQ2W11-04S	22				63.6	65.5			147
1/2	1/4	KQ2W13-02S	17	21.7	17	28	57.5	63	22	9	72
	3/8	KQ2W13-03S	17				58.9	64.5		9.6	78
	1/2	KQ2W13-04S	22				65.6	69		149	



※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注) øD1は最大径を意味します。



K□

M□

H□

KK

D□

MS

LQ


MQR

T□

両口チーズユニオン: **KQ2T**



適用チューブ 外径 インチ	接続 ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
3/16	1/8	KQ2T05-01S	10	11.4	10	19.5	21.6	24	16.5	3.5	12
	1/4	KQ2T05-02S	14				26	26			21
1/4	1/8	KQ2T07-01S	10	13.2	10	20.5	22.6	26	17	4.6	11
	1/4	KQ2T07-02S	14				27	28			21
	3/8	KQ2T07-03S	17				28.4	30			34
5/16	1/8	KQ2T09-01S	12	15.2	12	23	23.6	28	18.5	6	15
	1/4	KQ2T09-02S	14				28	30			23
	3/8	KQ2T09-03S	17				29.4	31.5			35
3/8	1/4	KQ2T11-02S	17	17.9	17	25.5	29	32.5	21	7	29
	3/8	KQ2T11-03S	17				30.4	34.5			38
	1/2	KQ2T11-04S	22				34.6	36.5			64
1/2	1/4	KQ2T13-02S	17	21.7	17	28	31	36.5	22	9	34
	3/8	KQ2T13-03S	17				32.4	38.5		9.6	43
	1/2	KQ2T13-04S	22				36.6	40		69	



※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注) øD1は最大径を意味します。




KQ2 Series

サービスチーズユニオン:KQ2Y



適用チューブ 外径 インチ	接続 ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
3/16	1/8	KQ2Y05-01S	10	11.4	10	19.5	21.6	38	16.5	3.5	12
	1/4	KQ2Y05-02S	14				26	40			21
1/4	1/8	KQ2Y07-01S	10	13.2	10	20.5	22.6	40	17	4.6	11
	1/4	KQ2Y07-02S	14				27	42			21
	3/8	KQ2Y07-03S	17				28.4	44			34
5/16	1/8	KQ2Y09-01S	12	15.2	12	23.5	23.6	40	18.5	6	15
	1/4	KQ2Y09-02S	14				28	40			23
	3/8	KQ2Y09-03S	17				29.4	48			35
3/8	1/4	KQ2Y11-02S	17	17.9	17	25.5	29	49	21	7	29
	3/8	KQ2Y11-03S	17				30.4	51			38
	1/2	KQ2Y11-04S	22				34.6	53			64
1/2	1/4	KQ2Y13-02S	17	21.7	17	28	31	53.5	22	9.5	34
	3/8	KQ2Y13-03S	17				32.4	55.5			43
	1/2	KQ2Y13-04S	22				36.6	57			69




※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD1は最大径を意味します。



ブランチ:KQ2U



適用チューブ 外径 インチ	接続 ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L	P	※A	M	最小 穴径	質量 g
3/16	1/8	KQ2U05-01S	12	11.4	43.1	11.4	40	16.5	3.5	18
	1/4	KQ2U05-02S	14		48	11.4	42.5			18
1/4	1/8	KQ2U07-01S	14	13.2	45.6	13.2	42.5	17	4.6	19
	1/4	KQ2U07-02S	14		49		45			19
	3/8	KQ2U07-03S	17		50.4		45			19
5/16	1/8	KQ2U09-01S	17	15.2	51.6	15.2	48.5	18.5	6	21
	1/4	KQ2U09-02S	17		55		49.5			22
	3/8	KQ2U09-03S	17		55.4		50			35
3/8	1/4	KQ2U11-02S	19	17.9	59.5	17.9	54	21	7	42
	3/8	KQ2U11-03S	19		59.9		54.5			43
	1/2	KQ2U11-04S	22		63.6		56.5			56
1/2	1/4	KQ2U13-02S	22	21.7	64	21.7	58.5	22	9.5	31
	3/8	KQ2U13-03S	22		64.4		59			41
	1/2	KQ2U13-04S	22		67.6		60.5			68




※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øDは最大径を意味します。



隔壁用ユニオン:KQ2E




適用チューブ 外径 インチ	型式	T (M)	H (六角 対辺)	L	取付穴	M	最小 穴径	質量 g
3/16	KQ2E05-00M	M14×1	17	34	15	16.5	3.5	30
1/4	KQ2E07-00M	M14×1	17	34.5	15	17	4.6	30
5/16	KQ2E09-00M	M16×1	19	38	17	18.5	6	48
3/8	KQ2E11-00M	M20×1	24	42.5	21	21	7	62
1/2	KQ2E13-00M	M22×1	27	44.5	23	22	9.6	85



隔壁用メスユニオン:KQ2E



適用 チューブ 外径インチ	接続 ねじ Rc	型式	T (M)	H1 (六角 対辺)	H2 (六角 対辺)	L1	L2	M	最小 穴径	取付穴	質量 g
3/16	1/8	KQ2E05-01	M14×1	17	17	28	11.5	16.5	3.5	15	30
1/4	1/4	KQ2E07-02	M14×1	17	17	32.5	14.5	17	4.6	15	31
5/16	3/8	KQ2E09-03	M16×1	19	19	35	15	18.5	6	17	36
3/8	3/8	KQ2E11-03	M20×1	22	24	35	14.5	21	7	21	64
1/2	3/8	KQ2E13-03	M22×1	24	27	37	14.5	22	9.6	23	78
	1/2	KQ2E13-04	M22×1			41.5	18.5				74



K□

M□

H□

KK

D□

MS

LQ

MQR

T□

1 ノングリース仕様

表示記号	仕様／内容
X17	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
X29	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
X39	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー クリーン仕様(銅系不可仕様、エアブロー、二重梱包、樹脂ボディ:白色)
X94	ノングリース仕様 ゴム材質:FKM(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー

2 その他の仕様

表示記号	仕様／内容
X2	銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
X12	潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
X34	ゴム材質:FKM
X41	固定絞り付 ^{注)}

注) ハーフユニオン、エルボユニオンのみ対応しています。
固定絞り径の対応可否は別途お問い合わせください。


スペアパーツ

品名	品番	適用ねじ	材質	適用機種
ガスケット	M-5G2	M5	SUS304 NBR	—
管用ナット	KQ06-P01	—	—	KQ2E05-01, KQ2E07-02 KQ2E05-00M, KQ2E07-00M
	KQ08-P01	—	—	KQ2E09-03, KQ2E09-00M
	KQ10-P01	—	—	KQ2E11-03, KQ2E11-00M
	KQ12-P01	—	—	KQ2E13-03, KQ2E11-04, KQ2E13-00M

ミリサイズUni-ワンタッチ管継手 KQ2 Series

適用チューブ—ミリサイズ 接続ねじ—Rc, G, NPT, NPTF

ねじ込み作業時間を1/3にする新しい管用ねじ



Uniねじ山形状


めねじの面取り部をシート面とし、シール材にステンレス板の両面にNBRを積層したガスケットを用いたことにより、めねじ種類違いによる径の違い、公差によるばらつき、面取りの大小等にかかわらずシールできる構造が実現しました。
(通常の面取りされているめねじであれば全て使用可能です。)

各種規格管用めねじ
(Rc、G、NPT、NPTF)に適用
する独自のねじ構造を採用

ガスケットシール方式により、
ねじ込み時間を大幅に
削減



オーダーメイド仕様
(詳細→P.90をご参照ください。)



適用チューブ

チューブ材質	FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン ^{注1)} 、ポリウレタン
チューブ外径	φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16

注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。

製品色

シリーズ	ボディ	リリースブッシュ
KQ2シリーズ	白色系	ライトグレー
KQ シリーズ	黒色	青色

仕様

使用流体	空気、水 ^{注2)}
使用圧力範囲 ^{注3)}	—100kPa～1MPa
保証耐圧力	3MPa
周囲温度および使用流体温度	—5～60℃、水の場合:0～40℃(凍結なきこと)



注2) サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。

注3) 漏れがゼロではないので、リークテストなど真空保持でのご使用は避けてください。

主要部品材質

ボディ	C3604、PBT
打込みハーフ	C3604(ねじ部)
チャック	SUS304
ガイド	SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ	POM
パッキン、Oリング	NBR
ガスケット	SUS304、NBR

型式


六角穴付ハーフユニオン

KQ2S

P.89



ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。




ユニバーサルエルボユニオン

KQ2V

P.89



ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。




45°エルボユニオン

KQ2K

P.89



めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。




ロングエルボユニオン

KQ2W

P.88



基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。



ハーフユニオン

KQ2H

P.86



めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。

エルボユニオン

KQ2L

P.86



めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。

両口チーズユニオン

KQ2T

P.87



両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。

ブランチ

KQ2U

P.88



めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。

サービスチーズユニオン


KQ2Y

P.87



めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。

型式表示方法



ガスケット型式表示方法

KQG - U01

Uniねじ用
ガスケット

適用ねじ口径

U01	Uni 1/8
U02	Uni 1/4
U03	Uni 3/8
U04	Uni 1/2

KQ2 Series


ハーフユニオン／KQ2H



適用チューブ外径 mm	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角対辺)	L	※A	M	有効断面積注1) mm ²		質量 g
							ナイロン	ウレタン	
4	1/8	KQ2H04-U01	10	18.5	13.5	16	5.6	5.6	5
	1/4	KQ2H04-U02	14	16.5	10.5				10
6	1/8	KQ2H06-U01	12	19.5	14.5	17	13.1	13.1	5
	1/4	KQ2H06-U02	14		13				10
	3/8	KQ2H06-U03	17	17.5	11.5				16
8	1/8	KQ2H08-U01	14	25	20.5	18.5	26.1	18.0	11
	1/4	KQ2H08-U02		21.5	15.5				27
	3/8	KQ2H08-U03	17	19.5	13.5				33
10	1/8	KQ2H10-U01	17	28	23	21	26.1	26.1	17
	1/4	KQ2H10-U02		24	22		41.5	29.5	17
	3/8	KQ2H10-U03			18				14
	1/2	KQ2H10-U04	22	22	14				28
12	1/4	KQ2H12-U02	19	30.5	24.5	22	58.3	46.1	22
	3/8	KQ2H12-U03		25.5	19.5				16
	1/2	KQ2H12-U04	22	24.5	16.5				28
16	3/8	KQ2H16-U03	24	33.5	27.5	24	81	(81)	39
	1/2	KQ2H16-U04		28.5	20.5		113	(96)	25

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法

注) () 内寸法はソフトナイロンの場合



エルボユニオン／KQ2L




適用チューブ外径 mm	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角対辺)	注1) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	有効断面積注2) mm ²		質量 g
										ナイロン	ウレタン	
4	1/8	KQ2L04-U01	10	10.4	10	18	20	20.5	16	4.2	4.2	8
	1/4	KQ2L04-U02	14				22	21.5				14
6	1/8	KQ2L06-U01	10	12.8	10	20	21.5	23.5	17	11.4	11.4	9
	1/4	KQ2L06-U02	14				23	23.5				15
	3/8	KQ2L06-U03	17				24	24.5				23
8	1/8	KQ2L08-U01	12	15.2	12	23	22.5	25.5	18.5	21.6	14.9	11
	1/4	KQ2L08-U02	14				24.5	26				16
	3/8	KQ2L08-U03	17				25.5	27				24
10	1/8	KQ2L10-U01	17	18.5	17	26.5	25	29.5	21	21.6	14.9	24
	1/4	KQ2L10-U02					26.5	30		35.2	25.0	21
	3/8	KQ2L10-U03					27	30.5				25
	1/2	KQ2L10-U04	22				30	31.5				45
12	1/4	KQ2L12-U02	17	20.9	17	28.5	27	31.5	22	50.2	39.7	23
	3/8	KQ2L12-U03					28	32.5				27
	1/2	KQ2L12-U04	22				31	33.5				48
16	3/8	KQ2L16-U03	22	26.5	21	33	33	40.5	24	71	(71)	49
	1/2	KQ2L16-U04					35	40.5		100	(84)	50

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法

注1) øD1は最大径を意味します

注2) () 内寸法はソフトナイロンの場合



両口チーズユニオン／KQ2T




適用チューブ 外径 mm	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角 対辺)	注1) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	有効断面積注2) mm ²		質量 g
										ナイロン	ウレタン	
4	1/8	KQ2T04-U01	10	10.4	10	18	20	21.5	16	6.0	6.0	9
	1/4	KQ2T04-U02	14				22					15
6	1/8	KQ2T06-U01	10	12.8	10	20	21.5	23.5	17	13.9	13.9	11
	1/4	KQ2T06-U02	14				23					17
	3/8	KQ2T06-U03	17				24	24.5				26
8	1/8	KQ2T08-U01	12	15.2	12	23	22.5	26	18.5	26.3	18.2	15
	1/4	KQ2T08-U02	14				24.5					20
	3/8	KQ2T08-U03	17				25.5	27				28
10	1/8	KQ2T10-U01	12	18.5	17	26.5	25	29.5	21	35.2	25	30
	1/4	KQ2T10-U02	14				26.5	30				27
	3/8	KQ2T10-U03	17				27	30.5				31
	1/2	KQ2T10-U04	22				30	31.5				51
12	1/4	KQ2T12-U02	17	20.9	17	28.5	27	31.5	22	57.2	45.2	31
	3/8	KQ2T12-U03	17				28	32.5				34
	1/2	KQ2T12-U04	22				31	33.5				54
16	3/8	KQ2T16-U03	22	26.5	21	33	33	40.5	24	71	(71)	62
	1/2	KQ2T16-U04	22				35	40.5		100	(100)	63

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法

注1) øD1は最大径を意味します

注2) ()内寸法はソフトナイロンの場合



K□
M□
H□
KK
D□
MS
LQ
MQR
T□

サービスチーズユニオン／KQ2Y




適用チューブ 外径 mm	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角 対辺)	注1) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	有効断面積注2) mm ²		質量 g
										ナイロン	ウレタン	
4	1/8	KQ2Y04-U01	10	10.4	10	18	20	34	16	6.4	6.4	9
	1/4	KQ2Y04-U02	14				22	34.5				15
6	1/8	KQ2Y06-U01	10	12.8	10	20	21.5	37.5	17	13.4	13.4	11
	1/4	KQ2Y06-U02	14				23	37				17
	3/8	KQ2Y06-U03	17				24	38				26
8	1/8	KQ2Y08-U01	12	15.2	12	23	22.5	41.5	18.5	25.6	17.7	15
	1/4	KQ2Y08-U02	14				24.5	42.5				19
	3/8	KQ2Y08-U03	17				25.5	42.5				28
10	1/8	KQ2Y10-U01	12	18.5	17	26.5	25	46.5	21	40.0	28.4	30
	1/4	KQ2Y10-U02	17				26.5	47.5				27
	3/8	KQ2Y10-U03	17				27	48				31
	1/2	KQ2Y10-U04	22				30	49				51
12	1/4	KQ2Y12-U02	17	20.9	17	28.5	27	49.5	22	57.4	45.4	31
	3/8	KQ2Y12-U03	17				28	50.5				35
	1/2	KQ2Y12-U04	22				31	51.5				55
16	3/8	KQ2Y16-U03	22	26.5	21	33	66		24	81	(81)	61
	1/2	KQ2Y16-U04	22				63			113	(113)	62

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法

注1) øD1は最大径を意味します

注2) ()内寸法はソフトナイロンの場合



KQ2 Series


ブランチ/KQ2U



適用チューブ 外径 mm	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角 対辺)	注1) øD	L	P	※A	M	有効断面積 mm ²		質量 g
ナイロン										ウレタン	
4	1/8	KQ2U04-U01	11	10.4	40	10.4	36	16	4.2	4.2	11
	1/4	KQ2U04-U02	14		42						16
6	1/8	KQ2U06-U01	13	12.8	43.5	12.8	39	17	13.4	13.4	14
	1/4	KQ2U06-U02	14		45						18
	3/8	KQ2U06-U03	17		46						26
8	1/8	KQ2U08-U01	17	15.2	50.5	15.2	46	18.5	25.6	17.7	27
	1/4	KQ2U08-U02			52						25
	3/8	KQ2U08-U03			51.5						28
10	1/4	KQ2U10-U02	19	18.5	57.5	18.5	51.5	21	40	28.4	38
	3/8	KQ2U10-U03			59						51
	1/2	KQ2U10-U04			59						51
12	1/4	KQ2U12-U02	22	20.9	61	20.9	55	22	57.4	45.4	53
	3/8	KQ2U12-U03			62.5						52
	1/2	KQ2U12-U04			62.5						52

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法

注1) øDは最大径を意味します




ロングエルボユニオン/KQ2W



適用チューブ 外径 mm	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角 対辺)	注1) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	有効断面積 mm ²		質量 g
ナイロン										ウレタン		
4	1/8	KQ2W04-U01	10	10.4	10	18	34.5	35.5	16	4.0	4.0	16
	1/4	KQ2W04-U02	14				37	38.5				26
6	1/8	KQ2W06-U01	10	12.8	10	20	38.5	41	17	10.9	10.9	18
	1/4	KQ2W06-U02	14				40.5	42				29
	3/8	KQ2W06-U03	17				41.5	42				40
8	1/8	KQ2W08-U01	12	15.2	12	23	43.5	46.5	18	20.5	14.2	28
	1/4	KQ2W08-U02	14				45.5	47				35
	3/8	KQ2W08-U03	17				46	48				46
10	1/4	KQ2W10-U02	17	18.5	17	26.5	52.5	56	21	33.5	23.8	67
	3/8	KQ2W10-U03					54.5	57				57
	1/2	KQ2W10-U04					54.5	57				98
12	1/4	KQ2W12-U02	17	20.9	17	28.5	54	58.5	22	47.7	37.7	69
	3/8	KQ2W12-U03					54	58.5				59
	1/2	KQ2W12-U04					56	58.5				99

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法

注1) øD1は最大径を意味します




六角穴付ハーフユニオン／KQ2S



適用チューブ外径 mm	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L	※A	M	有効断面積 mm ² ナイロンウレタン	質量 g	
4	1/8	KQ2S04-U01	3	10	23.5	18.5	16	4.1 3.6	7	
6	1/8	KQ2S06-U01	4	11.8	24	19	17	10.0 9.9	9	
	1/4	KQ2S06-U02		13.5		18		10.7 10.0	12	
8	1/8	KQ2S08-U01	5	14	27.5	22.5	18.5	17.2	12	
	1/4	KQ2S08-U02	6		28	22		23.3	14	
	3/8	KQ2S08-U03			17	27.5		21.5	24	
10	1/8	KQ2S10-U01	5	17	30	25	21	17.2	18	
	1/4	KQ2S10-U02	8		29	23		39.0	17	
	3/8	KQ2S10-U03			28.5	22.5		26.6	19	
	1/2	KQ2S10-U04			21	29		21	36	
12	1/4	KQ2S12-U02	8	19	30.5	25	22	46.0	20	
	3/8	KQ2S12-U03	9		31			60.0	22	
	1/2	KQ2S12-U04			21	28.5		20.5	30	

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法

注) øDは最大径を意味します




45°エルボユニオン／KQ2K



適用チューブ外径 mm	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	※A	M	有効断面積 mm ²		質量 g
										ナイロン	ウレタン	
4	1/8	KQ2K04-U01	10	10.4	10	17	18.5	30	16	3.4	3.4	6
	1/4	KQ2K04-U02	14				20.5	30.5				13
6	1/8	KQ2K06-U01	10	12.8	10	18	18.5	31	17	8.7	8.7	7
	1/4	KQ2K06-U02	14				20.5					13
	3/8	KQ2K06-U03	17				21.5	32				23
8	1/8	KQ2K08-U01	12	15.2	12	20.5	20	35	18.5	19.7	13.6	11
	1/4	KQ2K08-U02	14				22					15
	3/8	KQ2K08-U03	17				23	36				24
10	1/8	KQ2K10-U01	12	18.5	17	24	22	38	21	30.9	23.2	24
	1/4	KQ2K10-U02	17				23.5	40.5				21
	3/8	KQ2K10-U03	22				24	41				25
	1/2	KQ2K10-U04	22				27	42				45
12	1/4	KQ2K12-U02	17	20.9	17	25	24	42	22	44.5	35.1	23
	3/8	KQ2K12-U03	22				24.5	42.5				27
	1/2	KQ2K12-U04	22				27.5	43.5				46

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法

注) øD1は最大径を意味します




ユニバーサルエルボユニオン／KQ2V



適用チューブ外径 mm	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角 対辺)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	※A	M	有効断面積 mm ² ナイロンウレタン	質量 g	
4	1/8	KQ2V04-U01	8	10.4	13.4	22	13.5	25.5	20.5	16	2.9 2.9	12	
	1/8	KQ2V06-U01	8	12.8	13.4	24	13.5	25.5	20.5	17	7.5 7.5	13	
6	1/4	KQ2V06-U02	10		15.4	23.5	15.5	28	22				21
	1/8	KQ2V08-U01	12	15.2	17.6	28.5	14.5	27.5	22.5	18.5	11.2	24	
8	1/4	KQ2V08-U02					16.5	29.5	23.5			30	25
	3/8	KQ2V08-U03	14		20.6	27.5	18.5	34	28			14.3	47
10	1/4	KQ2V10-U02	14	18.5	20.6	31	18.5	34	28	21	27	35	
	3/8	KQ2V10-U03										20.3	38
12	3/8	KQ2V12-U03	17	20.9	25.2	34	20	36.5	30.5	22	39	30.8	
	1/2	KQ2V12-U04							22.5				39.5

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法

注) øD1は最大径を意味します



1 ノングリース仕様

表示記号	仕様／内容
X17	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
X29	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
X39	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー クリーン仕様(銅系不可仕様、エアブロー、二重梱包、樹脂ボディ:白色)

2 その他の仕様

表示記号	仕様／内容
X2	銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
X12	潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
X41	固定絞り付 ^{注)}

注) ハーフユニオン、エルボユニオンのみ対応しています。
固定絞り径の対応可否は別途お問い合わせください。


スペアパーツ

品名	品番	適用ねじ
ガasket	KQG-U01	Uni1/8
	KQG-U02	Uni1/4
	KQG-U03	Uni3/8
	KQG-U04	Uni1/2

インチサイズUniワンタッチ管継手 KQ2 Series

適用チューブ—インチサイズ 接続ねじ—Rc,G,NPT,NPTF

ねじ込み作業時間を1/3にする新しい管用ねじ



Uniねじ山形状

めねじの面取部をシート面とし、シール材にステンレス板の両面にNBRを積層したガスケットを用いたことにより、めねじ種類違いによる径の違い、公差によるばらつき、面取りの大小等にかかわらずシールできる構造が実現しました。
(通常の面取りされているめねじであれば全て使用可能です。)

各種規格管用めねじ
(Rc,G,NPT,NPTF)に適用
する独自のねじ構造を採用

ガスケットシール方式により、ねじ込み時間を大幅に削減




製品色

シリーズ	ボディ	リリースブッシュ
KQ2シリーズ	白色系	オレンジ色
KQシリーズ	黒色	赤色



オーダーメイド仕様
(詳細→P.97をご参照ください。)



適用チューブ

チューブ材質	FEP, PFA, ナイロン、ソフトナイロン ^{注1)} 、ポリウレタン
チューブ外径	φ 1/8", φ 5/32", φ 3/16", φ 1/4", φ 5/16", φ 3/8", φ 1/2"

注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。

仕様

使用流体	空気、水 ^{注2)}
使用圧力範囲 ^{注3)}	−100kPa〜1MPa
保証耐圧力	3MPa
周囲温度および使用流体温度	−5〜60℃、水の場合: 0〜40℃ (凍結なきこと)



注2) サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。

注3) 漏れがゼロではないので、リークテストなど真空保持でのご使用は避けてください。

主要部品材質

ボディ	C3604, PBT
打込みハーフ	C3604 (ねじ部)
チャック	SUS304
ガイド	SUS304, C3604, PBT
コレット、リリースブッシュ	POM
パッキン、Oリング	NBR
ガスケット	SUS304, NBR

型式

ハーフユニオン KQ2H P.94 	めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。	エルボユニオン KQ2L P.94 	めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。	両口チーズユニオン KQ2T P.95 	両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
サービスチーズユニオン KQ2Y P.95 	めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。	ブランチ KQ2U P.96 	めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。	ロングエルボユニオン KQ2W P.96 	基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。

- ☐ K
- ☐ M
- ☐ H
- ☐ KK
- ☐ D
- ☐ MS
- ☐ LQ
- ☐ MQR
- ☐ T

型式表示方法

KQ 2 H 05 - U01 -

ワンタッチ管継手

製品の色

記号	ボディ	リリースブッシュ
2	白色系	オレンジ色
無記号	黒	赤色

機種

H	ハーフユニオン
L	エルボユニオン
W	ロングエルボユニオン
T	両口チーズユニオン
Y	サービスチーズユニオン
U	ブランチ

適用チューブ外径

01	ø 1/8"
03	ø 5/32"
05	ø 3/16"
07	ø 1/4"
09	ø 5/16"
11	ø 3/8"
13	ø 1/2"

管接続口径

U01	Uni 1/8
U02	Uni 1/4
U03	Uni 3/8
U04	Uni 1/2

●オーダーメイド仕様
詳細はP.97をご参照ください。

ガスケット型式表示方法

KQG - U01

Uniねじ用
ガスケット

●適用ねじ口径

U01	Uni 1/8
U02	Uni 1/4
U03	Uni 3/8
U04	Uni 1/2


KQ2 Series

ハーフユニオン／KQ2H



適用チューブ 外径インチ	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角対辺)	L	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KQ2H01-U01	11.11	18.5	13.5	15.5	2.5	7
	1/4	KQ2H01-U02	14.29	16	10			10
5/32	1/8	KQ2H03-U01	11.11	18.5	13.5	16	3	6
	1/4	KQ2H03-U02	14.29	16.5	10.5			10
3/16	1/8	KQ2H05-U01	12.7	18.5	13.5	16	3.5	7
	1/4	KQ2H05-U02	14.29	17	11			9
1/4	1/8	KQ2H07-U01	12.7	22.5	17.5	17	4.6	9
	1/4	KQ2H07-U02	14.29	20.5	14.5			11
	3/8	KQ2H07-U03	17.46	17.5	11.5			16
5/16	1/8	KQ2H09-U01	14.29	25	20.5	18.5	6	12
	1/4	KQ2H09-U02		21.5	15.5			9
	3/8	KQ2H09-U03	17.46	19.5	13.5			16
3/8	1/4	KQ2H11-U02	17.46	28	22	21	7	19
	3/8	KQ2H11-U03						16
	1/2	KQ2H11-U04	22.23	22	14			30
1/2	1/4	KQ2H13-U02		30	24	22	9.6	33
	3/8	KQ2H13-U03	22.23	28.5	22.5			30
	1/2	KQ2H13-U04		25	17			28

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法




エルボユニオン／KQ2L



適用チューブ 外径インチ	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角対辺)	øD1	øD2	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KQ2L01-U01	11.11	9.6	10	17.5	20	20.5	15.5	2.5	6
	1/4	KQ2L01-U02	14.29				22	21			13
5/32	1/8	KQ2L03-U01	11.11	10.4	10	18	20	21.5	16	3	7
	1/4	KQ2L03-U02	14.29				22.5	23			13
3/16	1/8	KQ2L05-U01	11.11	11.4	10	19.5	20.5	22.5	16	3.5	8
	1/4	KQ2L05-U02	14.29				23	24			14
1/4	1/8	KQ2L07-U01	11.11	13.2	10	20.5	21.5	24	17	4.6	8
	1/4	KQ2L07-U02	14.29				23.5	24.5			15
	3/8	KQ2L07-U03	17.46				24.5	25			21
5/16	1/8	KQ2L09-U01	12.7	15.2	12	23.5	22.5	25.5	18.5	6	10
	1/4	KQ2L09-U02	14.29				24.5	26.5			15
	3/8	KQ2L09-U03	17.46				25.5	27			17
3/8	1/4	KQ2L11-U02		17.9	17	25.5	26.5	29.5	21	7	18
	3/8	KQ2L11-U03	17.46				27	30			22
	1/2	KQ2L11-U04					30	31			41
1/2	1/4	KQ2L13-U02	17.46	21.7	17	28	28.5	33	22	9.6	23
	3/8	KQ2L13-U03					28.5	33.5			31
	1/2	KQ2L13-U04	22.23				32	35			44

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法




両口チーズユニオン／KQ2T



適用チューブ 外径インチ	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角 対辺)	øD1	øD2	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KQ2T01-U01	11.11	9.6	10	17.5	20	21	15.5	2.5	8
	1/4	KQ2T01-U02	14.29				22				15
5/32	1/8	KQ2T03-U01	11.11	10.4	10	18	20	21.5	16	3	9
	1/4	KQ2T03-U02	14.29				22.5				15
3/16	1/8	KQ2T05-U01	11.11	11.4	10	19.5	20.5	22.5	16.5	3.5	10
	1/4	KQ2T05-U02	14.29				23				16
1/4	1/8	KQ2T07-U01	11.11	13.2	10	20.5	21.5	24	17	4.6	10
	1/4	KQ2T07-U02	14.29				23.5				17
	3/8	KQ2T07-U03	17.46				24.5				24
5/16	1/8	KQ2T09-U01	12.7	15.2	12	23.5	22.5	26	18.5	6	14
	1/4	KQ2T09-U02	14.29				24.5				19
	3/8	KQ2T09-U03	17.46				25.5				25
3/8	1/4	KQ2T11-U02	17.46	17.9	17	25.5	26.5	29.5	21	7	24
	3/8	KQ2T11-U03	17.46				27				27
	1/2	KQ2T11-U04	22.23				30				46
1/2	1/4	KQ2T13-U02	17.46	21.7	17	28	28.5	33	22	9.6	29
	3/8	KQ2T13-U03	17.46				32				32
	1/2	KQ2T13-U04	22.23				32				51

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法




K□
M□
H□
KK
D□
MS
LQ
MQR
T□

サービスチーズ／KQ2Y



適用チューブ 外径インチ	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角 対辺)	øD1	øD2	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KQ2Y01-U01	11.11	9.6	10	17.5	20	33.5	15.5	2.5	8
	1/4	KQ2Y01-U02	14.29				22				15
5/32	1/8	KQ2Y03-U01	11.11	10.4	10	18	20	34	16	3	9
	1/4	KQ2Y03-U02	14.29				22.5				15
3/16	1/8	KQ2Y05-U01	11.11	11.4	10	19.5	20.5	36	16.5	3.5	10
	1/4	KQ2Y05-U02	14.29				23				16
1/4	1/8	KQ2Y07-U01	11.11	13.2	10	20.5	21.5	38	17	4.6	10
	1/4	KQ2Y07-U02	14.29				23.5				17
	3/8	KQ2Y07-U03	17.46				24.5				24
5/16	1/8	KQ2Y09-U01	12.7	15.2	12	23.5	22.5	42	18.5	6	14
	1/4	KQ2Y09-U02	14.29				24.5				19
	3/8	KQ2Y09-U03	17.46				25.5				25
3/8	1/4	KQ2Y11-U02	17.46	17.9	17	25.5	26.5	46	21	7	24
	3/8	KQ2Y11-U03	17.46				27				27
	1/2	KQ2Y11-U04	22.23				30				46
1/2	1/4	KQ2Y13-U02	17.46	21.7	17	28	28.5	50.5	22	9.6	29
	3/8	KQ2Y13-U03	17.46				32				32
	1/2	KQ2Y13-U04	22.23				32				51

※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法




KQ2 Series

ブランチ / KQ2U



適用チューブ 外径インチ	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角 対辺)	øD	L	P	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KQ2U01-U01	12.7	9.6	38.5	9.6	34.5	15.5	2.5	10
	1/4	KQ2U01-U02	14.29		40.5					
5/32	1/8	KQ2U03-U01	12.7	10.4	40	10.4	36	16	3	12
	1/4	KQ2U03-U02	14.29		42					
3/16	1/8	KQ2U05-U01	12.7	11.4	42	11.4	38	16.5	3.5	14
	1/4	KQ2U05-U02	14.29		44.5		39			
1/4	1/8	KQ2U07-U01	14.29	13.2	44.5	13.2	40.5	17	4.6	15
	1/4	KQ2U07-U02			46		40			
	3/8	KQ2U07-U03			46.5		40.5			
	1/8	KQ2U09-U01			50.5		46.5			
5/16	1/4	KQ2U09-U02	17.46	15.2	52	15.2	46	18.5	6	20
	3/8	KQ2U11-U03			51.5		45.5			18
	1/2	KQ2U11-U04			59		51			25
3/8	1/4	KQ2U11-U02	19.05	17.9	56.5	17.9	50.5	21	7	37
	3/8	KQ2U11-U03			59		51			32
	1/2	KQ2U11-U04			59		51			38
1/2	1/4	KQ2U13-U02	22.23	21.7	61	21.7	55	22	9.6	26
	3/8	KQ2U13-U03			62.7		54.7			30
	1/2	KQ2U13-U04			62.7		54.7			50


※ Uniねじのねじ込み後の参考寸法



ロングエルボユニオン / KQ2W



適用チューブ 外径インチ	接続ねじ Uniねじ	型式	H (六角 対辺)	øD1	øD2	L1	L2	※A	M	最小 穴径	質量 g
1/8	1/8	KQ2W01-U01	11.11	9.6	10	17.5	34.5	34	15.5	2.5	17
	1/4	KQ2W01-U02	14.29				36.5	35.5			26
5/32	1/8	KQ2W03-U01	11.11	10.4	10	18	34.5	35.5	16	3	18
	1/4	KQ2W03-U02	14.29				37	36.1			26
3/16	1/8	KQ2W05-U01	11.11	11.4	10	19.5	35	36	16.5	3.5	19
	1/4	KQ2W05-U02	14.29				40	39.5			27
1/4	1/8	KQ2W07-U01	11.11	13.2	10	20.5	36	37.5	17	4.6	21
	1/4	KQ2W07-U02	14.29				41	41.5			31
	3/8	KQ2W07-U03	17.46				41.5	42			39
	1/8	KQ2W09-U01	12.7				43.5	46.5			26
5/16	1/4	KQ2W09-U02	14.29	15.2	12	23.5	45.5	47	18.5	6	35
	3/8	KQ2W09-U03	17.46				46	48			39
	1/2	KQ2W11-U04	22.23				52.5	55.5			59
3/8	3/8	KQ2W11-U03	17.46	17.9	17	25.5	52	55	21	7	55
	1/2	KQ2W11-U04	22.23				54.5	55.5			97
	1/4	KQ2W13-U02	17.46	21.7	17	28	54	59	22	9.6	64
1/2	3/8	KQ2W13-U03	22.23				56	59			64
	1/2	KQ2W13-U04	22.23				56	59			100



1 ノングリース仕様

表示記号	仕様／内容
X17	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
X29	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
X39	ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー クリーン仕様(銅系不可仕様、エアブロー、二重梱包、樹脂ボディ:白色)

2 その他の仕様

表示記号	仕様／内容
X2	銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
X12	潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
X41	固定絞り付 ^{注)}

注) ハーフユニオン、エルボユニオンのみ対応しています。
固定絞り径の対応可否は別途お問い合わせください。

スペアパーツ

品名	品番	適用ねじ
ガスカート	KQG-U01	Uni1/8
	KQG-U02	Uni1/4
	KQG-U03	Uni3/8
	KQG-U04	Uni1/2

K ☐M ☐H ☐

KK

D ☐

MS

LQ

MQR

T ☐

10-KJ series

ワンタッチミニ

適用チューブ/φ3.2,φ4,φ6、接続ねじ/M3,M5,R1/8

構造図



ガイド 1
ガイド 2
チャック

大きな保持力
チャックにより確実な喰い付きを行い、
保持力を増大。


パッキン

低真空から1.0MPaまで使用可能
特殊形状により、確実なシールおよび、
チューブ挿入時の抵抗が小。

リリースブッシュ

軽い取外し力

取外し時にチャックの開放を行う。
また、チャックがチューブへ必要以上に喰い
込むのを防止。
チューブ離脱性が向上。



チューブ

ボディ

Oリング

打込みハーフ

より狭いスペースでの配管が可能

- ・ボディとねじ部が回転可能(位置決め程度)。
- ・無電解ニッケルメッキ付
- ・R1/8ねじ部シール付

仕様

使用流体	空 気、水 ^{注1)}
最高使用圧力	1.0MPa
使用真空圧力	−100kPa
保証耐圧力	3.0MPa
周囲温度および使用流体温度	−5〜60°C (凍結なきこと)
ねじ部のシール	シール付(標準装備)
使用グリース	フッ素系グリース
発塵量のグレード(詳細→前付13~)	グレード3

注1) 一般工業用水に使用可能です。それ以外で使用する場合は、当社にご相談
ください。またサージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。

適用チューブ

チューブ材質	ポリウレタン
チューブ外径	φ3.2,φ4,φ6

主要部品材質

型 式	10-KJ
ボディ	SUS303, C3604BD 無電解ニッケルメッキ付、PBT
打込みハーフ	C3604BD(ねじ部)無電解ニッケルメッキ付
チャック、ガイド2	SUS304
リリースブッシュ、ガイド1	POM
パッキン、Oリング	NBR
ガスケット	SUS304, NBR


型 式

六角穴付ハーフユニオン

10-KJS



ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。




隔壁用ユニオン

10-KJE



パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。




ロングエルボユニオン

10-KJW



基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。



ハーフユニオン

10-KJH



めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。

ストリートエルボ

10-KJL



ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。

ユニオンワイ

10-KJU



同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。

メスユニオン

10-KJF



圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。

レジャーサエルボ

10-KJL



ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に共に、サイズダウンに使用。

異径ユニオンワイ

10-KJU



同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。

ストレート

10-KJH



同一方向のチューブ同士の接続に使用。

両口チーズユニオン

10-KJT



両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。

ブランチユニオンワイ

10-KJU



ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。

異径ストレート

10-KJH



サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。

チーズ

10-KJT



両側90度方向のチューブからの分岐配管に使用。

異径ブランチユニオンワイ

10-KJX



ワンタッチ管継手からの同一方向にサイズダウンして分岐配管に使用。

エルボユニオン

10-KJL



めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。

異径チーズ

10-KJT



両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。

ブランチ

10-KJU



めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。

エルボ

10-KJL



直角方向のチューブ同士の接続に使用。

サービスチーズユニオン

10-KJY



めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。

レジャーサ

10-KJR



ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。

シリンダ

ロータリ
アクチュエータ

エアチャック

方向制御機器

駆動制御機器

フィルタ・
圧力制御機器

管継手・チューブ


圧縮空気
清浄化機器

圧力スイッチ


クリーンガスフィルタ

ハーフユニオン：10-KJH

M3, M5の場合



R1/8の場合




適用チューブ 外径(mm)	接続ねじ T	型 式	H (六角 対辺)	L	A	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	M3×0.5	10-KJH23-M3	7	16.3	13.7	12.7	0.9	1.6
	M5×0.8	10-KJH23-M5		16.7	13.6		2.5	2
	R1/8	10-KJH23-01S	10	13.8	※9.8			4.7
4	M3×0.5	10-KJH04-M3	8	16.3	13.7	12.7	0.9	1.9
	M5×0.8	10-KJH04-M5		17	13.9		4	2.4
	R1/8	10-KJH04-01S	10	14.8	※10.8			4.6
6	M5×0.8	10-KJH06-M5	10	17.8	14.7	13.5	4	3.3
	R1/8	10-KJH06-01S		19.4	※15.4		10	5.2

※Rねじのねじ込み後の参考寸法

六角穴付ハーフユニオン：10-KJS

M3, M5の場合


R1/8の場合



適用チューブ 外径(mm)	接続ねじ T	型 式	H (六角 対辺)	注) D	L	A	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	M3×0.5	10-KJS23-M3	1.5	7	16.3	13.7	12.7	1.4	1.3
	M5×0.8	10-KJS23-M5	2		19.7	16.6		2.5	2.8
4	M3×0.5	10-KJS04-M3	1.5	8	16.3	13.7	12.7	1.4	1.6
	M5×0.8	10-KJS04-M5	2.5		18.7	15.6		4	2.7
	R1/8	10-KJS04-01S	3	9.8	19.7	※15.7			5.4
6	M5×0.8	10-KJS06-M5	2.5	10	19.5	16.4	13.5	4	3.3
	R1/8	10-KJS06-01S	4		20	※16		10	5.2

※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注)øDは最大径を意味します。


メスユニオン：10-KJF



適用チューブ 外径(mm)	接続ねじ T	型 式	H (六角 対辺)	注) D	L ₁	L ₂	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	M3×0.5	10-KJF23-M3	7	7	16.5	6.8	12.7	2.5	2.6
	M5×0.8	10-KJF23-M5			18.8	7.9			2.8
4	M3×0.5	10-KJF04-M3	8	8	16.1	6.4	12.7	4	3.2
	M5×0.8	10-KJF04-M5			18.7	7.8			3.8
6	M5×0.8	10-KJF06-M5	10	10	18	7.5	13.5	10	5.3

注) øDは最大径を意味します。


ストレート：10-KJH



適用チューブ 外径(mm)	型 式	注) D	L	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	10-KJH23-00	8.4	26.3	12.7	2.5	1.4
4	10-KJH04-00	9.3	26.3	12.7	4	1.7
6	10-KJH06-00	11.6	28	13.5	10	2.5

注) øDは最大径を意味します。

異径ストレート：10-KJH




適用チューブ外径(mm)		型 式	注) D ₁	注) D ₂	L	M ₁	M ₂	有効断面積(mm ²)	質量 g
(a)	(b)							ウレタン	
3.2	4	10-KJH23-04	8.4	9.3	26.3	12.7	12.7	2.5	1.6
	6	10-KJH23-06		11.6	27.2		13.5		2
4	6	10-KJH04-06	9.3	11.6	27.2	12.7	13.5	4	2.2


注) øD₁、øD₂は最大径を意味します。

エルボユニオン：10-KJL

M3,M5の場合




R1/8の場合



適用チューブ 外径(mm)	接続ねじ T	型 式	H (六角 対辺)	注) D	L ₁	L ₂	A	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	M3×0.5	10-KJL23-M3	7	8.4	15.3	12.5	14.1	12.7	0.8	2.1
	M5×0.8	10-KJL23-M5	7			13.2	14.3		2.2	2.5
	R1/8	10-KJL23-01S	10			15.2	※15.4			6.7
4	M3×0.5	10-KJL04-M3	7	9.3	15.6	13	15.1	12.7	0.8	2.2
	M5×0.8	10-KJL04-M5	7			13.7	15.3		3.5	2.7
	R1/8	10-KJL04-01S	10			15.7	※16.4			6.8
6	M5×0.8	10-KJL06-M5	7	11.6	16.1	14.7	17.4	13.5	3.5	3.2
	R1/8	10-KJL06-01S	10			17.8	※18.5		9	6.4

※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øDは最大径を意味します。


エルボ：10-KJL



適用チューブ 外径(mm)	型 式	注) D	L	Q	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	10-KJL23-00	8.4	15	5.8	12.7	2.2	1.6
4	10-KJL04-00	9.3	15.8	6.3	12.7	3.5	2
6	10-KJL06-00	11.6	17.1	7.3	13.5	9	3.1

注) øDは最大径を意味します。


ストリートエルボ：10-KJL



適用チューブ 外径(mm)	適用管継手 サイズ ød	型 式	注) D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	A	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	3.2	10-KJL23-99	8.4	6	14.5	23.8	15.3	12.7	2.2	1
4	4	10-KJL04-99	9.3	6	15.6	24.7	16.7	12.7	3.5	1.2
6	6	10-KJL06-99	11.6	7	16.3	26.8	19.1	13.5	9	2

注) øD₁は最大径を意味します。

レジューサエルボ：10-KJL




適用チューブ 外径(mm)	適用管継手 サイズ ød	型 式	注) D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	A	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	4	10-KJL23-04	8.4	6	14.5	24.3	15.8	12.7	2.2	1.1
	6	10-KJL23-06				25.3	16			1.2
4	6	10-KJL04-06	9.3	6	15.6	25.7	16.9	12.7	3.5	1.4


注) øD₁は最大径を意味します。

ロングエルボユニオン：10-KJW

M3,M5の場合



R1/8の場合




適用チューブ 外径(mm)	接続ねじ T	型 式	H (六角 対辺)	注) D	L ₁	L ₂	A	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	M3×0.5	10-KJW23-M3	7	8.4	15.3	22.5	24.1	12.7	0.8	5
	M5×0.8	10-KJW23-M5	7			25.2	26.3		2.2	6.2
	R1/8	10-KJW23-01S	10			25.2	*25.4			13.4
4	M3×0.5	10-KJW04-M3	7	9.3	15.6	23	25.1	12.7	0.8	5.1
	M5×0.8	10-KJW04-M5	7			25.7	27.3		3.5	6.4
	R1/8	10-KJW04-01S	10			25.7	*26.4			13.6
6	M5×0.8	10-KJW06-M5	7	11.6	16.1	26.7	29.4	13.5	3.5	6.9
	R1/8	10-KJW06-01S	10			17.8	*30.5		9	13.2


※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øDは最大径を意味します。

両口チーズユニオン：10-KJT

M3,M5の場合




R1/8の場合



適用チューブ 外径(mm)	接続ねじ T	型 式	H (六角 対辺)	注) D	L ₁	L ₂	A	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	M3×0.5	10-KJT23-M3	7	8.4	15.3	12.5	14.1	12.7	0.9	2.8
	M5×0.8	10-KJT23-M5	7			13.2	14.3		2.7	3.2
	R1/8	10-KJT23-01S	10			15.2	*15.4			7.4
4	M3×0.5	10-KJT04-M3	7	9.3	15.6	13	15.1	12.7	0.9	3.1
	M5×0.8	10-KJT04-M5	7			13.7	15.3		4.5	3.5
	R1/8	10-KJT04-01S	10			15.7	*16.4			7.7
6	M5×0.8	10-KJT06-M5	7	11.6	16.1	14.7	17.4	13.5	4.5	4.4
	R1/8	10-KJT06-01S	10			17.8	*18.5		11	7.6

※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øDは最大径を意味します。


チーズ：10-KJT



適用チューブ 外径(mm)	型 式	注) D	L	Q	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	10-KJT23-00	8.4	15	5.8	12.7	2.7	2.5
4	10-KJT04-00	9.3	15.8	6.3	12.7	4.5	3
6	10-KJT06-00	11.6	17.1	7.3	13.5	11	4.6

注) ϕD は最大径を意味します。

異径チーズ：10-KJT




適用チューブ外径(mm)		型 式	注)	注)	L ₁	L ₂	Q ₁	Q ₂	M ₁	M ₂	有効断面積(mm ²)	質量 g
㊶	㊷		D ₁	D ₂							ウレタン	
3.2	4	10-KJT23-04	9.3	8.4	15.3	15.8	5.8	6.3	12.7	12.7	4.5	2.8
4	6	10-KJT04-06	11.6	9.3	16.6	16.8	6.3	7.3	13.5	12.7	8	3.7

注) ϕD_1 , ϕD_2 は最大径を意味します。

サービスチーズユニオン：10-KJY


M3, M5の場合




適用チューブ 外径(mm)	接続ねじ T	型 式	H (六角 対辺)	注) D	L ₁	L ₂	L ₃	A	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	M3×0.5	10-KJY23-M3	7	8.4	15.4	14.8	12.5	24.7	12.7	0.9	2.8
	M5×0.8	10-KJY23-M5	7				13.2	24.9		2.7	3.2
	R1/8	10-KJY23-01S	10				15.2	※ 26		7.4	7.4
4	M3×0.5	10-KJY04-M3	7	9.3	15.6	14.8	13	25.2	12.7	0.9	3.1
	M5×0.8	10-KJY04-M5	7				13.7	25.4		4.5	3.5
	R1/8	10-KJY04-01S	10				15.7	※ 26.5		7.7	7.7
6	M5×0.8	10-KJY06-M5	7	11.6	17.1	17.1	14.7	28.7	13.5	4.5	4.5
	R1/8	10-KJY06-01S	10				16.7	※ 29.3		11	7.5

※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) ϕD は最大径を意味します。

R1/8の場合




ユニオンワイ : 10-KJU



適用チューブ外径 (mm)	型 式	注) D	L ₁	L ₂	P	Q	M ₁	M ₂	有効断面積(mm ²)	
									ウレタン	質量 g
3.2	10-KJU23-00	8.4	28.5	19	8.4	5.8	12.7	12.9	2.7	2.6
4	10-KJU04-00	9.3	27.9	18.3	9.3	6.3	12.7	12.9	4.5	3
6	10-KJU06-00	11.6	31.2	21.6	11.6	7.3	13.5	13.7	11	4.7

注) ØDは最大径を意味します。


異径ユニオンワイ : 10-KJU



適用チューブ外径(mm)		型 式	注) D ₁	注) D ₂	L ₁	L ₂	P	Q	M ₁	M ₂	有効断面積(mm ²)	
(a)	(b)										ウレタン	質量 g
3.2	4	10-KJU23-04	8.4	9.3	27.5	18.3	8.4	6.3	12.7	12.9	4.5	2.7
4	6	10-KJU04-06	9.3	11.6	29.2	19.3	9.3	7.3	12.7	13.7	8	3.7

注) ØD₁、ØD₂は最大径を意味します。


ブランチユニオンワイ : 10-KJU



適用チューブ 外径(mm)	適用管継手 サイズ d	型 式	注) D ₁	D ₂	L	P	A	M	有効断面積(mm ²)	
									ウレタン	質量 g
3.2	3.2	10-KJU23-99	8.4	10	43.5	8.4	34.1	12.7	2.7	2.7
4	4	10-KJU04-99	9.3	10	44.7	9.3	35.3	12.7	4.5	3.2
6	6	10-KJU06-99	11.6	10	47.8	11.6	37.6	13.5	11	4.5

注) ØD₁は最大径を意味します。


異径ブランチユニオンワイ : 10-KJX



適用チューブ 外径(mm)	適用管継手 サイズ d	型 式	注) D ₁	D ₂	L	P	A	M	有効断面積(mm ²)	
									ウレタン	質量 g
3.2	4	10-KJX23-04	8.4	10	44	8.4	34.6	12.7	4.5	2.8
4	6	10-KJX04-06	9.3	10	45.7	9.3	35.5	12.7	8	3.5

注) ØD₁は最大径を意味します。


ブランチ：10-KJU




適用チューブ 外径(mm)	接続ねじ T	型 式	H (六角 対辺)	注) D ₁	D ₂	L	P	A	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	M5×0.8	10-KJU23-M5	10	8.4	10	30.6	8.4	27.5	12.7	2.2	5.9
	R1/8	10-KJU23-01S				34.1		*30.1		2.7	8.3
4	M5×0.8	10-KJU04-M5	10	9.3	10	31.3	9.3	28.2	12.7	2.2	6.4
	R1/8	10-KJU04-01S				34.8		*30.8		4.5	8.8
6	M5×0.8	10-KJU06-M5	10	11.6	10	33.4	11.6	30.3	13.5	2.2	7.4
	R1/8	10-KJU06-01S				36.9		*32.9		11	9.9

※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD₁は最大径を意味します。

R1/8の場合




レジューサ：10-KJR



適用チューブ 外径(mm)	適用管継手 サイズ d	型 式	注) D	L	A	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	4	10-KJR23-04	8.4	32	19.3	12.7	2.5	0.9
	6	10-KJR23-06		33	19.5			1.1
4	6	10-KJR04-06	9.3	33.5	20	12.7	4	1.3

注) øDは最大径を意味します。

隔壁用ユニオン：10-KJE



適用チューブ 外径(mm)	型 式	T	H (六角 対辺)	L	取付穴	M	有効断面積(mm ²) ウレタン	質量 g
3.2	10-KJE23-00	M8×0.75	10	26	9	12.7	2.5	4.6
4	10-KJE04-00	M9×0.75	11	26	10	12.7	4	5.6
6	10-KJE06-00	M11×0.75	14	27.7	12	13.5	10	8.5

10-KQseries ワンタッチ管継手

構造図

ガイド

コレット

チャック

大きな保持力

チャックにより確実な喰い付きを行い、コレットにより保持力を増大。

パッキン

低真空から1.0MPaまで使用可能
特殊形状により、確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小。

リリースブッシュ(白色)

軽い取外し力

取外し時にチャックコレットの開放を行う。
また、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。

チューブ

ボディ

Oリング

打込みハーフ

狭いスペースでの配管に効果的

ボディとねじ部が回転可能。

(位置決め程度)

ワンタッチ着脱。
真空ー100kPa
使用可能。

•ミリサイズチューブ適用

•適用チューブ材質
ポリウレタン

適用チューブ

チューブ材質	ポリウレタン
チューブ外径	φ3.2、φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16

製品色

シリーズ	ボディ	リリースブッシュ
10-KQシリーズ	白色系	白

仕様

使用流体	空気、水注1)	
最高使用圧力	1.0MPa	
使用真空圧力	－100kPa	
保証耐圧力	3.0MPa	
周囲温度および使用流体温度	－5～60℃、水の場合:0～40℃(凍結なきこと)	
ねじ	取付部	JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0209、2級(メートル並目ねじ)
	ナット部	JIS B0211、2級(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール	シール付または、なし	
使用グリース	フッ素系グリース	
発塵量のグレード(詳細→前付13～)	グレード3	

注1) 一般工業用水に使用可能です。それ以外で使用する場合は、当社にご相談ください。
またサージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。

主要部品材質

ボディ	C3604BD無電解ニッケルメッキ付、PBT、PP
打込みハーフ	C3604BD(ねじ部)無電解ニッケルメッキ付
チャック	SUS304
ガイド	SUS304、C3604BD無電解ニッケルメッキ付、POM
コレット、リリースブッシュ	POM
パッキン、Oリング	NBR
ガスケット	SUS304、NBR




型 式

六角穴付ハーフユニオン

10-KQS



ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。




ユニバーサルエルボユニオン

10-KQV



ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。




45° エルボユニオン

10-KQK



めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。




ロングエルボユニオン

10-KQW



基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。




隔壁用ユニオン

10-KQE



パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。




隔壁用メスユニオン

10-KQE



パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。




ニップル

10-KQN



ワンタッチ管継手同士の接続に使用。




異径ニップル

10-KQN



サイズ違いのワンタッチ管継手同士の接続に使用。



ハーフユニオン

10-KQH



めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。

エルボユニオン

10-KQL



めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。

両口チーズユニオン

10-KQT



両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。

メスユニオン

10-KQF



圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。

エルボ

10-KQL



直角方向のチューブ同士の接続に使用。

チーズ

10-KQT



両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。

ストレート

10-KQH



同一方向のチューブ同士の接続に使用。

ストリートエルボ

10-KQL



ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。

異径チーズ

10-KQT



両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。

異径ストレート

10-KQH



サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。

レジャーサエルボ

10-KQL



ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。

異径チーズ

10-KQT



同一方向の配管から90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。

クロス

10-KQTW



4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。

異径クロス

10-KQTX



4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。

異径クロス

10-KQTY



3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。

シリンダ

アクチュエータ

エアチャック

方向制御機器

駆動制御機器

圧力制御機器

管継手・チューブ

圧縮空気
清浄化機器

圧力スイッチ

クリーンガスフィルタ

型 式

六角穴付ユニバーサルエルボ 10-KQVS 	ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。	トリプルブランチユニバーサルエルボ 10-KQZT 	めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。 チューブ取付方向はフリーで3独立。	ユニオンワイ 10-KQU 	同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
ブランチエルボユニオン 10-KQLU 	めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。	ブランチエルボ 10-KQLU 	直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。	異径ユニオンワイ 10-KQU 	同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
ユニバーサルメスエルボ 10-KQVF 	めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連続も可能。	ロングストリートエルボ 10-KQW 	ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用 ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。	ブランチユニオンワイ 10-KQU 	ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
メスエルボ 10-KQLF 	おねじ部からの直角方向の配管に使用。	デルタユニオン 10-KQD 	めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。	ブランチ 10-KQU 	めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
ダブルユニバーサルエルボ 10-KQVD 	めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用 チューブ取付方向はフリーで2独立。	デルタ 10-KQD 	直角3方向のチューブ同士の分岐接続に使用。	レジューサ 10-KQR 	ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
トリプルユニバーサルエルボ 10-KQVT 	めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。 チューブ取付方向はフリーで3独立。	ダブルブランチ 10-KQUD 	めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。	隔壁エルボ 10-KQLE 	パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
ブランチユニバーサルエルボ 10-KQZ 	ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。	異径ダブルユニオンワイ 10-KQUD 	同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。	アダプタ 10-KQN 	ワンタッチ管継手とRcめねじの接続に使用。
ブランチユニバーサルメスエルボ 10-KQZF 	めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連続も可能。	異径ブランチユニオンワイ 10-KQX 	ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。	チューブキャップ 10-KQC 	使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
ダブルブランチユニバーサルエルボ 10-KQZD 	めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。 チューブ取付方向はフリーで2独立。	ダブルブランチユニオンワイ 10-KQXD 	ワンタッチ管継手からの同一方向の4分岐配管に使用。	カラーキャップ 10-KQC 	リリースブッシュに取付け、用途別に色分けし、多数の配管作業に使用。
サービスチーズユニオン 10-KQY 	めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。			プラグ 10-KQP 	使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用。

ハーフユニオン：10-KQH

M5,M6の場合

適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注1) øD	L	※A	M	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
3.2	M5×0.8	10-KQH23-M5	7	7	16.7	13.6	12.7	2.5	2.1
	1/8	10-KQH23-01S	10	—	22	18	15.5	2.9	9
	1/4	10-KQH23-02S	14	—	19.5	13.5	—	—	16
4	M5×0.8	10-KQH04-M5	8	8	17	13.9	12.7	4	2.4
	M6×1.0	10-KQH04-M6	8	8	18	13.9	12.7	4	2.5
	1/8	10-KQH04-01S	10	—	22	18	16	4	9
6	1/4	10-KQH04-02S	14	—	19.5	13.5	—	—	16
	M5×0.8	10-KQH06-M5	10	10	17.8	14.7	13.5	4	3.3
	M6×1.0	10-KQH06-M6	10	10	19	14.9	—	—	3.4
8	1/8	10-KQH06-01S	12	—	22.5	18.5	17	10.4	16
	1/4	10-KQH06-02S	14	—	23	17	—	—	14
	3/8	10-KQH06-03S	17	—	22	15.5	—	—	27
10	1/8	10-KQH08-01S	14	—	28	24	18.5	18.0	21
	1/4	10-KQH08-02S	17	—	26.5	20.5	—	—	19
	3/8	10-KQH08-03S	17	—	22	15.5	—	—	26
12	1/8	10-KQH10-01S	17	—	30	26	21	26.1	19
	1/4	10-KQH10-02S	17	—	33.5	27.5	—	—	30
	3/8	10-KQH10-03S	17	—	29	22.5	—	—	30
16	1/2	10-KQH10-04S	22	—	27	19	22	29.5	53
	1/4	10-KQH12-02S	19	—	34.5	28.5	—	—	42
	3/8	10-KQH12-03S	22	—	30	23.5	22	46.1	34
16	1/2	10-KQH12-04S	22	—	30	22	—	—	51
	3/8	10-KQH16-03S	24	25.7	39.5	33	25	68.0	61
	1/2	10-KQH16-04S	24	25.7	35.5	27.5	—	—	47

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注1) øDは最大径を意味します。

六角穴付ハーフユニオン：10-KQS

M5,M6の場合

適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注1) øD ₁	øD ₂	L	※A	M	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
4	M5×0.8	10-KQS04-M5	2.5	8	—	18.7	15.6	12.7	4	2.7
	M6×1.0	10-KQS04-M6	3	9.8	—	18.2	14.1	16	3.6	2.8
	1/8	10-KQS04-01S	3	—	—	23	19	16	8	8
6	M5×0.8	10-KQS06-M5	2.5	10	—	19.5	16.4	13.5	4	3.3
	M6×1.0	10-KQS06-M6	3	11.8	—	19.1	15	—	9.9	3.4
	1/8	10-KQS06-01S	4	13.8	—	24	20	17	10.0	9
8	1/4	10-KQS06-02S	4	—	—	24	18	—	—	15
	1/8	10-KQS08-01S	5	14	—	28	24	18.5	16.2	12
	1/4	10-KQS08-02S	6	17	—	25.5	19.5	—	—	11
10	3/8	10-KQS08-03S	6	—	—	27.5	21	—	—	24
	1/8	10-KQS10-01S	5	17	—	30	26	21	16.2	18
	1/4	10-KQS10-02S	8	22	—	27.5	21.5	21	26.6	12
12	3/8	10-KQS10-03S	8	—	—	28	20	—	—	19
	1/2	10-KQS10-04S	10	22	—	28	20	—	—	35
16	1/4	10-KQS12-02S	8	19	—	33.5	27.5	22	44.5	23
	3/8	10-KQS12-03S	10	22	—	29	22.5	—	—	18
	1/2	10-KQS12-04S	10	22	—	28	20	—	—	30
16	3/8	10-KQS16-03S	10	25.7	24	39	32.5	25	68.0	42
	1/2	10-KQS16-04S	12	—	—	35	27	—	—	80.6

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法


注1) øD₁は最大径を意味します。

メスユニオン：10-KQF


適用チューブ外径 mm	接続ねじ Rc	型式	H (六角 対辺)	注1) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	M	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
4	1/8	10-KQF04-01	14	—	10	27	11	16	4	15
	1/4	10-KQF04-02	17	—	—	31	14	—	—	23
	1/8	10-KQF06-01	14	—	12	27.5	11	17	10.4	15
6	1/4	10-KQF06-02	17	—	—	31	13	—	—	22
	3/8	10-KQF06-03	19	—	—	33.5	15	—	—	25
8	1/8	10-KQF08-01	14	—	14	29	11	18.5	18.0	17
	1/4	10-KQF08-02	17	—	—	32.5	13	—	—	24
	3/8	10-KQF08-03	19	—	—	33.5	14	—	—	24
10	1/4	10-KQF10-02	17	—	17	34.5	14	21	29.5	27
	3/8	10-KQF10-03	19	—	—	36.5	15	—	—	30
12	1/4	10-KQF12-02	19	—	19	35	14	22	46.1	36
	3/8	10-KQF12-03	24	—	—	37	18	—	—	31
	1/2	10-KQF12-04	24	—	—	41	18	—	—	52
16	3/8	10-KQF16-03	24	24	25.7	38	15	25	68.0	59
	1/2	10-KQF16-04	24	—	—	43	19	—	—	80.6

注1) øD₂は最大径を意味します。

M5,M6の場合



Rの場合




M5,M6の場合


Rの場合

KQS04~12


KQS16



KQF04~12



KQF16



シリンドラ

アロータリ
アクチュエータ

エアチャック

方向制御機器

駆動制御機器

フィルタ・
圧力制御機器

管継手・チューブ

圧縮空気
清浄化機器


圧力スイッチ

クリーンガスフィルタ

ストレート：10-KQH




適用チューブ外径 mm	型式	注1) øD	L	M	有効断面積 mm ²	質量 g
					ウレタン	
3.2	10-KQH23-00	9.6	31.5	15.5	2.9	3
4	10-KQH04-00	10.4	32.5	16	4	3
6	10-KQH06-00	12.8	34.5	17	10.4	4
8	10-KQH08-00	15.2	38.5	18.5	18.0	6
10	10-KQH10-00	18.5	42.5	21	29.5	11
12	10-KQH12-00	20.9	44.5	22	46.1	14
16	10-KQH16-00	26.5	51	25	81.1	24




注1) øDは最大径を意味します。

異径ストレート：10-KQH



適用チューブ外径 mm		型式	注) øD	L	M ₁	M ₂	有効断面積 mm ²	質量 g
①	②						ウレタン	
3.2	4	10-KQH23-04	10.4	32.5	15.5	16	2.9	3
4	6	10-KQH04-06	12.8	34.5	16	17	5.6	5
6	8	10-KQH06-08	15.2	38.5	17	18.5	10.4	6
8	10	10-KQH08-10	18.5	42	18.5	21	18.0	11
10	12	10-KQH10-12	20.9	44.5	21	22	29.5	14
12	16	10-KQH12-16	26.5	56.5	22	25	46.1	47



注) øDは最大径を意味します。

エルボユニオン：10-KQL

M5の場合



M6の場合



Rの場合




適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注1) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	※A	M	有効断面積 mm ²	質量 g
										ウレタン	
3.2	M5×0.8	10-KQL23-M5	7	8.5	—	15.3	13.2	14.3	12.7	2.2	2.5
	1/8	10-KQL23-01S	10	9.6	10	17.5	21.5	22.5	15.5	2.5	8
	1/4	10-KQL23-02S	14				25.5	24.5			18
4	M5×0.8	10-KQL04-M5	7	9.3	—	15.6	13.7	15.3	12.7	3.5	2.7
	M6×1.0	10-KQL04-M6	8				14.7				3.6
	1/8	10-KQL04-01S	10	10.4	10	18	22	23	16	4.2	10
	1/4	10-KQL04-02S	14				26	25			19
6	M5×0.8	10-KQL06-M5	7	11.6	—	16.1	14.7	15.7	13.5	3.5	3.2
	M6×1.0	10-KQL06-M6	8				15.7				4.1
	1/8	10-KQL06-01S	10	12.8	10	20	23	25.5	17	9.0	12
	1/4	10-KQL06-02S	14				27	27.5			22
	3/8	10-KQL06-03S	17				29	29			33
8	1/8	10-KQL08-01S	12	15.2	12	23	24.5	30	18.5	14.9	13
	1/4	10-KQL08-02S	14				28.5	30			21
	3/8	10-KQL08-03S	17				30.5	31.5			35
10	1/8	10-KQL10-01S	17	18.5	17	26.5	27	32	21	14.9	25
	1/4	10-KQL10-02S					30	33			26
	3/8	10-KQL10-03S					32	34.5		25.0	36
	1/2	10-KQL10-04S	22				36	37			63
12	1/4	10-KQL12-02S	17	20.9	17	28.5	31	35.5	22	39.7	28
	3/8	10-KQL12-03S					33	37			38
	1/2	10-KQL12-04S	22				37	39.5			65
16	3/8	10-KQL16-03S	22	26.5	20.9	34	38	44.5	25	59.9	101
	1/2	10-KQL16-04S					41	46		70.9	105

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法


注1) øD₁は最大径を意味します。



M5,M6の場合



Rの場合



ブランチエルボユニオン：10-KQLU

M5,M6の場合



Rの場合





適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L ₁	L ₂	L ₃	※A	M	P	有効断面積 mm ²	質量 g
											ウレタン	
4	M5×0.8	10-KQLU04-M5	11	10.4	18.5	24	29.5	25.5	16	10.4	4.1	10
	M6×1.0	10-KQLU04-M6				24.5	30				4.1	12
	1/8	10-KQLU04-01S	14			26.5	32	27.5			4.1	21
	1/4	10-KQLU04-02S				30.5	36	30			4.1	21
6	M5×0.8	10-KQLU06-M5	13	12.8	21	26.5	33	29.5	17	12.8	4.3	13
	M6×1.0	10-KQLU06-M6				27	33.5				4.3	15
	1/8	10-KQLU06-01S	14			29.5	36	32			11.0	22
	1/4	10-KQLU06-02S				33	39.5	33.5				22
	3/8	10-KQLU06-03S	17			35	41.5	35			35	
	8	1/8	10-KQLU08-01S			17	15.2	24			34	41.5
1/4		10-KQLU08-02S	37	44.5	38.5				35			
3/8		10-KQLU08-03S	38	45.5	39				35			
10	1/4	10-KQLU10-02S	19	18.5	27	40	49.5	43.5	21	18.5	29.0	41
	3/8	10-KQLU10-03S				41	50.5	44				42
	1/2	10-KQLU10-04S	22			44.5	54	45.5				64
12	1/4	10-KQLU12-02S	22	20.9	29	42.5	53	47	22	20.9	45.2	57
	3/8	10-KQLU12-03S				43.5	54	47.5				58
	1/2	10-KQLU12-04S				46.5	57	49				65

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法



注) øDは最大径を意味します。



M5,M6の場合



Rの場合



45°エルボユニオン：10-KQK

M5,M6の場合



Rの場合




適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注1) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	※A	M	有効断面積 mm ²	質量 g	
										ウレタン		
4	M5×0.8	10-KQK04-M5	8	10.4	8	17	14.5	26	16	3.4	4	
	M6×1.0	10-KQK04-M6	10		15		5					
	1/8	10-KQK04-01S	14		20.5		32				10	
	1/4	10-KQK04-02S	14		24.5		34				19	
6	M5×0.8	10-KQK06-M5	8	12.8	8	18	14.5	27.5	17	3.4	6	
	M6×1.0	10-KQK06-M6	10		18.5	15	5					
	1/8	10-KQK06-01S	14		10	18	20.5	33			6.9	12
	1/4	10-KQK06-02S	14				24.5	35				10
	3/8	10-KQK06-03S	17				26.5	36.5				33
	1/8	10-KQK08-01S	12				22	37				13
8	1/4	10-KQK08-02S	14	15.2	12	20.5	26	39	18.5	19.7	21	
	3/8	10-KQK08-03S	17				28	41			35	
	1/8	10-KQK10-01S	17				18.5	17			24	24
1/4	10-KQK10-02S	17	27	43.5	26							
3/8	10-KQK10-03S	22	29	45	36							
1/2	10-KQK10-04S	22	33	47.5	63							
12	1/4	10-KQK12-02S	17	20.9	17	25	27.5	45.5	22	35.1	28	
	3/8	10-KQK12-03S	22				29.5	47.5			38	
	1/2	10-KQK12-04S	22				33.5	49.5			65	
16	3/8	10-KQK16-03S	22	26.5	20.9	30	32	55	25	55.6	52	
	1/2	10-KQK16-04S	22				35	56.5		66.1	58	


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注1) øD₁は最大径を意味します。

M5,M6の場合



Rの場合



シリンダ

アロケチユーター

エアチャック

方向制御機器

駆動制御機器

圧力制御機器

管継手・チューブ

圧縮空気
清浄化機器

圧力スイッチ

クリーンガスフィルタ

ユニバーサルエルボユニオン：10-KQV

M5の場合




Rの場合




適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注1) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	※A	M	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
4	M5×0.8	10-KQV04-M5	8	10.4	9.8	20.5	11	18.5	15	16	2.9	6
	1/8	10-KQV04-01S			13.4	22	14.5	26.5	22.5			14
6	M5×0.8	10-KQV06-M5	8	12.8	9.8	23.5	12	18.5	15	17	3.8	7
	1/8	10-KQV06-01S			13.4	24	14.5	26.5	22.5			15
	1/4	10-KQV06-02S	10		15.4	23.5	18.5	31	25		5.9	26
8	1/8	10-KQV08-01S	12	15.2	17.6	28.5	15.5	28.5	24.5	18.5	11.2	24
	1/4	10-KQV08-02S			18.5	31.5	25.5	30				30
	3/8	10-KQV08-03S	14		20.6	27.5	20.5	36.5	30		14.3	47
10	1/4	10-KQV10-02S	14	18.5	20.6	31	19.5	35.5	29.5	21	20.3	40
	3/8	10-KQV10-03S			20.5	36.5	30					49
12	3/8	10-KQV12-03S	17	20.9	25.2	34	22	38.5	32	22	30.8	63
	1/2	10-KQV12-04S			25	41.5	33.5					80
16	3/8	10-KQV16-03S	21	26.5	32.5	39	26.5	46.5	40.5	25	46.4	103
	1/2	10-KQV16-04S			29.5	49.5	41.5				54.9	110

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注1) øD₁は最大径を意味します。


M5の場合



Rの場合



六角穴付ユニバーサルエルボ：10-KQVS

M5の場合




Rの場合




適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	※A	M	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
4	M5	10-KQVS04-M5	4	10.4	9.8	20.5	10.5	18	15	16	2.9	6
	1/8	10-KQVS04-01S	6		13.4	22	14.5	26.5	22.5			14
6	M5	10-KQVS06-M5	4	12.8	9.8	23.5	12	18	15	17	3.8	7
	1/8	10-KQVS06-01S			13.4	24	14.5	26.5	22.5			15
	1/4	10-KQVS06-02S	6		15.3	23.5	18.5	27	21		5.9	22
8	1/8	10-KQVS08-01S	8	15.2	17.6	28.5	15.5	27	23	18.5	11.2	24
	1/4	10-KQVS08-02S			18.5	30	24					30
	3/8	10-KQVS08-03S			20.6	27.5	20.5	32.5	26		14.3	47
10	1/4	10-KQVS10-02S	8	18.5	20.6	31	19.5	31.5	25	21	20.3	32
	3/8	10-KQVS10-03S			20.5	32.5	26					39
12	3/8	10-KQVS12-03S	10	20.9	25.2	34	22	36	30	22	30.8	48
	1/2	10-KQVS12-04S			25	39	31					67

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) øD₁は最大径を意味します。


M5の場合



Rの場合



ユニバーサルメスエルボ : 10-KQVF

M5の場合



Rの場合




適用チューブ外径 mm	接続ねじ Rc R	型式	H (六角 対辺)	注) ϕD_1	ϕD_2	L_1	L_2	L_3	$\times A$	M	質量 g
4	M5×0.8	10-KQVF04-M5	8	10.4	9.8	20.5	11	20	16	16	6
	1/8	10-KQVF04-01S	14		13.4	22	15.5	29.5	25.5		19
	3/8	10-KQVF04-01S	14		9.8	23.5	12.5	20	16		7
6	M5×0.8	10-KQVF06-M5	8	12.8	13.4	24.5	15.5	29.5	25.5	17	19
	1/8	10-KQVF06-01S	14		17.6	25	20	38.5	32.5		36
	1/4	10-KQVF06-02S	17		17.6	28.5	17	31	27	18.5	29
8	M5×0.8	10-KQVF08-M5	8	15.2	17.6	28.5	20	38.5	32.5		37
	1/8	10-KQVF08-01S	14		25.2	29.5	25.5	45.5	39		66
	1/4	10-KQVF08-02S	17		20.6	31.5	22	41	35	21	48
10	M5×0.8	10-KQVF10-M5	8	18.5	25.2	34	24.5	45.5	39		68
	1/8	10-KQVF10-01S	14		25.2	34	24.5	45.5	39		70
	3/8	10-KQVF10-03S	22		27	35	25.5	50	42	22	93
12	M5×0.8	10-KQVF12-M5	8	20.9	25.2	34	24.5	45.5	39		70
	1/8	10-KQVF12-01S	14		27	35	25.5	50	42		93
	1/2	10-KQVF12-04S	24								


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注) ϕD_1 は最大径を意味します。

M5の場合



Rの場合



メスエルボ : 10-KQLF

M5の場合




Rの場合




適用チューブ外径 mm	接続ねじ Rc R	型式	H (六角 対辺)	注) ϕD_1	ϕD_2	L_1	L_2	M	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
4	M5×0.8	10-KQLF04-M5	8	10.4	8	14.5	15.5	16	3.5	5
	M6×1.0	10-KQLF04-M6	14		18.5	21	21		4.2	13
	1/4	10-KQLF04-02	17		10	24.5	24.5		4.2	20
6	M5×0.8	10-KQLF06-M5	8	12.8	8	15	16	17	3.5	5
	M6×1.0	10-KQLF06-M6	14		20.5	22	25.5		9.0	13
	1/8	10-KQLF06-01	17		10	26	26		9.0	20
8	M5×0.8	10-KQLF08-M5	8	15.2	12	23.5	26.5	18.5	14.9	16
	1/4	10-KQLF08-02	17		12	26.5	28		14.9	22
	3/8	10-KQLF08-03	19		17	28	28		14.9	23
10	M5×0.8	10-KQLF10-M5	8	18.5	17	26.5	28.5	21	25.0	27
	1/4	10-KQLF10-02	17		17	28.5	30		25.0	46
	3/8	10-KQLF10-03	19		17	28.5	30		25.0	46
12	M5×0.8	10-KQLF12-M5	8	20.9	17	28.5	30	22	39.7	29
	1/4	10-KQLF12-02	17		17	28.5	30		39.7	48
	3/8	10-KQLF12-03	19		17	28.5	30		39.7	48
12	M5×0.8	10-KQLF12-M5	8	20.9	17	28.5	30	22	39.7	29
	1/4	10-KQLF12-02	17		17	28.5	30		39.7	48
	3/8	10-KQLF12-03	19		17	28.5	30		39.7	48

注) ϕD_1 は最大径を意味します。

M5の場合



Rの場合




ダブルユニバーサルエルボ : 10-KQVD



適用チューブ外径 mm	接続ねじ R R	型式	H (六角 対辺)	注) ϕD_1	ϕD_2	L_1	L_2	L_3	$\times A$	M	P	質量 g
4	1/8	10-KQVD04-01S	14	10.4	13.4	22	18.5	41	37	16	13.4	23
	1/4	10-KQVD04-02S	17		13.4	24.5	21.5	44	38			29
	3/8	10-KQVD04-03S	17		13.4	24.5	23.5	46	40			42
6	1/8	10-KQVD06-01S	14	12.8	13.4	24.5	18.5	41	37	17	13.4	24
	1/4	10-KQVD06-02S	17		13.4	24.5	21.5	44	38			30
	3/8	10-KQVD06-03S	17		13.4	24.5	23.5	46	40			42
8	1/8	10-KQVD08-01S	19	15.2	17.6	28.5	21	48	44	18.5	15.9	53
	1/4	10-KQVD08-02S	19		17.6	28.5	24	51	45			51
	3/8	10-KQVD08-03S	19		17.6	28.5	25	52	45.5			60
10	1/8	10-KQVD10-01S	21	18.5	20.6	31.5	28.5	55.5	47.5			82
	1/4	10-KQVD10-02S	21		20.6	31.5	26.5	58	52			71
	3/8	10-KQVD10-03S	21		20.6	31.5	27.5	59	53	21	19.2	74
12	1/8	10-KQVD12-01S	26	20.9	25.2	34	28.5	64.5	58.5			118
	1/4	10-KQVD12-02S	26		25.2	34	29.5	65.5	59			113
	3/8	10-KQVD12-03S	26		25.2	34	32.5	68.5	60	22	21.6	125

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注) ϕD_1 は最大径を意味します。

シリンダ

アクチュエータ

エアチャック

方向制御機器

駆動制御機器

フィルタ・
圧力制御機器

管継手・チューブ

圧縮空気
清浄化機器

圧力スイッチ

クリーンガスフィルタ


トリプルユニバーサルエルボ：10-KQVT



適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	※A	M	P	質量 g
4	1/8	10-KQVT04-01S	14	10.4	13.4	22	18.5	54.5	50.5	16	13.4	29
	1/4	10-KQVT04-02S	14				21.5	57.5	51.5			34
	3/8	10-KQVT04-03S	17				23.5	59.5	53.5			48
6	1/8	10-KQVT06-01S	14	12.8	13.4	24.5	18.5	54.5	50.5	17	13.4	31
	1/4	10-KQVT06-02S	14				21.5	57.5	51.5			37
	3/8	10-KQVT06-03S	17				23.5	59.5	53.5			50
8	1/8	10-KQVT08-01S	19	15.2	17.6	28.5	21	64	60	18.5	15.9	71
	1/4	10-KQVT08-02S	19				24	67	61			66
	3/8	10-KQVT08-03S	21				25	68	61.5			75
	1/2	10-KQVT08-04S	21	18.5	20.6	31.5	28.5	71.5	63.5	21	19.2	96
10	1/4	10-KQVT10-02S	21				26.5	77.5	71.5			94
	3/8	10-KQVT10-03S	21				27.5	78.5	72			111
	1/2	10-KQVT10-04S	21	20.9	25.2	34	30.5	81.5	73.5	22	21.6	153
12	1/4	10-KQVT12-02S	26				28.5	86	80			142
	3/8	10-KQVT12-03S	26				29.5	87	80.5			142
	1/2	10-KQVT12-04S	26				32.5	90	82			154

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注) øD₁は最大径を意味します。



ブランチユニバーサルエルボ：10-KQZ

M5の場合



Rの場合




適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	※A	M	P	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
4	M5×0.8	10-KQZ04-M5	8	10.4	9.8	19.5	11	18.5	15	16	10.4	3.4	8
	1/8	10-KQZ04-01S	8		13.4	21	14.5	26.5	22.5			4.7	16
6	1/8	10-KQZ06-01S	8	12.8	13.4	22	14.5	26.5	22.5	17	12.8	8.6	17
	1/4	10-KQZ06-02S	14		20.6	25.5	19.5	35.5	29.5			8.6	39
	3/8	10-KQZ06-03S	14		20.6	25.5	20.5	36.5	30			8.6	47
8	1/8	10-KQZ08-01S	12	15.2	17.6	26	15.5	28.5	24.5	18.5	15.2	14.2	27
	1/4	10-KQZ08-02S	14		20.6	27	18.5	31.5	25.5			14.2	33
	3/8	10-KQZ08-03S	14		20.6	27	20.5	36.5	30			14.2	49
10	1/4	10-KQZ10-02S	14	18.5	20.6	29	19.5	35.5	29.5	21	18.5	22.6	46
	3/8	10-KQZ10-03S	14		20.6	29	20.5	36.5	30			22.6	54
	3/8	10-KQZ10-03S	17		20.9	25.2	22	39	32.5	22	20.9	35.3	71
12	1/2	10-KQZ12-04S	17	20.9	25.2	32.5	25	42	34			35.3	88


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注) øD₁は最大径を意味します。

M5の場合



Rの場合



ブランチユニバーサルメスエルボ：10-KQZF

M5の場合



Rの場合




適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	※A	M	P	質量 g
4	M5×0.8	10-KQZF04-M5	8	10.4	9.8	19.5	11	20	16.5	16	10.4	8
	1/8	10-KQZF04-01S	14		13.4	21	15.5	29.5	25.5			21
6	1/8	10-KQZF06-01S	14	12.8	13.4	22	15.5	29.5	25.5	17	12.8	21
	1/4	10-KQZF06-02S	19		20.6	25.5	22	41	35			47
8	1/8	10-KQZF08-01S	17	15.2	17.6	25.5	17	31	27	18.5	15.2	32
	1/4	10-KQZF08-02S	19		20.6	27	22	41	35			49
10	1/4	10-KQZF10-02S	19	18.5	20.6	29	22	41	35	21	18.5	54
	3/8	10-KQZF10-03S	22		25.2	31.5	24.5	45.5	39			74
12	3/8	10-KQZF12-03S	22	20.9	25.2	32.5	24.5	45.5	39	22	20.9	77
	1/2	10-KQZF12-04S	24		27	33	25	50	42			101


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注) øD₁は最大径を意味します。

M5の場合



Rの場合




ダブルブランチユニバーサルエルボ：10-KQZD



適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	※A	M	P ₁	P ₂	質量 g
4	1/8	10-KQZD04-01S	14	10.4	13.4	21	18.5	41	37	16	13.4	10.4	34
	1/4	10-KQZD04-02S					21.5	44	38				40
	3/8	10-KQZD04-03S	17				23.5	46	40				53
6	1/8	10-KQZD06-01S	14	12.8	13.4	22	18.5	41	37	17	13.4	12.8	38
	1/4	10-KQZD06-02S					21.5	44	38				43
	3/8	10-KQZD06-03S	17				23.5	46	40				57
8	1/8	10-KQZD08-01S	19	15.2	17.6	26	21	48	44	18.5	15.9	15.2	76
	1/4	10-KQZD08-02S					24	51	45				72
	3/8	10-KQZD08-03S					25	52	45.5				81
10	1/2	10-KQZD08-04S	21	20.9	25.2	32	28.5	55.5	47.5	22	21.6	20.9	102
	1/4	10-KQZD10-02S					26.5	58	52				111
	3/8	10-KQZD10-03S	21				27.5	59	53				128
12	1/2	10-KQZD10-04S		20.9	25.2	32	30.5	62	54	22	21.6	20.9	128
	1/4	10-KQZD12-02S					28.5	64.5	58.5				178
	3/8	10-KQZD12-03S	26				29.5	65.5	59				167
	1/2	10-KQZD12-04S					32.5	68.5	60				179

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法


注) øD₁は最大径を意味します。

トリプルブランチユニバーサルエルボ：10-KQZT



適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	※A	M	P ₁	P ₂	質量 g
4	1/8	10-KQZT04-01S	14	10.4	13.4	21	18.5	54.5	50.5	16	13.4	10.4	25
	1/4	10-KQZT04-02S					21.5	57.5	51.5				31
	3/8	10-KQZT04-03S	17				23.5	59.5	53.5				44
6	1/8	10-KQZT06-01S	14	12.8	13.4	22	18.5	54.5	50.5	17	13.4	12.8	27
	1/4	10-KQZT06-02S					21.5	57.5	51.5				33
	3/8	10-KQZT06-03S	17				23.5	59.5	53.5				46
8	1/8	10-KQZT08-01S	19	15.2	17.6	26	21	64	60	18.5	15.9	15.2	56
	1/4	10-KQZT08-02S					24	67	61				54
	3/8	10-KQZT08-03S					25	68	61.5				62
10	1/2	10-KQZT08-04S	21	20.9	25.2	32	28.5	71.5	63.5	22	21.6	20.9	85
	1/4	10-KQZT10-02S					26.5	77.5	71.5				83
	3/8	10-KQZT10-03S	21				27.5	78.5	72				85
12	1/2	10-KQZT10-04S		20.9	25.2	32	30.5	81.5	73.5	22	21.6	20.9	102
	1/4	10-KQZT12-02S					28.5	86	80				134
	3/8	10-KQZT12-03S	26				29.5	87	80.5				130
	1/2	10-KQZT12-04S					32.5	90	82				141

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法


注) øD₁は最大径を意味します。

エルボ：10-KQL



適用チューブ 外径 mm	型式	注1) øD	L	Q	M	有効断面積 mm ²	質量 g
						ウレタン	
3.2	10-KQL23-00	9.6	17.5	4.3	15.5	2.5	3
4	10-KQL04-00	10.4	18	4.5	16	4.2	6
6	10-KQL06-00	12.8	20	5.3	17	9.0	6
8	10-KQL08-00	15.2	23	6	18.5	14.9	10
10	10-KQL10-00	18.5	26.5	6.8	21	25.0	17
12	10-KQL12-00	20.9	28.5	7.5	22	39.7	21
16	10-KQL16-00	26.5	34	10	25	70.9	29

注1) øDは最大径を意味します。



シリンダ

アクチュエータ

エアチャック

方向制御機器

駆動制御機器

フィルタ・
圧力制御機器

管継手・チューブ

圧縮空気
清浄化機器

圧力スイッチ

クリーンガスフィルタ

ワンタッチ管継手 10-KQ


ブランチエルボ：10-KQLU



適用チューブ 外径 mm	型式	注) øD	L ₁	L ₂	Q ₁	Q ₂	M	P	有効断面積 mm ²	質量 g
									ウレタン	
4	10-KQLU04-00	10.4	18.5	24	18.5	10	16	10.4	4.1	6
6	10-KQLU06-00	12.8	21	27.5	20.5	12	17	12.8	11.0	8
8	10-KQLU08-00	15.2	24	32	24.5	14	18.5	15.2	18.2	15
10	10-KQLU10-00	18.5	27	36.5	28	16	21	18.5	29.0	25
12	10-KQLU12-00	20.9	29	40	30	18	22	20.9	45.2	32



注) øDは最大径を意味します。




ストリートエルボ：10-KQL



適用チューブ 外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注1) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	A	M	有効断面積 mm ²	質量 g	ロッド材質	
									ウレタン		樹脂	金属
3.2	3.2	10-KQL23-99	9.6	7	17	24.5	14	15.5	2.5	2	○	
4	4	10-KQL04-99	10.4	8	18	25	14.5	16	4.2	3	○	
6	6	10-KQL06-99	12.8	10	20	27.5	17	17	9.0	3	○	
8	8	10-KQL08-99	15.2	12	22.5	31.5	21	18.5	14.9	5	○	
10	10	10-KQL10-99	18.5	14	25.5	35.5	23.5	21	25.0	9	○	
12	12	10-KQL12-99	20.9	16	27	37.5	26	22	39.7	10	○	
16	16	10-KQL16-99	26.5	20.9	34	53	41	25	70.9	42		○



注1) øD₁は最大径を意味します。




ロングストリートエルボ：10-KQW



適用チューブ 外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	A	M	有効断面積 mm ²	質量 g
									ウレタン	
3.2	3.2	10-KQW23-99	9.6	7	17.5	35	24.5	15.5	2.5	2
4	4	10-KQW04-99	10.4	8	18	37	26	16	4.2	3
6	6	10-KQW06-99	12.8	10	20	41.5	31	17	9.0	4
8	8	10-KQW08-99	15.2	10	22.5	48	37	18.5	14.9	6
10	10	10-KQW10-99	18.5	14	25.5	55	43.5	21	25.0	9
12	12	10-KQW12-99	20.9	16	27	59.5	48	22	39.7	13



注) øD₁は最大径を意味します。




レジャーサエルボ：10-KQL



適用チューブ 外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	A	M	有効断面積 mm ²	質量 g	ロッド材質	
									ウレタン		樹脂	金属
3.2	4	10-KQL23-04	9.6	7	17	25	13.5	15.5	2.5	2	○	
4	6	10-KQL04-06	10.4	8	18	26	14.5	16	4.2	3	○	
	8	10-KQL04-08		10		35	22			11		○
6	8	10-KQL06-08	12.8	10	19.5	30.5	18	17	9.0	12	○	
	10	10-KQL06-10				38.5	24			19		○
8	10	10-KQL08-10	15.2	12	22.5	33.5	20.5	18.5	14.9	20	○	
	12	10-KQL08-12				40.5	26			27		○
10	12	10-KQL10-12	18.5	17	26.5	42	29.5	21	25.0	29		○
12	16	10-KQL12-16	20.9	17	28.5	49.5	34.5	22	39.7	53		○



注) øD₁は最大径を意味します。



ロングエルボユニオン：10-KQW

M5の場合



Rの場合




適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注1) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	※A	M	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
3.2	M5×0.8	10-KQW23-M5	8	9.6	8	17.5	30	31	15.5	2.4	10
	1/8	10-KQW23-01S	10								19
	1/4	10-KQW23-02S	14				43	42			41
4	M5×0.8	10-KQW04-M5	8	10.4	8	18	30	32	16	3.0	11
	1/8	10-KQW04-01S	10				37.5	38.5		4.0	23
	1/4	10-KQW04-02S	14				43.5	42.5			38
6	M5×0.8	10-KQW06-M5	8	12.8	8	20	30.5	33.5	17	3.0	11
	1/8	10-KQW06-01S	10				40	42.5		8.6	26
	1/4	10-KQW06-02S	14				46	46.5			41
8	3/8	10-KQW06-03S	17	15.2	12	23	48	48	18.5	14.2	67
	1/8	10-KQW08-01S	12				43.5	47			30
	1/4	10-KQW08-02S	14				49.5	51			47
10	3/8	10-KQW08-03S	17	18.5	17	26.5	51.5	52.5	21	23.8	74
	1/4	10-KQW10-02S	17				56.5	59.5			66
	3/8	10-KQW10-03S	17				58.5	61			76
12	1/2	10-KQW10-04S	22	20.9	17	28.5	65	66	22	37.7	145
	1/4	10-KQW12-02S	17				57.5	62			68
	3/8	10-KQW12-03S	17				59.5	63.5			78
16	1/2	10-KQW12-04S	22	26.5	20.9	34	66	68.5	25	59.9	147
	3/8	10-KQW16-03S	22				69.5	76			101
	1/2	10-KQW16-04S	22				75	80			105


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注1) øD₁は最大径を意味します。

M5の場合



Rの場合



両口チーズユニオン：10-KQT

M5の場合



M6の場合



Rの場合




適用チューブ外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注1) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	※A	M	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
3.2	M5×0.8	10-KQT23-M5	7	8.4	—	15.3	13.2	14.3	12.7	2.7	3.2
	1/8	10-KQT23-01S	10	9.6	10	17.5	21.5	22.5	15.5	2.9	10
	1/4	10-KQT23-02S	14	9.6	10	17.5	25.5	24.5	15.5		20
4	M5×0.8	10-KQT04-M5	7	9.3	—	15.6	13.7	15.3	12.7	4.5	3.5
	M6×1.0	10-KQT04-M6	8	10.4	10	18	14.7	22	16	4.1	4.4
	1/8	10-KQT04-01S	10				26	23			13
6	1/4	10-KQT04-02S	14				26	25			19
	M5×0.8	10-KQT06-M5	7	11.6	—	16.1	14.7	17.4	13.5	4.5	4.4
	M6×1.0	10-KQT06-M6	8	12.8	10	20	15.7	23	17	11.0	5.3
8	1/8	10-KQT06-01S	10				27	25.5			12
	1/4	10-KQT06-02S	14				27	27.5			20
10	3/8	10-KQT06-03S	17	15.2	12	23	29	29	18.5	18.2	34
	1/8	10-KQT08-01S	12				24.5	28			14
	1/4	10-KQT08-02S	14				28.5	30			22
12	3/8	10-KQT08-03S	17	20.9	17	28.5	30.5	31.5	22	45.2	36
	1/8	10-KQT10-01S	17				27	32			31
	1/4	10-KQT10-02S	17				30	33			29
16	3/8	10-KQT10-03S	17	26.5	20.9	34	32	34.5	25	59.9	39
	1/2	10-KQT10-04S	22				36	37			66
	1/4	10-KQT12-02S	17				31	35.5			31
12	3/8	10-KQT12-03S	22	26.5	20.9	34	33	37	25	84.5	41
	1/2	10-KQT12-04S	22				37	39.5			68
	3/8	10-KQT16-03S	22				38	44.5			112
16	1/2	10-KQT16-04S	22				40.5	46			116


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注1) øD₁は最大径を意味します。

M5, M6の場合



Rの場合



シリンドラ

アロータリ
アクチュエータ

エアチャック

方向制御機器

駆動制御機器

フィルタ・
圧力制御機器

管継手・チューブ

圧縮空気
清浄化機器

圧力スイッチ

クリーンガスフィルタ


チース：10-KQT



適用チューブ 外径 mm	型式	注1) øD	L	Q	M	有効断面積 mm ²	質量 g
						ウレタン	
3.2	10-KQT23-00	9.6	17.5	4.3	15.5	2.9	5
4	10-KQT04-00	10.4	18	4.5	16	4.4	7
6	10-KQT06-00	12.8	20	5.3	17	10.6	10
8	10-KQT08-00	15.2	23	6	18.5	17.7	15
10	10-KQT10-00	18.5	26.5	6.8	21	28.4	25
12	10-KQT12-00	20.9	28.5	7.5	22	45.4	29
16	10-KQT16-00	26.5	34	10	25	70.9	40



注1) øDは最大径を意味します。




異径チース：10-KQT



適用チューブ 外径mm		型式	注1) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	Q	M ₁	M ₂	有効断面積 mm ²	質量 g
①	②									ウレタン	
3.2	4	10-KQT23-04	10.4	9.6	18	17.5	4.3	16	15.5	3.5	5
4	6	10-KQT04-06	12.8	10.4	19.5	18	4.5	17	16	6.5	5
6	8	10-KQT06-08	15.2	12.8	22.5	20	5.3	18.5	17	16.4	8
8	10	10-KQT08-10	18.5	15.2	26.5	23	6	21	18.5	27.2	14
10	12	10-KQT10-12	20.9	18.5	28.5	26.5	6.8	22	21	44.5	21
12	16	10-KQT12-16	26.5	26.5	34	39	10	25	22	77.5	88



注1) øD₁は最大径を意味します。




異径チース：10-KQT



適用チューブ 外径mm		型式	注) øD	L	Q	M ₁	M ₂	有効断面積 mm ²	質量 g
①	②							ウレタン	
6	4	10-KQT06-04	12.8	20	5.3	17	16	4.4	10
8	6	10-KQT08-06	15.2	23	6	18.5	17	10.6	15
10	8	10-KQT10-08	18.5	26.5	7.5	21	18.5	17.7	25
12	10	10-KQT12-10	20.9	28.5	7.5	22	21	28.4	29



注) øDは最大径を意味します。




クロス：10-KQTW



適用チューブ 外径 mm	型式	注) øD	L	Q	M	有効断面積 mm ²	質量 g
						ウレタン	
4	10-KQTW04-00	10.4	18	8.7	16	4.4	9
6	10-KQTW06-00	12.8	20	9.9	17	10.6	13
8	10-KQTW08-00	15.2	23	11.1	18.5	17.7	20
10	10-KQTW10-00	18.5	26.5	12.8	21	28.4	33
12	10-KQTW12-00	20.9	28.5	13.9	22	45.4	39



注) øDは最大径を意味します。




異径クロス：10-KQTX



適用チューブ 外径mm		型式	注) øD	L	Q	M ₁	M ₂	有効断面積 mm ²	質量 g
①	②							ウレタン	
6	8	10-KQTX06-08	15.2	23	11.1	18.5	17	10.6	13
8	10	10-KQTX08-10	18.5	26.5	12.8	21	18.5	17.7	27
10	12	10-KQTX10-12	20.9	28.5	13.9	22	21	28.4	36



注) øDは最大径を意味します。




異径クロス：10-KQTY



適用チューブ 外径mm		型式	注) øD	L	Q	M ₁	M ₂	有効断面積	質量 g
①	②							mm ² ウレタン	
6	8	10-KQTY06-08	15.2	23	11.1	17	18.5	10.6	15
8	10	10-KQTY08-10	18.5	26.5	12.8	18.5	21	17.7	23
10	12	10-KQTY10-12	20.9	28.5	13.9	21	22	28.4	35

注) øDは最大径を意味します。



サービスチーズユニオン：10-KQY

M5の場合



M6の場合




Rの場合




適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注1) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	※A	M	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
3.2	M5×0.8	10-KQY23-M5	7	8.4	—	15.4	13.2	14.8	24.9	12.7	2.7	3.2
	1/8	10-KQY23-01S	10	9.6	10	17.5	21.5	—	35	15.5	2.9	10
	1/4	10-KQY23-02S	14	—	—	—	25.5	—	37	—	—	20
4	M5×0.8	10-KQY04-M5	7	9.3	—	15.6	13.7	14.8	25.4	12.7	4.5	3.5
	M6×1.0	10-KQY04-M6	8	—	—	—	14.7	—	—	—	—	6
	1/8	10-KQY04-01S	10	10.4	10	18	22	—	36	16	4.4	13
6	1/4	10-KQY04-02S	14	—	—	—	26	—	38	—	—	19
	M5×0.8	10-KQY06-M5	7	11.6	—	17.1	14.7	17.1	28.7	13.5	4.5	4.5
	M6×1.0	10-KQY06-M6	8	—	—	—	15.7	—	—	—	—	7
8	1/8	10-KQY06-01S	10	12.8	10	20	23	—	39	17	10.6	12
	1/4	10-KQY06-02S	14	—	—	—	27	—	41	—	—	20
	3/8	10-KQY06-03S	17	—	—	—	29	—	42.5	—	—	34
10	1/8	10-KQY08-01S	12	15.2	12	23	24.5	—	43.5	18.5	17.7	14
	1/4	10-KQY08-02S	14	—	—	—	28.5	—	45.5	—	—	22
	3/8	10-KQY08-03S	17	—	—	—	30.5	—	47	—	—	36
12	1/8	10-KQY10-01S	17	18.5	17	26.5	27	—	49.5	21	28.4	31
	1/4	10-KQY10-02S	—	—	—	—	30	—	50.5	—	—	29
	3/8	10-KQY10-03S	—	—	—	—	32	—	52	—	—	39
16	1/2	10-KQY10-04S	22	—	—	—	36	—	54.5	—	—	66
	1/4	10-KQY12-02S	17	20.9	17	28.5	31	—	53.5	22	45.4	31
	3/8	10-KQY12-03S	—	—	—	—	33	—	55	—	—	41
16	1/2	10-KQY12-04S	22	—	—	—	37	—	57.5	—	—	68
	3/8	10-KQY16-03S	22	26.5	20.9	34	38	—	65.5	25	68.4	112
	1/2	10-KQY16-04S	—	—	—	—	41	—	67	—	95.4	116

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
注1) øD₁は最大径を意味します。

M5, M6の場合



Rの場合



シリンダ

アロータリ
アクチュエータ

エアチャック

方向制御機器

駆動制御機器

フィルタ・
圧力制御機器

管継手・チューブ

圧縮空気
清浄化機器

圧力スイッチ

クリーンガスフィルタ

デルタユニオン：10-KQD

M5, M6の場合



Rの場合




適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD	L ₁	L ₂	※A	M	Q	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g			
4	M5×0.8	10-KQD04-M5	11	10.4	18.5	24	25.5	16	8.7	2.2	10			
	M6×1.0	10-KQD04-M6				24.5				4.3				
	1/8	10-KQD04-01S	14			26.5				6.0		12		
	1/4	10-KQD04-02S				30.5						21		
6	M5×0.8	10-KQD06-M5	13	12.8	20.5	26	28.5	17	9.9	4.3	12			
	M6×1.0	10-KQD06-M6				26.5				11.0				
	1/8	10-KQD06-01S	14			29				31.5		14		
	1/4	10-KQD06-02S				32.5						21		
8	3/8	10-KQD06-03S	17			34.5	34.5	18.5	11.1	18.2	34			
	1/8	10-KQD08-01S	17			33.5					37	35		
	1/4	10-KQD08-02S				36.5						38	39	
	3/8	10-KQD08-03S	19			37.5					40			
10	1/4	10-KQD10-02S	19	18.5	26.5	39.5	43.5	21	12.8	29.0	39			
	3/8	10-KQD10-03S				40.5				40				
	1/2	10-KQD10-04S	22			44				45	62			
	12	1/4	10-KQD12-02S			22			42	46.5	22	13.9	45.2	55
3/8		10-KQD12-03S	20.9	28.5	43	47	56							
1/2		10-KQD12-04S				46	48.5	63						


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注) øDは最大径を意味します。

M5, M6の場合



Rの場合




デルタ：10-KQD



適用チューブ 外径 mm	型式	注) øD	L	Q	M	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
4	10-KQD04-00	10.4	18.5	8.7	16	4.1	5
6	10-KQD06-00	12.8	20.5	9.9	17	11.0	7
8	10-KQD08-00	15.2	23.5	11.1	18.5	18.2	11
10	10-KQD10-00	18.5	26.5	12.8	21	29.0	19
12	10-KQD12-00	20.9	28.5	13.9	22	45.2	24

注) øDは最大径を意味します。



ブランチ：10-KQU

M5, M6の場合



Rの場合




適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注1) øD	L	P	※A	M	有効断面積 mm ²	質量 g
									ウレタン	
3.2	M5×0.8	10-KQU23-M5	10	9.6	38	9.6	34.5	15.5	2.2	9
	1/8	10-KQU23-01S	11		41		37		2.9	14
	1/4	10-KQU23-02S	14		44		38			
4	M5×0.8	10-KQU04-M5	11	10.4	39.5	10.4	36	16	2.2	4
	M6×1.0	10-KQU04-M6			40		38		10	
	1/8	10-KQU04-01S			42		40		11	
	1/4	10-KQU04-02S	46		40		20			
	6	M5×0.8	10-KQU06-M5		13		12.8		42.5	12.8
M6×1.0		10-KQU06-M6	43	39		10.6		11		
1/8		10-KQU06-01S	45.5	41.5	21					
1/4		10-KQU06-02S	49	43	34					
3/8		10-KQU06-03S	51	44.5	35					
8	1/8	10-KQU08-01S	17	15.2	52.5	15.2	48.5	18.5	17.7	15
	1/4	10-KQU08-02S			55.5		49.5		23	
	3/8	10-KQU08-03S			56.5		50		35	
10	1/4	10-KQU10-02S	19	18.5	61	18.5	55	21	28.4	30
	3/8	10-KQU10-03S			62		55.5		40	
	1/2	10-KQU10-04S			65		57		65	
12	1/4	10-KQU12-02S	22	20.9	64.5	20.9	58.5	22	45.4	32
	3/8	10-KQU12-03S			65.5		59		40	
	1/2	10-KQU12-04S			68.5		60.5		65	
16	3/8	10-KQU16-03S	27	26.5	76	26.5	69.5	25	68.4	106
	1/2	10-KQU16-04S			79		71		81.1	111


※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注1) øDは最大径を意味します。

M5, M6の場合



Rの場合





ダブルブランチ：10-KQUD



適用チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	注) øD ₁	øD ₂	L	I	※A	Q	M	P	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
4	1/8	10-KQUD04-01S	13	10.4	12.8	43.5	21	39.5	9.7	16	10.4	4.2	17
	1/4	10-KQUD04-02S	14			47		41					25
6	1/8	10-KQUD06-01S	17	12.8	15.2	50.5	26	46.5	11.7	17	12.8	10.6	29
	1/4	10-KQUD06-02S				53.5		47.5					

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法


注) øD₁は最大径を意味します。

ユニオンワイ：10-KQU



適用チューブ 外径 mm	型式	注1) øD	L ₁	L ₂	P	Q	M	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
3.2	10-KQU23-00	9.6	33	17.5	9.6	9	15.5	2.9	5
4	10-KQU04-00	10.4	34	18	10.4	9.7	16	4.2	7
6	10-KQU06-00	12.8	37	20	12.8	11.7	17	10.6	9
8	10-KQU08-00	15.2	42.5	24.5	15.2	13.7	18.5	17.7	11
10	10-KQU10-00	18.5	48	27.5	18.5	16.1	21	28.4	16
12	10-KQU12-00	20.9	51	30	20.9	18.1	22	45.4	23
16	10-KQU16-00	26.5	61.5	36.5	26.5	23	25	81.1	54


注1) øDは最大径を意味します。



異径ユニオンワイ：10-KQU




適用チューブ 外径mm		型式	注) øD ₁	注) øD ₂	L ₁	L ₂	P	Q	M ₁	M ₂	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
③	④											
3.2	4	10-KQU23-04	9.6	10.4	33.5	17.5	9.6	9	15.5	16	2.7	5
4	6	10-KQU04-06	10.4	12.8	35	18	10.4	9.7	16	17	4.2	6
6	8	10-KQU06-08	12.8	15.2	39.5	20	12.8	11.7	17	18.5	10.6	11
8	10	10-KQU08-10	15.2	18.5	45	24.5	15.2	13.7	18.5	21	17.7	18
10	12	10-KQU10-12	18.5	20.9	49	27.5	18.5	16.1	21	22	28.4	27
12	16	10-KQU12-16	26.5	26.5	66.5	41.5	26.5	23	22	25	45.4	100

注) øD₁, øD₂は最大径を意味します。

異径ダブルユニオンワイ：10-KQUD



適用チューブ 外径mm		型式	注) øD ₁	注) øD ₂	L ₁	L ₂	P	I	Q	M ₁	M ₂	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g
③	④												
4	6	10-KQUD04-06	10.4	12.8	35.5	18.2	10.4	21	9.7	16	17	4.2	10
6	8	10-KQUD06-08	12.8	15.2	40.5	20.3	12.8	26	11.7	17	18.5	10.6	17

注) øD₁, øD₂は最大径を意味します。

シリンダ

アクチュエータ

エアチャック

方向制御機器

駆動制御機器

圧力制御機器

管継手・チューブ

圧縮空気
清浄化機器

圧力スイッチ

クリーンガスフィルタ

ワンタッチ管継手 10-KQ


ブランチユニオンワイ : 10-KQU



適用チューブ外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注1) øD	L ₁	L ₂	P	Q	A	M	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g	材質	
3.2	3.2	10-KQU23-99	9.6	50	17.5	9.6	9	35	15.5	2.9	6	○	樹脂
4	4	10-KQU04-99	10.4	51.5	18	10.4	9.7	35.5	16	4.2	12	○	樹脂
6	6	10-KQU06-99	12.8	55.5	20	12.8	11.7	38.5	17	10.6	18	○	樹脂
8	8	10-KQU08-99	15.2	64.5	24.5	15.2	13.7	46	18.5	17.7	21	○	樹脂
10	10	10-KQU10-99	18.5	71.5	27.5	18.5	16.1	50.5	21	28.4	26	○	樹脂
12	12	10-KQU12-99	20.9	75.5	30	20.9	18.1	53.5	22	45.4	32	○	樹脂
16	16	10-KQU16-99	26.5	90	36.5	26.5	23	65	25	81.1	78	○	樹脂



注1) øDは最大径を意味します。




ダブルブランチユニオンワイ : 10-KQXD



適用チューブ外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	I	Q	A	P	M	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g	材質	
4	6	10-KQXD04-06	10.4	12.8	54	18.2	21	9.7	37	10.4	16	4.2	10	○	樹脂
6	8	10-KQXD06-08	12.8	15.2	62.5	20.3	26	11.7	44	12.8	17	10.6	23	○	樹脂



注) øD₁は最大径を意味します。




異径ブランチユニオンワイ : 10-KQX



適用チューブ外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	A	P	Q	M	有効断面積 mm ² ウレタン	質量 g	材質	
4	6	10-KQX04-06	10.4	12.8	53.5	18.5	36.5	10.4	9.7	16	4.2	7	○	樹脂
6	8	10-KQX06-08	12.8	15.2	61.5	20.5	43	12.8	11.7	17	10.6	18	○	樹脂
8	10	10-KQX08-10	15.2	18.5	68.5	24.5	47.5	15.2	13.7	18.5	17.7	28	○	樹脂
10	12	10-KQX10-12	18.5	20.9	73.5	27.5	51.5	18.5	16.1	21	28.4	42	○	樹脂



注) øD₁は最大径を意味します。




レジューサ：10-KQR



適用チューブ外径 mm	適用管継手 サイズ ød	型式	注1) øD	L	A	M	有効断面積 mm ²	質量 g
							ウレタン	
3.2	4	10-KQR23-04	9.6	33.5	18.5	15.5	2.9	2
4	6	10-KQR04-06	10.4	34.5	17.5	16	4	1.8
	8	10-KQR04-08		36.5	18			2.0
	10	10-KQR04-10	12.8	39.5	18.5			3.3
6	4	10-KQR06-04	12.8	37	21	17	4	2.5
	8	10-KQR06-08	12.8	37	18.5		10.4	2.5
	10	10-KQR06-10		39.5	18.5			3
	12	10-KQR06-12	15.2	42	20			4.7
8	10	10-KQR08-10	15.2	41	20	18.5	18.0	4.0
	12	10-KQR08-12		42				4.6
10	12	10-KQR10-12	18.5	44.5	23	21	32.8	33
	16	10-KQR10-16	20.9	50.5	25.5		35.1	42
12	16	10-KQR12-16	20.9	50.5	25.5	22	38.7	37




注1) øDは最大径を意味します。



隔壁用ユニオン：10-KQE



適用チューブ外径 mm	型式	T (M)	H (六角 対辺)	L	取付穴 M	有効断面積 mm ²	質量 g
						ウレタン	
3.2	10-KQE23-00	M12×1	14	31.5	13	2.9	26
4	10-KQE04-00	M12×1	14	32.5	13	4	26
6	10-KQE06-00	M14×1	17	34.5	15	10.4	33
8	10-KQE08-00	M16×1	19	38	17	18.0	52
10	10-KQE10-00	M20×1	24	42.5	21	29.5	70
12	10-KQE12-00	M22×1	27	44	23	46.1	90
16	10-KQE16-00	M28×1.5	32	51	29	80.6	115




隔壁用エルボ：10-KQLE



適用チューブ 外径 mm	型式	T	H ₁	H ₂	B	E	注) øD	取付穴	M	有効断面積	質量
			(六角 対辺)	(六角 対辺)						mm ²	
										ウレタン	
4	10-KQLE04-00	M12×1	14	14	18.5	31	10.4	13	16	4.2	18
6	10-KQLE06-00	M14×1	17	17	20.5	34	12.8	15	17	9.0	25
8	10-KQLE08-00	M16×1	17	19	23.5	38.5	15.2	17	18.5	14.9	33
10	10-KQLE10-00	M20×1	22	24	26.5	43.5	18.5	21	21	25.0	63
12	10-KQLE12-00	M22×1	24	27	28.5	45.5	20.9	23	22	39.7	77




注) øD は最大径を意味します。



隔壁用メスユニオン：10-KQE



適用チューブ外径 mm	接続ねじ Rc	型式	T (M)	H ₁ (六角 対辺)	H ₂ (六角 対辺)	L ₁	L ₂	取付穴	M	有効断面積 mm ²	質量 g
				ウレタン							
3.2	1/4	10-KQE23-02	M12×1	17	14	31.5	15	13	15.5	2.9	13
4	1/8	10-KQE04-01	M12×1	14	14	27.5	11	13	16	4	16
	1/4	10-KQE04-02		17		31	15				35
6	1/8	10-KQE06-01	M14×1	17	17	28	11	15	17	10.4	25
	1/4	10-KQE06-02				31.5	15				40
	3/8	10-KQE06-03				33.5	17				29
8	1/8	10-KQE08-01	M16×1	17	19	27.5	7.5	17	18.5	18.0	28
	1/4	10-KQE08-02				33	13				27
	3/8	10-KQE08-03				35	15				48
10	1/4	10-KQE10-02	M20×1	22	24	34.5	12.5	21	21	29.5	53
	3/8	10-KQE10-03				36.5	15				67
12	3/8	10-KQE12-03	M22×1	24	27	37	14	23	22	46.1	92
	1/2	10-KQE12-04				41	18				59
16	3/8	10-KQE16-03	M28×1.5	30	32	40	14	29	25	80.6	127
	1/2	10-KQE16-04				44	18				132




ワンタッチ管継手 10-KQ

アダプタ : 10-KQN



適用管継手 サイズ ϕd	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	L	※A	M	ϕd	質量 g
4	M5×0.8	10-KQN04-M5	7	32	29	13	2.5	2
	1/8	10-KQN04-01S	10	34	30	14		6
6	M5×0.8	10-KQN06-M5	7	33	30	13	2.5	2
	1/8	10-KQN06-01S	10	35	31	14		5
	1/4	10-KQN06-02S	14	37.5	31.5	14.5	4.5	14
8	1/4	10-KQN08-02S	14	39	33	14.5	6	17
	3/8	10-KQN08-03S	17	41	34.5	16		30
10	3/8	10-KQN10-03S	17	46	39.5	18.5	7.5	31




ニップル : 10-KQN

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法




適用管継手 ϕD	型式	L	M	ϕd	質量 g	材質	
						樹脂	金属
4	10-KQN04-99	37	16	2.5	1	○	
6	10-KQN06-99	39	17	4	2	○	
8	10-KQN08-99	43	18.5	6	2	○	
10	10-KQN10-99	49	21	7.5	4	○	
12	10-KQN12-99	52	22	9	20.6		○
16	10-KQN16-99	57	25	13	31		○



異径ニップル : 10-KQN



適用管継手		型式	L	M_1	M_2	ϕd	質量 g	材質	
①	②							樹脂	金属
4	6	10-KQN04-06	38	17	16	2.5	2	○	
6	8	10-KQN06-08	42	18.5	17	4	2	○	
8	10	10-KQN08-10	47	21	18.5	6	13.2	○	
10	12	10-KQN10-12	51	22	21	8	18.2		○
12	16	10-KQN12-16	55	25	22	9	29		○




チューブキャップ : 10-KQC




適用チュ ーブ外径 mm	型式	注) ϕD	L	M	質量 g
4	10-KQC04-00	10.4	17	16	3
6	10-KQC06-00	12.8	18.5	17	3
8	10-KQC08-00	15.2	20.5	18.5	4
10	10-KQC10-00	18.5	23	21	6
12	10-KQC12-00	20.9	24	22	8
16	10-KQC16-00	26.5	28	25	13


注) ϕD は最大径を意味します。



カラーキャップ : 10-KQC



適用チュ ーブ外径 mm	型式	ϕD_1	ϕD_2	L	質量 g	適用
4	10-KQC-04□	10.1	5.2	2.9	0.1	
4	10-KQC-04A-□	8.5	5	2.2	0.1	KQH, KQ2H04-M5, M6 KQS, KQ2S04-M5, M6
4	10-KQC-04B-□	9.7	5	2.2	0.1	KQL, KQ2L04-M5, M6 KQT, KQ2T04-M5, M6 KQY, KQ2Y04-M5, M6
6	10-KQC-06□	12.1	7.2	2.9	0.1	
6	10-KQC-06A-□	10.5	7	2.2	0.1	KQH, KQ2H06-M5, M6 KQS, KQ2S06-M5, M6
6	10-KQC-06B-□	12.0	7	2.2	0.1	KQL, KQ2L06-M5, M6 KQT, KQ2T06-M5, M6 KQY, KQ2Y06-M5, M6
8	10-KQC-08□	14.1	9.2		0.1	
10	10-KQC-10□	17.1	11.2	2.9	0.2	
12	10-KQC-12□	19.1	13.2		0.2	
16	10-KQC-16□	26.3	17.2	3.9	0.3	



□内の色表示は、B(黒色)、R(赤色)、YR(橙色)、BR(茶色)、Y(黄色)、G(緑色)、CB(空色)、GR(灰色)、W(白色)、BU(青色)、

プラグ : 10-KQP



適用管継手 サイズ ϕd	型式	ϕD	L	A	質量 g
3.2	10-KQP-23	5	31.5	16	1
4	10-KQP-04	6	32	16	1
6	10-KQP-06	8	35	18	1
8	10-KQP-08	10	39	20.5	2
10	10-KQP-10	12	43	22	3.5
12	10-KQP-12	14	45.5	24	5
16	10-KQP-16	20.9	47	22	8

