


リフレッシュフィルタ

FN1/FN4 Series


エレメントの交換作業が不要

逆洗可能な独自の エレメント構造

ろ過プレートとウェーブワッシャを
交互に重ね合わせた独自の構造を採用。




エレメント拡大図



ろ過プレートの構造部とウェーブワッシャとのすき間で異物をろ過。

拡開時



エレメントの圧縮を解除することで、ろ過プレートとウェーブワッシャのすき間が広がります。この状態で逆洗することにより、各プレート間にたまった異物を洗い流すことができ、エレメントの再生を可能としました。ウェーブワッシャによりろ過プレート間のすき間を均一に保持。安定した逆洗効果が得られます。

RoHS

FGD

FGE

FGG

FGA

FGC

FGF

FGH

FQ1

FN

EB

ES

地球環境にやさしい再生フィルタ

逆洗可能なステンレスエレメントの採用により
産業廃棄物(使用済みエレメント)が発生しません。

FN1 Series

処理流量

max.40L/min

max.80L/min

FN4 Series

max.250L/min


エレメント4本入り FN4 Series

作動原理

FN1シリーズ


→ 流体の流れ ← エアの流れ

ろ過運転時



シリンダで圧縮されたエレメントにより流体をろ過します。

逆洗時




シリンダが下降することによりエレメントが拡開状態となります。
エア圧により、リザーバタンクに溜まっている流体をフィルタ側へ押し出し、エレメントを逆洗します。

FN4シリーズ


→ 流体の流れ ← エアの流れ

ろ過運転時



シリンダで圧縮されたエレメントにより流体をろ過します。


逆洗時



シリンダが下降することによりエレメントが拡開状態となります。
エア圧により、逆洗液貯溜室(リザーバタンク相当)に溜まっている流体をフィルタ側へ押し出し、エレメントを逆洗します。

自動洗浄可能。

自動洗浄システム回路を組むことで、エレメント目詰まり時に自動でエレメント洗浄ができます。
(詳細はP.94を参照ください。)



FGD

FGE

FGG

FGA

FGC

FGF

FGH

FQ1

FN


EB

ES

● 流体の条件に合わせて選べる2種類のエレメント。


円筒型

ダスト粒度分布



1次側適応ダスト粒度分布


〈構造〉ろ過プレートとウェーブワッシャの外径が同一でエレメント表面が滑らかな構造



〈選定〉ダスト粒子分布が狭い場合に適します。

段差型

ダスト粒度分布



1次側適応ダスト粒度分布

〈構造〉ろ過プレートとウェーブワッシャの外径が異なりエレメント表面に凹凸のある構造 (段差外側で大きなダスト、段差内側で細かなダストを捕集する2段ろ過)



〈選定〉ダスト粒子分布が広い場合に適します。

リフレッシュフィルタ FN1/FN4 Series

RoHS

型式表示方法

エレメント1本入 FN1101N-10-S020

エレメント4本入 FN4102N-20-S020

ハウジング材質

記号	ハウジング材質
1	SUS304

エレメントタイプ^{注1)}

記号	エレメントタイプ	適用機種
0	円筒形(5 μ m, 20 μ m)	FN1, FN4
1	段差形(5 μ m)	FN1

注1) エレメントタイプ詳細はP.89をご参照ください。

エレメント長さ

記号	エレメント長さ	適用機種
1	L250mm	FN1
2	L500mm	FN1, FN4

パッキン材質

記号	パッキン材質
N	NBR
V	FKM

圧力計の種類

記号	圧力計の種類
無記号	なし(プラグ付)
G ^{注1)}	圧力計付 ^{注2)} (接液部黄銅)

注1) 接液部SUS仕様の圧力計は、別途お問合せください。

注2) FN4は圧力計2ヶ付です。

公称ろ過精度

記号	公称ろ過精度
005	5 μ m(円筒形、段差形)
020	20 μ m(円筒形)

エレメント材質

記号	エレメント材質
S	SUS304

接続口径

記号	接続口径	適用機種
10	Rc1	FN1
20	Rc2	FN4

仕様

フィルタ部

型式	FN1101	FN1111	FN1102	FN1112	FN4102
エレメント寸法	$\phi 65 \times 250L$		$\phi 65 \times 500L$		
使用流体	クーラント液(油性、水溶性)、弱アルカリ洗浄液、切削油、工業用水				
使用圧力	MAX1.0MPa				
使用流体温度 ^{注1)}	MAX80°C(圧力計付時は60°C以下)				
処理流量 ^{注2)}	$\approx 40L/min$		$\approx 80L/min$		$\approx 250L/min$
管接続口径	Rc1(IN, OUT, DRAIN)				Rc2
材質	ケース、カバー: SUS304, Oリング: NBR/FKM				
エレメント材質	SUS304				
構造	円筒型	段差型	円筒型	段差型	円筒形
公称ろ過精度	5 μ m, 20 μ m	5 μ m	5 μ m, 20 μ m	5 μ m	5 μ m, 20 μ m
耐差圧	0.6 MPa				
リザーバタンク容量	$\approx 1.1L$ (別途リザーバ設置時)		$\approx 1.8L$ (別途リザーバ設置時)		$\approx 6L$
質量	13kg	12.5kg	15kg	14.5kg	65kg

注1) オートスイッチを取付けた場合、0~60°Cになります。

注2) 使用流体: 水、公称ろ過精度: 20 μ m、圧力降下: 0.02MPa以下のときの値。

操作部

使用シリンダ型式	CDLQB63-□D-F(FN1), CDLQA100-50-F(FN4)
オートスイッチ	なし(磁石内蔵) ^{注)}
使用流体	空気
導入圧力	0.25~0.3MPa
ロック開放圧力	0.2MPa以上
ロック開始圧力	0.05MPa以上
ロック方向	前進時ロック

注) オートスイッチは別途手配品となります。

詳細はロック付薄形シリンダCLQ Series(Best Pneumatics No.②-2)をご参照ください。



別売オプション

リザーバタンク／FNRシリーズ

逆洗工程に必要な流量を溜めておくタンク。(FN1シリーズ用)
※FN4は、本体にタンクを持つため不要となります。

型式表示方法

RoHS



FNR10 0 N - 10

サイズ			接続口径	
記号	容量	適用機種	記号	接続口径
0	1.1L	FN11□1	10	Rc1
1	1.8L	FN11□2		
パッキン材質				
記号	材質			
N	NBR			
V	FKM			

仕様

型式	FNR100N-10	FNR100V-10	FNR101N-10	FNR101V-10
タンク容量	1.1L		1.8L	
管接続口径	Rc1			
使用圧力	MAX 1.0MPa			
使用液体温度	MAX 80℃			
材質	ケース・カバー			
	SUS304			
材質	Oリング		Oリング	
	NBR	FKM	NBR	FKM
質量	1.5kg		1.9kg	
適用フィルタ	FN11□1□(エレメントL250)		FN11□2□(エレメントL500)	

ダスト回収フィルタ(受注生産品)

エレメント逆洗後の液体からダストを回収するためのフィルタ。
エレメント(金網)は繰り返し使用可能です。

型式表示方法

RoHS



FND100 N - 10 - M 149 X0

パッキン材質		公称ろ過精度	
記号	材質	記号	公称ろ過精度
N	NBR	149	149μm
V	FKM		
接続口径		エレメント種類	
記号	接続口径	記号	種類
10	R1	M	金網

仕様

型式	FND100N-10-M149X0	FND100V-10-M149X0
管接続口径	R1	
使用圧力	MAX 0.7MPa	
使用液体温度	MAX 80℃	
材質	ケース・カバー	
	SUS304	
	Oリング	NBR
エレメント	SUS304	
エレメント公称ろ過精度	149μm	
質量	7.5kg	

注) 受注生産品


FN1/FN4 Series

流量特性(初期値)

- 試験流体：水道水 ●液温：17~20℃(常温)
- 試験方法：当社試験方法による


エレメント長さ

250L/FN11□1□-10-S□




エレメント長さ

500L/FN11□2□-10-S□



エレメント長さ

500L/FN41□2□-20-S□




ろ過特性

- 流体：水道水 ●流量：20L/min ●液温：常温 ●テストダスト：ACコース
- 試験方法：当社試験方法による


5 μm

FN11□□□-10-S005
FN41□2□-20-S005




20 μm

FN11□□□-10-S020
FN41□2□-20-S020



閉塞特性(繰返し特性)


- 流体：水道水 ●供給圧力：0.2MPa ●流量：20L/min ●テストダスト：ACコーステストダスト
- 試験方法：弊社試験方法による
- フィルタ品番：**FN1101N-10-S□**、**FN4102N-20-S□**
- エレメント：END100-020(円筒形、20μm)



一定濃度のダストを投入し、圧力損失0.2MPaに達した時点で逆洗(ろ過→逆洗)を繰返す。(グラフでは5回)
この時、初期圧力損失(ΔP=0.015MPa)とΔP=0.2MPaに達するまでの時間(分)が、逆洗を繰返しても初期値に復帰することをグラフ化したもの。

FGD
FGE
FGG
FGA
FGC
FGF
FGH
FQ1
FN
EB□
ES□

測定回路




FN1/FN4 Series

配管接続例

リフレッシュフィルタ/FN1・FN4シリーズは製品本体のみだけでは使用できません。
以下に示します機器構成および動作手順に従ってご使用ください。

FN1



接続機器例 (記載例は、クーラント液の場合です。クーラントバルブSGC、VNCシリーズ(本体: 鋳鉄)は、クーラント以外(工業用水等)には使用できません。)

No.	名称	機器名	No.	名称	機器名
①	シリンダ駆動バルブ	5ポートソレノイドバルブ	⑤	ドレンバルブ	クーラントバルブ
②	エア導入バルブ	プロセスバルブ	⑥	スピードコントローラ	スピードコントローラ
③	IN側バルブ	クーラントバルブ	⑦	差圧スイッチ	差圧スイッチ
④	OUT側バルブ	クーラントバルブ			差圧コントローラ

()内はSMC製品シリーズ
注) 接続機器選定の際は、各機器の流体適合をご確認ください。


作動例



※逆洗の起動は、M/C停止、エレメント目詰(差圧SW)等の信号を利用。
チャート中の数字は、各動作の詳細順序を示す。

動作順	動作内容	
逆洗時	1 ③IN側バルブ閉。	フィルタへの流体の供給を停止します。
	2 ④OUT側バルブ閉。	フィルタ、リザーバタンク内の流体を封止します。
	3 ②エア導入バルブ開。	リザーバタンク内の流体をフィルタ側へ送り込みます。
	4 ①シリンダ駆動バルブON。	シリンダが下降し、エレメントを拡開状態にします。
	5 ⑤ドレンバルブ開。	リザーバタンク内の流体が拡開されたエレメントを通過し、ダストとともにダーティタンク側へ圧送されます。
ろ過運転時	1 ①シリンダ駆動バルブOFF。	シリンダが上昇しエレメントを圧縮状態にします。
	2 ②エア導入バルブ閉。	圧送エアの供給を停止します。
	3 ⑤ドレンバルブ閉。	
	4 ④OUT側バルブ開。	
	5 ③IN側バルブ開。	

FN4



注) シリンダの空気圧回路詳細につきましてはP.102をご参照ください。

接続機器例 (記載例は、クーラント液の場合です。クーラントバルブSGC、VNCシリーズ(本体: 鋳鉄)は、クーラント以外(工業用水等)には使用できません。)

No.	名称	機器名	No.	名称	機器名
①	シリンダ駆動バルブ	5ポートソレノイドバルブ	⑤	ドレンバルブ	クーラントバルブ
②	エア導入バルブ	プロセスバルブ	⑥	スピードコントローラ	スピードコントローラ
③	IN側バルブ	クーラントバルブ	⑦	差圧スイッチ	差圧スイッチ
④	OUT側バルブ	クーラントバルブ			差圧コントローラ

() 内はSMC製品シリーズ
注) 接続機器選定の際は、各機器の流体適合をご確認ください。

注意

1. エLEMENT 拡張、圧縮用シリンダについて

- ・シリンダ下降時(エLEMENT 拡張時)の速度調整をする場合、スピードコントローラで絞すぎないようにしてください。エLEMENT 拡張速度が遅いと逆洗効果が落ちる場合があります。
- ・空気圧配管、ロック部の詳細につきましてはP.102(エLEMENT 拡張、圧縮用シリンダ)をご参照ください。

2. リザーバタンクの設置について

- ・逆洗用の流体の貯留タンクとしてリザーバタンク(オプション)の設置を推奨します。リザーバタンクを設置しない場合は、リフレッシュフィルタとエア導入バルブの間にリザーバタンク相当の配管容積を確保してください。FN4シリーズは、フィルタ本体にリザーバタンク相当の逆洗用の流体貯留スペースを備えていますので、リザーバタンクの設置は不要です。

3. エア圧力について

- ・エア導入バルブの供給圧力は0.25~0.3MPaとしてください。圧力を上げて逆洗効果は変わりません。
- ・ロック付シリンダ供給圧についても0.25~0.3MPaとしてください。それ以上の圧力でエLEMENT 圧縮時、ろ過プレートにかかる荷重が大きくなり、不具合の原因となります。

4. IN側回路について

- ・IN側バルブの1次側には、逆洗時ライン圧力の上昇防止とポンプ保護のためバイパス回路を設ける等の処置をしてください。

5. その他


- ・エLEMENTの目詰まりによる流量低下および逆洗効率を考慮し、差圧が0.1MPaになるまでに逆洗を行ってください。
- ・ダストの汚染状況によりエLEMENTの目詰まり期間は変動します。差圧検出スイッチ等により管理してください。
- ・現状リフレッシュフィルタのエLEMENTは、基本的にろ過率が粗ろ過(従来のノッチワイヤレベル)なので、使用液の汚染状況に応じてチェックフィルタのライフを延長させるためのプレフィルタとして使用することもご検討ください。なお、この際本フィルタを並列に設置して交互に利用すれば逆洗時運転を停止することなくろ過状態を維持して使用可能となります。また、汚染度の高い液に対してはエLEMENT長さが500Lのものをご利用ください。処理流量等が不足する場合はリフレッシュフィルタを2~3台並列にして流量を確保することも可能です。

FGD
FGE
FGG
FGA
FGC
FGF
FGH
FQ1
FN
EB
ES


FN1/FN4 Series

構造図

FN11□1□-10-S□□□□



FN11□2□-10-S□□□□



構成部品

番号	名称	材質	備考
1	カバー	SCS13	
2	ケース	SCS13	
3	エレメント	SUS304	φ65×250L
			φ65×500L
4	ロック付薄形シリンダ	FN11□1	CDLQB63-30D-F
		FN11□2	CDLQB63-50D-F

交換用エレメント

型式	手配品番	使用数	備考
FN11□1□	END100-005	1	5 μm、円筒型
	END100-020	1	20 μm、円筒型
	END110-005	1	5 μm、段差型
FN11□2□	END200-005	1	5 μm、円筒型
	END200-020	1	20 μm、円筒型
	END210-005	1	5 μm、段差型

交換部品


番号	名称	使用数	材質
5	Oリング	1	NBR またはFKM
6	ペンタシール	1	
7	Oリング	1	
8	スクレーパ	1	
9	Oリング	1	

交換部品/バックインセット

型式	手配品番	材質	備考
FN11□□N	KT-FN11N	NBR	上記番号⑤、⑥、⑦、⑧、⑨ 各1ヶ
FN11□□V	KT-FN11V	FKM	

構造図

FN4102□-20-S□



FGD

FGE

FGG

FGA

FGC

FGF

FGH

FQ1

FN

EB□

ES□

構成部品

番号	名称	備考
1	カバー	
2	ケース	
3	エレメント	φ65×500L
4	ロック付薄形シリンダ	CDLQA100-50D-F
5	フローティングジョイント	JA20-8-125

交換部品

番号	名称	使用数	材質
6	Oリング	4	NBR または FKM
7	Oリング	4	
8	ペンタシール	4	
9	スクレーパ	4	

交換用エレメント


型式	手配品番	使用数	備考
FN4102□	END400-005	4	5μm
	END400-020	4	20μm

交換部品/バックインセット


型式	手配品番	材質	備考
FN4102N	KT-FN41N	NBR	上記番号⑥、⑦、⑧、⑨ 各1ヶ
FN4102V	KT-FN41V	FKM	

FN1/FN4 Series

外形寸法図／FN1シリーズ



注) ※部ポート径Rc1/4は、エア抜回路設置時等にご利用ください。




寸法表

型式	管接続口径(呼び径B)	A	B	C	D
FN11□1	Rc1	610	(730)	(844)	20
FN11□2		860	(1000)	(1134)	40

(mm)

外形寸法図／FN4シリーズ




- FGD
- FGE
- FGG
- FGA
- FGC
- FGF
- FGH
- FQ1
- FN**
- EB
- ES


FN1/FN4 Series

構造・外形寸法図／リザーバタンク、ダスト回収フィルタ(別売オプション)

リザーバタンク(FN1使用時)



ダスト回収フィルタ



寸法表

型式	管接続口径(呼び径B)	A	B
FNR100 ^h -10	Rc1	204	(257)
FNR101 ^h -10		332	(385)

構成部品

番号	名称	材質	備考
1	カバー	SUS304	
2	ケース	SUS304	
3	Vバンド	SUS304	

交換部品

番号	名称	材質	使用数	備考
4	Oリング	NBR	1	OR NBR-70-1 P85
		FKM	1	OR FKM-70 P85

構成部品

番号	名称	材質	備考
1	カバー	SUS304	
2	ケース	SUS304	
3	Vバンド	SUS304	

交換部品

番号	名称	材質	使用数	備考
4	エレメント	SUS304	1	EZH710AS-149
5	Oリング	NBR	1	FGE-KT001
		FKM	1	FGE-KT002



FN1/FN4 Series / 製品個別注意事項①

ご使用前に必ずお読みください。

安全上のご注意につきましては後付50をご確認ください。

設計上のご注意

⚠ 注意

- ① 使用圧力範囲を超えた圧力で使用しないでください。
- ② 使用温度範囲を超えた温度で使用しないでください。
- ③ 使用流体について
気体のろ過には使用しないでください。
- ④ 疲労破壊について
次に示すような使用条件下では、必ず対策を施してください。
1. エLEMENTにサージ圧がかかる場合。
2. フィルタの固定が不十分で撓動や振動等を受ける場合。
3. ELEMENTが熱的影響を受け、膨張、収縮等を繰り返す場合。
- ⑤ 圧力降下について
初期の圧力降下は、0.02MPa以下に調整してください。
- ⑥ 腐食について
次に示すような使用条件によって腐食をおこしますのでご注意ください。
標準仕様の圧力計は、接液部が黄銅ですので使用流体との適合性を確認のうえ、ご使用ください。

選定

⚠ 警告

- ① 機種選定の場合は、使用目的や要求仕様、ご使用になる条件(流体、圧力、流量、温度、環境)を十分確認のうえ、仕様範囲を超えないように選定してください。
- ② 使用流体の沸点以上の温度には使用できません。
- ③ エア等の気体には、絶対使用しないでください。
- ④ ウォーターハンマ、サージ圧等にて圧力が1MPa以上になる場所では使用しないでください。

使用流体

⚠ 警告

- ① リフレッシュフィルタは、クーラント液(油性、水溶性)、切削油、弱アルカリ系洗浄液、工業用水等のろ過にご使用ください。
パッキン、Oリングが使用流体によって劣化し、もれる場合があります。
- ② 油等の粘性の大きい流体に使用する場合、差圧が高くなって流量が低下しますので、十分に検討のうえ、ご使用の可否を判断してください。

配管

⚠ 注意

- ① 保守点検に必要なスペースを確保して設置、配管してください。
- ② 配管前にエアブロー(フラッシング)または、洗浄を充分行い、管内の切粉、切削油、ゴミ等を除去してください。
- ③ IN、OUTを確認後配管してください。
- ④ 接続について
配管ねじの切粉やシール材が配管内部へ入り込まないようにしてください。
なお、シールテープを使用される時はおねじ先端1.5~2山残して巻いてください。
- ⑤ ラインフラッシング
初期使用時および交換時は、配管ラインのフラッシングを行うてください。
- ⑥ 逆洗時IN側ライン圧の上昇を防止するよう配慮してください。
- ⑦ 逆洗後、正常運転を開始する際フィルタ内の残留エアを使用液と充分に置換するようエア抜きをしてください。

使用環境

⚠ 注意

- ① 腐食の恐れのある雰囲気や場所では、腐食により変色や材料の劣化を起こします。
腐食が進行しますとフィルタとしての機能を失います。
- ② 振動や衝撃がかかる場所での使用は、疲労破壊を起こします。
適切な補強を施し使用するようしてください。

保守点検

⚠ 注意

- ① 使用条件により圧力降下が変動します。圧力降下はフィルタの特性を示す因子の一つですので管理基準を決めてご使用ください。
- ② ダストの固着防止のため、運転停止(休止)前には必ず逆洗してください。
- ③ ELEMENTの取外し洗浄や、交換が必要な場合には、製品付属の取扱説明書に記載されている分解・組立要領に従いメンテナンスを行ってください。

FGD

FGE

FGG

FGA

FGC

FGF

FGH

FQ1

FN

EBC

ES



FN1/FN4 Series / 製品個別注意事項②

ご使用前に必ずお読みください。


安全上のご注意につきましては後付50をご確認ください。

〈エレメント拡開、圧縮用シリンダ〉

空気圧回路

⚠ 警告


- ① 3ポジションバルブは使用しないでください。
ロック開放圧力の流入により、ロックが開放されてしまうことがあります。
- ② スピードコントローラはメータアウト制御になるよう取付けてください。
メータインで使用されますと作動不良の原因になることがあります。
- ③ 共通排気形バルブマニホールドからの排気圧の逆流にご注意ください。
排気圧の逆流によりロックが開放されてしまうことがありますので、単独排気形マニホールドか単体バルブをご使用ください。
- ④ ロックユニットへの空気圧配管は、シリンダとスピードコントローラの間で分岐してください。
外で分岐した場合、寿命を低下させる原因になることがあります。
- ⑤ 配管の分岐部からはロックユニット側が短くなるよう配管してください。
長い場合はロック開放不良の発生やロック寿命を低下させる原因になることがあります。



手動によるロック開放


⚠ 警告

- ① 手動開放は安全を確認したうえで以下の手順に従って作業してください。
負荷の移動範囲に人がいないことなど、負荷が急に動いても危険のないことを十分に確認してください。



前進時ロックの場合

- 1) 防護カバーを外します。
- 2) 上図手動ロック開放用レバーのロッド側にマイナスドライバを差し込み、マイナスドライバを上図の矢印の方向(ロッド側)へ軽く倒すとロックは開放されます。



後退時ロックの場合

- 1) 防護カバーを外します。
- 2) 上図手動ロック開放用レバーのヘッド側にマイナスドライバを差し込み、マイナスドライバを上図の矢印の方向(ヘッド側)へ軽く倒すとロックは開放されます。

〈エレメント連結用フローティングジョイント〉 (FN4の場合)

取付け

⚠ 警告

- ① ソケットまたはケースのめねじへロッドのおねじをねじ込む時には、底に突当たらないようにしてください。
ロッドが底に突当たった状態で使用すると、スタッドがフローティングしないため、破損します。
めねじへのねじ込み深さは、底に突当たった位置から、1~2回転戻した位置が適当です。
- ② スタッドおよびソケットまたはケースを被駆動物体へねじ込む際には、ダストカバーをケースから外した状態でねじ込んでください。ダストカバーを外さないでねじ込みを行うと、ダストカバーが破損する場合があります。
- ③ 被駆動物体とシリンダロッドをフローティングジョイントで接続する場合は、ねじサイズに応じた適正トルクで締付けてしっかりと固定してください。さらに使用上、緩みが心配される場合は、ピン止めや接着等の緩み止めの手段を講じてください。
万一、接続部分が緩み外れた場合には、被動体の暴走あるいは落下等により、装置破損や傷害等の原因となります。
- ④ 回転用軸継手ではありませんので回転用には使用しないでください。

保守点検

⚠ 警告

- ① 分解再使用はしないでください。
ねじの接合部は、緩み防止として高強度の接着剤を塗布して組付けており、分解できません。無理に分解すると破損の原因となります。